

AXIOMET.EU

**AXIO
IIIIIIIMET**



DIGITÁLIS LELKŰ ESZKÖZÖK

- VER 06 -

ANALÓG MULTIMÉTEREK

DIGITÁLIS MULTIMÉTEREK

MÉRŐMŰSZEREK ÉS LAKATFOGÓK

**ELEKTROMOS BERENDEZÉS
TESZTEREK ÉS MÉRŐK**

KÖRNYEZETI KÖRÜLMÉNYEK MÉRŐ

MÉRŐMŰSZEREK AUTÓSZERVIZEKHEZ

VIZSGÁLÓKAMERÁK, BOROSZKÓPOK

LABORATÓRIUMI ESZKÖZÖK

LABORATÓRIUMI TÁPEGYSÉGEK

OSZCILLOSZKÓPOK

LABORATÓRIUMI ESZKÖZÖK - EGYÉB

**SZÁMÍTÓGÉPES ÉS TELEFONHÁLÓZAT
TESZTEREK**

MÉRŐMŰSZEREK - TARTOZÉKOK



AXIOMET.EU

Analóg zsebmultiméter, AX-7003



Tulajdonságok:

- 6 funkció, 14 tartomány
- ütésálló ház (holster)
- mérőkábelek fix módon szerelve
- szinkódos skálabeosztás
- elemteszt 1,5V és 9V
- univerzális

Multiméter típusa : analóg multiméter

DC feszültség méréstartomány : 10/50/250/500V

AC feszültség méréstartomány : 50/250/500V

DC áram méréstartomány : 25m/250mA

Rezisztencia méréstartomány : 10k/1MΩ

Hangerő mérése

Táp : 1 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül

Megfelelőség : EN61010 300V CAT II

Méret (Sz.xMély.xMag.) : 90 x 30 x 120 mm

Elem üzemóra : ~ 160 h

Kivitel : mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-7003 Analóg multiméter;V DC:10/50/250/500V;V AC:50/250/500V

Analóg-digitális multiméter AX-7030



Tulajdonságok:

- 8 funkció, 20 tartomány
- ütésálló ház (holster)
- analóg skála, digitális kijelző
- elemteszt

Kijelző : LCD 3,5 digit 15mm, analóg

V DC méréstartomány : 0,2/2/20/200/600V

V AC méréstartomány : 0,2/2/20/200/600V

I DC méréstartomány : 0,2m/2m/20m/200m/10A

I AC méréstartomány : 0,2m/2m/20m/200m/10A

R méréstartomány : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ

Dióda teszt : 1mA, 2,4V

Áramkör kontinuitás teszt : akusztikus jelzés R<30Ω esetén

Megfelelőség : EN61010 600V CAT II

Tápellátás : 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül

Méret (Sz.xMély.xMag.) : 108 x 50 x 190 mm

Tömeg elemmel : 470 g

Kivitel : mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-7030 Analóg-digitális multiméter;LCD 3,5 digit 15mm,analóg

Axiomet analóg multiméterek



Tulajdonságok : univerzális

Multiméter típusa : analóg multiméter

DC feszültség méréstartomány : 0,1/0,5/2,5/10/50/250/500V

Bem. imp. V DC méréshez : 20 kΩ/V

AC feszültség méréstartomány : 10/50/250/500V

Bem. imp. V AC : 9 kΩ/V

DC áram méréstartomány : 50μ/2,5m/25m/250m/10A

Rezisztencia méréstartomány : 2k/20k/200k/2M/20MΩ

Megfelelőség : EN61010 600V CAT III

Áramkör kontinuitás teszt : akusztikus jelzés R<100Ω esetén

Dióda teszt : igen

Méret (Sz.xMély.xMag.) : 95 x 46 x 168 mm

Súly : 320 g

Jelölés A termék leírása

AX-7020 Analóg multiméter;Tulajdonságok:univerzális;Dióda teszt:igen

AXIOMET pen-type multimeters



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- zseb
- digitális TTL rendszer logikai állapotának ellenőrzése
- alacsony elemtöltöttség jelzése

V DC méréstartomány : 200m/2/20/200/600V

V AC méréstartomány : 2/20/200/600V

R méréstartomány : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ

Dióda teszt : 1mA, 1,5V

Külső mér. : 25 x 43 x 216 mm

Súly : 200 g

Kivitel : mérőkábel

Jelölés A termék leírása

AX-PDM01 Digitális multiméter;V DC:200m/2/20/200/600V;25x43x216mm

Digitális zsebmultiméter AX-MS811



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- automatikus polaritás kijelzés
- relatív mérés funkció (REL)
- univerzális
- méréstartomány túllépés kijelzése
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Kijelző	: LCD 3,75 digit (4000)
V DC méréstartomány	: 0,1m...400m/4/40/400/500V
V AC méréstartomány	: 1m...4/40/400/500V
R méréstartomány	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
C méréstartomány	: 0,001n...4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF
f méréstartomány	: 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
kitöltési tényező	: 0,1...99%
Dióda teszt	: 1mA, 1,5V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<60Ω esetén
Elem üzemóra	: ~ 50 h
Szabvány megfelelés	: EN1010: 500V CAT II
Tápellátás	: 1 elem 3V CR2032, készlet elemek nélkül
Méret (Sz.xMély.xMag.)	: 56 x 11,5 x 108 mm

Kivitel: elem; műanyag tok; fix mérőkábelek.

Jelölés A termék leírása

AX-MS811 Digitális multiméter;LCD 3,75 digit (4000);0,1÷99%;50h

Digitális zsebmultiméter 600 V-ig, AC/DC



Tulajdonságok:

- ütésálló ház
- kézi méréshatár váltás
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD 3,5 digit (1999)
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 100μ...200m/2/20/200/600V
V AC méréstartomány	: 100m...200/600V
I DC méréstartomány	: 1μ...20μ/200μ/2m/20m/200m/10A
R méréstartomány	: 0,1Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ
Dióda teszt	: 1mA, 3V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<70Ω esetén
Méret (Sz.xMély.xMag.)	: 85 x 30 x 145 mm
Üzemi hőmérséklet	: 0...40°C
Tömeg elemmel	: 170 g
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Kivitel	: mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-100 Digitális multiméter;LCD 3,5 digit (1999);3x/s;0÷40°C

Digitális multiméterek AX-101B



Tulajdonságok:

- négyszögjel generátor
- ütésálló ház
- kézi méréshatár váltás
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Kijelző	: LCD 3,5 digit (1999), háttérvilágítás
Mintavételezés	: 2-3x/s
V AC méréstartomány	: 100m...200/500V
V DC méréstartomány	: 100μ...200m/2/20/200/500V
I DC méréstartomány	: 1μ...2m/20m/200m/10A
R méréstartomány	: 0,1...200/2k/20k/200k/20M/200MΩ
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<70Ω esetén
Dióda teszt	: igen
Tömeg elemmel	: 156 g
Méret (Sz.xMély.xMag.)	: 74 x 35 x 150 mm
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Kivitel	: kezelési utasítás; mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-101B Digitális multiméter;LCD 3,5 digit (1999);háttérvilágítás

Axiomet digital multimeters with temperature measurement



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- túlterhelés elleni védelem
- érintés nélküli feszültség kereső

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD (2000), háttérvilágítás
V DC méréstartomány	: 200m/2/20/200/500V
V AC méréstartomány	: 2/20/200/500/600V
I DC méréstartomány	: 200μ/2m/20m/200m/2/10A
I AC méréstartomány	: 200μ/2m/20m/200m/2/10A
R méréstartomány	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Hőm.	: -20...750°C
Dióda teszt	: igen
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<70Ω esetén
Méreték (Sz.xMély.xMag.)	: 70 x 32 x 144 mm
Tömeg elemmel	: 200 g
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Kivitel	: mérőkábelek; K típusú pontszonda
Szabvány megfelelőség	: EN61010 600V CAT III

Jelölés A termék leírása

AX-102 Digitális multiméter;LCD (2000);háttérvilágítás;-20÷750°C

Digitális zsebmultiméter, AX-MS8221A hangjelzéssel



Tulajdonságok:

- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- aljzat hFE tranzistorok teszteléséhez
- kézi méréshatár váltás
- univerzális
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD 3,5 digit (1999) 15mm
Mintavételezés	: 2,5x/s
V DC méréstartomány	: 200m/2/20/200/1000V
V AC méréstartomány	: 2/20/200/750V
I DC méréstartomány	: 200μ/2m/20m/200m/10A
I AC méréstartomány	: 2m/20m/200m/10A
R méréstartomány	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Szabvány megfelelőség	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Dióda teszt	: 1mA, 2,8V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<50Ω esetén
hFE tranz. teszt	: 2,8 V
Szenyvezési fokozat	: 2
Méreték (Sz.xMély.xMag.)	: 74 x 32 x 158 mm
Tömeg elemmel	: 250 g
Kivitel	: mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-MS8221A Digitális multiméter;LCD 3,5 digit (1999) 15mm;2,5x/s;2,8V

Automatikus, digitális zsebmultiméter



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- relatív mérés funkció (REL)
- ütészálló ház (holster)

- méréstartomány túllépés kijelzése
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Kijelző	: LCD 3,75 digit (3999)
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 100μ...400m/4/40/400/600V
V AC méréstartomány	: 1m...4/40/400/600V
I DC méréstartomány	: 0,1μ...400μ/4000μ/40m/400m/10A
I AC méréstartomány	: 0,1μ...400μ/4m/40m/400m/10A
C méréstartomány	: 1p...4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
f méréstartomány	: 0,001...1/10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
R méréstartomány	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Dióda teszt	: 0,5mA, 1,5V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<50Ω esetén
Hőm.	: -20...1000°C
Felbont.	: 1°C
Méreték (Sz.xMély.xMag.)	: 74 x 36 x 145 mm
Tápellátás	: 2 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Tömeg elemmel	: 190 g

Jelölés A termék leírása

AX-105 Digitális multiméter;LCD 3,75 digit (3999);3x/s;Felbont:1°C

Digitális multiméter beépített fáziskeresővel



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- ergonomikus, tenyérhez illő forma
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- relatív mérés funkció (REL)
- mérőkábelek helytelen bekötésére figyelmeztető jelzés
- beépített váltóáram fáziskereső
- érintés nélküli feszültség kereső
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Kijelző	: LCD 3,75 digit (3999) 18mm, háttérvilágítás
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
V AC méréstartomány	: 1m...4/40/400/750V
I DC méréstartomány	: 1μ...4000μ/400m/10A
I AC méréstartomány	: 1μ...4000μ/400m/10A
R méréstartomány	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
C méréstartomány	: 1p...4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF
f méréstartomány	: 0,001...10/100/1k/10k/100k/200kHz
Hőm.	: -20...1000°C
Felbont.	: 1°C
Dióda teszt	: 1mA, 1,5V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<40Ω esetén
Méretek (Sz.xMély.xMag.)	: 82 x 29 x 156 mm
Kivitel	: mérőkábelek
Súly	: 220 g

Jelölés A termék leírása

AX-MS8250 Digitális multiméter;3x/s;V DC:0,1m÷400m/4/40/400/1000V

Digitális multiméterek AX-572, megvilágított kijelzővel



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- ütésálló ház (holster)
- kézi méréshatár váltás
- univerzális
- méréstartomány túllépés kijelzése
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Kijelző	: LCD 3,5 digit (1999)
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 100μ...200m/2/20/200/1000V
V AC méréstartomány	: 1m...2/20/200/750V
I DC méréstartomány	: 0,01μ...20μ/2m/200m/20A
I AC méréstartomány	: 1μ...2m/200m/20A
R méréstartomány	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
C méréstartomány	: 10mF
Dióda teszt	: 1mA, 3V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<70Ω esetén
hFE tranz. teszt	: 3 V
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT III
Méretek (Sz.xMély.xMag.)	: 93 x 55 x 175 mm
Súly	: 400 g

Jelölés A termék leírása

AX-572 Digitális multiméter;LCD 3,5 digit (1999);3x/s;3V

Digitális multiméter AX-582B, megvilágított kijelzővel



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- ütésálló ház (holster)
- kézi méréshatár váltás
- univerzális
- fázis kábel keresése (akusztikus és optikai jelzés)

- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD 3,5 digit 28mm
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
V AC méréstartomány	: 1m...2/20/200/750V
V AC mérés sávszél.	: 40Hz...200Hz
I DC méréstartomány	: 0,1μ...200μ/20μ/200m/2/20A
I AC méréstartomány	: 0,1m...200m/2/20A
I AC mérés sávszél.	: 40Hz...200Hz
R méréstartomány	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
C méréstartomány	: 10p...20n/2μ/200μF
Dióda teszt	: 1mA, 3V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<70Ω esetén
hFE tranzistor teszt	: 3 V
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT IV
Méretek (Sz.xMély.xMag.)	: 97 x 35 x 189 mm
Tömeg elemmel	: 375 g
Kivitel	: adapter kapacitás és hFE tranzistor méréshez; mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-582B Digitális multiméter;LCD 3,5 digit 28mm;3x/s;3V;97x35x189mm

Digitális multiméter, 4,5 digit, megvilágított kijelzővel



AX-585B

Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- ütésálló ház (holster)
- kézi méréshatár váltás
- univerzális
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD 4,5 digit (19999) 32mm
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 10μ...200m/2/20/200/1000V
V AC méréstartomány	: 100μ...2/20/200/750V
V AC mérés sávszél.	: 40Hz...400Hz
I DC méréstartomány	: 0,01μ...200μ/2m/20m/200m/20A
I AC méréstartomány	: 1μ...20m/200m/20A
True RMS mérés	: True RMS AC
I AC mérés sávszél.	: 40Hz...200Hz
R méréstartomány	: 0,01...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
C méréstartomány	: 1p...20n/2μ/200μF
f méréstartomány	: 1...20k/200kHz
Hőm.	: -10...1000°C
Felbont.	: 0,1°C
Dióda teszt	: 1mA, 3V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<70Ω esetén
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT IV
Méreték (Sz.xMély.xMag.)	: 97 x 35 x 189 mm
Kivitel	: mérőkábelek; K típusú pontszonda banándugókkal 4mm TP-09
Tömeg elemmel	: 400 g
Opcionális felszerelés	: puha tok AX-58P

Jelölés A termék leírása

AX-585B Digitális multiméter;LCD 4,5 digit (19999) 32mm;3x/s

Digitális multiméter AX-588B, induktivitás méréssel



AX-588B

Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- PEAK HOLD funkció (impulzus jelek memorizálása)
- ütésálló ház (holster)
- kézi méréshatár váltás
- megnövelt rezisztencia méréstartomány, 2000MΩ
- univerzális
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Kijelző	: LCD 3,5 digit 28mm
V DC méréstartomány	: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
V AC méréstartomány	: 0,1m...200m/2/20/200/750V
I DC méréstartomány	: 1μ...2m/20m/200m/20A
I AC méréstartomány	: 1μ...2m/20m/200m/20A
I AC mérés sávszél.	: 40Hz...200Hz
R méréstartomány	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/2000MΩ
C méréstartomány	: 10p...20n/2000n/2μ/20μ/200μF
Indukt. mér. tart.	: 1μ...2m/20m/200m/2H/20H
Hőm.	: -40...1000°C
f méréstartomány	: 1...2k/20k/200k/2M/10MHz
Dióda teszt	: 1mA, 3V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<70Ω esetén
hFE tranzisztor teszt	: 3 V
Méreték (Sz.xMély.xMag.)	: 97 x 35 x 189 mm
Tömeg elemmel	: 400 g
Kivitel	: adapter kapacitás és hFE tranzisztor méréshez; mérőkábelek; K típusú pontszonda banándugókkal 4mm TP-09

Jelölés A termék leírása

AX-588B Digitális multiméter;LCD 3,5 digit 28mm;-40÷1000°C;3V

Digitális multiméter USB-vel



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- relatív mérés funkció (REL)
- ütésálló ház (holster)
- méréstartomány túllépés kijelzése
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD 3,75 digit (3999)
Oszl.diag.	: 41 szegm. 30x/s
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
V AC méréstartomány	: 0,1m...400m/4/40/400/750V
I DC méréstartomány	: 1μ...400μ/4m/40m/400m/4/10A
I AC méréstartomány	: 1μ...400μ/4m/40m/400m/4/10A
R méréstartomány	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
C méréstartomány	: 10p...40n/400n/4μ/40μ/200μF
Hőm.	: -20...1000°C
f méréstartomány	: 0,01...10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Dióda teszt	: 1mA
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés
kitöltési tényező	: 0,1...99,9%
Interfész	: USB
Kimeneti csatlakozó	: USB A dugó
Tömeg elemmel	: 350 g
Méreték (Sz.xMély.xMag.)	: 93 x 48 x 191 mm
Tápellátás	: 2 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül

Kivitel: USB kábel; szoftver; mérőkábelek; K típusú hőmérséklet szonda.

Jelölés A termék leírása

AX-594 Digitális multiméter;LCD 3,75 digit (3999);3x/s;-20÷1000°C

Axiomet True RMS 3,5 digités digitális multiméter



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX/REL funkció
- méréstartomány túllépés kijelzése
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD 3,5 digit (3999)
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
V AC méréstartomány	: 1m...4/40/400/750V
I DC méréstartomány	: 400μ/4000μ/40m/400m/10A
I AC méréstartomány	: 0,1μ...400μ/4000μ/40m/400m/10A
True RMS mérés	: True RMS AC
R méréstartomány	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
C méréstartomány	: 10p...10n/100n/1000n/10μ/100μ/1000μF
Hőm.	: -20...1000°C
Dióda teszt	: 0,5mA, 1,5V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<40Ω esetén
Tápellátás	: 2 elem 1,5V LR6 (AA), készlet elemek nélkül
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT IV
Súly	: 420 g
Kivitel	: mérőkábelek; K típusú hőmérséklet szonda
Méret	: 180 x 91 x 45 mm

Jelölés A termék leírása

AX-150 Digitális multiméter;LCD 3,5 digit (3999);3x/s;True RMS AC

Digitális multiméter TRMS-sel, AC



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- PEAK HOLD funkció (impulzus jelek memorizálása)
- ütésálló ház (holster)
- méréstartomány túllépés kijelzése
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD 3,75 digit (3999) 21mm, oszlopdiagram, háttérvilágítás
Mintavételezés	: 2x/s
V DC méréstartomány	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
V AC méréstartomány	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
I DC méréstartomány	: 0,1μ...400μ/4m/40m/400m/10A
I AC méréstartomány	: 0,1μ...400μ/4m/40m/400m/10A
True RMS mérés	: True RMS AC
R méréstartomány	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
C méréstartomány	: 1p...4n/40n/400n/4μ/40μ/400μ/4m/40mF
f méréstartomány	: 1...4k/40k/400k/10MHz
Hőm.	: -20...760°C
Felbont.	: 1°C
Dióda teszt	: 1mA, 3V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<35Ω esetén
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Szabvány megfelelés	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Szennyezési fokozat	: 2
Méret	(Sz x Mély x Mag.): 82 x 55 x 182 mm
Kivitel	: mérőkábelek
Tömeg elemek nélkül	: 375 g

Jelölés A termék leírása

AX-155 Digitális multiméter;2x/s;V DC:0,1m÷400m/4/40/400/1000V;375g

Multiméter AX-18B, USB interfésszel



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- elektronikus műszervédelem
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- relatív mérés funkció (REL)
- univerzális
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa : digitális multiméter

Kijelző	: LCD (6000) 14mm, háttérvilágítás
V DC méréstartomány	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
V AC méréstartomány	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
I DC méréstartomány	: 0,1μ...600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
I AC méréstartomány	: 0,1μ...600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
R méréstartomány	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
C méréstartomány	: 0,01n...60n/600n/6μ/60μ/300μF
Hőm.	: -55...1000°C
f méréstartomány	: 0,01...100/1k/10k/100k/1MHz
Dióda teszt	: 1mA, 1,5V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<50Ω esetén
Táp	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Szabvány megfelelés	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Mintavételezés	: 3x/s
Szennyezési fokozat	: 2
kitöltési tényező	: 0,1...99,9%
Interfész	: USB
Tömeg elemmel	: 310 g
Méret	(Sz x Mély x Mag.): 85 x 40 x 180 mm

Opcionális felszerelés: puha tok AX-P1. Kivitel: kábelkészlet kapacitás méréshez; PC-link program; optokábel USB-vel; mérőkábelek; K típusú pontszonda banándugókkal 4mm.

Jelölés A termék leírása

AX-18B Digitális multiméter;LCD (6000) 14mm;háttérvilágítás;3x/s

TrueRMS automata multiméter Autoscan funkcióval



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- vizsgálódó elem megkeresés funkció - AUTOSCAN
- vezeték nélküli feszültség keresés
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD (6000), háttérvilágítás
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
V AC méréstartomány	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
I DC méréstartomány	: 0,1μ...600μ/6m/60m/600m/10A
I AC méréstartomány	: 0,1μ...600μ/6m/60m/600m/10A
R méréstartomány	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
C méréstartomány	: 1p...6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
f méréstartomány	: 0,001...6k/10kHz
Dióda teszt	: 1mA, 2,8V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<30Ω esetén
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Szabvány megfelelés	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Szennyezési fokozat	: 2
Méret (Sz.xMély.xMag.)	: 90 x 40 x 190 mm
True RMS mérés	: True RMS
Tömeg elemmel	: 500 g
Üzemi hőmérséklet	: 0...40°C
Kivitel	: mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-174 Digitális multiméter;LCD (6000);háttérvilágítás;3x/s;0÷40°C

TrueRMS automata multiméter USB interfésszel



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX/REL funkció
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD (6600), háttérvilágítás
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 0,1m...660m/6,6/66/660/1000V
V AC méréstartomány	: 0,1m...660m/6,6/66/660/1000V
I DC méréstartomány	: 0,1μ...660μ/6600μ/66m/600m/10A
I AC méréstartomány	: 0,1μ...660μ/6600μ/66m/600m/10A
True RMS mérés	: True RMS
R méréstartomány	: 0,1...660/6,6k/66k/660k/6,6M/66MΩ
C méréstartomány	: 1p...6,6n/66n/660n/6,6μ/66μ/660μ/6,6m/66mF
f méréstartomány	: 0,01...66/660/6,6k/66k/660k/6,6M/66MHz
Hőm.	: -55...1000°C
Dióda teszt	: 1mA, 2,8V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<30Ω esetén
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Szabvány megfelelés	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Szennyezési fokozat	: 2
Üzemi hőmérséklet	: 0...40°C
Tárolási hőm.	: -10...60°C
kitöltési tényező	: 1...99%
Interfész	: USB
Kimeneti csatlakozó	: USB A dugó
Tömeg elemmel	: 500 g
Méret (Sz.xMély.xMag.)	: 90 x 40 x 190 mm
Kivitel	: USB kábel; szoftver; mérőkábelek; K típusú pontszonda

Jelölés A termék leírása

AX-176 Digitális multiméter;LCD (6600);háttérvilágítás;3x/s;1÷99%

Axiomet digital multimeters with RS-232 interface



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- relatív mérés funkció
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa : digitális multiméter

Kijelző	: LCD (5999), oszlopdiagram
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
V AC méréstartomány	: 1m...6/60/600/750V
I DC méréstartomány	: 10μA...60m/600m/6/10A
I AC méréstartomány	: 10μA...60m/600m/6/10A
R méréstartomány	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
C méréstartomány	: 10p...40n/400n/4μ/40μ/200μF
Hőm.	: -20...1000°C
Dióda teszt	: 1,0mA, 3,0V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<30Ω esetén
Tápellátás	: 2 elem 1,5V LR03 (AAA)
Méret (Sz.xMély.xMag.)	: 91 x 49 x 185 mm
Tömeg elemmel	: 410 g
f méréstartomány	: 0,001...10/100/1000/10k/100k/1M/20MHz
Interfész	: USB
Szabvány megfelelés	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Kivitel	: USB kábel; szoftver; védőtok; mérőkábelek; K típusú hőmérséklet szonda

Jelölés A termék leírása

AX-595 Digitális multiméter;LCD (5999);oszlopdiagram;3x/s

Professzionális, digitális multiméter TrueRMS-sel és IrDa interfésszel



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- relatív mérés funkció (REL)
- mérőkábelek helytelen bekötésére figyelmeztető jelzés
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD 5 digit
Mintavételezés	: 2,5x/s
V DC méréstartomány	: 0,001m...50m/500m/5m/50/500/1000V
I DC méréstartomány	: 0,01μ...500μ/5m/50m/500m/5/10A
AC/DC + AC feszültségmérés	: 0,001m...50m/500m/5V/50V/500V/1000V
AC/DC + AC árammérés	: 0,01μ...500μ/5m/50m/500m/5A/10A
R méréstartomány	: 0,01...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Felbontás	: 0,01Ω
C méréstartomány	: 0,01n...50n/500n/5μ/50μ/500μ/5mF
f méréstartomány	: 5...200kHz (lineáris folyamat)
Dióda teszt	: 0,7mA, 2,5V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<50Ω esetén
Tápellátás	: 6 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Szabvány megfelelés	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Szennyezési fokozat	: 2
True RMS mérés	: True RMS
kitöltési tényező	: 0,01...95%
Interfész	: IrDA; USB
Kimeneti csatlakozó	: USB A dugó
Oszt.diag.	: 51 szegm.
Védelem	: túlterhelés védett
Méretetek (Sz.xMély.xMag.)	: 100 x 40 x 200 mm
Tömeg elemmel	: 560 g

Kivitel: mérőkábel készlet mérőhegyekkel; mérőkábel készlet szigetelt krokodilcsipeszekkel; szoftver (Windows 98, 2000, NT, XP, Vista); optokábel USB-vel.

Jelölés A termék leírása

AX-178 Digitális multiméter;LCD 5 digit;Oszt.diag.:51 szegm.;2,5x/s

AX-160IP digitális multiméterek érintőpanellel



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- relatív mérés funkció
- alacsony elemtöltöttség kijelzése
- memória 10 mérés tárolására
- automatikus kijelző világítás
- vezérlés érintőpanel segítségével

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD (6000), kettős, háttérvilágítás
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 0,01m...60m/600m/6/60/600/1000V
V AC méréstartomány	: 0,01m...60m/600m/6/60/600/1000V
I DC méréstartomány	: 0,1μ...600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
I AC méréstartomány	: 0,1μ...600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
True RMS mérés	: True RMS
R méréstartomány	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
C méréstartomány	: 1p...6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
Hőm.	: -200...1000°C
Dióda teszt	: igen
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<50Ω esetén, akusztikus és optikai jelzés
Szabvány megfelelés	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Méretetek (Sz.xMély.xMag.)	: 90 x 40 x 190 mm
Tömeg elemmel	: 500 g
Tápellátás	: 2 elem 1,5V LR6 (AA)
Szigetelési osztály	: IP65
Kivitel	: mérőkábelek; K típusú pontszonda

Jelölés A termék leírása

AX-160IP Digitális multiméter;LCD (6000),kettős,háttérvilágítás;3x/s

Digitális multiméter LAN hálózat teszterrel



Tulajdonságok:

- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- LAN hálózat teszt funkció (RJ45 csatlakozó) és telefonvonal teszt funkció (RJ11 csatlakozó)
- kézi méréshatár váltás
- elemteszt 1,5V, 6V és 9V-os
- univerzális

- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: digitális multiméter
DC feszültség méréstartomány	: 200m/2/20/200/1000V
AC feszültség méréstartomány	: 200m/2/20/200/700V
DC áram méréstartomány	: 0,2m/2m/20m/200m/10A
AC áram méréstartomány	: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Rezisztencia méréstartomány	: 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ
Kijelző	: LCD 3,5 digit (3999) 15mm, háttérvilágítás
Táp	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Megfelelés	: EN61010 300V CAT III, EN61010 600V CAT II
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<70Ω esetén
Méretetek (Sz.xMély.xMag.)	: 85 x 44 x 185 mm
Tömeg elemmel	: 360 g
Kivitel	: mérőkábelek; csatlakozó LAN hálózat teszteléshez

Jelölés A termék leírása

AX-T520 Digitális multiméter;V DC:200m/2/20/200/1000V;85x44x185mm

Multifunkciós digitális multiméterek, AXIOMET



Tulajdonságok:

- automatikus polaritás váltás
- automatikus méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- relatív mérés funkció (REL)
- túlterhelés elleni védelem
- méréstartomány túllépés kijelzése
- érintés nélküli feszültség kereső
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD (4000)
Mintavételezés	: 3x/s
V DC méréstartomány	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
V AC méréstartomány	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
I DC méréstartomány	: 0,1μ...400μ/400μ/400m/10A
I AC méréstartomány	: 0,1μ...400μ/400μ/400m/10A
R méréstartomány	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
C méréstartomány	: 10p...50n/500n/5μ/50μ/100μF
Hőm.	: -20...1300°C
Fényerő mér.	: 0,001...40 klux
Hangerő mérése	: 35...100 dB
Nedv. mér. tart.	: 33...99% RH
Dióda teszt	: 1,4mA, 2,8V
Aramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<50Ω esetén
f méréstartomány	: 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
kitöltési tényező	: 0,1...99,9%
Szabvány megfelelés	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Tömeg elemmel	: 335 g
Méret (Sz.xMély.xMag.)	: 78 x 48 x 170 mm
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Kivitel	: mérőkábelek; K típusú pontszonda

Jelölés A termék leírása

AX-190A Digitális multiméter;LCD (4000);3x/s;-20÷1300°C;33÷99%RH

AX-C708 multiméter kalibrátor funkcióval



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- alacsony elemtöltöttség kijelzése
- huroktáplálás 5-28V

Multiméter típusa	: multiméter kalibrátor
Kijelző	: LCD (3999), háttérvilágítás
V DC méréstartomány	: 0,01m...40m/400m/4/40/400V
I DC méréstartomány	: 0,01m...40m/400mA
V AC méréstartomány	: 0,01m...400m/4/40/400V
I AC méréstartomány	: 0,01m...40m/400mA
R méréstartomány	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
f méréstartomány	: 50/500/5k/50k/100kHz
Dióda teszt	: 0,2mA, 1V
Tápellátás	: 4 elem 1,5V LR6 (AA), készlet elemek nélkül
Súly	: 500 g
Méret	: 205 x 95 x 42 mm
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT II
Aramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<50Ω esetén
Feszültség adó	: -0,5...5,5V, -50m...550mV
Áram adás	: -22m...22mA

Jelölés A termék leírása

AX-C708 Multiméter kalibrátor;V DC:0,01m÷40m/400m/4/40/400V

AX-C709 multiméter kalibrátor funkcióval



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- együttműködik J, K, T, E, R, S, B, N típusú termopárokkal
- alacsony elemtöltöttség kijelzése
- négyzetes hullám kimenet
- RTD és ellenállás szimuláció
- DC feszültség kimenet

Multiméter típusa	: multiméter kalibrátor
Kijelző	: LCD (3999), háttérvilágítás
V DC	: 0,01m...40m/400m/4/40/400V
I DC méréstartomány	: 0,01m...40m/400mA
V AC méréstartomány	: 0,01m...400m/4/40/400V
I AC méréstartomány	: 0,01m...40m/400mA
R méréstartomány	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
f méréstartomány	: 0,01...50/500/5k/50k/100kHz
Dióda teszt	: 0,2mA, 1V
Tápellátás	: 4 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Súly	: 500 g
Méret	: 205 x 95 x 42 mm
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT II
Aramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<50Ω esetén
Feszültség adó	: -0,5...5,5V
Áram adás	: 4μ...20mA
Mértékegység	: °C, °F

Hőm. (E hőelem): -200...500°C. Hőm. (J hőelem): -200...700°C. Hőm. (Khőelem): -200...1370°C. Hőm. (N hőelem): -200...1300°C.
Hőm. (R hőelem): -40...1760°C. Hőm. (T hőelem): -200...400°C. Hőm. (S hőelem): -20...1760°C.

Jelölés A termék leírása

AX-C709 Multiméter kalibrátor;V DC:0,01m÷40m/400m/4/40/400V

Multiméter - SMD mérőcsipesz



AX-503

Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás (AX-507B)
- automatikus kikapcsolás
- relatív mérés funkció (REL) (AX-503)
- vizsgálándó elem megkeresés funkció - AUTOSCAN (AX-507B)
- méréstartomány túllépés jelzése (AX-507B)
- alacsony elemtöltöttség jelzése

Jelölés	: AX-503
Multiméter típusa	: digitális multiméter

Kijelző	: LCD 3,75 digit (6000)
Mintavételezés	: 3x/s
R méréstartomány	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
C méréstartomány	: 1p...4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF
Dióda teszt	: 1mA, 1,5V
Tápellátás	: 2 elem 1,5V LR44, készlet elemek nélkül
Tömeg elemmel	: 65 g
Méreték (Sz.xMély.xMag.)	: 35 x 20 x 181 mm
Szennyezési fokozat	: 2
Jelölés	: AX-507B
Multiméter típusa	: digitális multiméter
Kijelző	: LCD 3,75 digit (6000)
Mintavételezés	: 3x/s
R méréstartomány	: 0,1...300/600/3k/6k/30k/60k/300k/600k/3M/6M/30M/60MΩ
C méréstartomány	: 1p...3n/6n/30n/60n/300n/600n/3μ/6μ/30μ/60μ/300μ/600μ/3m/6m/30m/60mF
Dióda teszt	: 1mA, 2V
Aramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<30Ω esetén
Tápellátás	: 2 elem 1,5V LR44, készlet elemek nélkül
Tömeg elemmel	: 65 g
Méreték (Sz.xMély.xMag.)	: 35 x 20 x 181 mm
Kivitel	: puha tok övtartó füllel

Asztali multiméterek, AXIOMET



Tulajdonságok:

- PEAK HOLD funkció (impulzus jelek memorizálása)
- négyoszójel generátor
- AUTO HOLD
- 2 mérési eredmény egyszeri kijelzése

Multiméter típusa	: asztali multiméter
Kijelző	: LCD 5 digit (80000), oszlopdiagram
Mintavételezés	: 4x/s
V DC méréstartomány	: 80m/0,8/8/80/800/1000V
V AC méréstartomány	: 80m/0,8/8/80/750V
I DC méréstartomány	: 80m/800m/8/20A
I AC méréstartomány	: 80m/800m/8/20A
R méréstartomány	: 800/8k/80k/800k/8M/80MΩ
C méréstartomány	: 1n/10n/100n/1μ/10μ/100μF
f méréstartomány	: 99,999/999,99/9,9999k/99,999k/999,99k/8,000MHz
Aramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<60Ω esetén
Tápellátás	: 110/230V 50/60Hz
Szabvány megfelelés	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
True RMS mérés	: True RMS
Üzemi hőmérséklet	: 0...50°C
Interfész	: RS232
Súly	: 1,4 kg
Oszl.diag.	: 23 szegm. 40x/s
Védelem	: túlterhelés védett
Méreték	: 225 x 100 x 368 mm
Hőm. (szonda)	: -50...1372°C
Környezeti nedvességtartalom max.	: 75%
Kivitel	: kezelési utasítás; RS232 kábel; szoftver (Windows 9x, 2000, NT, XP, Win7, Win10); mérőkábel; tápvezeték; K típusú pontszonda

Jelölés	A termék leírása
AX-8455	Asztali multiméter;LCD 5 digit (80000),oszlopdiagram;75%

Precíziós asztali multiméter, AXIOMET



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX/REL funkció
- kimagasló pontosság megadva mint ±(leolvasás% + tartomány%)

Multiméter típusa	: asztali multiméter
Kijelző	: 2x LCD 4,5 digit
Mintavételezés	: 25x/s
V DC méréstartomány	: 10μ...200m/2/20/200/1000V
V AC méréstartomány	: 10μ...200m/2/20/200/750V
I DC méréstartomány	: 0,1μ...2m/20m/200m/2/20A
I AC méréstartomány	: 0,1μ...2m/20m/200m/2/20A
R méréstartomány	: 0,01...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
f méréstartomány	: 0,000...10/100/100k/1MHz
Dióda teszt	: 0,5mA, 2V
Aramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<10Ω esetén
Tápellátás	: 110/230V 50/60Hz
Kivitel	: tápkábel; mérőkábelek
Üzemi hőmérséklet	: 0...40°C
Interfész	: USB
Kimeneti csatlakozó	: USB A aljzat
Súly	: 2,2 kg
Méreték	: 225 x 100 x 355 mm
A csatlakozó fajtája	: EU

Jelölés	A termék leírása
AX-8450A	Asztali multiméter;2x LCD 4,5 digit;Mintavételezés:25x/s

Lakatfogó műszerek 200A AC



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- méréstartomány túllépés jelzése
- alacsony elemtöltöttség jelzése

Multiméter típusa	: AC digitális lakatfogós multiméter
V AC méréstartomány	: 2/20/200/600V
I AC méréstartomány	: 2/20/200A
R méréstartomány	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Dióda teszt	: 1mA, 1,5V
Tápellátás	: 3 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Kivitel	: kezelési utasítás; mérőkábelek
Méret	: 130 x 52 x 24 mm
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT III
Mért vez. max. átmérő	: 21 mm
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<70Ω esetén
Tömeg elemmel	: 135 g
Védelem	: túlterhelés védett
Kijelző	: LCD 3,5 digit (1999)
V DC méréstartomány	: 200m/2/20/200/600V

Jelölés A termék leírása

AX-200 AC digitális lakatfogós multiméter; Økábel: 21 mm

Lakatfogó multiméter 400A-ig, AC



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MAX/REL funkció
- méréstartomány túllépés jelzése
- érintés nélküli feszültség kereső
- alacsony elemtöltöttség jelzése

Multiméter típusa	: AC digitális lakatfogós multiméter
Kijelző	: LCD (2000), háttérvilágítás
Mért vez. max. átmérő	: 30 mm
DC feszültség méréstartomány	: 0,1m...200m/2/20/200/600V
AC feszültség méréstartomány	: 0,1m...200m/2/20/200/600V
AC áram méréstartomány	: 0,001...2/20/200/400A
Rezisztencia méréstartomány	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<150Ω esetén
Dióda teszt	: 0,3mA, 1,5V
Mintavételezés	: 2x/s
Táp	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Tömeg elemmel	: 183 g
Külső mér.	: 197 x 70 x 40 mm
Kivitel	: puha tok; mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-202 AC digitális lakatfogós multiméter; Økábel: 30mm; 1 mA

Lakatfogó műszerek 400A AC



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- méréstartomány túllépés jelzése
- érintés nélküli feszültség kereső
- alacsony elemtöltöttség jelzése
- mérendő paraméter automatikus kiválasztása
- memória 10 mérés tárolására

Multiméter típusa	: AC digitális lakatfogós multiméter
Kijelző	: LCD (4000), háttérvilágítás
DC feszültség méréstartomány	: 4...400V
AC feszültség méréstartomány	: 4...600V
AC áram méréstartomány	: 40/400A
Rezisztencia méréstartomány	: 400/4M/40MΩ
Táp	: 2 elem 1,5V LR6 (AA), készlet elemek nélkül
Megefelelés	: EN61010 600V CAT III
Szennyezési fokozat	: 2
Kivitel	: védőtok; mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-2040 AC digitális lakatfogós multiméter; I AC: 40/400A; V DC: 4÷400V

Lakatfogó műszerek 600A AC



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- beépített lámpa
- méréstartomány túllépés jelzése
- érintés nélküli feszültség kereső
- alacsony elemtöltöttség jelzése

Kijelző	: LCD (1999)
V DC méréstartomány	: 200m/2/20/200/1000V
V AC méréstartomány	: 200m/2/20/200/1000V
I AC méréstartomány	: 2/20/200/600A
R méréstartomány	: 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ
Hőm.	: -20...1000°C
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<30Ω esetén
Tápellátás	: 3 elem 1,5V LR03 (AAA)
Kivitel	: tok; mérőkábelek; szonda hőmérséklet méréshez
True RMS mérés	: True RMS
Méret	: 194 x 72 x 35 mm
Mért vez. max. átmérő	: 23 mm

Jelölés A termék leírása

AX-205T AC digitális lakatfogós multiméter; Økábel: 23mm; LCD (1999)

600A AC vékony lakatfogós multiméter



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- méréstartomány túllépés kijelzése
- alacsony elemtöltöttség kijelzése
- keskeny kialakítás

Kijelző	: LCD 3,5 digit (3999)
Ø _{kábel}	: 38 mm
V DC méréstartomány	: 400m/4/40/400/600V
V AC méréstartomány	: 400m/4/40/400/600V
I AC méréstartomány	: 400/500A
R méréstartomány	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
C méréstartomány	: 40n/400n/4μ/40μ/100μF
f méréstartomány	: 4/40/400/4k/40k/400k/4M/10M
Hőm.	: -20...800°C
Dióda teszt	: 1mA, 1,5V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<50Ω esetén
Tápellátás	: készlet elemek nélkül, 3 elem 3V CR2032
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT II
Súly	: 150 g
Méret	: 190 x 55 x 24 mm
kitöltési tényező	: 0,1...99,9%
Kivitel	: védőtok; mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-353 AC digitális lakatfogós multiméter; Økábel: 38mm; I AC: 400/500A

Lakatfogó multiméter áram 1000 A-ig AC és hőmérséklet méréshez



Tulajdonságok:

- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- méréstartomány túllépés kijelzése
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: AC digitális lakatfogós multiméter
Kijelző	: LCD 3,5 digit
DC feszültség méréstartomány	: 0,1m...200m/2/20/200/600V
AC feszültség méréstartomány	: 0,1m...200/600V
AC áram méréstartomány	: 0,01...20/200/1000A
Rezisztencia méréstartomány	: 0,1...200/20k/2MΩ
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<50Ω esetén
Mintavételezés	: 3x/s
Mért vezeték max. átmérője	: 54 mm
V AC mérés sávszél.	: 50Hz...500Hz
Hőm.	: 0...750°C
Méret	: 230 x 90 x 43 mm
Táp	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Tömeg elemmel	: 320 g
Kivitel	: puha tok; mérőkábelek; K típusú pontszonda (0...200°C)

Jelölés A termék leírása

AX-M266C AC digitális lakatfogós multiméter; Økábel: 54mm; LCD 3,5 digit

Lakatfogós wattméter 1000A AC-ig, True RMS-sel



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- érintés nélküli feszültség kereső
- memória 99 mérésre
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: lakatfogós teljesítmény mérő
Kijelző	: LCD 4 digit, oszlopdiagram
V AC	: 0,1...100/400/750V

I AC	: 0,1...40/100/400/1000A
f méréstartomány	: 50...200Hz
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Szabvány megfelelés	: EN61010 300V CAT IV, EN61010 600V CAT III
True RMS mérés	: True RMS AC
Tömeg elemek nélkül	: 537 g
Ø _{kábel}	: 55 mm
Méret	: 295 x 100 x 46 mm
Védelem	: túlterhelés védett
Interfész	: USB
Passzív teljesítmény mérése	: 0,6...750kVAR
Látszólagos teljesítmény mérése	: 0,6...750kVA
Aktív teljesítmény mérése	: 0,6...750kW
Teljesítmény tényező mérése	: 0,3...1
Fázisszög mér.	: 0...90°
Kivitel	: USB kábel; mérőhegyek; krokodilcsipeszek 4 db; szoftver; védőtok; mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-3550 Lakatfogós teljesítmény mérő; Økábel: 55mm; True RMS AC; 0=90°

Lakatifógó multiméter 400A AC/DC hőmérséklet mérésel



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- relatív mérés funkció (REL)
- kijelző nullázás funkció DCA mérésnél
- méréstartomány túllépés kijelzése
- érintés nélküli feszültség kereső
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: AC/DC digitális lakatifógós multiméter
Kijelző	: LCD 3,75 digit (3999), háttérvilágítás
Mért vez. max. átmérő	: 23 mm
V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
V AC mérés sávszél.	: 50Hz...400Hz
I DC	: 0,01...40/400A
I AC	: 0,01...40/400A
Árammérés felbontása	: 10 mA
I AC mérés sávszél.	: 50Hz...400Hz
R méréstartomány	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
C méréstartomány	: 0,1n...40n/400n/4μ/40μ/100μF
Hőm.	: -50...760°C
Mértékegység	: °C, °F
f méréstartomány	: 0,001...5/50/500/5k/50k/150kHz
Dióda teszt	: 0,3mA, 1,5V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<150Ω esetén
Táp	: készlet elemek nélkül, 1 elem 9V
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT III
Mintavételezés	: 2x/s
kitöltési tényező	: 0,5...99%
Tömeg elemek nélkül	: 183 g
Méretek	: 200 x 50 x 35 mm

Kivitel: védőtok; mérőkábelek; K típusú pontszonda.

Jelölés A termék leírása

AX-203 AC/DC digitális lakatifógós multiméter; Økábel: 23mm; 50÷760°C

Lakatifógó multiméter 1000A AC/DC True RMS-sel és hőmérséklet mérésel



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- indítási áram mérés funkció
- beépített lámpa
- méréstartomány túllépés kijelzése
- érintés nélküli feszültség kereső
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: AC/DC digitális lakatifógós multiméter
Kijelző	: LCD (5999)
V DC méréstartomány	: 200m/2/20/200/1000V
V AC méréstartomány	: 200m/2/20/200/1000V
I DC méréstartomány	: 40/400/1000A
I AC méréstartomány	: 40/400/1000A
True RMS mérés	: True RMS
R méréstartomány	: 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ
C méréstartomány	: 10n/100n/1μ/10μ/100μ/1m/10mF
Hőm.	: -20...1000°C
f méréstartomány	: 10...10MHz
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<30Ω esetén
Méretek	: 194 x 72 x 35 mm
Mért vez. max. átmérő	: 23 mm
Kivitel	: tok; mérőkábelek; szonda hőmérséklet méréshez
Táp	: 3 elem 1,5V LR03 (AAA)

Jelölés A termék leírása

AX-215TIC AC/DC digitális lakatifógós multiméter; Økábel: 23mm; LCD (5999)

Lakatifógó műszerek AC/DC 1000A-ig



Tulajdonságok:

- alacsony elemtöltöttség kijelzése
- automatikus kikapcsolás funkció blokkolási lehetőséggel

Multiméter típusa	: AC/DC digitális lakatifógós multiméter
Kijelző	: LCD 3,75 digit (4000)
Mért vez. max. átmérő	: 38 mm
V DC méréstartomány	: 400m/4/40/400/600V
I DC méréstartomány	: 400/1000A
V AC méréstartomány	: 400m/4/40/400/600V
I AC méréstartomány	: 400/1000A

R méréstartomány	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
f méréstartomány	: 10/100/1000/10k/100k/1MHz
Dióda teszt	: 1,5V
Tápellátás	: készlet elemek nélkül, 3 elem 3V CR2032
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT II
Méretek	: 190 x 64 x 24 mm
Súly	: 150 g
Kivitel	: védőtok; mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-354 AC/DC digitális lakatifógós multiméter; Økábel: 38mm; 150g

AC/DC clamp meters with temperature measurement



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi mérés határ váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- PEAK HOLD funkció (impulzus jelek memorizálása)
- kijelző nullázás funkció DCA mérésnél
- méréstartomány túllépés jelzése
- alacsony elemtöltöttség jelzése

Multiméter típusa	: AC/DC digitális lakatfogós multiméter
Kijelző	: LCD 3,75 digit (4000), háttérvilágítás
Oszt. diag.	: 41 szegm.
Mintavételezés	: 2x/s
Mért vez. max. átmérő	: 52 mm
V DC méréstartomány	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
V AC méréstartomány	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
I DC méréstartomány	: 0,01...40/400/1000A
I AC méréstartomány	: 0,01...40/400/1000A
True RMS mérés	: True RMS AC+DC
R méréstartomány	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
C méréstartomány	: 0,001n...4n/40n/400n/4μ/40μ/400μ/4m/40mF
f méréstartomány	: 1...4kHz
Hőm.	: -20...760°C
Mértékegység	: °C, °F
Dióda teszt	: 0,3mA, 3V
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<40Ω esetén
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Szabvány megfelelés	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Tömeg elemek nélkül	: 449 g
Védelem	: túlterhelés védelem
Méret	: 270 x 100 x 47 mm
Kivitel	: védőtok; mérőkábelek; K típusú pontszonda

Jelölés

AX-351 AC/DC digitális lakatfogós multiméter; Økabel: 52mm; -20...760°C

Miniatűr AC/DC mérőpofa 2000A-ig



AX-351

AX-380

Tulajdonságok:

- automatikus és kézi mérés határ váltás (**AX-351**)
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- relatív mérés funkció (REL) (**AX-380**)
- kijelző nullázás funkció DCA mérésnél (**AX-380**)
- méréstartomány túllépés jelzése (**AX-351**)
- alacsony elemtöltöttség jelzése

Jelölés	AX-351
Multiméter típusa	: AC digitális lakatfogós multiméter
Kijelző	: LCD 3,5 digit (3999)
V DC méréstartomány	: 400m/4/40/400/1000V
V AC méréstartomány	: 400m/4/40/400/1000V
I AC méréstartomány	: 0,01...40/400/1000A
R méréstartomány	: 400/4k/40k/400k/4M/10MΩ
C méréstartomány	: 4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
f méréstartomány	: 9,999/99,99/999,9/9,999k/99,99kHz
Dióda teszt	: 1,4V
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22
Súly	: 388 g
Méret	: 55 x 90 x 46 mm
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT III
Mért vez. max. átmérő	: 47 mm
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés
Kivitel	: védőtok; mérőkábelek

Jelölés	AX-380
Multiméter típusa	: AC/DC digitális lakatfogós multiméter
Kijelző	: LCD 3,5 digit (3999)
V DC méréstartomány	: 400m/4/40/400/1000V
I DC méréstartomány	: 400/2000A
V AC méréstartomány	: 400m/4/40/400/750V
I AC méréstartomány	: 400/2000A
R méréstartomány	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
C méréstartomány	: 40n/400n/4μ/40μ/100μF
f méréstartomány	: 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/100kHz
Dióda teszt	: igen
Tápellátás	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Üzemi hőmérséklet	: 0...40°C
Súly	: 565 g
Méret	: 275 x 96 x 50 mm
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT III
Mért vez. max. átmérő	: 55 mm
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés
Kivitel	: mérőkábelek

Szigetelés ellenállás mérő műszer 1000V-ig



Tulajdonságok:

- alacsony elemtöltöttség jelzése

Multiméter típusa	: Szigetelés ellenállás mérő műszer
Kijelző	: LCD (1999), háttérvilágítás
Szigetelés R mérés tartomány	: 0,1M...20M/50M/100M/500M/1000M/2000MΩ
Mérőfeszültség	: 250V/500V/1000V
AC feszültség méréstartomány	: 750V
A csatlakozó fajtája	: EU
Táp	: 6 elem 1,5V LR6 (AA), készlet elemek nélkül, tápegység 9VDC
Méret	: 175 x 110 x 70 mm
Súly	: 630 g
Kivitel	: kezelési utasítás; vállszíj; mérőkábelek

Jelölés

AX-T2200 Szigetelés ellenállás mérő műszer; LCD (1999), háttérvilágítás

Digitális szigetelés teszter 125/250/500/1000V



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- ütésálló ház (holster)
- mérőfeszültség blokkolás
- kijelző nullázási funkció
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: Szigetelés ellenállás mérő műszer
Kijelző	: LCD, oszlopdigram, háttérvilágítás
V DC méréstartomány	: 1...1000V
V AC méréstartomány	: 1...750V
Megfelelőség	: EN61010 1000V CAT III
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<35Ω esetén
Szennyezési fokozat	: 2
R méréstartomány	: 0,01...40/400Ω
Szigetelés R mérés tartomány	: 0,125M...4M/40M/400M/4000MΩ
Mérőfeszültség	: 1000VDC (1M...4000MΩ tartomány), 125VDC (0,125M...4000MΩ tartomány), 250VDC (0,25M...4000MΩ tartomány), 500VDC (0,5M...4000MΩ tartomány)
Üzemi hőmérséklet	: 0...40°C
Mintavételezés	: 2,5x/s
Tárolási hőm.	: -10...60°C
Védelem	: túlfeszültség védett
Külső méretek	: 200 x 92 x 50 mm
Táp	: 6 elem 1,5V LR6 (AA), készlet elemek nélkül
Kivitel	: dokumentáció; mérőkábelek; bőrönd
Tömeg elemmel	: 700 g

Jelölés	A termék leírása
AX-T2400	Szigetelés ellenállás mérő műszer; Mintavételezés: 2,5x/s

Multiméter szigetelési ellenállás teszterrel 1 kV-ig



Tulajdonságok:

- automatikus és kézi méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- széles tesztfeszültség tartomány
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- túlterhelés elleni védelem
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: Szigetelés ellenállás mérő műszer
Kijelző	: LCD (5000), háttérvilágítás
V DC méréstartomány	: 0,1m...500m/5/50/500/1000V
DC áram méréstartomány	: 0,1μ...500μ/5000μ/50m/500mA
V AC méréstartomány	: 0,1m...500m/5/50/500/1000V
V AC mérés sávszél.	: 40Hz...400Hz
AC áram méréstartomány	: 0,1μ...500μ/5000μ/50m/500mA
True RMS mérés	: True RMS AC+DC
Szigetelési rezisztencia mérés tartománya	: 0,05M...0,1M/0,25M/0,5M/1M/10M/100M/2GΩ
Teszt fesz.	: 1000VDC (1M...2GΩ tartomány); 100VDC (0,1M...100MΩ tartomány); 250VDC (0,25M...250MΩ tartomány); 500VDC (0,5M...500MΩ tartomány); 50VDC (0,05M...50MΩ tartomány)
Szennyezési fokozat	: 2
Mértékegység	: °C, °F
Hőmérséklet méréstartomány	: -40...537°C
Hőm. mérés felbont.	: 0,1°C
Rezisztencia méréstartomány	: 0,1...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Kapacitás méréstartomány	: 0,01n...50n/500n/5μ/50μ/500μ/1000μF
Frekvencia méréstartomány	: 0,001...5/2MHz
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<25Ω esetén
Dióda teszt	: 0,7mA, 2,5V
Megfelelőség	: EN61010 1000V CAT III
Külső méretek	: 200 x 100 x 40 mm
Táp	: 6 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Tömeg elemmel	: 560 g
Kivitel	: mérőhegyek; krokodilcsipesz 2 db; védőtok; szonda hőmérséklet méréshez

Jelölés	A termék leírása
AX-T1220	Szigetelés ellenállás mérő műszer; LCD (5000), háttérvilágítás

Elektromos teszterek, AXIOMET



Tulajdonságok:

- alacsony impedancia teszt
- RCD differenciáláramú leoldók tesztelése 30mA-ig
- polaritás kijelzés

Teszter típusa	: elektromos
----------------	--------------

Kijelző	: 7 feszültségszintet mutató diódasor
Mérés	: AV feszültség, DC feszültség
Szigetelési osztály	: IP64
DC feszültség méréstartomány	: 6/12/24/50/120/230/400V
AC feszültség méréstartomány	: 6/12/24/50/120/230/400V
V AC mérés sávszél.	: 0...60Hz
Külső méretek	: 240 x 78 x 40 mm
Tömeg elemek nélkül	: 237 g

Jelölés	A termék leírása
AX-T901	Teszter: elektromos; 7 feszültségszintet mutató diódasor; IP64

Elektromos teszterek AX-T902



Tulajdonságok:

- AC/DC feszültségszint ellenőrzése akár lemerült akkumulátorok esetében is
- alacsony impedancia teszt
- beépített lámpa
- polaritás kijelzés

Tesztter típusa	: elektromos
Kijelző	: 7 feszültségszintet mutató diódasor
Mérés	: AV feszültség, DC feszültség
Szigetelési osztály	: IP64
DC feszültség méréstartomány	: 12/24/36/50/120/230/400/690V
AC feszültség méréstartomány	: 12/24/36/50/120/230/400V
V AC mérés sávszél.	: 0...60Hz
Külső méretek	: 240 x 78 x 40 mm
Tömeg elemek nélkül	: 237 g
Táp	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Kivitel	: mérőkábelek
Megfelelőség	: EN61010 1000V CAT III
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<300kΩ esetén
Reakcióidő	: <0,1 s

Jelölés A termék leírása

AX-T902 Teszter:elektromos;7 feszültségszintet mutató diódasor;<0,1s

Elektromos teszterek AX-T903



Tulajdonságok:

- alacsony impedancia teszt
- beépített lámpa
- fázisforgás irányának mutatása
- polaritás kijelzés
- elem nélküli feszültség keresés
- AC/DC feszültség kijelzés
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Tesztter típusa	: elektromos
Kijelző	: LCD 3,5 digit (1999), oszlopdiagram, háttérvilágítás
Mérés	: AV feszültség, DC feszültség
Szigetelési osztály	: IP64
DC feszültség méréstartomány	: 6/12/24/50/120/230/400/690V
AC feszültség méréstartomány	: 6/12/24/50/120/230/400/690V
V AC mérés sávszél.	: 0...60Hz
Külső méretek	: 240 x 78 x 40 mm
Tömeg elemek nélkül	: 237 g
Táp	: 2 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Kivitel	: védőtok; mérőkábelek
Megfelelőség	: EN61010 1000V CAT III
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés R<300kΩ esetén
Mintavételezés	: 3x/s
Bemeneti áram	: <2,5mA 690VDC-nél, <3mA 690VAC-nél

Jelölés A termék leírása

AX-T903 Teszter:elektromos;Mintavételezés:3x/s;IP64

Miniatűr hőmérséklet mérők



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- hegyesen végződő mérőszonda rozsdamentes acélból
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: hőmérő
Kijelző	: LCD
Mértékegység	: °C, °F
Hőm. méréstart.	: -50...150°C
Hőm. mérés felbont.	: 0,1°C
Szonda hossza	: 250 mm
szonda átmérő	: 4 mm
Táp	: 1 elem 1,5V LR44, készlet elemek nélkül
Tömeg elemek nélkül	: 51 g
Kivitel	: műanyag védőburkolat mérőszondára

Jelölés A termék leírása

AX-9201 Hőmérő;LCD;-50÷150°C;Pontos:±1°C;Felbont:0,1°C

AXIOMET 2 channel temperature meter



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX/T1-T2 funkció

Multiméter típusa	: hőmérő
Kijelző	: LCD (1000)
Mértékegység	: °C, °F
Hőmérséklet méréstartomány	: -200...1370°C
Hőmérséklet mérés felbontása	: 0,1°C
Táp	: 4 elem 1,5V LR03 (AAA)

Jelölés A termék leírása

AX-TH102 Hőmérő;LCD (1000);-200÷1370°C;Pontos:±(1% + 1°C)

Hőmérséklet, nedvességtartalom és harmatpont mérő



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX/ÁTLAG funkció
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Kijelző	: LCD, háttérvilágítás
Mérés	: harmatpont, hőmérséklet, páratartalom
Külső méretek	: 121 x 60 x 30 mm
Táp	: 3 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Kivitel	: kézi szíj; kemény tok
Mértékegység	: °C, °F
Multiméter típusa	: Hőmérő-higrométer
Hőmérséklet méréstartomány	: -10...50°C
Hőmérséklet mérés felbontása	: 0,1°C
Tömeg elemmel	: 180 g
Mintavételezés	: 1x/s
Nedvességtartalom méréstartomány	: 0...100% RH
Nedvességtartalom mérés felbontása	: 0,1% RH

Jelölés A termék leírása

AX-5001 Hőmérő-higrométer;LCD;háttérvilágítás;Mintavételezés:1x/s

Hőmérséklet mérő beépített pirométerrel, AXIOMET



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- érintésmentes vagy érintéses hőmérséklet mérés
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX/ÁTLAG funkció
- lézeres célzó
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa : hőmérő

Kijelző	: LCD 4 digit, háttérvilágítás
Mértékegység	: °C, °F
Opt. felbontás	: 2:1
Emisszió	: 0,95 (konstans)
Hőm. (IR)	: -50...300°C
Hőm. (szonda)	: -200...1300°C
Felbont.	: 0,1°C
Súly	: 180 g
Táp	: 3 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Méretek	: 121 x 60 x 30 mm
Kivitel	: kézi szíj; K típusú pontszonda; kemény tok

Jelölés A termék leírása

AX-5002 Hőmérő;LCD 4 digit;háttérvilágítás;Hőm.(szonda):-200÷1300°C

2-csatornás hőmérséklet mérő, tartomány: -200/+1300°C



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- kétcsatornás hőmérséklet mérés
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- lehetőség 2 számszerű mérés kijelzésére

- programozható MIN/MAX riasztási küszöbértékek
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: hőmérő
Kijelző	: LCD 4 digit, háttérvilágítás
Mértékegység	: °C, °F
Kivitel	: kézi szíj; K típusú pontszonda x2; kemény tok
Hőm. (szonda)	: -200...1300°C
Hőm. mérés felbont.	: 0,1°C
Mintavételezés	: 1x/s
Hőm. (K hőelem)	: -200...1300°C
Hőm. (J hőelem)	: -200...1200°C
Szonda hossza	: 950 mm
Táp	: 3 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Tömeg elemek nélkül	: 180 g
Méretek	: 121 x 60 x 30 mm

Jelölés A termék leírása

AX-5003 Hőmérő;LCD 4 digit;háttérvilágítás;Mintavételezés:1x/s

Termohigrométerek, Axiomet



Tulajdonságok:

- 3 fokozatú pszichikai-köszérzet szimbólum (hőmérséklet/nedvesség)
- egyidejű hőmérséklet és nedvességtartalom mérés

Multiméter típusa	: Hőmérő-higrométer
Kijelző	: LCD
Hőm. méréstart.	: -50...70°C
Hőm. mérés felbont.	: 0,1°C
Mértékegység	: °C, °F
Nedvességtartalom méréstartomány	: 10...99% RH
Nedvességtartalom mérés felbontása	: 1% RH
Táp	: 1 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Méret	: 105 x 105 x 15 mm
Súly	: 100 g

Jelölés A termék leírása

AX-TH05 Hőmérő-higrométer;LCD;-50÷70°C;Pontos:±1°C;0,1°C;10÷99%RH

Hőmérséklet és nedvességtartalom regiszter 32700 mintához



Tulajdonságok:

- 2 db berendezés üzemállapotot jelző LED dióda
- lehetőség dátum és idő beállításra
- programozható MIN/MAX riasztási küszöbértékek
- mintavételi gyakoriság: 2s, 5s, 10s, 30s, 1min., 5min., 10min., 30min., 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h
- memória 16350 mérésre
- memória telítődés kijelzése
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Regisztráló típusa	: hőmérséklet és nedvességtartalom
Kijelző	: LCD
Mértékegység	: °C, °F
Hőm. méréstart.	: -40...70°C
Hőm. mérés felbont.	: 0,1°C
Nedvességtartalom méréstartomány	: 0...100% RH
Nedv. tart. mérés. felbont.	: 0,1% RH
Interfész	: USB
Kimeneti csatlakozó	: USB B aljzat
Külső méretek	: 94 x 48 x 33 mm
Táp	: készlet elemek nélkül, 1 elem 3,6V 1200mA 1/2AA
Tömeg elemmel	: 115 g
Kivitel	: USB kábel; szoftver; rögzítő fül

Jelölés A termék leírása

AX-DT100 Regisztráló:hőmérséklet és nedvességtartalom;LCD;-40÷70°C

Hőmérséklet, páratartalom és CO2 mérő műszerek



Tulajdonságok:

- 3 fokozatú pszichikai-köszérzet szimbólum (hőmérséklet/nedvesség)
- akusztikus és optikai jelzés
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX funkció
- lehetőség dátum és idő beállításra
- falra szerelhető vagy asztalra állítható tartó
- méréstartomány túllépés kijelzése
- Relé kimenet

Multiméter típusa	: CO2, hőmérséklet és páratartalom mérő
Kijelző	: LCD, oszlopdiagram, háttérvilágítás
Mérési tartomány	: 300...3000ppm (CO2)
Belső hőmérséklet méréstartomány	: -20...50°C
Nedvességtartalom méréstartomány	: 0...100% RH
Mértékegység	: °C, °F
Szigetelési osztály	: IP40
A csatlakozó fajtája	: EU
Interfész	: USB
Méret	: 125 x 85 x 30 mm
Táp	: 5VDC

Jelölés A termék leírása

AX-CO2-1 CO2, hőmérséklet és páratartalom mérő;-20÷50°C;±3%;IP40

Axiomet pirométer szabályozható emisszóval



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX/ÁTLAG funkció
- lézeres célzó
- szabályozható emisszivitás
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Táp	: készlet elemek nélkül, 1 elem 9V
Kijelző	: LCD, háttérvilágítás
Méret	: 97 x 43 x 160 mm
Súly	: 125 g
Mértékegység	: °C, °F
Multiméter típusa	: pirométer
Optikai felbontás	: 12:1
Emisszivitás értéke	: 0,1...1
Érintésmentes hőm. mérés. tart.	: -20...550°C
Felbontás (IR)	: 0,1°C

Jelölés A termék leírása

AX-7510 Pirométer;LCD;háttérvilágítás;-20÷550°C;Opt.felbontás:12:1

Pirométer érintéses hőmérséklet méréssel



Tulajdonságok:

- beállított MIN/MAX küszöbértékek akusztikus jelzése
- automatikus kikapcsolás
- érintésmentes vagy érintéses hőmérséklet mérés
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX/ÁTLAG funkció
- hőmérsékletkülönbség számítása
- lézeres célzó
- memória 20 mérésre
- szabályozható emisszivitás

Multiméter típusa	: pirométer
Kijelző	: LCD, háttérvilágítás
Mértékegység	: °C, °F
Optikai felbontás	: 13:1
Emisszivitás értéke	: 0,1...1
Érintésmentes hőm. mérés. tart.	: -32...480°C
Felbontás (IR)	: 0,1°C
Szondával mért hőmérséklet-tartomány	: -50...1370°C
Tömeg elemek nélkül	: 250 g
Méretek	: 180 x 106 x 48 mm
Táp	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül

Jelölés A termék leírása

AX-7530 Pirométer;LCD,háttérvilágítás;-32÷480°C;Opt.felbontás:13:1

Axiomet magasfelbontású pirométer



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- lézeres célzó
- programozható riasztási küszöbértékek
- szabályozható emisszivitás
- alacsony elemtöltöttség kijelzése
- MIN/MAX/DIF/AVG funkció

Multiméter típusa	: pirométer
Kijelző	: LCD, háttérvilágítás
Optikai felbontás	: 50:1
Emisszivitás értéke	: 0,1...1
Érintésmentes hőm. mérés. tart.	: -50...1150°C
Felbontás (IR)	: 0,1°C
Reakcióidő	: <0,25 s
Emisszivitás felbontása	: 0,01
Táp	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül

Jelölés A termék leírása

AX-7540 Pirométer;LCD,háttérvilágítás;-50÷1150°C;Opt.felbontás:50:1

Pirométer lézeres irányzékkal



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MAX funkció
- folyamatos mérés (a mérést indító gomb rögzítésével)
- lézeres célzó
- szabályozható emisszivitás
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: pirométer
Kijelző	: LCD, háttérvilágítás
Mértékegység	: °C, °F
Emisszivitás felbontása	: 0,01
Optikai felbontás	: 20:1
Emisszivitás értéke	: 0,1...1
Érintésmentes hőm. mérés. tart.	: -50...800°C
Felbontás (IR)	: 0,1°C
Kívitel	: védőtok
Reakcióidő	: <0,15 s
Táp	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Méretek	: 146 x 104 x 43 mm

Jelölés A termék leírása

AX-7531 Pirométer;LCD,háttérvilágítás;-50÷800°C;Opt.felbontás:20:1

AX-7600 pirométer nedvességmérővel és harmatponttal



Tulajdonságok:

- 3 szintre szabályozható emisszivitás
- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- lézeres célzó
- alacsony elemtöltöttség kijelzése
- színes LED jelző penész esetén

Multiméter típusa	: pirométer
Optikai felbontás	: 12:1
Emisszivitás értéke	: 0,75, 0,85, 0,96
Érintésmentes hőm. mérés. tart.	: -50...350°C
Hőm. mérésstart.	: -10...40°C
Levegő nedvességtartalom mérés	: 10...90% RH
Táp	: készlet elemek nélkül, 1 elem 9V
Méretek	: 170 x 135 x 50 mm
Súly	: 168 g

Jelölés A termék leírása

AX-7600 Pirométer;-50÷350°C;Opt.felbontás:12:1;e:0,75,0,85,0,96

Fényerősségmérő 400klx-ig



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullázás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- MIN/MAX/REL funkció
- PEAK HOLD funkció (impulzus jelek memorizálása)
- cosinus korrekció
- mérőadapter 1,5 m-es vezetéken
- erősített ház

Multiméter típusa	: fényerősségmérő
Kijelző	: LCD 3,75 digit (3999), háttérvilágítás
Mérési tartomány	: 40/400/4k/40k/400klx, 40/400/4k/40kFc
Mérési pontosság	: ±(5% leolvasás + 10 digit)
Méreték	: 203 x 75 x 50 mm
Táp	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Kivitel	: védőtok
Tömeg elemek nélkül	: 280 g
Mintavételezés	: 1,5x/s
Oszl.diag.	: 41 szegm.

Jelölés A termék leírása

AX-L230 Fényerősségmérő;LCD 3,75 digit (3999),háttérvilágítás;1,5x/s

AXIOMET thermo-anemométer (légáramlásmérő)



Tulajdonságok:

- MIN/MAX funkció

Multiméter típusa	: thermo-anemométer
Mértékegység	: ft/min, km/h, csomó, m/s, mph, Beaufort fokozat
Sebességmérés tartomány	: 0...30m/s
Külső méretek	: 105,3 x 57,8 x 19,9 mm
Hőmérséklet méréstartomány	: -10...45°C
Táp	: 1 elem 3V CR2032

Jelölés A termék leírása

AX-AN050 Thermo-anemométer;0÷30m/s;-10÷45°C;Kivitel:ővtartó,csuklópánt

AX-PH02 pH- és talajhőmérséklet-mérő



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- 5 fokos talajnedvesség visszajelző
- 9 fokos napsugárzás visszajelző

Táp	: készlet elemek nélkül, 1 elem 9V
Kijelző	: LCD, háttérvilágítás
Méreték	: 122 x 63 x 36 mm
Súly	: 73 g
Mérési tartomány	: 3,5...9,0pH
Mérési pontosság	: 0,5pH
Mértékegység	: °C, °F
Multiméter típusa	: pH mérő
Szondával mért hőmérséklet-tartomány	: -9...50°C
Szondával mért hőm. pontos.	: 1°C

Jelölés A termék leírása

AX-PH02 PH mérő;LCD,háttérvilágítás;3,5÷9,0pH;Mér:122x63x36mm;73g

Távmérő, Axiomet



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- MAX/MIN hőmérséklet mérés lokalizálási funkció
- folyamatos mérés funkció
- közvetett mérés funkció (Pitagorasz-tétel)
- térfogatszámítási funkció
- területszámítási funkció
- memória 20 mérésre
- alacsony elemtöltöttség kijelzése
- mért értékek összeadása és kivonása

Multiméter típusa	: lézeres távmérő
Kijelző	: LCD
Mérési tartomány	: 100m
Súly	: 126 g
Táp	: 2 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Külső méretek	: 120 x 50 x 29 mm

Jelölés A termék leírása

AX-DL100 Lézeres távmérő;LCD;100m;Mér.pontosság:±2mm;120x50x29mm;126g

Axiomet Tachométer



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- MIN/MAX/LAST memória funkció
- optikai és mechanikus forgási sebesség mérés (AX-2236C)
- forgási sebesség optikai mérése (AX-2234C)
- cserélhető mérővég készlet, különböző alkalmazásokra (AX-2236C)
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Kivitel:

- védőtok
- 600mm hosszú reflexiós szalag
- mérőadapter készlet (AX-2236C)

Multiméter típusa : tachométer
Kijelző : LCD 5 digit
Kapcsolódó árucikkek : AX-TACHO-TAPE
Tömeg elemmel : 156 g
Táp : 4 elem 1,5V LR03 (AAA)
Külső méretek : 150 x 65 x 31 mm

Jelölés	AX-2234C	AX-2236C
Mérési tartomány		
- 1,0...19999 rpm (mechanikus módszer)		x
- 1,00...19999 m/min (mechanikus módszer)		x
- 2,5...99999 rpm (optikai módszer)	x	x
Mérés felbontása		
- 0,01m/min (< 100m/min);		x
- 0,1m/min (> 100m/min)		x
- 0,1rpm (0,5...999,99rpm)		x
- 0,1rpm (2,5...999,99rpm)	x	x
- 1rpm (> 1000rpm)	x	x

Opto-mechanikus tachométer



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- MIN/MAX/LAST memória funkció
- optikai és mechanikus forgási sebesség mérés
- cserélhető mérővég készlet, különböző alkalmazásokra
- távolságmérés optikai üzemmódban: 5 - 20cm
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa : tachométer

Kijelző : LCD 5 digit (99999)

Mérési tartomány : 6...99999 rpm (optikai módszer) 1...19999 rpm (mechanikus módszer) 0,1...1999,9 m/min 0,3...6560 ft/min

Mérés felbontása : 0,01m/min (< 100m/min);
0,1m/min (> 100m/min),
0,1rpm (< 1000rpm)

Mintavételezés : 1x/s

Táp : 4 elem 1,5V LR6 (AA), készlet elemek nélkül

Külső méretek : 217 x 84 x 43 mm

Tömeg elemmel : 265 g

Kivitel : 200mm hosszú reflexiós kábel;
kemény tok;
mérőadapter készlet: kerek Ø32mm, kúpos, tölcséres

Jelölés A termék leírása

AX-2901 Tachométer;LCD 5 digit (99999);1x/s;217x84x43mm;265g

Festékréteg vastagság vizsgáló, AXIOMET



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Tesztter típusa : festék rétegvastagság tesztter

Táp : 1 elem 3V CR2032

Mérési tartomány : 0,1...1250µm

Mérési pontosság : ±2% ±0,02mm

Külső méretek : 80 x 42 x 24 mm

Jelölés A termék leírása

AX-CTG10 Tesztter:festék rétegvastagság tesztter;0,1÷1250µm;80x42x24mm

Axiometvizsgáló videokamera (boroszkóp) 4,3" LCD kijelzővel



Tulajdonságok:

- mérési terület megvilágító LED
- alacsony elemtöltöttség kijelzése
- lehetőség SD kártyák csatlakoztatására
- teleszkópos kar hossza: min. 1080mm, max. 2850mm
- adatmentés AVI formátumban

Multiméter típusa : vizsgálókamera

Kijelző : LCD 4,3" (480x272)

szonda átmérő : 23 mm

Vezeték hossz : 0,48 m

Szigetelési osztály : IP68

Kamera felbontása : 720x480

A csatlakozó fajtája : EU

Kivitel : akkumulátor;

napellenző;

teleszkópos kar a kamerához;

bőrönd;

töltő/erősítő

Jelölés A termék leírása

AX-B1136TC Vizsgálókamera;Kijelző:LCD 4,3" (480x272);Vez.hossz:0,48m

Axiomet boroszkópok



AX-B2120RD

Tulajdonságok:

- mérési terület megvilágító LED
- TV-Out (NTSC) (**AX-B2120RD, AX-B2135CW**)
- lehetőség SD kártyák csatlakoztatására (**AX-B2120RD, AX-B2135CW**)
- méterenkénti jelölés a videokábelben
- adatmentés AVI formátumban (**AX-B2120RD, AX-B2135CW**)

Multiméter típusa : vizsgálókamera

Kijelző : LCD 7"

Kamera felbontása : 720x480

Szigetelési osztály : IP68

A csatlakozó fajtája : EU



	AX-B2120RD	AX-B2120ST	AX-B2135CW	AX-B2120ST/17
Kivitel				
- akkumulátor	x	x	x	x
- napellenző	x	x	x	x
- állvány			x	
- bőrönd	x	x		x
- töltő/erősítő	x	x	x	x
szonda átmérő [mm]	23	23	23	17
Vezeték hossz [m]	20	20	35	20

Axiomet B100 sorozatú boroszkóp



Tulajdonságok:

- elasztikus vezeték
- mérési terület megvilágító LED
- kábelre szerelt kamera

Multiméter típusa : vizsgálókamera

szonda átmérő : 12 mm

Vezeték hossz : 1 m

Szigetelési osztály : IP67

Üzemi hőmérséklet : 0...45°C

Interfész : USB

Táp : USB portról

Méretetek : 266 x 73 x 80 mm

Súly : 362 g

Kivitel : USB kábel;
rögzíthető végek: tükör, kampó, mágnes;
video kábel

Jelölés A termék leírása

AX-B100 Vizsgálókamera;Vez.hossz:1m;Szonda átm:12mm;IP67;0÷45°C;362g

Axiomet B180 sorozatú boroszkóp



Tulajdonságok:

- elasztikus vezeték
- mérési terület megvilágító LED
- alacsony elemtöltöttség kijelzése
- digitális zoom 4x
- képforgatás 180° fokkal

Multiméter típusa : vizsgálókamera

Kijelző : LCD TFT 2,7" (320x240), színes

szonda átmérő : 9 mm

Szonda hossza : 600 mm

Látószög : 60°

Súly : 250 g

Méretetek : 150 x 73 x 38 mm

Táp : 4 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül

Kivitel : övtáska;
rögzíthető végek: tükör, kampó, mágnes;
video kábel

Jelölés A termék leírása

AX-B180 Vizsgálókamera;Kijelző:LCD TFT 2,7" (320x240),színes;60°

Axiomet B150 sorozatú boroszkóp



Tulajdonságok:

- elasztikus vezeték
- mérési terület megvilágító LED
- alacsony elemtöltöttség kijelzése
- TV-Out (NTSC)

Multiméter típusa : vizsgálókamera

Kijelző : LCD 2,4" (320x240)

szonda átmérő : 12 mm

Vezeték hossz : 1 m

Kamera felbontása : 640x480

Szigetelési osztály : IP67

Kapcsolódó árucikkek : AX-BCX2, AX-BCX3

Méretetek : 266 x 95 x 66 mm

Táp : 4 elem 1,5V LR6 (AA), készlet elemek nélkül

Súly : 360 g

Kivitel : rögzíthető végek: tükör, kampó, mágnes;
video kábel

Jelölés A termék leírása

AX-B150 Vizsgálókamera;Kijelző:LCD 2,4" (320x240);Vez.hossz:1m;IP67

Axiomet B350 sorozatú boroszkóp



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- lehetőség dátum és idő beállításra
- elasztikus vezeték
- TV-Out (PAL/NTSC)
- adatmentés JPEG, AVI formátumban
- mérési területet megvilágító LED
- digitális zoom 4x

- lehetőség SD kártyák csatlakoztatására
- 64Mb beépített memória

Multiméter típusa	: vizsgálókamera
Kijelző	: LCD 3,5" (320x240)
Szigetelési osztály	: IP67
Interfész	: USB
szonda átmérő	: 12 mm
Vezeték hossz	: 1 m
Kamera felbontása	: 640x480
Üzemi hőmérséklet	: 0...45°C
Kapcsolódó árucikkek	: AX-BCX2, AX-BCX3
Súly	: 405 g
Táp	: 4 elem 1,5V LR6 (AA), készlet elemek nélkül
Méret	: 270 x 75 x 100 mm
Kivitel	: USB kábel; rögzíthető végek: tükör, kampó, mágnes; szoftver; video kábel

Jelölés A termék leírása

AX-B350 Vizsgálókamera;Kijelző:LCD 3,5" (320x240);Vez.hossz:1m;IP67

Axiomet kézi tápegységek



Tulajdonságok:

- beállítások memorizálása
- 2 USB töltő port
- USB töltő portok automatikus felismerése
- szoftver segítségével kalibrálható
- kézi kialakítású

Tápegység típusa	: laboratóriumi
Kijelző	: LCD 4 digit
Fajta tápegység	: impulzusos, egycsatornás
Csatornák száma	: 1
P _{max}	: 50 W
U _{kim}	: 30 V DC
I _{kim}	: 3,75 A
U _{kim.2}	: 5 V DC
I _{kim.2}	: 2 A
U _{kim.3}	: 5 V DC
I _{kim.3}	: 2 A
feszültségszabályzás	: ≤0,02% + 3mV
Táp	: 90...265V, 43...65Hz
Méret	: 185 x 88 x 38 mm
Súly	: 370 g
Védelem	: kimeneti rövidzár

Jelölés A termék leírása

AX-3004H Tápegység;laboratóriumi;Csatorna:1;U_{kim}:30VDC;U_{kim.2}:5VDC

Egycsatornás tápegységek, AXIOMET



Tulajdonságok:

- kézi kialakítású
- ólom-savas autó akkumulátorok töltéséhez
- mobil eszközök töltése USB porton keresztül

Tápegység típusa	: laboratóriumi
Fajta tápegység	: impulzusos, egycsatornás
Csatornák száma	: 1
U _{kim}	: 1...30 V
I _{kim}	: 0...10 A
U _{bem.}	: 110...230 V
I _{bem.}	: 1,6 A
Feszültség stabilizáció	: ≤1% + 3mV
Áram stabilizáció	: ≤1% + 5mA
U (reg) hullámzás és zajszint	: ≤100mVpp
Súly	: 1,1 kg
Mér. (a x b x c)	: 170 x 240 x 85 mm

- Kivitel:
- kezelési utasítás
- mérőkábelek

Jelölés A termék leírása

AX-3010H Tápegység;laboratóriumi;Csatorna:1;U_{kim}:1+30V;U_{bem}:110+230V

Kisteljesítményű labortápegység



Tulajdonságok:

- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás
- Védelem a tápegység feszültségekimenetében történő ellentétes polaritás bekötése ellen

Tápegység típusa	: laboratóriumi
Fajta tápegység	: egycsatornás, lineáris
Kijelző	: 2x LCD 3,5 digit
Védelem	: túlterhelés védett, zárlat ellen védett, fordított polarizáció ellen
Feszültség stabilizáció	: $\leq 0,01\% \pm 1\text{mV}$
Áram stabilizáció	: $\leq 0,2\% \pm 1\text{mA}$
U (reg) hullámzás és zajszint	: $\leq 1\text{mVrms}$
Táp	: 230VAC 50/60Hz
A csatlakozó fajtája	: EU
Méret	: 206 x 153 x 110 mm

Jelölés	Csatornák száma	Kimeneti áram [A]	Kimeneti feszültség [V DC]	Súly [kg]
AX-1803D	1	0...3	0...18	4

Egycsatornás lineáris tápegységek, AXIOMET, 0-5 A



Tulajdonságok:

- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás
- durva és precíz feszültség és áramerősség érték választás

Tápegység típusa	: laboratóriumi
Fajta tápegység	: egycsatornás, lineáris
Kijelző	: 2x LCD 4 digit
Csatornák száma	: 1
Védelem	: túlterhelés védett
U _{kim.}	: 0...30 V DC
I _{kim.}	: 0...5 A
Feszültség stabilizáció	: $\leq 0,01\% + 5\text{mV}$
U (reg) hullámzás és zajszint	: $\leq 1\text{mVpp}$
Táp	: 110/230V 50/60Hz
A csatlakozó fajtája	: EU
Méret	: 85 x 160 x 260 mm

Jelölés A termék leírása

AX-3005DLs Tápegység: laboratóriumi; Csatorna: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Dugvilla: EU

Egycsatornás labortápegység LCD kijelzővel



Tulajdonságok:

- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás
- Védelem a tápegység feszültségekimenetében történő ellentétes polaritás bekötése ellen
- durva és precíz feszültség és áramerősség érték választás

Tápegység típusa	: laboratóriumi
Fajta tápegység	: egycsatornás, lineáris
Kijelző	: 2x LCD 3,5 digit
Védelem	: túlterhelés védett, zárlat ellen védett, fordított polarizáció ellen
Feszültség stabilizáció	: $\leq 0,01\% \pm 1\text{mV}$
Áram stabilizáció	: $\leq 0,2\% \pm 1\text{mA}$
U (reg) hullámzás és zajszint	: $\leq 1\text{mVrms}$
A csatlakozó fajtája	: EU
Táp	: 230VAC 50/60Hz

Jelölés	Csatorna	I _{kim} [A]	U _{kim.} [V DC]	Súly [kg]	Mér. [mm]
AX-3003D	1	0...3	0...30	5	291 x 158 x 136
AX-3005D	1	0...5	0...30	6	291 x 158 x 136

1-csatornás laboratóriumi tápegységek, AXIOMET



Tulajdonságok:

- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás
- okos hűtésirányítás

Tápegység típusa	: laboratóriumi
Fajta tápegység	: egycsatornás, lineáris
Kijelző	: 2x LCD 3,5 digit
Csatornák száma	: 1
Táp	: 230VAC 50/60Hz
Feszültség stabilizáció	: $\leq 0,02\% + 2\text{mV}$
Áram stabilizáció	: $\leq 0,02\% + 2\text{mA}$
U (reg) hullámzás és zajszint	: $\leq 0,5\text{mVrms}$
U _{kim.}	: 0...30 V DC
I _{kim.}	: 0...5 A
Feszültség kimenet	: 5V DC/3A
Kivitel	: mérőkábelek; tápvezeték
Súly	: 6 kg

Jelölés A termék leírása

AX-3005DBL Tápegység: laboratóriumi; Csatorna: 1; 0÷30VDC; Fesz.kim: 5V DC/3A

1- csatornás kapcsolóüzemű laboratóriumi tápegységek



AX-3005DS

Tulajdonságok:

- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás
- durva és precíz feszültség és áramerősség érték választás

Tápegység típusa	: laboratóriumi
Fajta tápegység	: impulzusos, egycsatornás
Kijelző	: 2x LCD 3 digit
Feszültség stabilizáció	: $\leq 1\% + 10\text{mV}$
Áram stabilizáció	: $\leq 1\% + 5\text{mA}$
U (reg) hullámzás és zajszint	: $\leq 200\text{mVpp}$
Csatorna	: 1
Súly	: 1,5 kg
A csatlakozó fajtája	: EU
Táp	: 230VAC 50/60Hz
Védelem	: túlterhelés védett

Jelölés	Kimeneti áram [A]	Kimeneti feszültség [V DC]	Méret [mm]
AX-3005DS	0...5	0...30	85 x 160 x 205
AX-3010DS	0...10	0...30	80 x 160 x 205

Nagyteljesítményű szabályozott DC tápegység



Tulajdonságok:

- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás
- robusztus, üzembiztos kivétel

Tápegység típusa	: nagyteljesítményű laboratóriumi
Fajta tápegység	: egycsatornás, lineáris
Kijelző	: 2x LED 4 digit
Csatornák száma	: 1
U_{kim}	: 0...30 V DC
I_{kim}	: 0...20 A
U (reg) hullámzás és zajszint	: $\leq 1\text{mVrms}$
Védelem	: túlterhelés védett
A csatlakozó fajtája	: EU
Táp	: 230VAC 50/60Hz
Súly	: 14 kg
Méret	: 265 x 140 x 360 mm

Jelölés A termék leírása

AX-3020L Tápegység:nagyteljesítményű laboratóriumi;Csatorna:1;0÷30VDC

Axiomet power supplies with voltage up to 120V



Tulajdonságok:

- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás
- okos hűtésirányítás

Tápegység típusa	: laboratóriumi
Fajta tápegység	: egycsatornás
Csatornák száma	: 1
Kimeneti feszültség	: 0...120 V DC
Kimeneti áram	: 0...1 A
Feszültség stabilizáció	: $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$
Áram stabilizáció	: $\leq 0,02\% + 6\text{mA}$
U (reg) hullámzás és zajszint	: $\leq 0,5\text{mVrms}$
Táp	: 230VAC $\pm 10\%$ 50/60Hz
Kivétel	: mérőkábelek; tápvezeték
A csatlakozó fajtája	: EU
Méret	: 270 x 190 x 130 mm

Jelölés A termék leírása

AX-12001DBL Tápegység:laboratóriumi;Csatorna:1;0÷120VDC;0÷1A;Dugvilla:EU

3-csatornás laboratóriumi lineáris tápegységek



AX-3005L-3

Tulajdonságok:

- 2 szabályozott szekció, mely áram- vagy feszültség-stabilizációs üzemmódban üzemel, valamint, mint soros, párhuzamos vagy független tápegységek
- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás
- programozható áramkorlátozó
- halk ventilátor működés
- okos hűtésirányítás

Tápegység típusa	: laboratóriumi
Fajta tápegység	: lineáris, többcsatornás
Csatornák száma	: 3
Kijelző	: 4x LED 3,5 digit
U (reg) hullámzás és zajszint	: $\leq 1\text{mVrms}$
Feszültség kijelzés felbontása	: 0,1 V
Áram kijelzés felbontása	: 0,01 A
Védelem	: túlterhelés védett, zárlat ellen védett
Táp	: 220V 50Hz

Jelölés	Súly [kg]	I_{kim} [A]	U_{kim} [V DC]	$I_{\text{kim}2}$ [A]	$U_{\text{kim}2}$ [V DC]	$I_{\text{kim}3}$ [A]	$U_{\text{kim}3}$ [V DC]	Méret [mm]
AX-3003L-3	10	0...3	0...30	0...3	0...30	3	5	260 x 160 x 310
AX-3005L-3	13	0...5	0...30	0...5	0...30	3	5	260 x 160 x 360

Hármas labortápegység LCD kijelzővel



AX-3003D-3

Tulajdonságok:

- 2 szabályozott szekció, mely áram- vagy feszültség-stabilizációs üzemmódban üzemel, valamint, mint soros, párhuzamos vagy független tápegységek
- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás
- programozható áramkorlátozó
- áramkimenet 5VDC
- hűtőborda hűtés (AX-3005D-3)

Tápegység típusa	: laboratóriumi
Fajta tápegység	: lineáris, többcsatornás
Kijelző	: 4x LCD 3,5 digit
Feszültség stabilizáció	: $\leq 0,01\% + 2\text{mV}$
Áram stabilizáció	: $\leq 0,2\% + 2\text{mA}$
U (reg) hullámzás és zajsztint	: $\leq 1\text{mVrms}$
Táp	: 230VAC 50/60Hz
Védelem	: zárlat ellen védett

Jelölés	Csatorna	Súly [kg]	I_{kim} [A]	U_{kim} [V DC]	Fesz.kim	Méreték [mm]
AX-3003D-3	3	10	0...3	0...30	5V DC/3A	164 x 265 x 365
AX-3005D-3	3	13	0...5	0...30	5V DC/3A	164 x 265 x 365

Axiomet four-channel power supplies



Tulajdonságok:

- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás

Tápegység típusa	: laboratóriumi
Fajta tápegység	: lineáris, többcsatornás
Csatornák száma	: 4
Kijelző	: 4x LED 3 digit
U (reg) hullámzás és zajsztint	: $\leq 2\text{mVrms}$
Táp	: 110/220V, $\pm 10\%$, 50/60Hz
Feszültség kijelzés felbontása	: 0,1 V
Áram kijelzés felbontása	: 0,01 A
feszültségszabályzás	: $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$
Áramstab. tény. terh. váltáskor	: $\leq 0,2\% + 3\text{mA}$
Feszültség kimenet (unreg.) hullám és zajsztint	: $\leq 2\text{mV}$
Súly	: 10 kg
Méreték	: 250 x 150 x 310 mm

Jelölés	U_{kim} [V DC]	I_{kim} [A]	$U_{\text{kim}2}$ [V DC]	$I_{\text{kim}2}$ [A]	$U_{\text{kim}3}$ [V DC]	$I_{\text{kim}3}$ [A]	$U_{\text{kim}4}$ [V DC]	$I_{\text{kim}4}$ [A]
AX-3005N-4	0...30	0...5	0...30	0...5	2,2...15	1	2,2...15	1

3-csatornás laboratóriumi tápegységek, AXIOMET



AX-3005DBL-3

Tulajdonságok:

- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás

Tápegység típusa	: laboratóriumi
Fajta tápegység	: lineáris, többcsatornás
Kijelző	: 4x LCD 3,5 digit
A csatlakozó fajtája	: EU
Feszültség stabilizáció	: $\leq 0,02\% + 2\text{mV}$
Áram stabilizáció	: $\leq 0,02\% + 2\text{mA}$
U (reg) hullámzás és zajsztint	: $\leq 0,5\text{mVrms}$
Kivétel	: mérőkábelek; tápvezeték
Feszültség kimenet	: 5V DC/3A
Táp	: 230VAC 50/60Hz
Súly	: 16 kg
Külső méretek (szél.x vast.x hossz)	: 270 x 310 x 180 mm

Jelölés	Csatornák száma	U_{kim} [V DC]	I_{kim} [A]	$U_{\text{kim}2}$ [V DC]	$I_{\text{kim}2}$ [A]
AX-3005DBL-3	3	0...30	0...5	0...30	0...5

Egycsatornás programozható tápegység



AX-3003P

Tulajdonságok:

- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás
- Védelem a tápegység feszültségekimenetéből történő ellentétes polaritás bekötése ellen
- 100 beállítás memorizálása

Tápegység típusa	: laboratóriumi, programozható
Fajta tápegység	: egycsatornás, lineáris
Kijelző	: LCD 5 digit
Feszültség stabilizáció	: $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$
Áram stabilizáció	: $\leq 0,2\% + 3\text{mA}$
U (reg) hullámzás és zajsztint	: $\leq 1\text{mVrms}$
Feszültség kijelzés felbontása	: 1 mV
Áram kijelzés felbontása	: 0,1 mA
Táp	: 110/220V, $\pm 10\%$, 50/60Hz

Védelem: túlterhelés védett, túlfeszültség védett, fordított polarizáció ellen, termikus.

Jelölés	U_{kim} [V DC]	Csatornák száma	I_{kim} [A]	Súly [kg]	Méreték [mm]
AX-3003P	0...30	1	0...3	5,5	126 x 143 x 296
AX-6003P	0...60	1	0...3	5,9	126 x 143 x 296

AXIOMET programozható tápegységek



Tulajdonságok:

- egyidejű feszültség és áram leolvasás
- folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás
- áram- vagy feszültségszabályozott üzemmód

Tápegység típusa	: laboratóriumi, programozható
Fajta tápegység	: egycsatornás, lineáris
Csatornák száma	: 1
Kijelző	: 2x LED 4 digit
Feszültség stabilizáció	: $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$
Áram stabilizáció	: $\leq 0,1\% + 3\text{mA}$
U (reg) hullámszín és zajszint	: $\leq 2\text{mVrms}$
Kimeneti feszültség	: 0...30 V DC
Kimeneti áram	: 0...5 A
Méretek	: 115 x 190 x 240 mm
Táp	: 220V 50Hz
Feszültség kijelzés felbontása	: 10 mV
Áram kijelzés felbontása	: 1 mA
Védelem	: túlterhelés védett
Interfész	: USB
Kivitel	: kezelési utasítás; USB kábel; szoftver; tápegység
Súly	: 5,3 kg

Jelölés A termék leírása

AX-3005PQ Tápegység; laboratóriumi, programozható; Csatorna: 1; 0÷30VDC

RLC hidak, AXIOMET



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- relatív mérés funkció (REL)
- párhuzamos vagy soros mérés
- helyettesítő soros vagy párhuzamos rendszer választás
- kalibrálási funkció

Multiméter típusa	: RLC híd
Mérési frekvencia	: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
Kijelző	: dupla LCD kijelző (19,999/1999), oszlopdiagram, háttérvilágítás
Induktivitás mérési tartománya	: 20m...20kH
Kapacitás méréstartomány	: 200p...20mF
Rezisztencia méréstartomány	: 20...200MΩ
Táp	: 6 elem 1,5V LR03 (AAA), hálózati tápegység, készlet elemek nélkül

Kivitel	: négyvezetékes Kelvin klipsz; kezelési utasítás
---------	---

Jelölés A termék leírása

AX-LCR42A RLC híd; 20÷200MΩ; R mérés pontos: $\pm 0,3\%$; 200p÷20mF; 20m÷20kHz

Hordozható RLC híd



Tulajdonságok:

- automatikus méréshatár váltás
- automatikus kikapcsolás
- berregő
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)
- párhuzamos vagy soros mérés
- helyettesítő soros vagy párhuzamos rendszer választás
- korrekció funkció
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Multiméter típusa	: RLC híd
Kijelző	: LCD 5 digit
Mérési frekvencia	: 100Hz, 120Hz, 1kHz
Induktivitás mérési tartománya	: 0,1μ...9999H
Kapacitás méréstartomány	: 0,1p...9999μF
Rezisztencia méréstartomány	: 0,0001...9,999MΩ
jósági tényező mérése	: 0,0001...9999
Szóródási tényező mérése	: 0,0001...9999
Méretek	: 200 x 95 x 40 mm
Súly	: 400 g
Mintavételezés	: 3x/s
Táp	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Kivitel	: elem; négyvezetékes Kelvin klipsz; dokumentáció; tápegység

Jelölés A termék leírása

AX-LCR41A RLC híd; LCD 5 digit; 3x/s; 0,0001÷9,999MΩ; R mérés pontos: $\pm 0,3\%$

Axiomet hurokkalibrátor



AX-C605

AX-C705

Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn) (AX-C705)
- mA áram mérése, kiadása, és szimulációja (AX-C705)
- teszt lefolytatása a jel értékének 25% és 100%-os lépcsőben
- kimeneti jel kiadása és szimulálása 0-20mA vagy 4-20mA (AX-C705)
- HART tartomány hurokkal és beépített rezisztorral 250Ω (AX-C705)
- huroktáplálás 24V
- alacsony elemtöltöttség kijelzése (AX-C605)

Jelölés	: AX-C605
Készülék típusa	: kalibrátor
Fajta kalibrátor	: hurokkalibrátor
Kijelző	: LCD 4,5 digit (19999)

DC feszültség méréstartomány	: 0...28V
DC áram méréstartomány	: 0...22mA
Árammérés felbontása	: 0,001 mA
Fesz. mérés felbont.	: 1 mV DC
Áram adás	: 0...22mA
Üzemi hőmérséklet	: 0...50°C
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT IV
Táp	: 2 elem 1,5V LR6 (AA), készlet elemek nélkül
Súly	: 550 g
Méret	: 180 x 90 x 47 mm
Jelölés	: AX-C705
Készülék típusa	: kalibrátor
Fajta kalibrátor	: hurokkalibrátor
Kijelző	: LCD (5000)
AC feszültség méréstartomány	: 0...500V
DC feszültség méréstartomány	: 0...50V
DC áram méréstartomány	: 0...20mA
Rezisztencia méréstartomány	: 5kΩ
Áram adás	: 0...20mA
Üzemi hőmérséklet	: 0...40°C
Mintavételezés	: 2,5x/s
Áramkör kontinuitás teszt	: akusztikus jelzés
Dióda teszt	: igen
Szabvány megfelelés	: EN61010 600V CAT IV
Táp	: 2 elem 1,5V LR6 (AA), készlet elemek nélkül
Súly	: 500 g
Méret	: 180 x 90 x 47 mm

Feszültség- és áramkalibrátor



Tulajdonságok:

- egyidejű leolvasás mA-ben és a tartomány %-ában
- huroktáplálás 24V
- mérés és feszültség-kiadás mV-ban és V-ban
- mérés és áramerősség-kiadás mA-ben és A-ban

Készülék típusa	: kalibrátor
Fajta kalibrátor	: feszültség kalibrátor, áramkalibrátor
Kijelző	: LCD, háttérvilágítás
V DC méréstartomány	: 0...100mV (felbontás 0,01mV), 0...10V (felbontás 0,001V)
I DC méréstartomány	: 0...24mA (felbontás 0,001mA)
Áram adás	: 0...24mA
Feszültség adó	: 0...100mV (felbontás 0,01mV), 0...10V (felbontás 0,001V)
Ellenáll	: és 1m magasból
Védelem	: túlterhelés védett, túlfeszültség védett
Méret	: 204 x 99 x 46 mm
Táp	: 6 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Súly	: 460 g
Kivitel	: mérőkábel készlet mérőhegyekkel; szigetelt krokodilcsipeszek; puha tok

Jelölés	A termék leírása
AX-C800	Feszültség kalibrátor,áramkalibrátor;Áram adás:0÷24mA

Termopár kalibrátor



Tulajdonságok:

- ütészálló ház (holster)
- mérés és szimuláció
- magas pontosság
- együttműködik J, K, T, E, R, S, B, N típusú termopárokkal
- tápegység bekötésére szolgáló aljzat

Készülék típusa	: kalibrátor
Fajta kalibrátor	: termopár kalibrátor
Kijelző	: LCD 5 digit, háttérvilágítás
V DC méréstartomány	: -10m...75mV
Kivitel	: puha tok; K típusú csatlakozó
Hőm. (T hőelem)	: -200...400°C
Hőm. (S hőelem)	: -20...1750°C
Hőm. (N hőelem)	: -250...1300°C
Hőm. (R hőelem)	: -20...1750°C
Hőm. (K hőelem)	: -200...1370°C
Hőm. (J hőelem)	: -200...1200°C
Hőm. (E hőelem)	: -200...950°C
Mértékegység	: °C, °F
Táp	: 6 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Méret	: 205 x 98 x 46 mm
Súly	: 472 g

Jelölés	A termék leírása
AX-C810	Termopár kalibrátor;V DC:-10m÷75mV;Hőm.(R hőelem):-20÷1750°C

RTD érzékelő kalibrátor



Tulajdonságok:

- 7 típusú RTD-vel működik: Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS)
- kimeneti jel szimuláció
- alacsony elemtöltöttség kijelzése
- 2-, 3- vagy 4-vezetékes mérési mód

Készülék típusa	: kalibrátor
Fajta kalibrátor	: RTD kalibrátor
Kijelző	: LCD, háttérvilágítás
Ellenáll	: esés 1 m magasból
Rezisztencia méréstartomány	: 0,01...400/1500/3200Ω
Mértékegység	: °C, °F
RTD mérés és szimuláció	: felbontás: 0,1°C; maximális feszültség: 30V, tartomány: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, pontosság ±0,2°C), tartomány: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, pontosság ±0,33°C)
Súly	: 472 g
Kivitel	: szigetelt krokodilcsipeszek; puha tok; mérőkábelek
Méret	: 205 x 98 x 46 mm
Táp	: 6 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül

Jelölés A termék leírása

AX-C850 RTD kalibrátor; R méréstartomány: 0,01 ÷ 400/1500/3200Ω

Axiomet elektronikus terhelés



AX-EL300W

Készülék típusa	: elektronikus terhelés
Kijelző	: LCD 4,3", háttérvilágítás
Táp	: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Üzem módok	: konstans teljesítmény, konstans rezisztencia, konstans feszültség, konstans áramerősség
Védelem	: túláram, túlfeszültség védett, fordított polarizáció ellen, túlmenedezés ellen
Interfész	: RS232
Üzemi feszültség	: 0...150 V

Jelölés	Maximális teljesítmény [W]	I _{üzemi} [A]	Kivitel	Súly [kg]	Méret [mm]
AX-EL300W	300	0,001...30	RS232-USB kábel; tápvezeték	6,7	215 x 89 x 412
AX-EL600W	600	0,001...60	tápvezeték	9	215 x 89 x 507

Digitális DSO oszcilloszkóp 7"-os LCD-vel



AX-DS1052CFM



AX-DS1100CFM

Tulajdonságok:

- digitális szűrő funkció
- Holdoff funkció: 100ns...1,5s (**AX-DS1100CFM**)
- Pass/Fail funkció
- érték átlagosító funkció max. 256 hullámból (**AX-DS1100CFM**)
- matematikai funkciók: összeadás, kivonás, szorzás, osztás és FFT
- mérés kurzorok segítségével (**AX-DS1100CFM**)
- X-Y üzemmód (**AX-DS1100CFM**)
- bemeneti és transzformált FFT görbe osztott képernyőn kijelesze
- lefutási görbe regisztrálása (**AX-DS1100CFM**)
- beépített gyors Fourier FFT transzformátor algoritmus választással: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
- 20 beállítás memorizálása
- memória 20 mérésre (**AX-DS1100CFM**)
- számos paraméter automatikus mérése

Oscilloszkóp típusa	: digitális
Csatornák száma	: 2
Bemeneti csatlós	: AC, DC, GND
Felszabadítás forrása	: CH1; CH2; külső jel; tápforrás
Felszabadítási mód	: automatikus, normál, egyes
Felszabadítás csatlós	: AC; DC; alsóáteresztésű; felsőáteresztésű
Függőleges felbontás	: 8 bit
Bemeneti feszültség max.	: 400 V

Jelölés	: AX-DS1052CFM
Kijelző	: LCD TFT 7" (800x480)
Mintavételezés	: 500Mps (valós időben)
Interfész	: LAN; USB
Sáv	: ≤50MHz
Bemeneti impedancia	: 1MΩ/18pF
Idő alap	: 5n...50s/oszt.
Felfutási idő	: 7ns
Memóriarekord hossza	: 32kpts
Bemeneti érzékenység	: 2mV/oszt...10V/oszt
Felszabadítás	: felfutási idő, video jellel, impulzus szélességgel, növekvő él, csökkenő él

Táp	: 100...240VAC, 50/60/400Hz
Külső méretek (szél.x vast.x hossz)	: 323,1 x 135,6 x 157 mm
Súly	: 2,5 kg
Kivitel	: tápvezeték; oszcilloszkóp szonda (1 csatornára)

Jelölés	: AX-DS1100CFM
Kijelző	: LCD 7" (480x234), színes, kontraszt szabályzás
Mintavételezés	: 1Gps (valós időben), 50Gps (ekvivalens időben)

Interfész	: RS232; USB
Sáv	: ≤100MHz
Bemeneti impedancia	: 1MΩ/14pF
Idő alap	: 2,5n...50s/oszt.
Felfutási idő	: 3,5ns
Vízszintes pontosság	: ±0,01%
Memóriarekord hossza	: 1Mpts/ch
Bemeneti érzékenység	: 2mV/oszt...10V/oszt
Kimeneti csatlakozó	: USB A aljzat
Felszabadítás	: video jellel, impulzus szélességgel, növekvő él, csökkenő él

A csatlakozó fajtája	: EU
Táp	: 100...240VAC, 45...440Hz
Külső méretek (szél.x vast.x hossz)	: 399 x 110,5 x 148,5 mm
Súly	: 2,4 kg
Kivitel	: 2 feszültségsonda 1:10:1 osztással; USB kábel; szoftver

Axiomet funkcionális generátor



Tulajdonságok:

- beépített frekvencia mérő
- 32 integrált hullámforma

Generátor típusa	: függvény
Kijelző	: LCD
Csatornák száma	: 2
Függőleges felbontás	: 8 bit
Mintavételezés	: 100Msps
Memóriarekord hossza	: 1024pts
Moduláció	: ASK, FM, FSK, PSK
Páztázás	: intervallum: 100m...900s
Kimenet paraméterei	: impedancia: 50Ω
A csatlakozó fajtája	: EU
Súly	: 3,5 kg
Méret	: 415 x 295 x 195 mm
Táp	: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Kivitel	: BNC kábel; mérőkábel; tápvezeték
Opcionális felszerelés	: szoftver AX-DG100-SOF
Védelem	: túlterhelés védett, túlfeszültség védett, zárlat ellen védett, fordított polarizáció ellen

Jelek frekvencia tartománya:

- tartomány: 1μHz...5MHz (szinuszos jel)
- tartomány: 1μHz...5MHz (négyyszögjel)
- tartomány: 1μHz...1MHz (egyéb jelek)

Jelölés A termék leírása

AX-DG105 Generátor:függvény;LCD;Csatorna:2;1024pts;Függ.felbont:8bit

Arbitráli generátorok, Axiomet



Tulajdonságok:

- arbitráli jel
- hullámformák: szinusz, négyzetes, fűrészfog, pulzáló, zaj

Generátor típusa	: függvény
Csatornák száma	: 2
Sáv	: ≤10MHz
Függőleges felbontás	: 14 bit
Mintavételezés	: 125Msps
Memóriarekord hossza	: 16kpts/ch
Moduláció	: AM, ASK, FM, FSK, PM, PSK
Páztázás	: intervallum: 1m...500s
Kimenet paraméterei	: impedancia: 50Ω
Négyyszögjel lefutás paraméterei	: felfutási/leejtési idő: <12ns
Kivitel	: kezelési utasítás; USB kábel; szoftver; tápvezeték
Interfész	: USB
Táp	: 100...240VAC 50/60Hz
A csatlakozó fajtája	: EU
Méret	: 105 x 281 x 229 mm
Súly	: 2,6 kg

Jelek frekvencia tartománya:

- tartomány: 1μHz...10MHz (szinuszos jel)
- tartomány: 1μHz...10MHz (négyyszögjel)
- tartomány: 1μHz...300kHz (háromszög hullám)
- tartomány: 500μHz...5MHz (impulzus hullámforma esetén)
- tartomány: 1μHz...300kHz (fűrészfog hullámforma)

Jelölés A termék leírása

AX-DG2010AF Generátor:függvény;Sáv:≤10MHz;Csatorna:2;16kpts/ch

DG1000AF sorozatú Axiomet arbitráli generátor



Tulajdonságok:

- arbitráli jel
- beépített frekvencia mérő
- 32 integrált hullámforma

Generátor típusa	: függvény
Kijelző	: LCD TFT 3,5"
Csatornák száma	: 2
Függőleges felbontás	: 8 bit
Kivitel	: BNC kábel; RS232 kábel; szoftver; mérőkábel; tápvezeték
Méret	: 415 x 295 x 195 mm
Mintavételezés	: 100Msps

Védelem	: túlterhelés védett, túlfeszültség védett, zárlat ellen védett, fordított polarizáció ellen
---------	---

Memóriarekord hossza	: 1024pts
Moduláció	: ASK, FM, FSK, PSK
Páztázás	: intervallum: 100m...900s
Kimenet paraméterei	: impedancia: 50Ω
Táp	: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
A csatlakozó fajtája	: EU
Súly	: 3,5 kg

Amplitúdó : amplitúdó értéke $V_{pp} < 0,2V$ - a valódi offset értéke a beállított érték 10%-a,
amplitúdó értéke $V_{pp} < 0,2V$ - a valódi offset értéke a beállított érték 1%-a,
amplitúdó értéke $V_{pp} < 2V$ - a valódi offset értéke a beállított érték

Jelölés	AX-DG1005AF	AX-DG1015AF
Jelek frekvencia tartománya		
- tartomány: 1μHz...5MHz (szinuszos jel)	x	
- tartomány: 1μHz...15MHz (szinuszos jel)		x
- tartomány: 1μHz...5MHz (négyyszögjel)	x	x
- tartomány: 1μHz...1MHz (egyéb jelek)	x	x
Interfész		
- RS232	x	x
Sáv		
- ≤15MHz		x
- ≤5MHz	x	

Feszültségkereső lámpával



Tulajdonságok:

- klipsz
- fehér diódás zseblámpa
- szakadáshely megállapítás feszültség alatti vezetékekben
- érzékelt feszültség optikai (LED) és akusztikus jelzése
- érintés nélküli feszültség kereső

Teszter típusa	: érintésmentes feszültségkereső
Feltárt feszültség tartománya	: 200...1000 V AC
Érzékelhető feszültség frekvenciatartománya	: 50/60Hz
Táp	: 2 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Megfelelőség	: EN61010 1000V CAT III
Szennyezési fokozat	: 2
Üzemi hőmérséklet	: -10...50°C
Méretek	: 176 x 26 mm
Súly	: 48 g

Jelölés A termék leírása

AX-T01 Érintésmentes feszültségkereső;200÷1000VAC

Mágneses mező kereső lámpával



Tulajdonságok:

- klipsz
- fehér diódás zseblámpa
- érzékelt mágneses mező optikai (LED) jelzése

Teszter típusa	: érintésmentes mágneses tér kereső
Érzékelt mágneses mező tartomány	: 63/98/401/810
Táp	: 2 elem 1,5V LR03 (AAA), készlet elemek nélkül
Szennyezési fokozat	: 2
Méretek	: 160 x 20 mm
Súly	: 48 g

Jelölés A termék leírása

AX-T02 Teszter:érintésmentes mágneses tér kereső

Fém- és feszültségkereső lézeres vízmértékkel



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- érzékelt feszültség optikai (LED) és akusztikus jelzése
- beépített klasszikus és lézeres vízmérték
- Kereshető anyagok: vasalatok, acél, fa szerkezeti elemek, feszültség alatti vezetékek
- erősített ház
- 6-méteres lézervonal
- az ergonomikus kialakítás kényelmes és precíz munkát biztosít
- autokalibrációs funkció fém és fa keresési módban
- 180°-ban elforgatható szintezőfej lézeres mutatókkal
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Fázis vezeték:

- fa és fém valamint feszültség alatt lévő vezetékek keresése 19mm mélységig

Teszter típusa : érintésmentes fém- és feszültségkereső

Táp : 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül

Kijelző : LCD

Méretek : 180 x 67 x 38 mm

Súly : 180 g

Jelölés A termék leírása

AX-903 Érintésmentes fém- és feszültségkereső;LCD

AX-904 (5 in 1) fém- és feszültség alatt lévő vezetékdetektor távolságmérővel



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- beépített távolságmérő
- térfogatszámítási funkció
- területszámítási funkció
- lézeres célzó
- mért értékek hozzáadása
- Kereshető anyagok: vasalatok, acél, fa szerkezeti elemek, feszültség alatti vezetékek
- feszültség alatti vezetékek és fa elemek feltárása beton-, gipszfalakban és földmunkákban
- feszültség alatt levő vezetékek és fém detektálás
- lézer jelölő funkció
- beépített klasszikus vízmérték

Teszter típusa : érintésmentes fém- és feszültségkereső

Táp : készlet elemek nélkül, 1 elem 9V

Kijelző : LCD, háttérvilágítás

Méretek : 170 x 85 x 45 mm

Súly : 230 g

Mérési tartomány : 0,6...16m

Mér. pontosság : 0,01m

Hőm. méréstart. : 0...40°C

Mértékegység : ft, m

Jelölés A termék leírása

AX-904 Érintésmentes fém- és feszültségkereső;LCD;háttérvilágítás

Kábel és csővezeték kereső



Tulajdonságok:

- automatikus kikapcsolás
- földkábelek nyomvonalának meghatározása
- fém vízvezeték és fűtés csövek nyomvonalának meghatározása
- megfelelő elektromos áramkörök jellemző biztosításainak megkeresése
- adóból és vevőből álló készlet
- szakadás és rövidzár helyek feltárása vezetékben
- csővezetékek megkeresése falakban

Fázis vezeték:

- feszültségérzékelés 0,4 m mélységig
- vezetékek feltárása 0,5 m mélységig (kétpólusú alkalmazás)
- vezetékek feltárása 2 m mélységig (1-pólusú alkalmazás)

Tesztter típusa	: érintésmentes feszültség- és vezetékkereső
Kijelző	: LCD, oszlopdiagram
Mért feszült. tart.	: 12...400 V AC
Érz. fesz. frekv. tart.	: 0...60Hz
Táp	: 1 elem 9V 6F22 (adó), 1 elem 9V 6F22 (vevő), készlet elemek nélkül

Adó méretei	: 130 x 69 x 32 mm
Vevő méretei	: 192 x 61 x 37 mm
Adó tömege	: 130 g
Vevő tömege	: 180 g
Megfelelőség	: EN61010 300V CAT III

Szennyezési fokozat : 2

Üzemi hőmérséklet : 0...40°C

Kimeneti jel : 125kHz

Kivitel : mérőhegyek;
krokodilcsipeszek;
mérőkábelek Heavy Duty;
bőrönd

Jelölés	A termék leírása
AX-T2090	Érintésmentes feszültség- és vezetékkereső;LCD,oszlopdiagram

LAN kábel tesztter, TESTER-MS6811



Tulajdonságok:

- csomóponti térkép teszt: szakadás, rövidzár, fordított érpárok, keresztező érpárok, szétágazó érpárok
- vezeték kontinuitás és konfiguráció tesztelés
- UTP, STP kábelek tesztelése
- alacsony elemtöltöttség kijelzése

Tesztter típusa	: LAN kábelezés
Táp	: 1 elem 6V 4LR44, készlet elemek nélkül
Kijelző	: 10 LED
Fázis vezeték	: árnyékolt és nem árnyékolt vezetékek
Mért vez. hossz	: 0,4...200 m
Méretek (Sz.xMély.xMag.)	: 55 x 30 x 125 mm
Súly	: 125 g
Kivitel	: puha tok

Jelölés	A termék leírása
TESTER-MS6811	Tesztter:LAN kábelezés;Kijelző:10 LED;Kivitel:puha tok

Kábelpár azonosító TESTER-MS6812



Tulajdonságok:

- kábelkötegen belüli vezeték azonosítás folyamatos, szaggatott vagy modulált jel küldésével
- üzemelő telefonvonal állapot azonosítás
- erősítés szabályozás
- vezeték és kábelpár kontinuitásának ellenőrzése
- TON jel megkeresése kábelekben és vezetékekben (telefonvonalak)

Tesztter típusa	: Kábelpár azonosító
Táp	: 1 elem 9V 6F22, készlet elemek nélkül
Adó méretei	: 145 x 35 x 25 mm
Vevő méretei	: 238 x 43 x 26 mm
Adó tömege	: 114 g
Vevő tömege	: 106 g
Fázis vezeték	: vezeték sérüléshely
Jelfrekvencia	: 1,5kHz (adó) 100Hz...300kHz (vevő)

Jelölés	A termék leírása
TESTER-MS6812	Tesztter:Kábelpár azonosító;Fázis vezeték:vezeték sérüléshely

2mm-es mérőhegyek 4 mm-es aljzattal



Mérőtartozékok : mérőhegy
Szigetelés anyaga : poliamid
 $I_{n\acute{e}vl}$: 10 A
Szívófej átmérője : 2 mm
Aljzat mérete : 4 mm
Teljes hossz : 103 mm
Megfelelőség : EN61010 1000V CAT II

Jelölés	Szín
AX-CP-05-B	fekete
AX-CP-05-R	piros

Mérőhegy készlet 4mm-es aljzattal



Mérőtartozékok : mérőhegy
csíptető szonda : átlukasztós
 $I_{n\acute{e}vl}$: 10 A
Szigetelés anyaga : poliamid
Érintkező anyaga : sárgaréz/acél
Aljzat mérete : 4 mm
Teljes hossz : 123 mm
Megfelelőség : EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Jelölés	Szín
AX-CP-01-SET	fekete és piros

Lakatfogó csipesz 4mm-es aljzattal



Mérőtartozékok : mérőfogó
csíptető szonda : klipszes
 $I_{n\acute{e}vl}$: 10 A
Fogási tartomány : max. 4 mm
Szigetelés anyaga : poliamid
Érintkező anyaga : sárgaréz
Aljzat mérete : 4 mm
Teljes hossz : 155 mm
Megfelelőség : EN61010 1000V CAT II

Jelölés	Szín
AX-CP-07-B	fekete
AX-CP-07-R	piros

Szigetelt krokodilcsipesz készlet aljzattal



Mérőtartozékok : krokodilcsipesz
Teljes hossz : 55 mm
Szigetelés anyaga : PVC
max. pofanyílás : 8 mm

Jelölés	$I_{n\acute{e}vl}$ [A]	Szín	Tulajdonságok	Aljzat mérete [mm]	Menet
AX-CR-02-SET	5	fekete és piros	-	4	-
AX-CR-01-SET	5	fekete és piros	menetes	-	M4

Clip-on típusú mérőhegyek, AXIOMET



Mérőtartozékok : mérőfogó
csíptető szonda : átlukasztós
 $I_{n\acute{e}vl}$: 10 A
Szigetelés anyaga : poliamid
Érintkező anyaga : sárgaréz/acél
Aljzat mérete : 4 mm
Teljes hossz : 136 mm
Megfelelőség : EN61010 1000V CAT III
Max. vezetékátmérő : 4 mm

Jelölés	Szín
AX-CP-03-B	fekete
AX-CP-03-R	piros

Krokodil csipesz 4mm-es aljzattal



Mérőtartozékok : mérőfogó
csíptető szonda : krokodil
 $I_{n\acute{e}vl}$: 10 A
Fogási tartomány : max. 13 mm
Szigetelés anyaga : poliamid
Érintkező anyaga : sárgaréz
Aljzat mérete : 4 mm
Teljes hossz : 157,5 mm
Megfelelőség : EN61010 1000V CAT III

Jelölés	Szín
AX-CP-08-R	piros
AX-CP-08-B	fekete


Mérőcsipeszek 4 mm-es banán aljzattal



Mérőtartozékok : mérőfogó
 csíptető szonda : átlukasztós
 $I_{névl.}$: 10 A
 Fogási tartomány : max. 6 mm
 Érintkező bevonata : nikkelezett
 Szigetelés anyaga : poliamid
 Érintkező anyaga : sárgaréz/acél
 Aljzat mérete : 4 mm
 Teljes hossz : 159 mm
 Megfelelőség : EN61010 1000V CAT III

Jelölés	Szín
AX-CP-04-B	fekete
AX-CP-04-R	piros


Szilikon mérőkábel könyök dugóval



Mérőtartozékok : mérőkábel
 Vezeték szigetelés anyaga : szilikon
 Vezeték hossz : 1 m
 $I_{névl.}$: 10 A
 A készlet tartalma : 2x mérőkábel
 Ház : banándugó könyök, 4 mm - mérőhegy
 Vez. átm. : 0,75 mm²
 Megfelelőség : EN61010 1000V CAT III

Jelölés	Szín
AX-TLS-001B	fekete és piros


Mérőkábel készlet 2mm-es mérőhegyekkel



Mérőtartozékok : mérőkábel
 Vezeték szigetelés anyaga : PVC
 Vezeték hossz : 1,2 m
 $I_{névl.}$: 10 A
 A készlet tartalma : 2x mérőkábel
 Ház : könyök banándugó 4mm - mérőhegy 2 mm
 Megfelelőség : EN61010 1000V CAT III

Jelölés	Szín
AX-TLP-001T	fekete és piros


Mérőkábel készlet 2mm-es mérőhegyekkel



Mérőtartozékok : mérőkábel
 Vezeték szigetelés anyaga : szilikon
 Vezeték hossz : 1 m
 $I_{névl.}$: 10 A
 Megfelelőség : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
 Ház : könyök banándugó 4mm - mérőhegy 2 mm
 A készlet tartalma : 2x 1m vezeték, 4mm-es banándugó - mérőhegy

Jelölés	Szín
AX-TLS-007S	fekete és piros


Szilikon mérőkábel könyök dugóval



Mérőtartozékok : mérőkábel
 Vezeték szigetelés anyaga : szilikon
 Vezeték hossz : 1 m
 $I_{névl.}$: 10 A
 A készlet tartalma : 2x 1m vezeték, 4mm-es banándugó - mérőhegy
 Ház : könyök banándugó 4mm - mérőhegy 2 mm
 Megfelelőség : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Jelölés	Szín
AX-TLS-004A	fekete és piros


Szilikon mérőkábel könyök dugóval



Mérőtartozékok : mérőkábel
 Vezeték szigetelés anyaga : szilikon
 Vezeték hossz : 1 m
 $I_{névl.}$: 10 A
 Ház : könyök banándugó 4mm - mérőhegy 4 mm
 Megfelelőség : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
 A készlet tartalma : 2x 1m vezeték, 4mm-es banándugó - mérőhegy

Jelölés	Szín
AX-TLS-003A	fekete és piros


Szilikon mérőkábel készlet egyenes dugókkal



Vezeték szigetelés anyaga : szilikon
 Mérőtartozékok : mérőkábel
 Vezeték hossz : 1 m
 $I_{névl.}$: 10 A
 A készlet tartalma : 2x mérőkábel
 Ház : egyenes banándugó 4mm - mérőhegy
 Vezeték metszete : 0,75 mm²
 Megfelelőség : EN61010 1000V CAT III

Jelölés	Szín
AX-TLS-002B	fekete és piros


Mérőkábelek kettő db egyenes banándugóval



Mérőtartozékok : mérőkábel
 Vezeték hossz : 1 m
 $I_{névl.}$: 19 A
 Ház : 4 mm-es banándugó - 4 mm-es banándugó
 Megfelelőség : EN61010 600V CAT II
 Verzió : tengelyes 4 mm-es hüvellyel; védelemmel
 Vezeték metszete : 1 mm²

Jelölés	Szín
AX-TL-4B1-B	fekete
AX-TL-4B1-R	piros
AX-TL-4B1-BL	kék

Mérőkábel készlet



Mérőtartozékok : mérőkábel
 Vezeték szigetelés anyaga : PVC
 Vezeték hossz : 1,2 m
 $I_{névl.}$: 10 A
 A készlet tartalma : 2x mérőkábel
 Ház : könyök banándugó 4mm - mérőhegy 4 mm
 Megfelelőség : EN61010 1000V CAT III
 Verzió : rövidzár elleni védőkupak
 Tulajdonságok : hegyes végű mérőhegy, 4 mm-es aljzatba dugható

Jelölés	Szín
AX-TLP-001	fekete és piros

Mérőkábel 2 banándugóval



Mérőtartozékok : mérőkábel
 Vezeték szigetelés anyaga : PVC
 Vezeték hossz : 1,2 m
 $I_{névl.}$: 10 A
 A készlet tartalma : 2x mérőkábel
 Ház : 4 mm-es banándugó - 4 mm-es banándugó
 Megfelelőség : EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Jelölés	Szín
AX-TLP-002	fekete és piros


Mérőkábelek 4 mm-es dugókkal, Axiomet



Mérőtartozékok : mérőkábel
 Vezeték szigetelés anyaga : szilikon
 Vezeték hossz : 1 m
 $I_{névl.}$: 10 A
 A készlet tartalma : 2x 1m vezeték, 4mm-es egyenes banándugó - 4mm-es könyök banándugó
 Ház : 4 mm-es könyök banándugó - 4 mm-es egyenes banándugó
 Megfelelőség : EN61010 1000V CAT III

Jelölés	Szín
AX-TLS-005A	fekete és piros

Mérőkábel készlet egyenes dugókkal és aljzatokkal



Mérőtartozékok : mérőkábel
 Vezeték szigetelés anyaga : PVC
 Vezeték hossz : 1,2 m
 $I_{névl.}$: 10 A
 A készlet tartalma : 2x mérőkábel
 Ház : egyenes banándugó 4mm - egyenes banánaljzat 4mm
 Megfelelőség : EN61010 1000V CAT III
 Tulajdonságok : burkolt banándugók

Jelölés	Szín
AX-TLP-003	fekete és piros

Egyenes, SMD mérőcsipesz banándugókkal



Mérőtartozékok : mérőcsipesz

Ház : könyök banándugó 4mm - SMD mérőcsipesz

Vezeték hossz : 0,4 m

Szín : fekete

Verzió : védelemmel

Jelölés A termék leírása

AX-TLP-TW-01 Mérőcsipesz;0,4m;fekete;Verzió:védelemmel

Mérőkábelek szigetelt BNC dugóval és 2db fogóval



Mérőtartozékok : mérőkábel

Vez. hossz : 1,2 m

I_{név} : 3 A

Ház : 2x kampós mérőfogó - BNC dugó, apa

Megfelelőség : EN61010 500V CAT I

Jelölés Szín

AX-TL-BNC-CH2 fekete és piros

Mérőkábelek szigetelt BNC dugóval és 4 mm-es dugókkal



Mérőtartozékok : mérőkábel

Vezeték hossz : 1,2 m

I_{név} : 3 A

Ház : 2x 4 mm-es banándugó - BNC dugó

Megfelelőség : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I

Verzió : tengelyes 4 mm-es hüvellyel; védelemmel

Jelölés Szín

AX-TL-BNC-4BP2 fekete és piros

Védőtok Axiomet multiméterekhez



AX-P1

AX-58P1

Mérőtartozékok : tok

Jelölés	Alkalmazás	Méretek [mm]
AX-58P	AX-58X	210 x 120 x 45
AX-58P1	AX-58X	185 x 120 x 49
AX-P1	AX-18B, AX-19	230 x 130 x 49

Mérőkábelek, BNC dugó - BNC dugó



Mérőtartozékok : mérőkábel

Vezeték hossz : 1 m

I_{név} : 3 A

Szín : fekete

Ház : BNC dugó - BNC dugó

Megfelelőség : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I

Jelölés A termék leírása

AX-TL-BNC-BNC Mérőkábel;1m;fekete;3A;Ház:BNC dugó-BNC dugó


AXIO
IIIIIIII MET

AXIOMET.EU



AXIOMET.EU

FORGALMAZÓ



Electronic Components

TME Hungary Kft.
Hermina út 17. "A" ép. 7.em.
1146 Budapest, Magyarország
+36 1 220 67 56
tme@tme.hu, tme.hu



DIGITÁLIS LELKŰ ESZKÖZÖK

WWW.AXIOMET.EU