AXIOMET.EU

AXIOMET

STRUMENTI CON UN'ANIMA DIGITALE

- VER 06 -

MULTIMETRI ANALOGICI

MULTIMETRI DIGITALI

MISURATORI A PINZA

TESTER E MISURATORI
PER CIRCUITI ELETTRICI

MISURATORI DELLA CONDIZIONI
AMBIENTALI

MISURATORI PER AUTOFFICINE

TELECAMERE D'ISPEZIONE, BOROSCOPI

STRUMENTI DA LABORATORIO

ALIMENTATORI PER LABORATORIO

OSCILLOSCOPI

STRUMENTI DA LABORATORIO
- RIMANENTI

TESTER PER RETI TELEFONICHE
E COMPUTER

MISURATORI – ACCESSORI

AXIOMET

AXIOMET.EU

Misuratori analogici tascabili AX-7003

Caratteristiche:
- 6 funzioni, 14 ambiti
- cassa resistente agli urti (holster)
- conduttori di misurazione installati fissi
- scala codificata con colori
- test di batteria 1,5V e 9V
- universale

Tipo di misuratore	: multimetro analogico
Ambito di misurazione della tensione DC	: 10/50/250/500V
Ambito di misurazione della tensione AC	: 50/250/500V
Ambito di misurazione della corrente DC	: 25m/250mA
Ambito di misurazione della resistenza	: 10k/1MΩ
Mis. intensità sonora	: 4...56 dB
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Conformita con	: EN61010 300V CAT II
Dimensioni (LxPxA)	: 90 x 30 x 120 mm
Tempo di durata delle batterie	: ∼ 160 h
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-7003	Multimetro analogico;V DC:10/50/250/500V;V AC:50/250/500V

Multimetri analogici Axiomet

Caratteristiche	: universale
Tipo di misuratore	: multimetro analogico
Ambito di misurazione della tensione DC	: 0,1/0,5/2,5/10/50/250/500V
Imp. ingr. per la misurazione V DC	: 20 kΩ/V
Ambito di misurazione della tensione AC	: 10/50/250/500V
Imp. ingr. per V AC	: 9 kΩ/V
Ambito di misurazione della corrente DC	: 50µ/2,5m/25m/250m/10A
Ambito di misurazione della resistenza	: 2k/20k/200k/2M/20MΩ
Conformita con	: EN61010 600V CAT III
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<100Ω
Test del diodo	: si
Dimensioni (LxPxA)	: 95 x 46 x 168 mm
Massa	: 320 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-7020	Multimetro analogico;Caratteristiche:universale;95x46x168mm

Multimetri analogici-digitali AX-7030

Caratteristiche:
- 8 funzioni, 20 ambiti
- cassa resistente agli urti (holster)
- scala analogica, display digitale
- test della batteria

Display	: LCD 3,5 cifre 15mm, analogico
Ambito di misurazione V DC	: 0,2/2/20/200/600V
Ambito di misurazione V AC	: 0,2/2/20/200/600V
Ambito di misurazione I DC	: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione I AC	: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione IR	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test del diodo	: 1mA, 2,4V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<30Ω
Conformita con	: EN61010 600V CAT II
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Dimensioni (LxPxA)	: 108 x 50 x 190 mm
Peso con batteria	: 470 g
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-7030	Multimetro analogico-digitale;LCD 3,5 cifre 15mm,analogico

Multimetri a penna AXIOMET

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- tipo pen
- verifica degli stati logici dei circuiti digitali TTL
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Ambito di misurazione V DC	: 200m/2/20/200/600V
Ambito di misurazione V AC	: 2/20/200/600V
Ambito di misurazione IR	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test del diodo	: 1mA, 1,5V
Dim. est.	: 25 x 43 x 216 mm
Massa	: 200 g
Equipaggiamento	: cavo di misura

Simbolo	Descrizione articolo
AX-PDM01	Multimetro digitale;V DC:200m/2/20/200/600V;25x43x216mm

Multimetri digitali tascabili AX-MS811

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- indicatore automatico di polarizzazione
- funzione di misurazione relativa REL
- universale
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Display	: LCD 3,75 cifre (4000)
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/500V
Ambito di misurazione V AC	: 1m...4/40/400/500V
Ambito di misurazione IR	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C	: 0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF
Ambito di misurazione f	: 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Ciclo di lavoro	: 0,1...99%
Test del diodo	: 1mA, 1,5V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<60Ω
Tempo di durata delle batterie	: ∼ 50 h
Conformita con la norma	: EN1010: 500V CAT II
Alimentazione	: 1 batteria 3V CR2032, kit senza batterie
Dimensioni (LxPxA)	: 56 x 11,5 x 108 mm

Equipaggiamento: batteria; custodia di plastica; cavi di rilievo fissi.

Simbolo	Descrizione articolo
AX-MS811	Multimetro digitale;LCD 3,75 cifre (4000);0,1÷99%; 50h

Multimetri digitali tascabili fino a 600V AC/DC

Caratteristiche:
- cassa resistente agli urti
- cambio manuale degli ambiti
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD 3,5 cifre (1999)
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 100µ...200m/2/20/200/600V
Ambito di misurazione V AC	: 100m...200/600V
Ambito di misurazione I DC	: 1µ...20u/200u/2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione IR	: 0,1Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ
Test del diodo	: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<70Ω
Dimensioni (LxPxA)	: 85 x 30 x 145 mm
Temperatura di lavoro	: 0...40°C
Peso con batteria	: 170 g
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-100	Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre (1999);3x/s;0÷40°C

Multimetri digitali AX-101B

Caratteristiche:
- generatore del segnale rettangolare
- cassa resistente agli urti
- cambio manuale degli ambiti
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Display	: LCD 3,5 cifre (1999), retroilluminato
Campionamento	: 2-3x/s
Ambito di misurazione V AC	: 100m...200/500V
Ambito di misurazione V DC	: 100µ...200m/2/20/200/500V
Ambito di misurazione I DC	: 1µ...2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione IR	: 0,1...200/2k/20k/200k/20M/200MΩ
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<70Ω
Test del diodo	: si
Peso con batteria	: 156 g
Dimensioni (LxPxA)	: 74 x 35 x 150 mm
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento	: istruzioni d'uso; conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-101B	Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre (1999),retroilluminato

Axiomet digital multimeters with temperature measurement

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- protezione contro sovraccarico
- rilevatore di tensione senza contatto diretto

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD (2000), retroilluminato
Ambito di misurazione V DC	: 200m/2/20/200/500V
Ambito di misurazione V AC	: 2/20/200/500/600V
Ambito di misurazione I DC	: 200µ/2m/20m/200m/2/10A
Ambito di misurazione I AC	: 200µ/2m/20m/200m/2/10A
Ambito di misurazione IR	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Temp.	: -20...750°C
Test del diodo	: si
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<70Ω
Dimensioni (LxPxA)	: 70 x 32 x 144 mm
Peso con batteria	: 200 g
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione; sonda a goccia tipo K
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT III

Simbolo	Descrizione articolo
AX-102	Multimetro digitale;LCD (2000),retroilluminato;-20÷750°C

Multimetri digitali con cicalino AX-MS8221A

Caratteristiche:
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- presa per test hFE dei transistori
- cambio manuale degli ambiti
- universale
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD 3,5 cifre (1999) 15mm
Campionamento	: 2,5x/s
Ambito di misurazione V DC	: 200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 2/20/200/750V
Ambito di misurazione I DC	: 200µ/2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione I AC	: 2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione IR	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Test del diodo	: 1mA, 2,8V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<50Ω
Test hFE trans.	: 2,8 V
Grado di inquinamento	: 2
Dimensioni (LxPxA)	: 74 x 32 x 158 mm
Peso con batteria	: 250 g
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-MS8221A	Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre (1999) 15mm;2,5x/s;2,8V

Multimetri digitali automatici tascabili

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione di misurazione relativa REL
- cassa resistente agli urti (holster)
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Display	: LCD 3,75 cifre (3999)
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 100µ...400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione V AC	: 1m...4/40/400/600V
Ambito di misurazione I DC	: 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A
Ambito di misurazione I AC	: 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A
Ambito di misurazione C	: 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF
Ambito di misurazione f	: 0,001...1/10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Ambito di misurazione IR	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Test del diodo	: 0,5mA, 1,5V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<50Ω
Temp.	: -20...1000°C
Risol.	: 1°C
Dimensioni (LxPxA)	: 74 x 36 x 145 mm
Alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Peso con batteria	: 190 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-105	Multimetro digitale;LCD 3,75 cifre (3999);3x/s;Risol:1°C

Multimetri digitali con rivelatore di tensione incorporato

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- cassa ergonomica adatta alla forma della mano
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione di misurazione relativa REL
- segnalazione del collegamento errato dei conduttori di misurazione
- rilevatore di tensione variabile incorporato
- rilevatore di tensione senza contatto diretto
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Display	: LCD 3,75 cifre (3999) 18mm, retroilluminato
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 1m...4/40/400/750V
Ambito di misurazione I DC	: 1µ...4000µ/400m/10A
Ambito di misurazione I AC	: 1µ...4000µ/400m/10A
Ambito di misurazione IR	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C	: 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF
Ambito di misurazione f	: 0,001...10/100/1k/10k/100k/200kHz
Temp.	: -20...1000°C
Risol.	: 1°C
Test del diodo	: 1mA, 1,5V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<40Ω
Dimensioni (LxPxA)	: 82 x 29 x 156 mm
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione
Massa	: 220 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-MS8250	Multimetro digitale;3x/s;V DC:0,1m÷400m/4/40/400/1000V

Multimetri digitali AX-572 con display retroilluminato

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- cassa resistente agli urti (holster)
- cambio manuale degli ambiti
- universale
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Display	: LCD 3,5 cifre (1999)
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 100µ...200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 1m...2/20/200/750V
Ambito di misurazione I DC	: 0,01µ...20µ/2m/200m/20A
Ambito di misurazione I AC	: 1µ...2m/200m/20A
Ambito di misurazione IR	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Ambito di misurazione C	: 10mF
Test del diodo	: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<70Ω
Test hFE trans.	: 3 V
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT III
Dimensioni (LxPxA)	: 93 x 55 x 175 mm
Massa	: 400 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-572	Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre (1999);3x/s;3V;93x55x175mm

Multimetri digitali AX-582B con retroilluminazione del display

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- cassa resistente agli urti (holster)
- cambio manuale degli ambiti
- universale
- rilevazione del conduttore di fase (segnalazione acustica ed ottica)
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD 3,5 cifre 28mm
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 1m...2/20/200/750V
Larg. banda per la misurazione VAC	: 40Hz...200Hz
Ambito di misurazione I DC	: 0,1µ...200µ/20µ/20m/200m/2/20A
Ambito di misurazione I AC	: 0,1m...200m/2/20A
Larg. banda per la misurazione I AC	: 40Hz...200Hz
Ambito di misurazione IR	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Ambito di misurazione C	: 10p...20n/2µ/200µF
Test del diodo	: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<70Ω
Test hFE dei transitori	: 3 V
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT IV
Dimensioni (LxPxA)	: 97 x 35 x 189 mm
Peso con batteria	: 375 g
Equipaggiamento	: adattatore per la misurazione della capacità e hFE dei transistori; conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-582B	Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre 28mm;3x/s;3V;97x35x189mm

Multimetri digitali 4,5 cifre con display retroilluminato

AX-585B

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- cassa resistente agli urti (holster)
- cambio manuale degli ambiti
- universale
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD 4,5 cifre (19999) 32mm
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 10µ...200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 100µ...2/20/200/750V
Larg. banda per la misurazione VAC	: 40Hz...400Hz
Ambito di misurazione I DC	: 0,01µ...200µ/2m/20m/200m/20A
Ambito di misurazione I AC	: 1µ...20m/200m/20A
Misura True RMS	: True RMS AC
Larg. banda per la misurazione I AC	: 40Hz...200Hz
Ambito di misurazione IR	: 0,01...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Ambito di misurazione C	: 1p...20n/2µ/200µF
Ambito di misurazione f	: 1...20k/200kHz
Temp.	: -10...1000°C
Risol.	: 0,1°C
Test del diodo	: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<70Ω
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT IV
Dimensioni (LxPxA)	: 97 x 35 x 189 mm
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione; sonda a goccia tipo K con terminali a banana 4mm TP-09
Peso con batteria	: 400 g
Equip. opzionale	: custodia morbida AX-58P

Simbolo	Descrizione articolo
AX-585B	Multimetro digitale;LCD 4,5 cifre (19999) 32mm;3x/s

Multimetri digitali AX-588B con misurazione dell'induttanza

AX-588B

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
- cassa resistente agli urti (holster)
- cambio manuale degli ambiti
- ambito di misurazione della resistenza ohmica allargato 2000MΩ
- universale
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Display	: LCD 3,5 cifre 28mm
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 0,1m...200m/2/20/200/750V
Ambito di misurazione I DC	: 1µ...2m/20m/200m/20A
Ambito di misurazione I AC	: 1µ...2m/20m/200m/20A
Larg. banda per la misurazione I AC	: 40Hz...200Hz
Ambito di misurazione IR	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/2000MΩ
Ambito di misurazione C	: 10p...20n/2000n/2µ/20µ/200µF
Ambito di misurazione ind.	: 1µ...2m/20m/200m/2H/20H
Temp.	: -40...1000°C
Ambito di misurazione f	: 1...2k/20k/200k/2M/10MHz
Test del diodo	: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<70Ω
Test hFE dei transitori	: 3 V
Dimensioni (LxPxA)	: 97 x 35 x 189 mm
Peso con batteria	: 400 g
Equipaggiamento	: adattatore per la misurazione della capacità e hFE dei transistori; conduttori di misurazione; sonda a goccia tipo K con terminali a banana 4mm TP-09

Simbolo	Descrizione articolo
AX-588B	Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre 28mm;-40÷1000°C;3V

Multimetri digitali con USB

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- funzione di misurazione relativa REL
- cassa resistente agli urti (holster)
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD 3,75 cifre (3999)
Barra grafica	: 41 segm. 30x/s
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/750V
Ambito di misurazione I DC	: 1µ...400µ/4m/40m/400m/4/10A
Ambito di misurazione I AC	: 1µ...400µ/4m/40m/400m/4/10A
Ambito di misurazione IR	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C	: 10p...40n/400n/4µ/40µ/200µF
Temp.	: -20...1000°C
Ambito di misurazione f	: 0,01...10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Test del diodo	: 1mA
Test della continuità del circuito	: segnalazione acustica
Ciclo di lavoro	: 0,1...99,9%
Interfaccia	: USB
Connettore d'uscita	: USB A spina
Peso con batteria	: 350 g
Dimensioni (LxPxA)	: 93 x 48 x 191 mm
Alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie

Equipaggiamento: cavo USB; software; conduttori di misurazione; sonda di temperatura tipo K.

Simbolo	Descrizione articolo
AX-594	Multimetro digitale;LCD 3,75 cifre (3999);3x/s;-20÷1000°C

Multimetri digitali True RMS 3,5 cifre Axiomet

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX/REL
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD 3,5 cifre (3999)
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 1m...4/40/400/750V
Ambito di misurazione I DC	: 400µ/4000µ/40m/400m/10A
Ambito di misurazione I AC	: 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A
Misura True RMS	: True RMS AC
Ambito di misurazione IR	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C	: 10p...10n/100n/1000n/10µ/100µ/1000µF
Temp.	: -20...1000°C
Test del diodo	: 0,5mA, 1,5V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<40Ω
Alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT IV
Massa	: 420 g
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione; sonda di temperatura tipo K
Dimensioni	: 180 x 91 x 45 mm

Simbolo	Descrizione articolo
AX-150	Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre (3999);3x/s;True RMS AC

Multimetri digitali con TRMS AC

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
- cassa resistente agli urti (holster)
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD 3,75 cifre (3999) 21mm, grafico a barre, retroilluminato
Campionamento	: 2x/s
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione I DC	: 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A
Ambito di misurazione I AC	: 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A
Misura True RMS	: True RMS AC
Ambito di misurazione IR	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C	: 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF
Ambito di misurazione f	: 1...4k/40k/400k/10MHz
Temp.	: -20...760°C
Risol.	: 1°C
Test del diodo	: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<35Ω
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Grado di inquinamento	: 2
Dimensioni (LxPxA)	: 82 x 55 x 182 mm
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione
Massa senza le batterie	: 375 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-155	Multimetro digitale;2x/s;V DC:0,1m÷400m/4/40/400/1000V;375g

Multimetri AX-18B con interfaccia USB

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- protezione elettronica del misuratore
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione di misurazione relativa REL
- universale
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD (6000) 14mm, retroilluminato
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione I DC	: 0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A
Ambito di misurazione I AC	: 0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A
Ambito di misurazione IR	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Ambito di misurazione C	: 0,01n...60n/600n/6µ/60µ/300µF
Temp.	: -55...1000°C
Ambito di misurazione f	: 0,01...100/1k/10k/100k/1MHz
Test del diodo	: 1mA, 1,5V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<50Ω
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Campionamento	: 3x/s
Grado di inquinamento	: 2
Ciclo di lavoro	: 0,1...99,9%
Interfaccia	: USB
Peso con batteria	: 310 g
Dimensioni (LxPxA)	: 85 x 40 x 180 mm

Equipaggiamento opzionale: custodia morbida AX-P1. Equipaggiamento: completo di conduttori di misurazione della capacità; software PC-Link; cavo ottico con USB; conduttori di misurazione; sonda a goccia tipo K con terminali a banana 4mm.

Simbolo	Descrizione articolo
AX-18B	Multimetro digitale;LCD (6000) 14mm,retroilluminato;3x/s

Multimetri automatici TrueRMS con funzione Auto-scan

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- funzione di rilevazione dell'elemento esaminato - AUTOSCAN
- rilevatore di tensione senza fili
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD (6000), retroilluminato
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione I DC	: 0,1µ...600µ/6m/60m/600m/10A
Ambito di misurazione I AC	: 0,1µ...600µ/6m/60m/600m/10A
Ambito di misurazione IR	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Ambito di misurazione C	: 1p...6n/60n/600n/6µ/60µ/600µ/6m/60mF
Ambito di misurazione f	: 0,001...6k/10kHz
Test del diodo	: 1mA, 2,8V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<30Ω
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Grado di inquinamento	: 2
Dimensioni (LxPxA)	: 90 x 40 x 190 mm
Misura True RMS	: True RMS
Peso con batteria	: 500 g
Temperatura di lavoro	: 0...40°C
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-174	Multimetro digitale;LCD (6000),retroilluminato;3x/s;True RMS

Multimetri automatici TrueRMS con interfaccia USB

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX/REL
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD (6600), retroilluminato
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...660m/6,6/66/660/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 0,1m...660m/6,6/66/660/1000V
Ambito di misurazione I DC	: 0,1µ...660µ/6600µ/66m/600m/10A
Ambito di misurazione I AC	: 0,1µ...660µ/6600µ/66m/600m/10A
Misura True RMS	: True RMS
Ambito di misurazione IR	: 0,1...660/6.6k/66k/660k/6.6M/66MΩ
Ambito di misurazione C	: 1p...6.6n/66n/660n/6.6µ/66µ/660µ/6.6m/66mF
Ambito di misurazione f	: 0,01...66/660/6,6k/66k/660k/6,6M/66MHz
Temp.	: -55...1000°C
Test del diodo	: 1mA, 2,8V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<30Ω
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Grado di inquinamento	: 2
Temperatura di lavoro	: 0...40°C
Temp. stoccaggio	: -10...60°C
Ciclo di lavoro	: 1...99%
Interfaccia	: USB
Connettore d'uscita	: USB A spina
Peso con batteria	: 500 g
Dimensioni (LxPxA)	: 90 x 40 x 190 mm
Equipaggiamento	: cavo USB; software; conduttori di misurazione; sonda a goccia tipo K

Simbolo	Descrizione articolo
AX-176	Multimetro digitale;LCD (6600),retroilluminato;3x/s;True RMS

Axiomet digital multimeters with RS-232 interface

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- funzione di rilievi parenti
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore : multimetro digitale

Display	: LCD (5999), grafico a barre
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 1m...6/60/600/750V
Ambito di misurazione I DC	: 10µA...60m/600m/6/10A
Ambito di misurazione I AC	: 10µ...60m/600m/6/10A
Ambito di misurazione IR	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Ambito di misurazione C	: 10p...40n/400n/4µ/40µ/200µF
Temp.	: -20...1000°C
Test del diodo	: 1,0mA, 3,0V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<30Ω
Alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Dimensioni (LxPxA)	: 91 x 49 x 185 mm
Peso con batteria	: 410 g
Ambito di misurazione f	: 0,001...10/100/1000/10k/100k/1M/20MHz
Interfaccia	: USB
Conformita con la norma	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Equipaggiamento	: cavo USB; software; custodia; conduttori di misurazione; sonda di temperatura tipo K

Simbolo	Descrizione articolo
AX-595	Multimetro digitale;LCD (5999),grafico a barre;3x/s

Multimetri digitali, professionali con TrueRMS e interfaccia IrDa

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- funzione di misurazione relativa REL
- segnalazione del collegamento errato dei conduttori di misurazione
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD 5 cifre
Campionamento	: 2,5x/s
Ambito di misurazione V DC	: 0,001m...50m/500m/5m/50/500/1000V
Ambito di misurazione I DC	: 0,01µ...500µ/5m/50m/500m/5/10A
Misurazione della tensione AC/DC + AC	: 0,001m...50m/500m/5V/50V/500V/1000V
Misurazione della corrente AC/DC + AC	: 0,01µ...500µ/5m/50m/500m/5A/10A
Ambito di misurazione IR	: 0,01...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Risoluzione	: 0,01Ω
Ambito di misurazione C	: 0,01n...50n/500n/5µ/50µ/500µ/5mF
Ambito di misurazione f	: 5...200kHz (forma d'onda lineare)
Test del diodo	: 0,7mA, 2,5V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<50Ω
Alimentazione	: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Conformita con la norma	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Grado di inquinamento	: 2
Misura True RMS	: True RMS
Ciclo di lavoro	: 0,01...95%
Interfaccia	: IrDA; USB
Connettore d'uscita	: USB A spina
Barra grafica	: 51 segm.
Protezione	: protezione di sovraccarico
Dimensioni (LxPxA)	: 100 x 40 x 200 mm
Peso con batteria	: 560 g

Equipaggiamento: completo di conduttori di misurazione con sonde; completo di conduttori di misurazione con pinze a coccodrillo isolate; software (Windows 98, 2000, NT, XP, Vista); cavo ottico con USB.

Simbolo	Descrizione articolo
AX-178	Multimetro digitale;LCD 5 cifre;Barra grafica:51segm;2,5x/s

Multimetri digitali AX-160IP con pannello tattile

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- funzione di rilievi parenti
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- memorizzazione di 10 rilievi
- retroilluminazione automatica
- comando mediante il pannello tattile

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD (6000), doppio, retroilluminato
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 0,01m...60m/600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 0,01m...60m/600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione I DC	: 0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A
Ambito di misurazione I AC	: 0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A
Misura True RMS	: True RMS
Ambito di misurazione IR	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Ambito di misurazione C	: 1p...6n/60n/600n/6µ/60µ/600µ/6m/60mF
Temp.	: -200...1000°C
Test del diodo	: si
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<50Ω, segnalazione acustica ed ottica
Conformita con la norma	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Dimensioni (LxPxA)	: 90 x 40 x 190 mm
Peso con batteria	: 500 g
Alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR6 (AA)
Classe di tenuta	: IP65
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione; sonda a goccia tipo K

Simbolo	Descrizione articolo
AX-160IP	Multimetro digitale;LCD (6000),doppio,retroilluminato;3x/s

Multimetri digitali con tester di rete LAN

Caratteristiche:
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione di test della rete LAN (connettori RJ45) e delle linee telefoniche (connettori RJ11)
- cambio manuale degli ambiti
- test di batteria 1,5V, 6V e 9V
- universale
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Ambito di misurazione della tensione DC	: 200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione della tensione AC	: 200m/2/20/200/700V
Ambito di misurazione della corrente DC	: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione della corrente AC	: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione della resistenza	: 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ
Display	: LCD 3,5 cifre (3999) 15mm, retroilluminato
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con	: EN61010 300V CAT III, EN61010 600V CAT II
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<70Ω
Dimensioni (LxPxA)	: 85 x 44 x 185 mm
Peso con batteria	: 360 g
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione; adattatore per test della rete LAN

Simbolo	Descrizione articolo
AX-T520	Multimetro digitale;V DC:200m/2/20/200/1000V;85x44x185mm

Multimetri digitali multifunzione AXIOMET

Caratteristiche:
- cambio automatico di polarizzazione
- cambio automatico degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione di misurazione relativa REL
- protezione contro sovraccarico
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- rilevatore di tensione senza contatto diretto
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD (4000)
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione I DC	: 0,1µ...400µ/4000µ/400m/10A
Ambito di misurazione I AC	: 0,1µ...400µ/4000µ/400m/10A
Ambito di misurazione IR	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C	: 10p...50n/500n/5µ/50µ/100µF
Temp.	: -20...1300°C
Misurazione illumin.	: 0,001...40 klux
Mis. intensità sonora	: 35...100 dB
Ambito di misurazione umid.	: 33...99% RH
Test del diodo	: 1,4mA, 2,8V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<50Ω
Ambito di misurazione f	: 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Ciclo di lavoro	: 0,1...99,9%
Conformita con la norma	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Peso con batteria	: 335 g
Dimensioni (LxPxA)	: 78 x 48 x 170 mm
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione; sonda a goccia tipo K

Simbolo	Descrizione articolo
AX-190A	Multimetro digitale;LCD (4000);3x/s;-20÷1300°C;33÷99%RH

Multimetri con funzione di calibratore AX-C708

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- alimentazione della spira 5-28V

Tipo di misuratore	: calibratore multimetro
Display	: LCD (3999), retroilluminato
Ambito di misurazione V DC	: 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Ambito di misurazione I DC	: 0,01m...40m/400mA
Ambito di misurazione V AC	: 0,01m...400m/4/40/400V
Ambito di misurazione I AC	: 0,01m...40m/400mA
Ambito di misurazione IR	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione f	: 50/500/5k/50k/100kHz
Test del diodo	: 0,2mA, 1V
Alimentazione	: 4 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Massa	: 500 g
Dimensioni	: 205 x 95 x 42 mm
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT II
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<50Ω
Generatore di tensione	: -0,5...5,5V, -50m...550mV
Generatore di corrente	: -22m...22mA

Simbolo	Descrizione articolo
AX-C708	Calibratore multimetro;V DC:0,01m÷40m/400m/4/40/400V

Multimetri con funzione di calibratore AX-C709

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- collaborazione con termocoppie tipo: J, K, T, E, R, S, B, N
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- ingresso per onda rettangolare
- RTD e simulazine di resistenza
- uscita di tensione DC

Tipo di misuratore	: calibratore multimetro
Display	: LCD (3999), retroilluminato
V DC	: 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Ambito di misurazione I DC	: 0,01m...40m/400mA
Ambito di misurazione V AC	: 0,01m...400m/4/40/400V
Ambito di misurazione I AC	: 0,01m...40m/400mA
Ambito di misurazione IR	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione f	: 0,01...50/500/5k/50k/100kHz
Test del diodo	: 0,2mA, 1V
Alimentazione	: 4 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Massa	: 500 g
Dimensioni	: 205 x 95 x 42 mm
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT II
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<50Ω
Generatore di tensione	: -0,5...5,5V
Generatore di corrente	: 4µ...20mA
Unità di misurazione	: °C, °F

Temp. (termocoppia E): -200...500°C. Temp. (termocoppia J): -200...700°C. Temp. (termocoppia K): -200...1370°C. Temp. (termocoppia N): -200...1300°C. Temp. (termocoppia R): -40...1760°C. Temp. (termocoppia T): -200...400°C. Temp. (termocoppia S): -20...1760°C.

Simbolo	Descrizione articolo
AX-C709	Calibratore multimetro;V DC:0,01m÷40m/400m/4/40/400V

Multimetri - pinzette di misurazione SMD

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti (**AX-507B**)
- spegnimento automatico
- funzione di misurazione relativa REL (**AX-503**)
- funzione di rilevazione dell'elemento esaminato - AUTOSCAN (**AX-507B**)
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione (**AX-507B**)
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Simbolo	**: AX-503**
Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD 3,75 cifre (6000)
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione IR	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C	: 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF
Test del diodo	: 1mA, 1,5V
Alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR44, kit senza batterie
Peso con batteria	: 65 g
Dimensioni (LxPxA)	: 35 x 20 x 181 mm
Grado di inquinamento	: 2
Simbolo	**: AX-507B**
Tipo di misuratore	: multimetro digitale
Display	: LCD 3,75 cifre (6000)
Campionamento	: 3x/s
Ambito di misurazione IR	: 0,1...300/600/3k/6k/30k/60k/300k/600k/3M/6M/30M/60MΩ
Ambito di misurazione C	: 1p...3n/6n/30n/60n/300n/600n/3µ/6µ/30µ/60µ/300µ/600µ/3m/6m/30m/60mF
Test del diodo	: 1mA, 2V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<30Ω
Alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR44, kit senza batterie
Peso con batteria	: 65 g
Dimensioni (LxPxA)	: 35 x 20 x 181 mm
Equipaggiamento	: custodia morbida può essere attaccata sulla cintura

Multimetri da banco AXIOMET

Caratteristiche:
- funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
- generatore del segnale rettangolare
- AUTO HOLD
- visione contemporanea di 2 rilievi

Tipo di misuratore	: multimetro da tavolo
Display	: LCD 5 cifre (80000), grafico a barre
Campionamento	: 4x/s
Ambito di misurazione V DC	: 80m/0,8/8/80/800/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 80m/0,8/8/80/750V
Ambito di misurazione I DC	: 80m/800m/8/20A
Ambito di misurazione I AC	: 80m/800m/8/20A
Ambito di misurazione IR	: 800/8k/80k/800k/8M/80MΩ
Ambito di misurazione C	: 1n/10n/100n/1µ/10µ/100µF
Ambito di misurazione f	: 99,999/999,99/9,9999k/99,999k/999,99k/8,000MHz
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<60Ω
Alimentazione	: 110/230V 50/60Hz
Conformita con la norma	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Misura True RMS	: True RMS
Temperatura di lavoro	: 0...50°C
Interfaccia	: RS232
Massa	: 1,4 kg
Barra grafica	: 23 segm. 40x/s
Protezione	: protezione di sovraccarico
Dimensioni	: 225 x 100 x 368 mm
Temp. (sonda)	: -50...1372°C
Umidità dell'ambiente max.	: 75%
Equipaggiamento	: istruzioni d'uso; cavo RS232; software (Windows 9x, 2000, NT, XP, Win7, Win10); cavo di misura; cavo di alimentazione; sonda a goccia tipo K

Simbolo	Descrizione articolo
AX-8455	Multimetro da tavolo;LCD 5 cifre (80000),grafico a barre

Multimetri di precisione da banco della AXIOMET

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX/REL
- alta precisione riferita come ±(rilievo% + campo%)

Tipo di misuratore	: multimetro da tavolo
Display	: 2x LCD 4,5 cifre
Campionamento	: 25x/s
Ambito di misurazione V DC	: 10µ...200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 10µ...200m/2/20/200/750V
Ambito di misurazione I DC	: 0,1µ...2m/20m/200m/2/20A
Ambito di misurazione I AC	: 0,1µ...2m/20m/200m/2/20A
Ambito di misurazione IR	: 0,01...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Ambito di misurazione f	: 0,000...10/100/100k/1MHz
Test del diodo	: 0,5mA, 2V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<10Ω
Alimentazione	: 110/230V 50/60Hz
Equipaggiamento	: cavo di alimentazione; conduttori di misurazione
Temperatura di lavoro	: 0...40°C
Interfaccia	: USB
Connettore d'uscita	: USB A presa
Massa	: 2,2 kg
Dimensioni	: 225 x 100 x 355 mm
Versione della spina	: EU

Simbolo	Descrizione articolo
AX-8450A	Multimetro da tavolo;2x LCD 4,5 cifre;Campionamento:25x/s

Misuratori a pinza 200A AC

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: pinza amperometrica digitale AC
Ambito di misurazione V AC	: 2/20/200/600V
Ambito di misurazione I AC	: 2/20/200A
Ambito di misurazione IR	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test del diodo	: 1mA, 1,5V
Alimentazione	: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Equipaggiamento	: istruzioni d'uso; conduttori di misurazione
Dimensioni	: 130 x 52 x 24 mm
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT III
Diam. max. conduttore misurato	: 21 mm
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<70Ω
Peso con batteria	: 135 g
Protezione	: protezione di sovraccarico
Display	: LCD 3,5 cifre (1999)
Ambito di misurazione V DC	: 200m/2/20/200/600V

Simbolo	Descrizione articolo
AX-200	Pinza amperometrica digitale AC;Øcavo:21mm;I AC:2/20/200A

Misuratori con morsetto fino a 400A AC

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MAX/REL
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- rilevatore di tensione senza contatto diretto
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: pinza amperometrica digitale AC
Display	: LCD (2000), retroilluminato
Diam. max. conduttore misurato	: 30 mm
Ambito di misurazione della tensione DC	: 0,1m...200m/2/20/200/600V
Ambito di misurazione della tensione AC	: 0,1m...200m/2/20/200/600V
Ambito di misurazione della corrente AC	: 0,001...2/20/200/400A
Ambito di misurazione della resistenza	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<150Ω
Test del diodo	: 0,3mA, 1,5V
Campionamento	: 2x/s
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Peso con batteria	: 183 g
Dim. est.	: 197 x 70 x 40 mm
Equipaggiamento	: custodia morbida; conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-202	Pinza amperometrica digitale AC;Øcavo:30mm;1mA

Pinze amperometriche 400A AC

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- rilevatore di tensione senza contatto diretto
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- scelta automatica della garndezza misurata
- memorizzazione di 10 rilievi

Tipo di misuratore	: pinza amperometrica digitale AC
Display	: LCD (4000), retroilluminato
Ambito di misurazione della tensione DC	: 4...400V
Ambito di misurazione della tensione AC	: 4...600V
Ambito di misurazione della corrente AC	: 40/400A
Ambito di misurazione della resistenza	: 400/4M/40MΩ
Fonte di alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Conformita con	: EN61010 600V CAT III
Grado di inquinamento	: 2
Equipaggiamento	: custodia; conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-2040	Pinza amperometrica digitale AC;LCD (4000),retroilluminato

Misuratori a pinza 600A AC

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- torcia incorporata
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- rilevatore di tensione senza contatto diretto
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Display	: LCD (1999)
Ambito di misurazione V DC	: 200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione I AC	: 2/20/200/600A
Ambito di misurazione IR	: 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ
Temp.	: -20...1000°C
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<30Ω
Alimentazione	: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Equipaggiamento	: custodia; conduttori di misurazione; sonda per la misurazione della temperatura
Misura True RMS	: True RMS
Dimensioni	: 194 x 72 x 35 mm
Diam. max. conduttore misurato	: 23 mm

Simbolo	Descrizione articolo
AX-205T	Pinza amperometrica digitale AC;Øcavo:23mm;LCD (1999)

Pinze amperometriche piatte 600A AC

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- forma piatta

Display	: LCD 3,5 cifre (3999)
$Ø_{cavo}$	: 38 mm
Ambito di misurazione V DC	: 400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione V AC	: 400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione I AC	: 400/500A
Ambito di misurazione IR	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C	: 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Ambito di misurazione f	: 4/40/400/4k/40k/400k/4M/10M
Temp.	: -20...800°C
Test del diodo	: 1mA, 1,5V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<50Ω
Alimentazione	: kit senza batterie, 3 batterie 3V CR2032
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT II
Massa	: 150 g
Dimensioni	: 190 x 55 x 24 mm
Ciclo di lavoro	: 0,1...99,9%
Equipaggiamento	: custodia; conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-353	Pinza amperometrica digitale AC;Øcavo:38mm;I AC:400/500A

Misuratori con morsetto per la misurazione della corrente fino a 1000 A AC e della temperatura

Caratteristiche:
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: pinza amperometrica digitale AC
Display	: LCD 3,5 cifre
Ambito di misurazione della tensione DC	: 0,1m...200m/2/20/200/600V
Ambito di misurazione della tensione AC	: 0,1m...200/600V
Ambito di misurazione della corrente AC	: 0,01...20/200/1000A
Ambito di misurazione della resistenza	: 0,1...200/20k/2MΩ
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<50Ω
Campionamento	: 3x/s
Diametro max. del conduttore misurato	: 54 mm
Larg. banda per la misurazione VAC	: 50Hz...500Hz
Temp.	: 0...750°C
Dimensioni	: 230 x 90 x 43 mm
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Peso con batteria	: 320 g
Equipaggiamento	: custodia morbida; conduttori di misurazione; sonda a goccia tipo K (0...200°C)

Simbolo	Descrizione articolo
AX-M266C	Pinza amperometrica digitale AC;Øcavo:54mm;LCD 3,5 cifre

Pinza wattmetro da 1000A AC con True RMS

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- rilevatore di tensione senza contatto diretto
- memorizzazione di 99 rilievi
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: Misuratore di potenza a pinza
Display	: LCD 4 cifre, grafico a barre
V AC	: 0,1...100/400/750V
I AC	: 0,1...40/100/400/1000A
Ambito di misurazione f	: 50...200Hz
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma	: EN61010 300V CAT IV, EN61010 600V CAT III
Misura True RMS	: True RMS AC
Massa senza le batterie	: 537 g
$Ø_{cavo}$	: 55 mm
Dimensioni	: 295 x 100 x 46 mm
Protezione	: protezione di sovraccarico
Interfaccia	: USB
Misurazione della potenza passiva	: 0,6...750kVAR
Misurazione della potenza apparente	: 0,6...750kVA
Misurazione della potenza attiva	: 0,6...750kW
Misurazione del fattore di potenza	: 0,3...1
Misurazione angolo spost. fase	: 0...90°
Equipaggiamento	: cavo USB; sonde; pinze a coccodrillo 4 pz.; software; custodia; conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-3550	Misuratore di potenza a pinza;Øcavo:55mm;True RMS AC;0÷90°

Misuratori con morsetto 400A AC/DC con misurazione della temperatura

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione di misurazione relativa REL
- funzione di azzeramento del display nelle misurazioni DCA
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- rilevatore di tensione senza contatto diretto
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: pinza amperometrica digitale AC/DC
Display	: LCD 3,75 cifre (3999), retroilluminato
Diam. max. conduttore misurato	: 23 mm
V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Larg. banda per la misurazione VAC	: 50Hz...400Hz
I DC	: 0,01...40/400A
I AC	: 0,01...40/400A
Risoluzione di misurazione della corrente	: 10 mA
Larg. banda per la misurazione I AC	: 50Hz...400Hz
Ambito di misurazione IR	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C	: 0,1n...40n/400n/4µ/40µ/100µF
Temp.	: -50...760°C
Unità di misurazione	: °C, °F
Ambito di misurazione f	: 0,001...5/50/500/5k/50k/150kHz
Test del diodo	: 0,3mA, 1,5V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<150Ω
Fonte di alimentazione	: kit senza batterie, 1 batteria 9V
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT III
Campionamento	: 2x/s
Ciclo di lavoro	: 0,5...99%
Massa senza le batterie	: 183 g
Dimensioni	: 200 x 50 x 35 mm

Equipaggiamento: custodia; conduttori di misurazione; sonda a goccia tipo K.

Simbolo	Descrizione articolo
AX-203	Pinza amperometrica digitale AC/DC;Øcavo:23mm;-50÷760°C;10mA

Misuratori con morsetto 1000A AC/DC con True RMS e misurazione della temperatura

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione di misurazione delle correnti di avvio
- torcia incorporata
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- rilevatore di tensione senza contatto diretto
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: pinza amperometrica digitale AC/DC
Display	: LCD (5999)
Ambito di misurazione V DC	: 200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione I DC	: 40/400/1000A
Ambito di misurazione I AC	: 40/400/1000A
Misura True RMS	: True RMS
Ambito di misurazione IR	: 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ
Ambito di misurazione C	: 10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/10mF
Temp.	: -20...1000°C
Ambito di misurazione f	: 10...10MHz
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<30Ω
Dimensioni	: 194 x 72 x 35 mm
Diam. max. conduttore misurato	: 23 mm
Equipaggiamento	: custodia; conduttori di misurazione; sonda per la misurazione della temperatura
Fonte di alimentazione	: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)

Simbolo	Descrizione articolo
AX-215TIC	Pinza amperometrica digitale AC/DC;Øcavo:23mm;LCD (5999)

Misuratori a pinza AC-DC fino a 1000A

Caratteristiche:
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- funzione di spegnimento automatico con possibilità di bloccaggio della funzione

Tipo di misuratore	: pinza amperometrica digitale AC/DC
Display	: LCD 3,75 cifre (4000)
Diam. max. conduttore misurato	: 38 mm
Ambito di misurazione V DC	: 400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione I DC	: 400/1000A
Ambito di misurazione V AC	: 400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione I AC	: 400/1000A
Ambito di misurazione IR	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione f	: 10/100/1000/10k/100k/1MHz
Test del diodo	: 1,5V
Alimentazione	: kit senza batterie, 3 batterie 3V CR2032
Test della continuità del circuito	: segnalazione acustica
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT II
Dimensioni	: 190 x 64 x 24 mm
Massa	: 150 g
Equipaggiamento	: custodia; conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-354	Pinza amperometrica digitale AC/DC;Øcavo:38mm;I DC:400/1000A

AC/DC clamp meters with temperature measurement

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
- funzione di azzeramento del display nelle misurazioni DCA
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: pinza amperometrica digitale AC/DC
Display	: LCD 3,75 cifre (4000), retroilluminato
Barra grafica	: 41 segm.
Campionamento	: 2x/s
Diam. max. conduttore misurato	: 52 mm
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione I DC	: 0,01...40/400/1000A
Ambito di misurazione I AC	: 0,01...40/400/1000A
Misura True RMS	: True RMS AC+DC
Ambito di misurazione IR	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C	: 0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF
Ambito di misurazione f	: 1...4kHz
Temp.	: -20...760°C
Unità di misurazione	: °C, °F
Test del diodo	: 0,3mA, 3V
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<40Ω
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Massa senza le batterie	: 449 g
Protezione	: protezione di sovraccarico
Dimensioni	: 270 x 100 x 47 mm
Equipaggiamento	: custodia; conduttori di misurazione; sonda a goccia tipo K

Simbolo	Descrizione articolo
AX-356	Pinza amperometrica digitale AC/DC;Øcavo:52mm;True RMS AC+DC

Pinze amperometriche AC/DC fino a 2000A

AX-351

AX-380

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti (**AX-351**)
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione di misurazione relativa REL (**AX-380**)
- funzione di azzeramento del display nelle misurazioni DCA (**AX-380**)
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione (**AX-351**)
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Simbolo	: **AX-351**
Tipo di misuratore	: pinza amperometrica digitale AC
Display	: LCD 3,5 cifre (3999)
Ambito di misurazione V DC	: 400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione V AC	: 400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione I AC	: 0,01...40/400/1000A
Ambito di misurazione IR	: 400/4k/40k/400k/4M/10MΩ
Ambito di misurazione C	: 4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF
Ambito di misurazione f	: 9,999/99,99/999,9/9,999k/99,99kHz
Test del diodo	: 1,4V
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22
Massa	: 388 g
Dimensioni	: 55 x 90 x 46 mm
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT III
Diam. max. conduttore misurato	: 47 mm
Test della continuità del circuito	: segnalazione acustica
Equipaggiamento	: custodia; conduttori di misurazione

Simbolo	: **AX-380**
Tipo di misuratore	: pinza amperometrica digitale AC/DC
Display	: LCD 3,5 cifre (3999)
Ambito di misurazione V DC	: 400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione I DC	: 400/2000A
Ambito di misurazione V AC	: 400m/4/40/400/750V
Ambito di misurazione I AC	: 400/2000A
Ambito di misurazione IR	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C	: 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Ambito di misurazione f	: 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/100kHz
Test del diodo	: si
Alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Temperatura di lavoro	: 0...40°C
Massa	: 565 g
Dimensioni	: 275 x 96 x 50 mm
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT III
Diam. max. conduttore misurato	: 55 mm
Test della continuità del circuito	: segnalazione acustica
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione

Misuratori della resistenza del isolamento fino 1000V

Caratteristiche:
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: misuratore della resistenza ohmica dell'isolamento
Display	: LCD (1999), retroilluminato
Ambito di misurazione R dell'isolamento	: 0,1M...20M/50M/100M/500M/1000M/2000MΩ
Tensione di prova	: 250V/500V/1000V
Ambito di misurazione della tensione AC	: 750V
Versione della spina	: EU
Fonte di alimentazione	: 6 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie, alimentatore 9VDC
Dimensioni	: 175 x 110 x 70 mm
Massa	: 630 g
Equipaggiamento	: istruzioni d'uso; tracolla; conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-T2200	Misuratore della resistenza ohmica dell'isolamento;V AC:750V

Tester digitali dell'isolamento della 125/250/500/1000V

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- cassa resistente agli urti (holster)
- blocco della tensione di rilievo
- funzione di azzeramento del display
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: misuratore della resistenza ohmica dell'isolamento
Display	: LCD, grafico a barre, retroilluminato
Ambito di misurazione V DC	: 1...1000V
Ambito di misurazione V AC	: 1...750V
Conformita con	: EN61010 1000V CAT III
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<35Ω
Grado di inquinamento	: 2
Ambito di misurazione IR	: 0,01...40/400Ω
Ambito di misurazione R dell'isolamento	: 0,125M...4M/40M/400M/4000MΩ
Tensione di prova	: 1000VDC (intervallo 1M...4000MΩ), 125VDC (intervallo 0,125M...4000MΩ), 250VDC (intervallo 0,25M...4000MΩ), 500VDC (intervallo 0,5M...4000MΩ)
Temperatura di lavoro	: 0...40°C
Campionamento	: 2,5x/s
Temp. stoccaggio	: -10...60°C
Protezione	: protezione di sovracorrente
Dimensioni esterne	: 200 x 92 x 50 mm
Fonte di alimentazione	: 6 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Equipaggiamento	: documentazione; conduttori di misurazione; valigia
Peso con batteria	: 700 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-T2400	Misuratore della resistenza ohmica dell'isolamento;-10÷60°C

Multimetri con tester della resistenza d'isolamento fino 1kV

Caratteristiche:
- cambio automatico e manuale degli ambiti
- spegnimento automatico
- vasta selezione delle tensioni di test
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- protezione contro sovraccarico
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: misuratore della resistenza ohmica dell'isolamento
Display	: LCD (5000), retroilluminato
Ambito di misurazione V DC	: 0,1m...500m/5/50/500/1000V
Ambito di misurazione della corrente DC	: 0,1µ...500µ/5000µ/50m/500mA
Ambito di misurazione V AC	: 0,1m...500m/5/50/500/1000V
Larg. banda per la misurazione VAC	: 40Hz...400Hz
Ambito di misurazione della corrente AC	: 0,1µ...500µ/5000µ/50m/500mA
Misura True RMS	: True RMS AC+DC
Ambito misurazione della resistenza d'isolamento	: 0,05M...0,1M/0,25M/0,5M/1M/10M/100M/2GΩ
Tens. di test	: 1000VDC (intervallo 1M...2GΩ); 100VDC (intervallo 0,1M...100MΩ); 250VDC (intervallo 0,25M...250MΩ); 500VDC (intervallo 0,5M...500MΩ); 50VDC (intervallo 0,05M...50MΩ)
Grado di inquinamento	: 2
Unità di misurazione	: °C, °F
Ambito di misurazione della temperatura	: -40...537°C
Risol. misur. temp.	: 0,1°C
Ambito di misurazione della resistenza	: 0,1...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Ambito di misurazione della capacità	: 0,01n...50n/500n/5µ/50µ/500µ/1000µF
Ambito di misurazione della frequenza	: 0,001...5/2MHz
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<25Ω
Test del diodo	: 0,7mA, 2,5V
Conformita con	: EN61010 1000V CAT III
Dimensioni esterne	: 200 x 100 x 40 mm
Fonte di alimentazione	: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Peso con batteria	: 560 g
Equipaggiamento	: sonde; pinze a coccodrillo 2 pz.; custodia; sonda per la misurazione della temperatura

Simbolo	Descrizione articolo
AX-TI220	Misuratore della resistenza ohmica dell'isolamento

Tester elettrici AXIOMET

Caratteristiche:
- test di impedenza bassa
- test degli interruttori differenziali RCD fino a 30mA
- indicatore di polarizzazione

Tipo di tester	: elettrico
Display	: linea diodica indica 7 livelli di tensione
Misurazione	: tensione AC, tensione DC
Classe di tenuta	: IP64
Ambito di misurazione della tensione DC	: 6/12/24/50/120/230/400V
Ambito di misurazione della tensione AC	: 6/12/24/50/120/230/400V
Larg. banda per la misurazione VAC	: 0...60Hz
Dimensioni esterne	: 240 x 78 x 40 mm
Massa senza le batterie	: 237 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-T901	Tester:elettrico;linea diodica indica 7 livelli di tensione

Tester elettrici AX-T902

Caratteristiche:
- verifica del livello della tensione AC/DC anche con le batterie scariche
- test di impedenza bassa
- torcia incorporata
- indicatore di polarizzazione

Tipo di tester	: elettrico
Display	: linea diodica indica 7 livelli di tensione
Misurazione	: tensione AC, tensione DC
Classe di tenuta	: IP64
Ambito di misurazione della tensione DC	: 12/24/36/50/120/230/400/690V
Ambito di misurazione della tensione AC	: 12/24/36/50/120/230/400V
Larg. banda per la misurazione VAC	: 0...60Hz
Dimensioni esterne	: 240 x 78 x 40 mm
Massa senza le batterie	: 237 g
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione
Conformita con	: EN61010 1000V CAT III
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<300kΩ
Tempo di reazione	: <0,1 s

Simbolo	Descrizione articolo
AX-T902	Tester:elettrico;linea diodica indica 7 livelli di tensione

Mini misuratori della temperatura

AX-9201

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- sonda di misurazione appuntita, realizzata in acciaio inox
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: misuratore della temperatura
Display	: LCD
Unità di misurazione	: °C, °F
Ambito di misurazione temp.	: -50...150°C
Risol. misur. temp.	: 0,1°C
Lunghezza della sonda	: 250 mm
Diametro della sonda	: 4 mm
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 1,5V LR44, kit senza batterie
Massa senza le batterie	: 51 g
Equipaggiamento	: cappuccio in plastica per la protezione della sonda di rilievo

Simbolo	Descrizione articolo
AX-9201	Misuratore della temperatura;LCD;-50÷150°C;Prec:±1°C

Tester elettrici AX-T903

Caratteristiche:
- test di impedenza bassa
- torcia incorporata
- indica la sequenza delle fasi
- indicatore di polarizzazione
- rilevatori di tensione senza batterie
- indicatore di tensione AC/DC
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di tester	: elettrico
Display	: LCD 3,5 cifre (1999), grafico a barre, retroilluminato
Misurazione	: tensione AC, tensione DC
Classe di tenuta	: IP64
Ambito di misurazione della tensione DC	: 6/12/24/50/120/230/400/690V
Ambito di misurazione della tensione AC	: 6/12/24/50/120/230/400/690V
Larg. banda per la misurazione VAC	: 0...60Hz
Dimensioni esterne	: 240 x 78 x 40 mm
Massa senza le batterie	: 237 g
Fonte di alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Equipaggiamento	: custodia; conduttori di misurazione
Conformita con	: EN61010 1000V CAT III
Test della continuità del circuito	: segnale acustico per R<300kΩ
Campionamento	: 3x/s
Corrente di ingresso	: <2,5mA a 690VDC, <3mA a 690VAC

Simbolo	Descrizione articolo
AX-T903	Tester:elettrico;Campionamento:3x/s;IP64

AXIOMET 2 channel temperature meter

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX/T1-T2

Tipo di misuratore	: misuratore della temperatura
Display	: LCD (1000)
Unità di misurazione	: °C, °F
Ambito di misurazione della temperatura	: -200...1370°C
Risoluzione di misurazione della temperatura	: 0,1°C
Fonte di alimentazione	: 4 batterie 1,5V LR03 (AAA)

Simbolo	Descrizione articolo
AX-TH102	Misuratore della temperatura;LCD (1000);-200÷1370°C

Misuratori di temperatura, d'umidità e del punto della goccia

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX/MED
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Display	: LCD, retroilluminato
Misurazione	: punto di rugiada, temperatura, umidità
Dimensioni esterne	: 121 x 60 x 30 mm
Fonte di alimentazione	: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Equipaggiamento	: cinturino per il braccio; custodia rigida
Unità di misurazione	: °C, °F
Tipo di misuratore	: termoigrometro
Ambito di misurazione della temperatura	: -10...50°C
Risoluzione di misurazione della temperatura	: 0,1°C
Peso con batteria	: 180 g
Campionamento	: 1x/s
Ambito di misurazione dell'umidità	: 0...100% RH
Risoluzione di misurazione dell'umidità	: 0,1% RH

Simbolo	Descrizione articolo
AX-5001	Termoigrometro;LCD,retroilluminato;Campionamento:1x/s;0,1°C

Misuratori di temperatura con pirometro incorporato, AXIOMET

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- misurazione della temperatura senza contatto o con contatto
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX/MED
- mirino laser
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: misuratore della temperatura
Display	: LCD 4 cifre, retroilluminato
Unità di misurazione	: °C, °F
Risol. ottica	: 2:1
Emissività	: 0,95 (fissa)
Temp. (IR)	: -50...300°C
Temp. (sonda)	: -200...1300°C
Risol.	: 0,1°C
Massa	: 180 g
Fonte di alimentazione	: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Dimensioni	: 121 x 60 x 30 mm
Equipaggiamento	: cinturino per il braccio; sonda a goccia tipo K; custodia rigida

Simbolo	Descrizione articolo
AX-5002	Misuratore della temperatura;LCD 4 cifre,retroilluminato

Misuratore di temperatura a 2 canali, con campo -200/+1300°C

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- misurazione della temperatura bicanale
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- possibilità di visualizzazione di 2 risultati delle misurazioni numeriche
- soglie di allarme programmabili MIN/MAX
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: misuratore della temperatura
Display	: LCD 4 cifre, retroilluminato
Unità di misurazione	: °C, °F
Equipaggiamento	: cinturino per il braccio; sonda a goccia tipo K x2; custodia rigida
Temp. (sonda)	: -200...1300°C
Risol. misur. temp.	: 0,1°C
Campionamento	: 1x/s
Temp. (termocoppia K)	: -200...1300°C
Temp. (termocoppia J)	: -200...1200°C
Lunghezza della sonda	: 950 mm
Fonte di alimentazione	: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Massa senza le batterie	: 180 g
Dimensioni	: 121 x 60 x 30 mm

Simbolo	Descrizione articolo
AX-5003	Misuratore della temperatura;LCD 4 cifre,retroilluminato

Termoigrometri Axiomet

Caratteristiche:
- indicatore a 3 gradi del comfort psicologico (temperatura/umidità)
- misurazione contemporanea di umidità e temperatura

Tipo di misuratore	: termoigrometro
Display	: LCD
Ambito di misurazione temp.	: -50...70°C
Risol. misur. temp.	: 0,1°C
Unità di misurazione	: °C, °F
Ambito di misurazione dell'umidità	: 10...99% RH
Risoluzione di misurazione dell'umidità	: 1% RH
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Dimensioni	: 105 x 105 x 15 mm
Massa	: 100 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-TH05	Termoigrometro;LCD;-50÷70°C;Prec:±1°C;0,1°C;10÷99%RH;1%RH

Registratori di temperatura e umidità 32700 prove

Caratteristiche:
- 2 diodi LED definiscono lo stato
- possibilità di impostare la data e l'ora
- soglie di allarme programmabili MIN/MAX
- frequenza di prova ogni: 2s, 5s, 10s, 30s, 1min., 5min., 10min., 30min., 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h
- memoria di 16350 rilievi
- indicatore di riempimento della memoria
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di registratore	: temperatura ed umidità
Display	: LCD
Unità di misurazione	: °C, °F
Ambito di misurazione temp.	: -40...70°C
Risol. misur. temp.	: 0,1°C
Ambito di misurazione dell'umidità	: 0...100% RH
Risol. misur. umid.	: 0,1% RH
Interfaccia	: USB
Connettore d'uscita	: USB B presa
Dimensioni esterne	: 94 x 48 x 33 mm
Fonte di alimentazione	: kit senza batterie, 1 batteria 3,6V 1200mA 1/2AA
Peso con batteria	: 115 g
Equipaggiamento	: cavo USB; software; gancio di montaggio

Simbolo	Descrizione articolo
AX-DT100	Registratore:temperatura ed umidità;LCD;-40÷70°C;0÷100%RH

Misuratori di temperatura, umidità e CO2

Caratteristiche:
- indicatore a 3 gradi del comfort psicologico (temperatura/umidità)
- allarme acustico ed ottico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX
- possibilità di impostare la data e l'ora
- aggancio per fissare sulla parete o per appoggiare sul tavolo
- indicatore di superamento dell'ambito di misurazione
- uscita a relè

Tipo di misuratore	: misuratore di CO2, di temperatura e umidità
Display	: LCD, grafico a barre, retroilluminato
Ambito di misurazione	: 300...3000ppm (CO2)
Ambito di misurazione della temperatura interna	: -20...50°C
Ambito di misurazione dell'umidità	: 0...100% RH
Unità di misurazione	: °C, °F
Classe di tenuta	: IP40
Versione della spina	: EU
Interfaccia	: USB
Dimensioni	: 125 x 85 x 30 mm
Fonte di alimentazione	: 5VDC

Simbolo	Descrizione articolo
AX-CO2-1	Misuratore di CO2, di temperatura e umidità;-20÷50°C;±3%

Pirometri Axiomet con emissione regolabile

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX/MED
- mirino laser
- emissività regolabile
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Fonte di alimentazione	: kit senza batterie, 1 batteria 9V
Display	: LCD, retroilluminato
Dimensioni	: 97 x 43 x 160 mm
Massa	: 125 g
Unità di misurazione	: °C, °F
Tipo di misuratore	: pirometro
Risoluzione ottica	: 12:1
Valore dell'emissività	: 0,1...1
Ambito di misurazione senza contatto della temp.	: -20...550°C
Risoluzione (IR)	: 0,1°C

Simbolo	Descrizione articolo
AX-7510	Pirometro;LCD,retroilluminato;-20÷550°C;Risol.ottica:12:1

Pirometri con misurazione della temperatura tramite contatto

Caratteristiche:
- segnalazione acustica dei valori di soglia impostati MIN/MAX
- spegnimento automatico
- misurazione della temperatura senza contatto o con contatto
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX/MED
- calcolo della differenza delle temperatura
- mirino laser
- memoria di 20 rilievi
- emissività regolabile

Tipo di misuratore	: pirometro
Display	: LCD, retroilluminato
Unità di misurazione	: °C, °F
Risoluzione ottica	: 13:1
Valore dell'emissività	: 0,1...1
Ambito di misurazione senza contatto della temp.	: -32...480°C
Risoluzione (IR)	: 0,1°C
Gamma di misurazione di temp. mis.dalla sonda	: -50...1370°C
Massa senza le batterie	: 250 g
Dimensioni	: 180 x 106 x 48 mm
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie

Simbolo	Descrizione articolo
AX-7530	Pirometro;LCD,retroilluminato;-32÷480°C;Risol.ottica:13:1

Pirometro Axiomet ad ampia risoluzione

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- mirino laser
- limiti d'allarme programmabili
- emissività regolabile
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- funzione MIN/MAX/DIF/AVG

Tipo di misuratore	: pirometro
Display	: LCD, retroilluminato
Risoluzione ottica	: 50:1
Valore dell'emissività	: 0,1...1
Ambito di misurazione senza contatto della temp.	: -50...1150°C
Risoluzione (IR)	: 0,1°C
Tempo di reazione	: <0,25 s
Risoluzione dell'emissività	: 0,01
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie

Simbolo	Descrizione articolo
AX-7540	Pirometro;LCD,retroilluminato;-50÷1150°C;Risol.ottica:50:1

Pirometri con mirino laser

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MAX
- rilievo continuo (blocco del pulsante d'attivazione del rilievo)
- mirino laser
- emissività regolabile
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: pirometro
Display	: LCD, retroilluminato
Unità di misurazione	: °C, °F
Risoluzione dell'emissività	: 0,01
Risoluzione ottica	: 20:1
Valore dell'emissività	: 0,1...1
Ambito di misurazione senza contatto della temp.	: -50...800°C
Risoluzione (IR)	: 0,1°C
Equipaggiamento	: custodia
Tempo di reazione	: <0,15 s
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Dimensioni	: 146 x 104 x 43 mm

Simbolo	Descrizione articolo
AX-7531	Pirometro;LCD,retroilluminato;-50÷800°C;Risol.ottica:20:1

Pirometro con rilievo dell'umidità e del punto di condensa AX-7600

Caratteristiche:
- 3 livelli di regolazione di emissività
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- mirino laser
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- diodo LED a colori per segnalazione della possibiltà di presenza muffa

Tipo di misuratore	: pirometro
Risoluzione ottica	: 12:1
Valore dell'emissività	: 0,75, 0,85, 0,96
Ambito di misurazione senza contatto della temp.	: -50...350°C
Ambito di misurazione temp.	: -10...40°C
Misurazione dell'umidità dell'aria	: 10...90% RH
Fonte di alimentazione	: kit senza batterie, 1 batteria 9V
Dimensioni	: 170 x 135 x 50 mm
Massa	: 168 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-7600	Pirometro;-50÷350°C;Risol.ottica:12:1;ε:0,75,0,85,0,96

Luxmetri fino a 400klx

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- azzeramento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione MIN/MAX/REL
- funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
- correzione del cosinus
- adattatore di misurazione sul conduttore di 1,5m
- cassa rinforzata

Tipo di misuratore	: luxmetro
Display	: LCD 3,75 cifre (3999), retroilluminato
Ambito di misurazione	: 40/400/4k/40k/400klx, 40/400/4k/40kFc
Precisione della misurazione	: ±(5% di lettura + 10 cifre)
Dimensioni	: 203 x 75 x 50 mm
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento	: custodia
Massa senza le batterie	: 280 g
Campionamento	: 1,5x/s
Barra grafica	: 41 segm.

Simbolo	Descrizione articolo
AX-L230	Luxmetro;LCD 3,75 cifre (3999),retroilluminato;1,5x/s;280g

Termomanometro AXIOMET

Caratteristiche:
- funzione MIN/MAX

Tipo di misuratore	: termoanemometro
Unità di misurazione	: ft/min, km/h, nodi, m/s, mph, gradi Beaufort
Ambito di misurazione della velocità	: 0...30m/s
Dimensioni esterne	: 105,3 x 57,8 x 19,9 mm
Ambito di misurazione della temperatura	: -10...45°C
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 3V CR2032

Simbolo	Descrizione articolo
AX-AN050	Termoanemometro;0÷30m/s;-10÷45°C

Misuratore del pH e della temperatura del suolo AX-PH02

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- indicatore con 5 livelli d'umidità del suolo
- indicatore con 9 livelli della solarità

Fonte di alimentazione	: kit senza batterie, 1 batteria 9V
Display	: LCD, retroilluminato
Dimensioni	: 122 x 63 x 36 mm
Massa	: 73 g
Ambito di misurazione	: 3,5...9,0pH
Precisione della misurazione	: 0,5pH
Unità di misurazione	: °C, °F
Tipo di misuratore	: misuratore pH
Gamma di misurazione di temp. mis.dalla sonda	: -9...50°C
Prec. misur. temp. misurata tramite sonda	: 1°C

Simbolo	Descrizione articolo
AX-PH02	Misuratore pH;LCD,retroilluminato;3,5÷9,0pH;Dim:122x63x36mm

Telemetro Axiomet

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione di localizzazione della misurazione della temperatura MAX/MIN
- funzione della misurazione continua
- funzione di misurazione intermedia (cosi detta Pitagorica)
- funzione del calcolo del volume
- funzione del calcolo dell'area
- memoria di 20 rilievi
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- funzione di somma o sottrazione dei risultati delle misurazioni

Tipo di misuratore	: telemetro a laser
Display	: LCD
Ambito di misurazione	: 100m
Massa	: 126 g
Fonte di alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Dimensioni esterne	: 120 x 50 x 29 mm

Simbolo	Descrizione articolo
AX-DL100	Telemetro a laser;LCD;100m;Precis.rilev:±2mm;120x50x29mm

Tacometri Axiomet

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- funzione di memoria MIN/MAX/LAST
- misurazione ottica e meccanica della velocità di rotazione (**AX-2236C**)
- misurazione ottica della velocità di rotazione (**AX-2234C**)
- kit di diversi adattatori per varie applicazioni (**AX-2236C**)
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Equipaggiamento:
- custodia
- nastro riflessivo di lunghezza 600mm
- kit degli adattatori di misurazione (**AX-2236C**)

Tipo di misuratore : tachimetri
Display : LCD 5 cifre
Accessori compatibili : AX-TACHO-TAPE
Peso con batteria : 156 g
Fonte di alimentazione : 4 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Dimensioni esterne : 150 x 65 x 31 mm

Simbolo	AX-2234C	AX-2236C
Ambito di misurazione		
- 1,0...19999 rpm (metodo meccanico)		x
- 1,00...19999 m/min (metodo meccanico)		x
- 2,5...99999 rpm (metodo ottico)	x	x
Risoluzione di misurazione		
- 0,01m/min (< 100m/min);		x
- 0,1m/min (> 100m/min)		x
- 0,1rpm (0,5...999,99rpm)		x
- 0,1rpm (2,5...999,99rpm)	x	x
- 1rpm (> 1000rpm)	x	x

Tachimetri ottico-meccanici

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- funzione di memoria MIN/MAX/LAST
- misurazione ottica e meccanica della velocità di rotazione
- kit di diversi adattatori per varie applicazioni
- definizione della distanza col regime ottico: 5 - 20cm
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore : tachimetri
Display : LCD 5 cifre (99999)
Ambito di misurazione : 6...99999 rpm (metodo ottico) 1...19999 rpm (metodo meccanico) 0,1...1999,9 m/min 0,3...6560 ft/min
Risoluzione di misurazione : 0,01m/min (< 100m/min);, 0,1m/min (> 100m/min), 0,1rpm (< 1000rpm)
Campionamento : 1x/s
Fonte di alimentazione : 4 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Dimensioni esterne : 217 x 84 x 43 mm
Peso con batteria : 265 g
Equipaggiamento : nastro riflessivo di lunghezza 200mm; custodia rigida; kit di adattatori per le misurazioni: tondo Ø32mm, conico, a imbuto

Simbolo	Descrizione articolo
AX-2901	Tachimetri;LCD 5 cifre (99999);1x/s;217x84x43mm;265g

Tester per lo spessore della vernice AXIOMET

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di tester : tester dello spessore di vernice
Fonte di alimentazione : 1 batteria 3V CR2032
Ambito di misurazione : 0,1...1250µm
Precisione della misurazione : ±2% ±0,02mm
Dimensioni esterne : 80 x 42 x 24 mm

Simbolo	Descrizione articolo
AX-CTG10	Tester:tester dello spessore di vernice;0,1÷1250um

Telecamere per ispezioni (boroscopi) Axiomet con display LCD 4,3”



Caratteristiche:
- diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- Possibilità di collegare memory card: SD
- lunghezza del braccio telescopico: min. 1080mm, max. 2850mm
- registrazione nei formati AVI

Tipo di misuratore : camera d’ispezione
Display : LCD 4,3” (480x272)
Diametro della sonda : 23 mm
Lunghezza del conduttore : 0,48 m
Classe di tenuta : IP68
Risoluzione della videocamera : 720x480
Versione della spina : EU
Equipaggiamento : batteria ricaricabile; protezione frangisole; braccio telescopico per telecamera; valigia; caricabatterie/alimentatore

Simbolo	Descrizione articolo
AX-B1136TC	Camera d’ispezione;Display:LCD 4,3” (480x272);IP68;Spina:EU

Boroscopi Axiomet

AX-B2120RD

Caratteristiche:
- diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
- TV-Out (NTSC) (**AX-B2120RD**, **AX-B2135CW**)
- Possibilità di collegare memory card: SD (**AX-B2120RD**, **AX-B2135CW**)
- segni ogni metro sul cavo video
- registrazione nei formati AVI (**AX-B2120RD**, **AX-B2135CW**)

Tipo di misuratore : camera d'ispezione
Display : LCD 7"
Risoluzione della videocamera : 720x480
Classe di tenuta : IP68
Versione della spina : EU

Simbolo	AX-B2120RD	AX-B2120ST	AX-B2135CW	AX-B2120ST/17
Equipaggiamento				
- batteria ricaricabile	x	x	x	x
- protezione frangisole	x	x	x	x
- treppiedi			x	
- valigia	x	x		x
- caricabatterie/alimentatore	x	x	x	x
Diametro della sonda [mm]	23	23	23	17
Lunghezza del conduttore [m]	20	20	35	20

Boroscopi Axiomet serie B100

Caratteristiche:
- cavo elastico
- diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
- cavo con videocamera montato in modo permanente

Tipo di misuratore : camera d'ispezione
Diametro della sonda : 12 mm
Lunghezza del conduttore : 1 m
Classe di tenuta : IP67
Temperatura di lavoro : 0...45°C
Interfaccia : USB
Fonte di alimentazione : dal porto USB
Dimensioni : 266 x 73 x 80 mm
Massa : 362 g
Equipaggiamento : cavo USB;
terminali per il fissaggio: dello specchietto, del gancio, della calamita;
filo per video

Simbolo	Descrizione articolo
AX-B100	Camera d'ispezione;Lung.cond:1m;Diam.sonda:12mm;IP67;0÷45°C

Boroscopi Axiomet serie B180

Caratteristiche:
- cavo elastico
- diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- zoom digitale x 4
- rotazione dell'immagine a 180°

Tipo di misuratore : camera d'ispezione
Display : LCD TFT 2,7" (320x240), a colori
Diametro della sonda : 9 mm
Lunghezza della sonda : 600 mm
Angolo di visione : 60°
Massa : 250 g
Dimensioni : 150 x 73 x 38 mm
Fonte di alimentazione : 4 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Equipaggiamento : custodia da cintura;
terminali per il fissaggio: dello specchietto, del gancio, della calamita;
filo per video

Simbolo	Descrizione articolo
AX-B180	Camera d'ispezione;Display:LCD TFT 2,7" (320x240),a colori

Boroscopi Axiomet serie B150

Caratteristiche:
- cavo elastico
- diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- TV-Out (NTSC)

Tipo di misuratore : camera d'ispezione
Display : LCD 2,4" (320x240)
Diametro della sonda : 12 mm
Lunghezza del conduttore : 1 m
Risoluzione della videocamera : 640x480
Classe di tenuta : IP67
Accessori compatibili : AX-BCX2, AX-BCX3
Dimensioni : 266 x 95 x 66 mm
Fonte di alimentazione : 4 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Massa : 360 g
Equipaggiamento : terminali per il fissaggio: dello specchietto, del gancio, della calamita;
filo per video

Simbolo	Descrizione articolo
AX-B150	Camera d'ispezione;Display:LCD 2,4" (320x240);Lung.cond:1m

Boroscopi Axiomet serie B350

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- possibilità di impostare la data e l'ora
- cavo elastico
- TV-Out (PAL/NTSC)
- registrazione nei formati JPEG, AVI
- diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
- zoom digitale x 4

- Possibilità di collegare memory card: SD
- memoria interna 64Mb

Tipo di misuratore	: camera d'ispezione
Display	: LCD 3,5" (320x240)
Classe di tenuta	: IP67
Interfaccia	: USB
Diametro della sonda	: 12 mm
Lunghezza del conduttore	: 1 m
Risoluzione della videocamera	: 640x480
Temperatura di lavoro	: 0...45°C
Accessori compatibili	: AX-BCX2, AX-BCX3
Massa	: 405 g
Fonte di alimentazione	: 4 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Dimensioni	: 270 x 75 x 100 mm
Equipaggiamento	: cavo USB; terminali per il fissaggio: dello specchietto, del gancio, della calamita; software; filo per video

Simbolo	Descrizione articolo
AX-B350	Camera d'ispezione;Display:LCD 3,5" (320x240);Lung.cond:1m

Alimentatori portatili Axiomet

Caratteristiche:
- memorizzazione delle impostazioni
- 2 porti USB di carica
- identificazione di carica automatica tramite porto USB
- possibilità di calibrazione tramite il software
- costruzione portatile

Tipo di alimentatore	: da laboratorio
Display	: LCD 4 cifre
Genere di alimentatore	: a impulsi, monocanale
Numero canali	: 1
P_{max}	: 50 W
$U_{d'usc.}$	: 30 V DC
I_{usc}	: 3,75 A
$U_{d'usc.\ 2}$	: 5 V DC
I_{usc2}	: 2 A
U_{usc3}	: 5 V DC
I_{usc3}	: 2 A
Coeff. di stabilizzazione della tensione	: ≤0,02% + 3mV
Fonte di alimentazione	: 90...265V, 43...65Hz
Dimensioni	: 185 x 88 x 38 mm
Massa	: 370 g
Protezione	: uscite anti corto-circuito

Simbolo	Descrizione articolo
AX-3004H	Alimentatore:da laboratorio;Canali:1;Ud'usc:30VDC;3,75A;2A

Alimentatori monocanale AXIOMET

Caratteristiche:
- costruzione portatile
- ricarica di batterie auto al piombo-acido
- ricarica di dispositivi mobili mediante porta USB

Tipo di alimentatore	: da laboratorio
Genere di alimentatore	: a impulsi, monocanale
Numero canali	: 1
U_{usc}	: 1...30 V
I_{usc}	: 0...10 A
$U_{d'ingr.}$	: 110...230 V
$I_{ingr.}$	: 1,6 A
Stabilizzazione della tensione	: ≤1% + 3mV
Stabilizzazione della corrente	: ≤1% + 5mA
Ondulazioni e rumori per U (reg)	: ≤100mVpp
Massa	: 1,1 kg
Dim. (a x b x c)	: 170 x 240 x 85 mm

Equipaggiamento:
- istruzioni d'uso
- conduttori di misurazione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-3010H	Alimentatore:da laboratorio;Canali:1;Uusc:1÷30V;Iingr:1,6A

Alimentatori da laboratorio di bassa potenza

Caratteristiche:
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente
- protezione dall'allacciamento all'uscita dell'alimentatore della tensione con polarizzazione contraria

Tipo di alimentatore	: da laboratorio
Genere di alimentatore	: monocanale, lineare
Display	: 2x LCD 3,5 cifre
Protezione	: protezione di sovraccarico, anticortocircuito, contro l'inversione di polarità
Stabilizzazione della tensione	: ≤0,01% ± 1mV
Stabilizzazione della corrente	: ≤0,2% ± 1mA
Ondulazioni e rumori per U (reg)	: ≤1mVrms
Fonte di alimentazione	: 230VAC 50/60Hz
Versione della spina	: EU
Dimensioni	: 206 x 153 x 110 mm

Simbolo	Numero canali	Corrente d'uscita [A]	Tensione d'uscita [V DC]	Massa [kg]
AX-1803D	1	0...3	0...18	4

Alimentatori monocanale lineari Axiomet 0-5 A

Caratteristiche:
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente
- selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente

Tipo di alimentatore	: da laboratorio
Genere di alimentatore	: monocanale, lineare
Display	: 2x LCD 4 cifre
Numero canali	: 1
Protezione	: protezione di sovraccarico
$U_{d'usc.}$	: 0...30 V DC
I_{usc}	: 0...5 A
Stabilizzazione della tensione	: ≤0,01% + 5mV
Ondulazioni e rumori per U (reg)	: ≤1mVpp
Fonte di alimentazione	: 110/230V 50/60Hz
Versione della spina	: EU
Dimensioni	: 85 x 160 x 260 mm

Simbolo	Descrizione articolo
AX-3005DLS	Alimentatore:da laboratorio;Canali:1;0÷30VDC;0÷5A;Spina:EU

Alimentatori da laboratorio monocanale con display LCD

Caratteristiche:
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente
- protezione dall'allacciamento all'uscita dell'alimentatore della tensione con polarizzazione contraria
- selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente

Tipo di alimentatore	: da laboratorio
Genere di alimentatore	: monocanale, lineare
Display	: 2x LCD 3,5 cifre
Protezione	: protezione di sovraccarico, anticortocircuito, contro l'inversione di polarità
Stabilizzazione della tensione	: ≤0,01% ± 1mV
Stabilizzazione della corrente	: ≤0,2% ± 1mA
Ondulazioni e rumori per U (reg)	: ≤1mVrms
Versione della spina	: EU
Fonte di alimentazione	: 230VAC 50/60Hz

Simbolo	Canali	I_{usc} [A]	$U_{d'usc.}$ [V DC]	Massa [kg]	Dim. [mm]
AX-3003D	1	0...3	0...30	5	291 x 158 x 136
AX-3005D	1	0...5	0...30	6	291 x 158 x 136

Alimentatori da laboratorio monocanale AXIOMET

Caratteristiche:
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente
- gestione intelligente del raffreddamento

Tipo di alimentatore	: da laboratorio
Genere di alimentatore	: monocanale, lineare
Display	: 2x LCD 3,5 cifre
Numero canali	: 1
Fonte di alimentazione	: 230VAC 50/60Hz
Stabilizzazione della tensione	: ≤0,02% + 2mV
Stabilizzazione della corrente	: ≤0,02% + 2mA
Ondulazioni e rumori per U (reg)	: ≤0,5mVrms
$U_{d'usc.}$	: 0...30 V DC
I_{usc}	: 0...5 A
Uscita di tensione	: 5V DC/3A
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione; cavo di alimentazione
Massa	: 6 kg

Simbolo	Descrizione articolo
AX-3005DBL	Alimentatore:da laboratorio;Canali:1;0÷30VDC;0÷5A;Spina:EU

Alimentatori aimpulsi da laboratorio monocanale

AX-3005DS

Caratteristiche:
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente
- selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente

Tipo di alimentatore	: da laboratorio
Genere di alimentatore	: a impulsi, monocanale
Display	: 2x LCD 3 cifre
Stabilizzazione della tensione	: ≤1% + 10mV
Stabilizzazione della corrente	: ≤1% + 5mA
Ondulazioni e rumori per U (reg)	: ≤200mVpp
Canali	: 1
Massa	: 1,5 kg
Versione della spina	: EU
Fonte di alimentazione	: 230VAC 50/60Hz
Protezione	: protezione di sovraccarico

Simbolo	Corrente d'uscita [A]	Tensione d'uscita [V DC]	Dimensioni [mm]
AX-3005DS	0...5	0...30	85 x 160 x 205
AX-3010DS	0...10	0...30	80 x 160 x 205

Alimentatore DC regolabile di grande potenza

Caratteristiche:
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente
- costruzione solida e affidabile

Tipo di alimentatore	: da laboratorio di grande potenza
Genere di alimentatore	: monocanale, lineare
Display	: 2x LED 4 cifre
Numero canali	: 1
$U_{d'usc.}$	: 0...30 V DC
I_{usc}	: 0...20 A
Ondulazioni e rumori per U (reg)	: ≤1mVrms
Protezione	: protezione di sovraccarico
Versione della spina	: EU
Fonte di alimentazione	: 230VAC 50/60Hz
Massa	: 14 kg
Dimensioni	: 265 x 140 x 360 mm

Simbolo	Descrizione articolo
AX-3020L	Alimentatore:da laboratorio di grande potenza;Canali:1;0÷20A

Axiomet power supplies with voltage up to 120V

Caratteristiche:
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente
- gestione intelligente del raffreddamento

Tipo di alimentatore	: da laboratorio
Genere di alimentatore	: monocanale
Numero canali	: 1
Tensione d'uscita	: 0...120 V DC
Corrente d'uscita	: 0...1 A
Stabilizzazione della tensione	: ≤0,01% + 3mV
Stabilizzazione della corrente	: ≤0,02% + 6mA
Ondulazioni e rumori per U (reg)	: ≤0,5mVrms
Fonte di alimentazione	: 230VAC ±10% 50/60Hz
Equipaggiamento	: conduttori di misurazione; cavo di alimentazione
Versione della spina	: EU
Dimensioni	: 270 x 190 x 130 mm

Simbolo	Descrizione articolo
AX-12001DBL	Alimentatore:da laboratorio;Canali:1;0÷120VDC;0÷1A;Spina:EU

Alimentatori da laboratorio lineari a 3 canali

AX-3005L-3

Caratteristiche:
- 2 sezioni regolabili che lavorano nella modalità di stabilizzazione di corrente o tensione e come alimentatori seriali, paralleli o indipendenti
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente
- limitatore di corrente programmabile
- ventilatore molto silenzioso
- gestione intelligente del raffreddamento

Tipo di alimentatore	: da laboratorio
Genere di alimentatore	: lineare, multicanale
Numero canali	: 3
Display	: 4x LED 3,5 cifre
Ondulazioni e rumori per U (reg)	: ≤1mVrms
Risoluzione di tensione	: 0,1 V
Risoluzione di corrente	: 0,01 A
Protezione	: protezione di sovraccarico, anticortocircuito
Fonte di alimentazione	: 220V 50Hz

Simbolo	Massa [kg]	I_{usc} [A]	$U_{d'usc.}$ [V DC]	I_{usc2} [A]	$U_{d'usc.2}$ [V DC]	I_{usc3} [A]	U_{usc3} [V DC]	Dimensioni [mm]
AX-3003L-3	10	0...3	0...30	0...3	0...30	3	5	260 x 160 x 310
AX-3005L-3	13	0...5	0...30	0...5	0...30	3	5	260 x 160 x 360

Alimentatori da laboratorio tripli con display LCD

AX-3003D-3

Caratteristiche:
- 2 sezioni regolabili che lavorano nella modalità di stabilizzazione di corrente o tensione e come alimentatori seriali, paralleli o indipendenti
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente
- limitatore di corrente programmabile
- uscita di tensione 5 VDC
- raffreddamento a dissipatore di calore (**AX-3005D-3**)

Tipo di alimentatore : da laboratorio
Genere di alimentatore : lineare, multicanale
Display : 4x LCD 3,5 cifre
Stabilizzazione della tensione : ≤0,01% + 2mV
Stabilizzazione della corrente : ≤0,2% + 2mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤1mVrms
Fonte di alimentazione : 230VAC 50/60Hz
Protezione : anticortocircuito

Simbolo	Canali	Massa [kg]	I_{usc} [A]	$U_{d'usc.}$ [V DC]	Usc. tensione	Dimensioni [mm]
AX-3003D-3	3	10	0...3	0...30	5V DC/3A	164 x 265 x 365
AX-3005D-3	3	13	0...5	0...30	5V DC/3A	164 x 265 x 365

Axiomet four-channel power supplies

Caratteristiche:
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente

Tipo di alimentatore : da laboratorio
Genere di alimentatore : lineare, multicanale
Numero canali : 4
Display : 4x LED 3 cifre
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤2mVrms
Fonte di alimentazione : 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Risoluzione di tensione : 0,1 V
Risoluzione di corrente : 0,01 A
Coeff. di stabilizzazione della tensione : ≤0,01% + 3mV
Fatt. stab. corrente con variazione del carico : ≤0,2% + 3mA
Ondulazioni e rumori per uscite con tensione (nonregolata) : ≤2mV
Massa : 10 kg
Dimensioni : 250 x 150 x 310 mm

Simbolo	$U_{d'usc.}$ [V DC]	I_{usc} [A]	$U_{d'usc.2}$ [V DC]	I_{usc2} [A]	U_{usc3} [V DC]	I_{usc3} [A]	U_{usc4} [V DC]	I_{usc4} [A]
AX-3005N-4	0...30	0...5	0...30	0...5	2,2...15	1	2,2...15	1

Alimentatori da laboratorio a 3 canali AXIOMET

AX-3005DBL-3

Caratteristiche:
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente

Tipo di alimentatore : da laboratorio
Genere di alimentatore : lineare, multicanale
Display : 4x LCD 3,5 cifre
Versione della spina : EU
Stabilizzazione della tensione : ≤0,02% + 2mV
Stabilizzazione della corrente : ≤0,02% + 2mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤0,5mVrms
Equipaggiamento : conduttori di misurazione; cavo di alimentazione
Uscita di tensione : 5V DC/3A
Fonte di alimentazione : 230VAC 50/60Hz
Massa : 16 kg
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 270 x 310 x 180 mm

Simbolo	Numero canali	$U_{d'usc.}$ [V DC]	I_{usc} [A]	$U_{d'usc.2}$ [V DC]	I_{usc2} [A]
AX-3005DBL-3	3	0...30	0...5	0...30	0...5

Alimentatori programmabili, monocanale

AX-3003P

Caratteristiche:
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente
- protezione dall'allacciamento all'uscita dell'alimentatore della tensione con polarizzazione contraria
- memorizzazione fino a 100 impostazioni

Tipo di alimentatore : da laboratorio programmabile
Genere di alimentatore : monocanale, lineare
Display : LCD 5 cifre
Stabilizzazione della tensione : ≤0,01% + 3mV
Stabilizzazione della corrente : ≤0,2% + 3mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤1mVrms
Risoluzione di tensione : 1 mV
Risoluzione di corrente : 0,1 mA
Fonte di alimentazione : 110/220V, ±10%, 50/60Hz

Protezione: protezione di sovraccarico, protezione di sovracorrente, contro l'inversione di polarità, termica.

Simbolo	$U_{d'usc.}$ [V DC]	Numero canali	I_{usc} [A]	Massa [kg]	Dimensioni [mm]
AX-3003P	0...30	1	0...3	5,5	126 x 143 x 296
AX-6003P	0...60	1	0...3	5,9	126 x 143 x 296

Alimentatori programmabili AXIOMET

Caratteristiche:
- lettura contemporanea della tensione e corrente
- regolazione fluente della tensione e corrente
- funzione in modalità di stabilizzazione della corrente o della tensione

Tipo di alimentatore	: da laboratorio programmabile
Genere di alimentatore	: monocanale, lineare
Numero canali	: 1
Display	: 2x LED 4 cifre
Stabilizzazione della tensione	: ≤0,01% + 3mV
Stabilizzazione della corrente	: ≤0,1% + 3mA
Ondulazioni e rumori per U (reg)	: ≤2mVrms
Tensione d'uscita	: 0...30 V DC
Corrente d'uscita	: 0...5 A
Dimensioni	: 115 x 190 x 240 mm
Fonte di alimentazione	: 220V 50Hz
Risoluzione di tensione	: 10 mV
Risoluzione di corrente	: 1 mA
Protezione	: protezione di sovraccarico
Interfaccia	: USB
Equipaggiamento	: istruzioni d'uso; cavo USB; software; cavo di alimentazione
Massa	: 5,3 kg

Simbolo	Descrizione articolo
AX-3005PQ	Alimentatore:da laboratorio programmabile;Canali:1;0÷30VDC

Ponti RLC AXIOMET

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- funzione di misurazione relativa REL
- misurazione parallela o seriale
- selezione del circuito seriale o parallelo sostitutivo
- funzione di calibraggio

Tipo di misuratore	: ponte RLC
Frequenza di misurazione	: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
Display	: Doppio LCD (19,999/1999), grafico a barre, retroilluminato
Ambito di misurazione dell'induttanza	: 20m...20kH
Ambito di misurazione della capacità	: 200p...20mF
Ambito di misurazione della resistenza	: 20...200MΩ
Fonte di alimentazione	: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA), alimentatore di rete, kit senza batterie
Equipaggiamento	: quattro clip conduttive di Kelvin; istruzioni d'uso

Simbolo	Descrizione articolo
AX-LCR42A	Ponte RLC;20÷200MΩ;Prec.di misurazione R:±0,3%;200p÷20mF

Ponti (cavallotti) RLC portatili

Caratteristiche:
- cambio automatico degli ambiti
- spegnimento automatico
- cicalio
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
- misurazione parallela o seriale
- selezione del circuito seriale o parallelo sostitutivo
- funzione di correzzione
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore	: ponte RLC
Display	: LCD 5 cifre
Frequenza di misurazione	: 100Hz, 120Hz, 1kHz
Ambito di misurazione dell'induttanza	: 0,1µ...9999H
Ambito di misurazione della capacità	: 0,1p...9999µF
Ambito di misurazione della resistenza	: 0,0001...9,999MΩ
Misurazione del fattore di qualità	: 0,0001...9999
Misurazione del fattore di dispersione	: 0,0001...9999
Dimensioni	: 200 x 95 x 40 mm
Massa	: 400 g
Campionamento	: 3x/s
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento	: batteria; quattro clip conduttive di Kelvin; documentazione; alimentatore

Simbolo	Descrizione articolo
AX-LCR41A	Ponte RLC;LCD 5 cifre;3x/s;0,0001÷9,999MΩ;0,1p÷9999uF;400g

Calibratori di loop Axiomet

AX-C605 AX-C705

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display) (**AX-C705**)
- misurazione, imposizione e simulazione della corrente mA (**AX-C705**)
- rilevazione dei test nei passi ogni 25% e 100% del valore del segnale
- impostazione e simulazione del segnale di uscita 0-20mA oppure 4-20mA (**AX-C705**)
- ambito HART con spira e resistore incorporato 250Ω (**AX-C705**)
- alimentatori per circuito chiuso 24V
- indicatore del basso livello di carica della batteria (**AX-C605**)

Simbolo	: **AX-C605**
Tipo di apparecchiatura	: calibratore
Genere di calibratore	: calibratore per circuito chiuso
Display	: LCD 4,5 cifre (19999)
Ambito di misurazione della tensione DC	: 0...28V
Ambito di misurazione della corrente DC	: 0...22mA
Risol. misur. corr.	: 0,001 mA
Risol. misur. tens.	: 1 mV DC
Generatore di corrente	: 0...22mA
Temperatura di lavoro	: 0...50°C
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT IV
Fonte di alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Massa	: 550 g
Dimensioni	: 180 x 90 x 47 mm
Simbolo	: **AX-C705**
Tipo di apparecchiatura	: calibratore
Genere di calibratore	: calibratore per circuito chiuso
Display	: LCD (5000)
Ambito di misurazione della tensione AC	: 0...500V
Ambito di misurazione della tensione DC	: 0...50V
Ambito di misurazione della corrente DC	: 0...20mA
Ambito di misurazione della resistenza	: 5kΩ
Generatore di corrente	: 0...20mA
Temperatura di lavoro	: 0...40°C
Campionamento	: 2,5x/s
Test della continuità del circuito	: segnalazione acustica
Test del diodo	: si
Conformita con la norma	: EN61010 600V CAT IV
Fonte di alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Massa	: 500 g
Dimensioni	: 180 x 90 x 47 mm

Calibratori di tensione e corrente

Caratteristiche:
- lettura contemporanea dell'ambito in mA e %
- alimentatori per circuito chiuso 24V
- rilievo o fornitura di tensione in mV e V
- rilievo o fornitura di corrente in mA e A

Tipo di apparecchiatura	: calibratore
Genere di calibratore	: calibratore della tensione, calibratore della corrente
Display	: LCD, retroilluminato
Ambito di misurazione V DC	: 0...100mV (risoluzione 0,01mV), 0...10V (risoluzione 0,001V)
Ambito di misurazione I DC	: 0...24mA (risoluzione 0,001mA)
Generatore di corrente	: 0...24mA
Generatore di tensione	: 0...100mV (risoluzione 0,01mV), 0...10V (risoluzione 0,001V)
Resistente a	: caduta da un'altezza di 1m
Protezione	: protezione di sovraccarico, protezione di sovracorrente
Dimensioni	: 204 x 99 x 46 mm
Fonte di alimentazione	: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Massa	: 460 g
Equipaggiamento	: completo di conduttori di misurazione con sonde; coccodrilli isolati; custodia morbida

Simbolo	Descrizione articolo
AX-C800	Calibratore della tensione,calibratore della corrente

Calibratore di termocoppie

Caratteristiche:
- cassa resistente agli urti (holster)
- misurazione e simulazione
- alta precisione
- collaborazione con termocoppie tipo: J, K, T, E, R, S, B, N
- presa che permette di collegare l'alimentazione

Tipo di apparecchiatura	: calibratore
Genere di calibratore	: calibratore delle termocoppie
Display	: LCD 5 cifre, retroilluminato
Ambito di misurazione V DC	: -10m...75mV
Equipaggiamento	: custodia morbida; connettore tipo K
Temp. (termocoppia T)	: -200...400°C
Temp. (termocoppia S)	: -20...1750°C
Temp. (termocoppia N)	: -250...1300°C
Temp. (termocoppia R)	: -20...1750°C
Temp. (termocoppia K)	: -200...1370°C
Temp. (termocoppia J)	: -200...1200°C
Temp. (termocoppia E)	: -200...950°C
Unità di misurazione	: °C, °F
Fonte di alimentazione	: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Dimensioni	: 205 x 98 x 46 mm
Massa	: 472 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-C830	Calibratore delle termocoppie;V DC:-10m÷75mV

Calibratori dei sensori RTD

Caratteristiche:
- funziona con 7 tipi di RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS)
- simulazione del segnale di uscita
- indicatore del basso livello di carica della batteria
- misurazione con metodo a 2-, 3- o 4- conduttori

Tipo di apparecchiatura	: calibratore
Genere di calibratore	: calibratore RTD
Display	: LCD, retroilluminato
Resistente a	: caduta da un'altezza di 1m
Ambito di misurazione della resistenza	: 0,01...400/1500/3200Ω
Unità di misurazione	: °C, °F
Misurazione e simulazione del RTD	: risoluzione: 0,1°C; tensione massima: 30V, intervallo: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, precisione ±0,2°C), intervallo: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, precisione ±0,33°C)
Massa	: 472 g
Equipaggiamento	: coccodrilli isolati; custodia morbida; conduttori di misurazione
Dimensioni	: 205 x 98 x 46 mm
Fonte di alimentazione	: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie

Simbolo	Descrizione articolo
AX-C850	Calibratore RTD;Ambito di misurazione IR:0,01÷400/1500/3200Ω

Carichi elettronici Axiomet

AX-EL300W

Tipo di apparecchiatura	: carico elettronico
Display	: LCD 4,3", retroilluminato
Fonte di alimentazione	: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Regime di lavoro	: potenza fissa, resistenza fissa, tensione fissa, corrente fissa
Protezione	: sovracorrente, protezione di sovracorrente, contro l'inversione di polarità, surriscaldamento
Interfaccia	: RS232
Tensione di lavoro	: 0...150 V

Simbolo	Potenza massima [W]	I_{lavoro} [A]	Equipaggiamento	Massa [kg]	Dimensioni [mm]
AX-EL300W	300	0,001...30	cavo RS232-USB; cavo di alimentazione	6,7	215 x 89 x 412
AX-EL600W	600	0,001...60	cavo di alimentazione	9	215 x 89 x 507

Oscilloscopi digitali DSO con display LCD 7"



AX-DS1052CFM

AX-DS1100CFM

Caratteristiche:
- funzione del filtro digitale
- funzione Holdoff: 100ns...1,5s (**AX-DS1100CFM**)
- funzione Pass/Fail
- funzione di valore medio con massimo 256 forme d'onda (**AX-DS1100CFM**)
- funzioni matematiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e FFT
- misurazione con uso dei cursori (**AX-DS1100CFM**)
- funziona nella modalità X-Y (**AX-DS1100CFM**)
- visualizza forma d'onda di ingresso e FFT sullo schermo diviso
- registrazione della forma d'onda (**AX-DS1100CFM**)
- incorporata trasformata di Fourier rapida FFT con selezione dell'algoritmo: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
- memorizzazione fino a 20 impostazioni
- memoria di 20 rilievi (**AX-DS1100CFM**)
- misurazione automatica di parametri multipli

Tipo dell'oscilloscopio	: digitale
Numero canali	: 2
Accoppiamento d ingresso	: AC, DC, GND
Fonte di innesco	: CH1; CH2; segnale esterno; fonte di alimentazione
Modalità di innesco	: automatico, normale, singolo
Accoppiamento di innesco	: AC; DC; passa basso; passa alto
Risoluzione verticale	: 8 bit
Tensione di ingresso max.	: 400 V

Simbolo	: **AX-DS1052CFM**
Display	: LCD TFT 7" (800x480)
Campionamento	: 500Msps (in tempo reale)
Interfaccia	: LAN; USB
Banda	: ≤50MHz
Impedenza di ingresso	: 1MΩ/18pF
Tempo di base	: 5n...50s/div
Tempo di crescita	: 7ns
Lunghezza della record di memoria	: 32kpts
Sensibilità d'ingresso	: 2mV/div...10V/div
Innesco	: tempo di salita, con segnale video, con larghezza di impulso, fronte in salita, fronte in discesa
Fonte di alimentazione	: 100...240VAC, 50/60/400Hz
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.)	: 323,1 x 135,6 x 157 mm
Massa	: 2,5 kg
Equipaggiamento	: cavo di alimentazione; sonda per oscilloscopio (per 1 canale)
Simbolo	: **AX-DS1100CFM**
Display	: LCD 7" (480x234), a colori, regolazione del contrasto
Campionamento	: 1Gsps (in tempo reale), 50Gsps (in tempo equivalente)
Interfaccia	: RS232; USB
Banda	: ≤100MHz
Impedenza di ingresso	: 1MΩ/14pF
Tempo di base	: 2,5n...50s/div
Tempo di crescita	: 3,5ns
Precisione verticale	: ±0,01%
Lunghezza della record di memoria	: 1Mpts/ch
Sensibilità d'ingresso	: 2mV/div...10V/div
Connettore d'uscita	: USB A presa
Innesco	: con segnale video, con larghezza di impulso, fronte in salita, fronte in discesa
Versione della spina	: EU
Fonte di alimentazione	: 100...240VAC, 45...440Hz
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.)	: 399 x 110,5 x 148,5 mm
Massa	: 2,4 kg
Equipaggiamento	: 2 sonde di tensione con divisore 1:1/10:1; cavo USB; software

Generatori di funzioni Axiomet

Caratteristiche:
- incorporato misuratore di frequenza
- 32 passaggi incorporati

Tipo di generatore	: funzionale
Display	: LCD
Numero canali	: 2
Risoluzione verticale	: 8 bit
Campionamento	: 100Msps
Lunghezza della record di memoria	: 1024pts
Modulazione	: ASK, FM, FSK, PSK
Sweep	: periodo: 100m...900s
Parametri di uscita	: impedenza: 50Ω
Versione della spina	: EU
Massa	: 3,5 kg
Dimensioni	: 415 x 295 x 195 mm
Fonte di alimentazione	: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Equipaggiamento	: cavo BNC; cavo di misura; cavo di alimentazione
Equipaggiamento opzionale	: software AX-DG100-SOF
Protezione	: protezione di sovraccarico, protezione di sovracorrente, anticortocircuito, contro l'inversione di polarità

Ambito delle frequenze delle forme d'onda:
- intervallo: 1μHz...5MHz (onda sinusoidale)
- intervallo: 1μHz...5MHz (onda rettangolare)
- intervallo: 1μHz...1MHz (altre onde)

Simbolo	Descrizione articolo
AX-DG105	Generatore:funzionale;LCD;Canali:2;1024pts;Spina:EU

Generatori arbitrali Axiomet



Caratteristiche:
- forma d'onda arbitrale
- percorsi: sinusoidale, quadra, rampa, impulso, rumore

Tipo di generatore	: funzionale
Numero canali	: 2
Banda	: ≤10MHz
Risoluzione verticale	: 14 bit
Campionamento	: 125Msps
Lunghezza della record di memoria	: 16kpts/ch
Modulazione	: AM, ASK, FM, FSK, PM, PSK
Sweep	: periodo: 1m...500s
Parametri di uscita	: impedenza: 50Ω
Parametri delle onde rettangolari	: tempo di crescita/caduta: <12ns
Equipaggiamento	: istruzioni d'uso; cavo USB; software; cavo di alimentazione
Interfaccia	: USB
Fonte di alimentazione	: 100...240VAC 50/60Hz
Versione della spina	: EU
Dimensioni	: 105 x 281 x 229 mm
Massa	: 2,6 kg

Ambito delle frequenze delle forme d'onda:
- intervallo: 1μHz...10MHz (onda sinusoidale)
- intervallo: 1μHz...10MHz (onda rettangolare)
- intervallo: 1μHz...300kHz (passaggio triangolare)
- intervallo: 500μHz...5MHz (passaggio impulsivo)
- intervallo: 1μHz...300kHz (percorso quadro)

Simbolo	Descrizione articolo
AX-DG2010AF	Generatore:funzionale;Banda:≤10MHz;Canali:2;16kpts/ch

Generatori arbitrali Axiomet serie DG1000AF

Caratteristiche:
- forma d'onda arbitrale
- incorporato misuratore di frequenza
- 32 passaggi incorporati

Tipo di generatore	: funzionale
Display	: LCD TFT 3,5"
Numero canali	: 2
Risoluzione verticale	: 8 bit
Equipaggiamento	: cavo BNC; cavo RS232; software; cavo di misura; cavo di alimentazione
Dimensioni	: 415 x 295 x 195 mm
Campionamento	: 100Msps
Protezione	: protezione di sovraccarico, protezione di sovracorrente, anticortocircuito, contro l'inversione di polarità
Lunghezza della record di memoria	: 1024pts
Modulazione	: ASK, FM, FSK, PSK
Sweep	: periodo: 100m...900s
Parametri di uscita	: impedenza: 50Ω
Fonte di alimentazione	: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Versione della spina	: EU
Massa	: 3,5 kg

Amplitudine : gamma di ampiezza Vpp 0,2...2V - il valore reale dell'offset è pari al 10% del setpoint,
gamma di ampiezza Vpp <0,2V - il valore reale dell'offset è pari all'1% del setpoint,
gamma di ampiezza Vpp >2V - il valore reale dell'offset corrisponde al valore del setpoint

Simbolo	AX-DG1005AF	AX-DG1015AF
Ambito delle frequenze delle forme d'onda		
- intervallo: 1μHz...5MHz (onda sinusoidale)	x	
- intervallo: 1μHz...15MHz (onda sinusoidale)		x
- intervallo: 1μHz...5MHz (onda rettangolare)	x	x
- intervallo: 1μHz...1MHz (altre onde)	x	x
Interfaccia		
- RS232	x	x
Banda		
- ≤15MHz		x
- ≤5MHz	x	

Rilevatori di tensione con torcia

Caratteristiche:
- clip
- torcia con diodo LED bianco
- localizzazione delle interruzioni nei conduttori sotto tensione
- segnalazione ottica (LED) ed acustica della tensione rilevata
- rilevatore di tensione senza contatto diretto

Tipo di tester	: rilevatore di tensione senza contatto
Ambito della tensione rilevata	: 200...1000 V AC
Ambito delle frequenze della tensione rilevata	: 50/60Hz
Fonte di alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Conformita con	: EN61010 1000V CAT III
Grado di inquinamento	: 2
Temperatura di lavoro	: -10...50°C
Dimensioni	: 176 x 26 mm
Massa	: 48 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-T01	Rilevatore di tensione senza contatto;200÷1000VAC

Rilevatori di metalli e della tensione con livella a laser

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- segnalazione ottica (LED) ed acustica della tensione rilevata
- incorporata livella classica ed a laser
- materiali rilevati: ferro per le armature, acciaio, costruzioni in legno, conduttori sotto tensione
- cassa rinforzata
- fascio laser di 6-metri
- corpo ergonomico che garantisce un lavoro comodo e preciso
- funzione di autocalibrazione per il regime di rilievo di metallo e legno
- testa girevole a 180° della livella con indicatori laser
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Rilevazione:
- rileva il legno, il metallo e i cavi sotto tensione fino a 19mm di profondità

Tipo di tester	: rilevatore di metalli e tensione senza contatto
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Display	: LCD
Dimensioni	: 180 x 67 x 38 mm
Massa	: 180 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-903	Rilevatore di metalli e tensione senza contatto;LCD

Rilevatori del campo magnetico con torcia

Caratteristiche:
- clip
- torcia con diodo LED bianco
- segnalazione ottica (LED) del campo magnetico rilevato

Tipo di tester	: rilevatore del campo magnetico senza contatto
Ambito del campo magnetico rilevato	: 63/98/401/810
Fonte di alimentazione	: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Grado di inquinamento	: 2
Dimensioni	: 160 x 20 mm
Massa	: 48 g

Simbolo	Descrizione articolo
AX-T02	Tester:rilevatore del campo magnetico senza contatto

Cercametalli, cavi sotto tensione con funzione di elettroerosione AX-904 (5 in 1)

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- telemetro incorporato
- funzione del calcolo del volume
- funzione del calcolo dell'area
- mirino laser
- aggiunta dei parametri misurati
- materiali rilevati: ferro per le armature, acciaio, costruzioni in legno, conduttori sotto tensione
- rilevazione dei conduttori sotto tensione, dei metalli e del legno nelle pareti e soffitti di calcestruzzo e gesso
- rilievo di cavi sottotensione e di metalli
- funzione laser tag
- livella classica incorporata

Tipo di tester	: rilevatore di metalli e tensione senza contatto
Fonte di alimentazione	: kit senza batterie, 1 batteria 9V
Display	: LCD, retroilluminato
Dimensioni	: 170 x 85 x 45 mm
Massa	: 230 g
Ambito di misurazione	: 0,6...16m
Prec. misur.	: 0,01m
Ambito di misurazione temp.	: 0...40°C
Unità di misurazione	: ft, m

Simbolo	Descrizione articolo
AX-904	Rilevatore di metalli e tensione senza contatto;0÷40°C

Localizzatori dei cavi e tubi

Caratteristiche:
- spegnimento automatico
- localizzazione dei percorsi dei cavi nel suolo
- localizzazione dei percorsi dei tubi metallici degli impianti idrici e del riscaldamento centralizzato
- localizza la protezione del circuito elettrico
- kit composto da trasmettitore e ricevitore
- rilevazione delle interruzioni e cortocircuiti nei conduttori
- rilevazione dei conduttori nelle pareti

Rilevazione:
- rilevazione della tensione fino alla profondità 0,4 m
- rilevazione dei conduttori fino alla profondità 0,5 m (applicazione 2-polare)
- rilevazione dei conduttori fino alla profondità 2 m (applicazione 1-polare)

Tipo di tester	: rilevatore di tensione e cavi senza contatto
Display	: LCD, grafico a barre
Intervallo tens. rilev.	: 12...400 V AC
Ambito freq. tens. rilev.	: 0...60Hz
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22 (emettitore), 1 batteria 9V 6F22 (ricevitore), kit senza batterie
Dimensioni del trasmettitore	: 130 x 69 x 32 mm
Dimensioni del ricevitore	: 192 x 61 x 37 mm
Peso del trasmettitore	: 130 g
Peso del ricevitore	: 180 g
Conformita con	: EN61010 300V CAT III
Grado di inquinamento	: 2
Temperatura di lavoro	: 0...40°C
Segnale di uscita	: 125kHz
Equipaggiamento	: sonde; pinze a coccodrillo; conduttori di misurazione Heavy Duty; valigia

Simbolo	Descrizione articolo
AX-T2090	Rilevatore di tensione e cavi senza contatto;12÷400VAC

Tester di cablaggio LAN TESTER-MS6811

Caratteristiche:
- test della mappa delle connessioni: interruzione, cortocircuito, coppie inverse, coppie incrociate, coppie separate
- test di continuità e configurazione dei conduttori
- test dei cavi UTP, STP
- indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di tester	: cablaggio LAN
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 6V 4LR44, kit senza batterie
Display	: 10 LED
Rilevazione	: dei conduttori schermati e non schermati
Lung. conduttore misurato	: 0,4...200 m
Dimensioni (LxPxA)	: 55 x 30 x 125 mm
Massa	: 125 g
Equipaggiamento	: custodia morbida

Simbolo	Descrizione articolo
TESTER-MS6811	Tester:cablaggio LAN;Display:10 LED;Dimensioni:55x30x125mm

Identificatori delle coppie dei cavi TESTER-MS6812

Caratteristiche:
- identificazione del conduttore nella fascia tramite l'invio del segnale continuo, singolo e modulato
- identificazione dello stato della linea telefonica operante
- regolazione di amplificazione
- verifica della continuità delle coppie dei cavi e conduttori
- rilevazione dei segnali a toni sui cavi o conduttori (linee telefoniche)

Tipo di tester	: identificatore delle coppie dei cavi
Fonte di alimentazione	: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Dimensioni del trasmettitore	: 145 x 35 x 25 mm
Dimensioni del ricevitore	: 238 x 43 x 26 mm
Peso del trasmettitore	: 114 g
Peso del ricevitore	: 106 g
Rilevazione	: luogo di danneggiamento del conduttore
Frequenza del segnale	: 1,5kHz (emettitore) 100Hz...300kHz (ricevitore)

Simbolo	Descrizione articolo
TESTER-MS6812	Tester:identificatore delle coppie dei cavi

Terminali di rilievo da 2 mm con presa da 4 mm



Accessori di misurazione : sonda
Materiale d'isolamento : poliamide
I_{nom} : 10 A
Diametro della punta : 2 mm
Dimensione della presa : 4 mm
Lunghezza totale : 103 mm
Conformita con : EN61010 1000V CAT II

Simbolo	Colore
AX-CP-05-B	nero
AX-CP-05-R	rosso

Kit di terminali di rilievo con presa 4mm

Accessori di misurazione : sonda
I_{nom} : 10 A
Diametro della punta : 2 mm
Dimensione della presa : 4 mm
Conformita con : EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Lunghezza totale : 123 mm

Simbolo	Colore
AX-CP-01-SET	nera e rossa

Arpioncini di rilievo a pinza con presa 4mm

Accessori di misurazione : pinza di misurazione
Sonda misura : a tenaglie
I_{nom} : 10 A
Ambito di presa : max. 4 mm
Materiale d'isolamento : poliamide
Materiale di contatto : ottone
Dimensione della presa : 4 mm
Lunghezza totale : 155 mm
Conformita con : EN61010 1000V CAT II

Simbolo	Colore
AX-CP-07-B	nero
AX-CP-07-R	rosso

Kit di pinze a coccodrillo isolate con presa

Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Lunghezza totale : 55 mm
Materiale d'isolamento : PVC
Max. apertura delle ganasce : 8 mm

Simbolo	I_{nom} [A]	Colore	Caratteristiche	Dimensione della presa [mm]	Filettatura
AX-CR-02-SET	5	nera e rossa	-	4	-
AX-CR-01-SET	5	nera e rossa	filettate	-	M4

Arpioncini di rilievo con tagliente, AXIOMET

Accessori di misurazione : pinza di misurazione
Sonda misura : con punzone
I_{nom} : 10 A
Materiale d'isolamento : poliamide
Materiale di contatto : ottone/acciaio
Dimensione della presa : 4 mm
Lunghezza totale : 136 mm
Conformita con : EN61010 1000V CAT III
Diametro del conduttore max. : 4 mm

Simbolo	Colore
AX-CP-03-B	nero
AX-CP-03-R	rosso

Arpioncini di rilievo a coccodrillo con presa 4mm

Accessori di misurazione : pinza di misurazione
Sonda misura : a coccodrillo
I_{nom} : 10 A
Ambito di presa : max. 13 mm
Materiale d'isolamento : poliamide
Materiale di contatto : ottone
Dimensione della presa : 4 mm
Lunghezza totale : 157,5 mm
Conformita con : EN61010 1000V CAT III

Simbolo	Colore
AX-CP-08-R	rosso
AX-CP-08-B	nero

Arpioncini di rilievo con presa a banana 4mm

Accessori di misurazione : pinza di misurazione
Sonda misura : con punzone
I_{nom} : 10 A
Ambito di presa : max. 6 mm
Copertura del contatto : nichelato
Materiale d'isolamento : poliamide
Materiale di contatto : ottone/acciaio
Dimensione della presa : 4 mm
Lunghezza totale : 159 mm
Conformita con : EN61010 1000V CAT III

Simbolo	Colore
AX-CP-04-B	nero
AX-CP-04-R	rosso

Conduttori di misurazione in silicone con pioli angolari



Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Lunghezza del conduttore : 1 m
I_{nom} : 10 A
Contenuto del kit : 2x conduttore di misurazione
Struttura : piolo a banana angolare 4 mm - sonda
Diam. cond. : 0,75 mm^2
Conformita con : EN61010 1000V CAT III

Simbolo	Colore
AX-TLS-001B	nera e rossa

Kit di cavi di misura con terminali 2mm



Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : PVC
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
I_{nom} : 10 A
Contenuto del kit : 2x conduttore di misurazione
Struttura : spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 2mm
Conformita con : EN61010 1000V CAT III

Simbolo	Colore
AX-TLP-001T	nera e rossa

Kit di cavi di misura con terminali 2mm



Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Lunghezza del conduttore : 1 m
I_{nom} : 10 A
Conformita con : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Struttura : spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 2mm
Contenuto del kit : 2x conduttore 1m piolo a banana 4mm - sonda

Simbolo	Colore
AX-TLS-007S	nera e rossa

Conduttori di misurazione in silicone con pioli angolari



Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Lunghezza del conduttore : 1 m
I_{nom} : 10 A
Contenuto del kit : 2x conduttore 1m piolo a banana 4mm - sonda
Struttura : spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 2mm
Conformita con : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Simbolo	Colore
AX-TLS-004A	nera e rossa

Conduttori di misurazione in silicone con pioli angolari

Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Lunghezza del conduttore : 1 m
I_{nom} : 10 A
Struttura : spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 4mm
Conformita con : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Contenuto del kit : 2x conduttore 1m piolo a banana 4mm - sonda

Simbolo	Colore
AX-TLS-003A	nera e rossa

Kit di cavi di rilievo in silicone con spine dritte



Materiale isolante del conduttore : silicone
Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Lunghezza del conduttore : 1 m
I_{nom} : 10 A
Contenuto del kit : 2x conduttore di misurazione
Struttura : piolo a banana dritto 4mm - sonda
Diametro del conduttore : 0,75 mm^2
Conformita con : EN61010 1000V CAT III

Simbolo	Colore
AX-TLS-002B	nera e rossa

Fili per rilievi con due spine dritte a banana



Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Lunghezza del conduttore : 1 m
I_{nom} : 19 A
Struttura : piolo a banana 4mm - piolo a banana 4mm
Conformita con : EN61010 600V CAT II
Versione : con presa assiale 4 mm; con protezione
Diametro del conduttore : 1 mm^2

Simbolo	Colore
AX-TL-4B1-B	nero
AX-TL-4B1-R	rosso
AX-TL-4B1-BL	azzurro

Kit di conduttori di misurazione



Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : PVC
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
I_{nom} : 10 A
Contenuto del kit : 2x conduttore di misurazione
Struttura : spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 4mm
Conformita con : EN61010 1000V CAT III
Versione : con cappuccio di protezione dai cortocircuiti
Caratteristiche : sonda appuntita può essere inserita nella presa 4 mm

Simbolo	Colore
AX-TLP-001	nera e rossa

Conduttori di misurazione con due pioli a banana



Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : PVC
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
I_{nom} : 10 A
Contenuto del kit : 2x conduttore di misurazione
Struttura : piolo a banana 4mm - piolo a banana 4mm
Conformita con : EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Simbolo	Colore
AX-TLP-002	nera e rossa

Fili di misurazione Axiomet con spine da 4 mm

Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Lunghezza del conduttore : 1 m
I_{nom} : 10 A
Contenuto del kit : 2x conduttore 1m piolo a banana dritto 4mm - piolo a banana angolare 4mm
Struttura : piolo a banana 4mm angolare - piolo a banana 4mm dritto
Conformita con : EN61010 1000V CAT III

Simbolo	Colore
AX-TLS-005A	nera e rossa

Kit di cavi di rilievo con prese e spine dritte

Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : PVC
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
I_{nom} : 10 A
Contenuto del kit : 2x conduttore di misurazione
Struttura : piolo a banana dritto 4mm - presa a banana dritta 4mm
Conformita con : EN61010 1000V CAT III
Caratteristiche : pioli a banana avvolti

Simbolo	Colore
AX-TLP-003	nera e rossa

Pinzette di misurazione SMD con pioli a banana



Accessori di misurazione : pinzetta di misurazione
Struttura : piolo a banana angolari 4mm - pinzetta di misurazione SMD
Lunghezza del conduttore : 0,4 m
Colore : nero
Versione : con protezione

Simbolo	Descrizione articolo
AX-TLP-TW-01	Pinzetta di misurazione;0,4m;nero;Versione:con protezione

Fili per rilievi con spina BNC isolata e due arpioncini

Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Lung. cond. : 1,2 m
I_{nom} : 3 A
Struttura : 2x pinza a gancio - piolo BNC maschio
Conformita con : EN61010 500V CAT I

Simbolo	Colore
AX-TL-BNC-CH2	nera e rossa

Fili per rilievi con spina BNC isolata e con due spine da 4 mm

Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
I_{nom} : 3 A
Struttura : 2x piolo a banana 4mm - piolo BNC
Conformita con : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I
Versione : con presa assiale 4 mm; con protezione

Simbolo	Colore
AX-TL-BNC-4BP2	nera e rossa

Custodie per i multimetri Axiomet

Accessori di misurazione : custodia

Simbolo	Applicazione	Dimensioni [mm]
AX-58P	AX-58X	210 x 120 x 45
AX-58P1	AX-58X	185 x 120 x 49
AX-P1	AX-18B, AX-19	230 x 130 x 49

Fili per rilievi con spina BNC - spina BNC

Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Lunghezza del conduttore : 1 m
I_{nom} : 3 A
Colore : nero
Struttura : piolo BNC - piolo BNC
Conformita con : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I

Simbolo	Descrizione articolo
AX-TL-BNC-BNC	Conduttore di misurazione;1m;nero;3A

AXIOMET

AXIOMET.EU

AXIOMET

AXIOMET.EU

DISTRIBUTORE

TME Electronic Components

TME Italia S.r.l.
Via Zanica 19K
24050 Grassobbio, Bergamo, Italia
+39 035 03 93 111
tme@tme-italia.it, tme.eu

STRUMENTI CON UN'ANIMA DIGITALE

WWW.AXIOMET.EU