

AXIOMET.EU

**AXIO
IIIIIIIMET**



NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

- VER 06 -

ANALÓGOVÉ MULTIMETRE

DIGITÁLNE MULTIMETRE

**KLIEŠŤOVÉ MERACIE PRÍSTROJE
A SONDY**

**SKÚŠAČKY A MERAČE ELEKTRICKEJ
INŠTALÁCIE**

MERAČE PODMIENOK PROSTREDIA

**MERACIE PRÍSTROJE
PRE AUTOSERVISY**

INŠPEKČNÉ KAMERY, BOROSKOPY

LABORATÓRNE PRÍSTROJE

LABORATÓRNE NAPÁJACIE ZDROJE

OSCILOSKOPY

LABORATÓRNE PRÍSTROJE - INÉ

**SKÚŠAČKY POČÍTAČOVÝCH
A TELEKOMUNIKAČNÝCH SIE**

MERACIE PRÍSTROJE - PRÍSLUŠENSTVO



AXIOMET.EU

Vreckové analógové meracie prístroje AX-7003



Vlastnosti:

- 6 funkcií, 14 rozsahov
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- pevne pripojené meracie káble
- stupnica kódovaná farbami
- test batérie 1,5 V a 9 V
- univerzálny

Typ meracieho prístroja : analógový multimeter

Rozsah merania napätia DC : 10/50/250/500V

Rozsah merania napätia AC : 50/250/500V

Rozsah merania prúdu DC : 25m/250mA

Rozsah merania odporu : 10k/1MΩ

Mer. int. zvuku : 4...56 dB

Zdroj napájania : 1 batéria 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia

Zhodné s : EN61010 300V CAT II

Rozmery (SxGxV) : 90 x 30 x 120 mm

Životnosť batérie : ~ 160 h

Výbava : meracie káble

Symbol Opis výrobku

AX-7003 Analógový multimeter; V DC: 10/50/250/500V; V AC: 50/250/500V

Analógovo-číslkové multimetre AX-7030



Vlastnosti:

- 8 funkcií, 20 rozsahov
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- analógová stupnica, číslkový zobrazovač
- test batérií

Displej : LCD 3,5-miestny 15 mm, analógový

Rozsah merania V DC : 0,2/2/20/200/600V

Rozsah merania V AC : 0,2/2/20/200/600V

Rozsah merania I DC : 0,2m/2m/20m/200m/10A

Merací rozsah I AC : 0,2m/2m/20m/200m/10A

Rozsah merania R : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ

Test diódy : 1mA, 2,4V

Test prechodnosti obvodu : akustický signál pre R<30Ω

Zhodné s : EN61010 600V CAT II

Napájanie : 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia

Rozmery (SxGxV) : 108 x 50 x 190 mm

Hmotnosť s batériou : 470 g

Výbava : meracie káble

Symbol Opis výrobku

AX-7030 Analógovo-číslkový multimeter; V DC: 0,2/2/20/200/600V

Analógové multimetre Axiomet



Vlastnosti : univerzálny

Typ meracieho prístroja : analógový multimeter

Rozsah merania napätia DC : 0,1/0,5/2,5/10/50/250/500V

Imp. vst. pre meranie V DC : 20 kΩ/V

Rozsah merania napätia AC : 10/50/250/500V

Imp. vst. pre V AC : 9 kΩ/V

Rozsah merania prúdu DC : 50μ/2,5m/25m/250m/10A

Rozsah merania odporu : 2k/20k/200k/2M/20MΩ

Zhodné s : EN61010 600V CAT III

Test prechodnosti obvodu : akustický signál pre R<100Ω

Test diódy : áno

Rozmery (SxGxV) : 95 x 46 x 168 mm

Hmotnosť : 320 g

Symbol Opis výrobku

AX-7020 Analógový multimeter; Vlastnosti: univerzálny; Test diódy: áno

Ceruzkové multimetre AXIOMET



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- ceruzkový
- zisťovanie logických stavov číslkových obvodov TTL
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Rozsah merania V DC : 200m/2/20/200/600V

Rozsah merania V AC : 2/20/200/600V

Rozsah merania R : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ

Test diódy : 1mA, 1,5V

Vonk. rozmery : 25 x 43 x 216 mm

Hmotnosť : 200 g

Výbava : merací vodič

Symbol Opis výrobku

AX-PDM01 Číslkový multimeter; V DC: 200m/2/20/200/600V; 25x43x216mm

Vreckové číslicové multimetre AX-MS811



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- automatický indikátor polarity
- funkcia relatívneho merania REL
- univerzálny
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Displej	: LCD 3,75-miestny (4000)
Rozsah merania V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/500V
Rozsah merania V AC	: 1m...4/40/400/500V
Rozsah merania R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania C	: 0,001n...4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF
Rozsah merania f	: 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Strieda	: 0,1...99%
Test diódy	: 1mA, 1,5V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<60Ω
Životnosť batérie	: ~ 50 h
Zhodné s normou	: EN1010: 500V CAT II
Napájanie	: 1 batéria 3V CR2032, batérie nie sú súčasťou balenia
Rozmery (SxGxV)	: 56 x 11,5 x 108 mm

Výbava: batéria; plastové puzdro; pripevnené meracie vodiče.

Symbol	Opis výrobku
AX-MS811	Číslicový multimeter; LCD 3,75-miestny (4000); 0,1÷99%; 50h

Vreckové číslicové multimetre do 600 V AC/DC



Vlastnosti:

- nárazuvzdorný kryt
- ručné prepínanie rozsahov
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
Displej	: LCD 3,5-miestny (1999)
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 100μ...200m/2/20/200/600V
Rozsah merania V AC	: 100m...200/600V
Rozsah merania I DC	: 1μ...20u/200u/2m/20m/200m/10A
Rozsah merania R	: 0,1Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ
Test diódy	: 1mA, 3V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<70Ω
Rozmery (SxGxV)	: 85 x 30 x 145 mm
Pracovná teplota	: 0...40°C
Hmotnosť s batériou	: 170 g
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Výbava	: meracie káble

Symbol	Opis výrobku
AX-100	Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999); 3x/s; 0÷40°C

Digitálne multimetre AX-101B



Vlastnosti:

- generátor obdĺžnikového signálu
- nárazuvzdorný kryt
- ručné prepínanie rozsahov
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Displej	: LCD 3,5-miestny (1999), podsvietený
Vzorkovanie	: 2-3x/s
Rozsah merania V AC	: 100m...200/500V
Rozsah merania V DC	: 100μ...200m/2/20/200/500V
Rozsah merania I DC	: 1μ...2m/20m/200m/10A
Rozsah merania R	: 0,1...200/2k/20k/200k/20M/200MΩ
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<70Ω
Test diódy	: áno
Hmotnosť s batériou	: 156 g
Rozmery (SxGxV)	: 74 x 35 x 150 mm
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Výbava	: návod na obsluhu; meracie káble

Symbol	Opis výrobku
AX-101B	Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999), podsvietený

Axiomet digital multimeters with temperature measurement



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- ochrana proti preťaženiu
- bezdotykový detektor napätia

Typ meracieho prístroja	: číslicový multiméter
Displej	: LCD (2000), podsvietený
Rozsah merania V DC	: 200m/2/20/200/500V
Rozsah merania V AC	: 2/20/200/500/600V
Rozsah merania I DC	: 200μ/2m/20m/200m/2/10A
Merací rozsah I AC	: 200μ/2m/20m/200m/2/10A
Rozsah merania R	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Tepl.	: -20...750°C
Test diódy	: áno
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<70Ω
Rozmery (SxGxV)	: 70 x 32 x 144 mm
Hmotnosť s batériou	: 200 g
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Výbava	: meracie káble; kvapková sonda typu K
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT III

Symbol Opis výrobku

AX-102 Číslicový multiméter;LCD (2000),podsvietený;-20÷750°C

Číslicové multimetre AX-MS8221A so bzučiacom



Vlastnosti:

- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- päťica pre testovanie hFE tranzistorov
- ručné prepínanie rozsahov
- univerzálny
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multiméter
Displej	: LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm
Vzorkovanie	: 2,5x/s
Rozsah merania V DC	: 200m/2/20/200/1000V
Rozsah merania V AC	: 2/20/200/750V
Rozsah merania I DC	: 200μ/2m/20m/200m/10A
Merací rozsah I AC	: 2m/20m/200m/10A
Rozsah merania R	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s normou	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Test diódy	: 1mA, 2,8V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<50Ω
Test hFE tranz.	: 2,8 V
Stupeň znečistenia	: 2
Rozmery (SxGxV)	: 74 x 32 x 158 mm
Hmotnosť s batériou	: 250 g
Výbava	: meracie káble

Symbol Opis výrobku

AX-MS8221A Číslicový multiméter;LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm;2,5x/s

Automatické vreckové číslicové multimetre



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia relatívneho merania REL
- nárazuvzdorné puzdro (holster)

- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Displej	: LCD 3,75-miestny (3999)
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 100μ...400m/4/40/400/600V
Rozsah merania V AC	: 1m...4/40/400/600V
Rozsah merania I DC	: 0,1μ...400μ/400μ/40m/400m/10A
Merací rozsah I AC	: 0,1μ...400μ/4m/40m/400m/10A
Rozsah merania C	: 1p...4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
Rozsah merania f	: 0,001...1/10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Rozsah merania R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Test diódy	: 0,5mA, 1,5V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<50Ω
Tepl.	: -20...1000°C
Rozliš.	: 1°C
Rozmery (SxGxV)	: 74 x 36 x 145 mm
Napájanie	: 2 batérie 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť s batériou	: 190 g

Symbol Opis výrobku

AX-105 Číslicový multiméter;LCD 3,75-miestny (3999);3x/s;Rozliš:1°C

Číslicové multimetre so zabudovaným detektorom napätia



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- ergonomický kryt prispôsobený tvaru dlane
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia relatívneho merania REL
- signalizácia nesprávneho pripojenia meracích káblov
- zabudovaný detektor striedavého napätia
- bezdotykový detektor napätia
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Displej	: LCD 3,75-miestny (3999) 18 mm, podsvietený
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Rozsah merania V AC	: 1m...4/40/400/750V
Rozsah merania I DC	: 1μ...4000μ/400m/10A
Merací rozsah I AC	: 1μ...4000μ/400m/10A
Rozsah merania R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania C	: 1p...4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF
Rozsah merania f	: 0,001...10/100/1k/10k/100k/200kHz
Tepl.	: -20...1000°C
Rozliš.	: 1°C
Test diódy	: 1mA, 1,5V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<40Ω
Rozmery (SxGxV)	: 82 x 29 x 156 mm
Výbava	: meracie káble
Hmotnosť	: 220 g

Symbol	Opis výrobku
AX-MS8250	Číslicový multimeter;3x/s;V DC:0,1m÷400m/4/40/400/1000V

Digitálne multimetre AX-572 s podsvieteným displejom



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- ručné prepínanie rozsahov
- univerzálny
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Displej	: LCD 3,5-miestny (1999)
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 100μ...200m/2/20/200/1000V
Rozsah merania V AC	: 1m...2/20/200/750V
Rozsah merania I DC	: 0,01μ...20μ/2m/200m/20A
Merací rozsah I AC	: 1μ...2m/200m/20A
Rozsah merania R	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Rozsah merania C	: 10mF
Test diódy	: 1mA, 3V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<70Ω
Test hFE tranz.	: 3 V
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT III
Rozmery (SxGxV)	: 93 x 55 x 175 mm
Hmotnosť	: 400 g

Symbol	Opis výrobku
AX-572	Číslicový multimeter;LCD 3,5-miestny (1999);3x/s;3V

Číslicové multimetre AX-582B s podsvietením zobrazovača



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- ručné prepínanie rozsahov
- univerzálny
- detekcia fázového vodiča (akustická a optická signalizácia)

- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
Displej	: LCD 3,5-miestny 28 mm
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Rozsah merania V AC	: 1m...2/20/200/750V
Šír. pásma pre meranie V AC	: 40Hz...200Hz
Rozsah merania I DC	: 0,1μ...200μ/20μ/20m/200m/2/20A
Merací rozsah I AC	: 0,1m...200m/2/20A
Šír. pásma pre meranie I AC	: 40Hz...200Hz
Rozsah merania R	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Rozsah merania C	: 10p...20n/2μ/200μF
Test diódy	: 1mA, 3V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<70Ω
Test hFE tranzistorov	: 3 V
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT IV
Rozmery (SxGxV)	: 97 x 35 x 189 mm
Hmotnosť s batériou	: 375 g
Výbava	: adaptér pre meranie kapacity a hFE tranzistorov; meracie káble

Symbol	Opis výrobku
AX-582B	Číslicový multimeter;LCD 3,5-miestny 28 mm;3x/s;3V

Číslicové multimetre 4,5-miestne s podsvietením zobrazovača



AX-585B

Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- ručné prepínanie rozsahov
- univerzálny
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
Displej	: LCD 4,5-miestny (19999) 32 mm
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 10μ...200m/2/20/200/1000V
Rozsah merania V AC	: 100μ...2/20/200/750V
Šír. pásma pre meranie V AC	: 40Hz...400Hz
Rozsah merania I DC	: 0,01μ...200μ/2m/20m/200m/20A
Merací rozsah I AC	: 1μ...20m/200m/20A
Meranie hodnoty true RMS	: True RMS AC
Šír. pásma pre meranie I AC	: 40Hz...200Hz
Rozsah merania R	: 0,01...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Rozsah merania C	: 1p...20n/2μ/200μF
Rozsah merania f	: 1...20k/200kHz
Tepl.	: -10...1000°C
Rozliš.	: 0,1°C
Test diódy	: 1mA, 3V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<70Ω
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT IV
Rozmery (SxGxV)	: 97 x 35 x 189 mm
Výbava	: meracie káble; kvapková sonda typu K s banánikmi 4mm TP-09
Hmotnosť s batériou	: 400 g
Dodatočné prísl.	: mäkké puzdro AX-58P

Symbol Opis výrobku

AX-585B Číslicový multimeter; LCD 4,5-miestny (19999) 32 mm; 3x/s

Číslicové multimetre AX-588B s meraním indukčnosti



AX-588B

Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia PEAK HOLD (zapamätanie impulzových signálov)
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- ručné prepínanie rozsahov
- rozšírený rozsah merania odporu 2000MΩ
- univerzálny
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Displej	: LCD 3,5-miestny 28 mm
Rozsah merania V DC	: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Rozsah merania V AC	: 0,1m...200m/2/20/200/750V
Rozsah merania I DC	: 1μ...2m/20m/200m/20A
Merací rozsah I AC	: 1μ...2m/20m/200m/20A
Šír. pásma pre meranie I AC	: 40Hz...200Hz
Rozsah merania R	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ
Rozsah merania C	: 10p...20n/200n/2μ/20μ/200μF
Rozsah merania ind.	: 1μ...2m/20m/200m/2H/20H
Tepl.	: -40...1000°C
Rozsah merania f	: 1...2k/20k/200k/2M/10MHz
Test diódy	: 1mA, 3V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<70Ω
Test hFE tranzistorov	: 3 V
Rozmery (SxGxV)	: 97 x 35 x 189 mm
Hmotnosť s batériou	: 400 g
Výbava	: adaptér pre meranie kapacity a hFE tranzistorov; meracie káble; kvapková sonda typu K s banánikmi 4mm TP-09

Symbol Opis výrobku

AX-588B Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny 28 mm; 40÷1000°C; 3V

Číslicové multimetre s USB



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- funkcia relatívneho merania REL
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
Displej	: LCD 3,75-miestny (3999)
Bargraf	: 41 segm. 30x/s
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Rozsah merania V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/750V
Rozsah merania I DC	: 1μ...400μ/4m/40m/400m/4/10A
Merací rozsah I AC	: 1μ...400μ/4m/40m/400m/4/10A
Rozsah merania R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania C	: 10p...40n/400n/4μ/40μ/200μF
Tepl.	: -20...1000°C
Rozsah merania f	: 0,01...10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Test diódy	: 1mA
Test prechodnosti obvodu	: akustická signalizácia
Strieda	: 0,1...99,9%
Rozhranie	: USB
Vývody	: USB A vidlica
Hmotnosť s batériou	: 350 g
Rozmery (SxGxV)	: 93 x 48 x 191 mm
Napájanie	: 2 batérie 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia

Výbava: kábel USB; softvér; meracie káble; teplotná sonda typu K.

Symbol Opis výrobku

AX-594 Číslicový multimeter; LCD 3,75-miestny (3999); 3x/s; 20÷1000°C

Digitálne multimetre True RMS 3,5-miestne Axiomet



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX/REL
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
Displej	: LCD 3,5-miestny (3999)
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Rozsah merania V AC	: 1m...4/40/400/750V
Rozsah merania I DC	: 400μ/4000μ/40m/400m/10A
Merací rozsah I AC	: 0,1μ...400μ/4000μ/40m/400m/10A
Meranie hodnoty true RMS	: True RMS AC
Rozsah merania R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania C	: 10p...10n/100n/1000n/10μ/100μ/1000μF
Tepl.	: -20...1000°C
Test diódy	: 0,5mA, 1,5V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<40Ω
Napájanie	: 2 batérie 1,5V LR6 (AA), batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT IV
Hmotnosť	: 420 g
Výbava	: meracie káble; teplotná sonda typu K
Rozmery	: 180 x 91 x 45 mm

Symbol	Opis výrobku
AX-150	Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (3999); 3x/s; True RMS AC

Číslicové multimetre s TRMS AC



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- funkcia PEAK HOLD (zapamätanie impulzových signálov)
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
Displej	: LCD 3,75-miestny (3999) 21 mm, bargraf, podsvietený
Vzorkovanie	: 2x/s
Rozsah merania V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Rozsah merania V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Rozsah merania I DC	: 0,1μ...400μ/4m/40m/400m/10A
Merací rozsah I AC	: 0,1μ...400μ/4m/40m/400m/10A
Meranie hodnoty true RMS	: True RMS AC
Rozsah merania R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania C	: 1p...4n/40n/400n/4μ/40μ/400μ/4m/40mF
Rozsah merania f	: 1...4k/40k/400k/10MHz
Tepl.	: -20...760°C
Rozliš.	: 1°C
Test diódy	: 1mA, 3V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<35Ω
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s normou	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Stupeň znečistenia	: 2
Rozmery (SxGxV)	: 82 x 55 x 182 mm
Výbava	: meracie káble
Hmotnosť bez batérie	: 375 g

Symbol	Opis výrobku
AX-155	Číslicový multimeter; 2x/s; V DC: 0,1m+400m/4/40/400/1000V; 375g

Multimetre AX-18B s rozhraním USB



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- elektronická ochrana meracieho prístroja
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia relatívneho merania REL
- univerzálny
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
-------------------------	------------------------

Displej	: LCD (6000) 14mm, podsvietený
Rozsah merania V DC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Rozsah merania V AC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Rozsah merania I DC	: 0,1μ...600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
Merací rozsah I AC	: 0,1μ...600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
Rozsah merania R	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Rozsah merania C	: 0,01n...60n/600n/6μ/60μ/300μF
Tepl.	: -55...1000°C
Rozsah merania f	: 0,01...100/1k/10k/100k/1MHz
Test diódy	: 1mA, 1,5V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<50Ω
Zdroj napájania	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s normou	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Vzorkovanie	: 3x/s
Stupeň znečistenia	: 2
Strieda	: 0,1...99,9%
Rozhranie	: USB
Hmotnosť s batériou	: 310 g
Rozmery (SxGxV)	: 85 x 40 x 180 mm

Voliteľné príslušenstvo: mäkké puzdro AX-P1. Výbava: súprava káblov na meranie kapacity; softvér PC-Link; optokábel s USB; meracie káble; kvapková sonda typu K s banáňkami 4mm.

Symbol	Opis výrobku
AX-18B	Číslicový multimeter; LCD (6000) 14mm, podsvietený; 3x/s

Automatické multimetre True RMS s funkciou Auto-scan



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- funkcia detekcie skúmanej súčiastky - AUTOSCAN
- bezdotykový detektor napätia
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
Displej	: LCD (6000), podsvietený
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Rozsah merania V AC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Rozsah merania I DC	: 0,1μ...600μ/6m/60m/600m/10A
Merací rozsah I AC	: 0,1μ...600μ/6m/60m/600m/10A
Rozsah merania R	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Rozsah merania C	: 1p...6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
Rozsah merania f	: 0,001...6k/10kHz
Test diódy	: 1mA, 2,8V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<30Ω
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s normou	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Stupeň znečistenia	: 2
Rozmery (SxGxV)	: 90 x 40 x 190 mm
Meranie hodnoty true RMS	: True RMS
Hmotnosť s batériou	: 500 g
Pracovná teplota	: 0...40°C
Výbava	: meracie káble

Symbol	Opis výrobku
AX-174	Číslicový multimeter;LCD (6000),podsvietený;3x/s;True RMS

Automatické multimetre True RMS s rozhraním USB



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX/REL
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
Displej	: LCD (6600), podsvietený
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 0,1m...660m/6,6/66/660/1000V
Rozsah merania V AC	: 0,1m...660m/6,6/66/660/1000V
Rozsah merania I DC	: 0,1μ...660μ/6600μ/66m/600m/10A
Merací rozsah I AC	: 0,1μ...660μ/6600μ/66m/600m/10A
Meranie hodnoty true RMS	: True RMS
Rozsah merania R	: 0,1...660/6,6k/66k/660k/6,6M/66MΩ
Rozsah merania C	: 1p...6,6n/66n/660n/6,6μ/66μ/660μ/6,6m/66mF
Rozsah merania f	: 0,01...66/660/6,6k/66k/660k/6,6M/66MHz
Tepl.	: -55...1000°C
Test diódy	: 1mA, 2,8V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<30Ω
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s normou	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Stupeň znečistenia	: 2
Pracovná teplota	: 0...40°C
Tepl. skladovania	: -10...60°C
Strieda	: 1...99%
Rozhranie	: USB
Vývody	: USB A vidlica
Hmotnosť s batériou	: 500 g
Rozmery (SxGxV)	: 90 x 40 x 190 mm
Výbava	: kábel USB; softvér; meracie káble; kvapková sonda typu K

Symbol	Opis výrobku
AX-176	Číslicový multimeter;LCD (6600),podsvietený;3x/s;True RMS

Axiomet digital multimeters with RS-232 interface



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- funkcia relatívnych meraní
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja : číslicový multimeter

Displej	: LCD (5999), bargraf
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Rozsah merania V AC	: 1m...6/60/600/750V
Rozsah merania I DC	: 10μA...60m/600m/6/10A
Merací rozsah I AC	: 10μA...60m/600m/6/10A
Rozsah merania R	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Rozsah merania C	: 10p...40n/400n/4μ/40μ/200μF
Tepl.	: -20...1000°C
Test diódy	: 1,0mA, 3,0V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<30Ω
Napájanie	: 2 batérie 1,5V LR03 (AAA)
Rozmery (SxGxV)	: 91 x 49 x 185 mm
Hmotnosť s batériou	: 410 g
Rozsah merania f	: 0,001...10/100/1000/10k/100k/1M/20MHz
Rozhranie	: USB
Zhodné s normou	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Výbava	: kábel USB; softvér; puzdro; meracie káble; teplotná sonda typu K

Symbol	Opis výrobku
AX-595	Číslicový multimeter;LCD (5999),bargraf;3x/s;-20÷1000°C

Profesionálne číslicové multimetre s TrueRMS a rozhraním IrDA



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- funkcia relatívneho merania REL
- signalizácia nesprávneho pripojenia meracích káblov
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
Displej	: LCD 5-miestny
Vzorkovanie	: 2,5x/s
Rozsah merania V DC	: 0,001m...50m/500m/5m/50/500/1000V
Rozsah merania I DC	: 0,01μ...500μ/5m/50m/500m/5/10A
Meranie napätia AC/DC + AC	: 0,001m...50m/500m/5V/50V/500V/1000V
Meranie prúdu AC/DC + AC	: 0,01μ...500μ/5m/50m/500m/5A/10A
Rozsah merania R	: 0,01...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Rozlíšenie	: 0,01Ω
Rozsah merania C	: 0,01n...50n/500n/5μ/50μ/500μ/5mF
Rozsah merania f	: 5...200 kHz (lineárny priebeh)
Test diódy	: 0,7mA, 2,5V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<50Ω
Napájanie	: 6 batérií 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s normou	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Stupeň znečistenia	: 2
Meranie hodnoty true RMS	: True RMS
Strieda	: 0,01...95%
Rozhranie	: IrDA; USB
Vývody	: USB A vidlica
Bargraf	: 51 segm.
Ochrana	: pred preťažením
Rozmery (SxGxV)	: 100 x 40 x 200 mm
Hmotnosť s batériou	: 560 g

Výbava: súprava meracích káblov s koncovkami; súprava meracích káblov s izolovanými krokodílkami; softvér (Windows 98, 2000, NT, XP, Vista); optokábel s USB.

Symbol	Opis výrobku
AX-178	Číslicový multimeter; LCD 5-miestny; Bargraf: 51 segm; 2,5x/s

AX-160IP digital multimeters with touch pad



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- funkcia relatívnych meraní
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- pamäť pre 10 meraní
- automatic display backlit
- control with touch pad

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
Displej	: LCD (6000), dvojitý, podsvietený
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 0,01m...60m/600m/6/60/600/1000V
Rozsah merania V AC	: 0,01m...60m/600m/6/60/600/1000V
Rozsah merania I DC	: 0,1μ...600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
Merací rozsah I AC	: 0,1μ...600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
Meranie hodnoty true RMS	: True RMS
Rozsah merania R	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Rozsah merania C	: 1p...6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
Tepl.	: -200...1000°C
Test diódy	: áno
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<50Ω, akustická a optická signalizácia
Zhodné s normou	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Rozmery (SxGxV)	: 90 x 40 x 190 mm
Hmotnosť s batériou	: 500 g
Napájanie	: 2 batérie 1,5V LR6 (AA)
Trieda tesnosti	: IP65
Výbava	: meracie káble; kvapková sonda typu K

Symbol	Opis výrobku
AX-160IP	Číslicový multimeter; LCD (6000), dvojitý, podsvietený; 3x/s

Číslicové multimetre s testerom sietí LAN



Vlastnosti:

- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia testovania sietí LAN (konektory RJ45) a telefónnych liniek (konektory RJ11)
- ručné prepínanie rozsahov
- test batérie 1,5 V, 6 V a 9 V
- univerzálny

- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
Rozsah merania napätia DC	: 200m/2/20/200/1000V
Rozsah merania napätia AC	: 200m/2/20/200/700V
Rozsah merania prúdu DC	: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Rozsah merania prúdu AC	: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Rozsah merania odporu	: 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ
Displej	: LCD 3,5-miestny (3999) 15 mm, podsvietený
Zdroj napájania	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s	: EN61010 300V CAT III, EN61010 600V CAT II
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<70Ω
Rozmery (SxGxV)	: 85 x 44 x 185 mm
Hmotnosť s batériou	: 360 g
Výbava	: meracie káble; adaptér na testovanie sietí LAN

Symbol	Opis výrobku
AX-T520	Číslicový multimeter; V DC: 200m/2/20/200/1000V; 85x44x185mm

Multifunkčné digitálne multimetre AXIOMET



Vlastnosti:

- automatická zmena polarity
- automatické prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia relatívneho merania REL
- ochrana proti preťaženiu
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- bezdotykový detektor napätia
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový multimeter
Displej	: LCD (4000)
Vzorkovanie	: 3x/s
Rozsah merania V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Rozsah merania V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Rozsah merania I DC	: 0,1μ...400μ/4000μ/400m/10A
Merací rozsah I AC	: 0,1μ...400μ/4000μ/400m/10A
Rozsah merania R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania C	: 10p...50n/500n/5μ/50μ/100μF
Tepl.	: -20...1300°C
Meranie intenzity osv.	: 0,001...40 klux
Mer. int. zvuku	: 35...100 dB
Rozsah merania vlh.	: 33...99% RH
Test diódy	: 1,4mA, 2,8V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<50Ω
Rozsah merania f	: 0,001...5/50/500/5k/50k/10MHz
Strieda	: 0,1...99,9%
Zhodné s normou	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Hmotnosť s batériou	: 335 g
Rozmery (SxGxV)	: 78 x 48 x 170 mm
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Výbava	: meracie káble; kvapková sonda typu K

Symbol	Opis výrobku
AX-190A	Číslicový multimeter; LCD (4000); 3x/s; -20÷1300°C; 33÷99%RH

Multimetre s funkciou kalibrátora AX-C708



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- napájanie slučky 5-28V

Typ meracieho prístroja	: multimeter a kalibrátor
Displej	: LCD (3999), podsvietený
Rozsah merania V DC	: 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Rozsah merania I DC	: 0,01m...40m/400mA
Rozsah merania V AC	: 0,01m...400m/4/40/400V
Merací rozsah I AC	: 0,01m...40m/400mA
Rozsah merania R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania f	: 50/500/5k/50k/100kHz
Test diódy	: 0,2mA, 1V
Napájanie	: 4 batérie 1,5V LR6 (AA), batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť	: 500 g
Rozmery	: 205 x 95 x 42 mm
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT II
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<50Ω
Zdroj napätia	: -0,5...5,5V, -50m...550mV
Prúdový zdroj	: -22m...22mA

Symbol	Opis výrobku
AX-C708	Multimeter a kalibrátor; V DC: 0,01m÷40m/400m/4/40/400V

Multimetre s funkciou kalibrátora AX-C709



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- podporujú termočlánky typu: J, K, T, E, R, S, B, N
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- výstup obdĺžnikovej vlny
- RTD a simulácia odporu
- výstup jednosmerného napätia

Typ meracieho prístroja	: multimeter a kalibrátor
Displej	: LCD (3999), podsvietený
V DC	: 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Rozsah merania I DC	: 0,01m...40m/400mA
Rozsah merania V AC	: 0,01m...400m/4/40/400V
Merací rozsah I AC	: 0,01m...40m/400mA
Rozsah merania R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania f	: 0,01...50/500/5k/50k/100kHz
Test diódy	: 0,2mA, 1V
Napájanie	: 4 batérie 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť	: 500 g
Rozmery	: 205 x 95 x 42 mm
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT II
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<50Ω
Zdroj napätia	: -0,5...5,5V
Prúdový zdroj	: 4μ...20mA
Jednotka merania	: °C, °F

Tepl. (termočlánok E): -200...500°C. Tepl. (termočlánok J): -200...700°C. Tepl. (termočlánok K): -200...1370°C. Tepl. (termočlánok N): -200...1300°C. Tepl. (termočlánok R): -40...1760°C. Tepl. (termočlánok T): -200...400°C. Tepl. (termočlánok S): -20...1760°C.

Symbol	Opis výrobku
AX-C709	Multimeter a kalibrátor; V DC: 0,01m÷40m/400m/4/40/400V

Multimetre - meracie pinzety SMD



AX-503

Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov (AX-507B)
- automatické vypínanie
- funkcia relatívneho merania REL (AX-503)
- funkcia detekcie skúmanej súčiastky - AUTOSCAN (AX-507B)
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu (AX-507B)
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Symbol : AX-503
Typ meracieho prístroja : číslcový multimeter

Displej : LCD 3,75-miestny (6000)
Vzorkovanie : 3x/s
Rozsah merania R : 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania C : 1p...4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF
Test diódy : 1mA, 1,5V
Napájanie : 2 batérie 1,5V LR44, batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť s batériou : 65 g
Rozmery (SxGxV) : 35 x 20 x 181 mm
Stupeň znečistenia : 2
Symbol : AX-507B
Typ meracieho prístroja : číslcový multimeter
Displej : LCD 3,75-miestny (6000)
Vzorkovanie : 3x/s
Rozsah merania R : 0,1...300/600/3k/6k/30k/60k/300k/600k/3M/6M/30M/60MΩ
Rozsah merania C : 1p...3n/6n/30n/60n/300n/600n/3μ/6μ/30μ/60μ/300μ/600μ/3m/6m/30m/60mF
Test diódy : 1mA, 2V
Test prechodnosti obvodu : akustický signál pre R<30Ω
Napájanie : 2 batérie 1,5V LR44, batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť s batériou : 65 g
Rozmery (SxGxV) : 35 x 20 x 181 mm
Výbava : mäkké puzdro s príchytkou na opasok

Stolové multimetre AXIOMET



Vlastnosti:

- funkcia PEAK HOLD (zapamätanie impulzných signálov)
- generátor obdĺžnikového signálu
- AUTO HOLD
- súčasné zobrazenie výsledkov 2 meraní

Typ meracieho prístroja : stolový multimeter
Displej : LCD 5-miestny (80000), bargraf
Vzorkovanie : 4x/s
Rozsah merania V DC : 80m/0,8/8/80/800/1000V
Rozsah merania V AC : 80m/0,8/8/80/750V
Rozsah merania I DC : 80m/800m/8/20A
Merací rozsah I AC : 80m/800m/8/20A
Rozsah merania R : 800/8k/80k/800k/8M/80MΩ
Rozsah merania C : 1n/10n/100n/1μ/10μ/100μF
Rozsah merania f : 99,999/999,99/9,9999k/99,999k/999,99k/8,000MHz
Test prechodnosti obvodu : akustický signál pre R<60Ω
Napájanie : 110/230V 50/60Hz
Zhodné s normou : EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Meranie hodnoty true RMS : True RMS
Pracovná teplota : 0...50°C
Rozhranie : RS232
Hmotnosť : 1,4 kg
Bargraf : 23 segm. 40x/s
Ochrana : pred preťažením
Rozmery : 225 x 100 x 368 mm
Tepl. (sonda) : -50...1372°C
Max. vlhkosť okolia : 75%
Výbava : návod na obsluhu;
 kábel RS232;
 softvér (Windows 9x, 2000, NT, XP, Win7, Win10);
 merací vodič;
 napájací kábel;
 kvapková sonda typu K

Symbol : Opis výrobku
AX-8455 : Stolový multimeter;LCD 5-miestny (80000),bargraf;True RMS

Presné stolové multimetre AXIOMET



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX/REL
- vysoká presnosť uvádzaná ako ±(odpočet% + rozsah%)

Typ meracieho prístroja : stolový multimeter
Displej : 2x LCD 4,5-miestny
Vzorkovanie : 25x/s
Rozsah merania V DC : 10μ...200m/2/20/200/1000V
Rozsah merania V AC : 10μ...200m/2/20/200/750V
Rozsah merania I DC : 0,1μ...2m/20m/200m/2/20A
Merací rozsah I AC : 0,1μ...2m/20m/200m/2/20A
Rozsah merania R : 0,01...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Rozsah merania f : 0,000...10/100/100k/1MHz
Test diódy : 0,5mA, 2V
Test prechodnosti obvodu : akustický signál pre R<10Ω
Napájanie : 110/230V 50/60Hz
Výbava : napájací kábel;
 meracie káble
Pracovná teplota : 0...40°C
Rozhranie : USB
Vývody : USB A zásuvka
Hmotnosť : 2,2 kg
Rozmery : 225 x 100 x 355 mm
Verzia vidlice : EU

Symbol : Opis výrobku
AX-8450A : Stolový multimeter;2x LCD 4,5-miestny;Vzorkovanie:25x/s

Kliešťové meracie prístroje 200A AC



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový kliešťový merač AC
Rozsah merania V AC	: 2/20/200/600V
Merací rozsah I AC	: 2/20/200A
Rozsah merania R	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test diódy	: 1mA, 1,5V
Napájanie	: 3 batérie 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Výbava	: návod na obsluhu; meracie káble
Rozmery	: 130 x 52 x 24 mm
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT III
Max. priem. meraného vodiča	: 21 mm
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<70Ω
Hmotnosť s batériou	: 135 g
Ochrana	: pred preťažením
Displej	: LCD 3,5-miestny (1999)
Rozsah merania V DC	: 200m/2/20/200/600V

Symbol Opis výrobku

AX-200 Číslicový kliešťový merač AC; Økáb:21mm; I AC:2/20/200A

Kliešťové merače do 400 A AC



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcie MAX/REL
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- bezdotykový detektor napätia
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový kliešťový merač AC
Displej	: LCD (2000), podsvietený
Max. priem. meraného vodiča	: 30 mm
Rozsah merania napätia DC	: 0,1m...200m/2/20/200/600V
Rozsah merania napätia AC	: 0,1m...200m/2/20/200/600V
Rozsah merania prúdu AC	: 0,001...2/20/200/400A
Rozsah merania odporu	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<150Ω
Test diódy	: 0,3mA, 1,5V
Vzorkovanie	: 2x/s
Zdroj napájania	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť s batériou	: 183 g
Vonk. rozmery	: 197 x 70 x 40 mm
Výbava	: mäkké puzdro; meracie káble

Symbol Opis výrobku

AX-202 Číslicový kliešťový merač AC; Økáb:30mm; Vzorkovanie:2x/s; 1mA

Kliešťové merače 400A AC



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- bezdotykový detektor napätia
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- automatická voľba meranej veličiny
- pamäť pre 10 meraní

Typ meracieho prístroja	: číslicový kliešťový merač AC
Displej	: LCD (4000), podsvietený
Rozsah merania napätia DC	: 4...400V
Rozsah merania napätia AC	: 4...600V
Rozsah merania prúdu AC	: 40/400A
Rozsah merania odporu	: 400/4M/40MΩ
Zdroj napájania	: 2 batérie 1,5V LR6 (AA), batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s	: EN61010 600V CAT III
Stupeň znečistenia	: 2
Výbava	: puzdro; meracie káble

Symbol Opis výrobku

AX-2040 Číslicový kliešťový merač AC; LCD (4000); podsvietený

Kliešťové meracie prístroje 600A AC



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- zabudovaná baterka
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- bezdotykový detektor napätia
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Displej	: LCD (1999)
Rozsah merania V DC	: 200m/2/20/200/1000V
Rozsah merania V AC	: 200m/2/20/200/1000V
Merací rozsah I AC	: 2/20/200/600A
Rozsah merania R	: 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ
Tepl.	: -20...1000°C
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<30Ω
Napájanie	: 3 batérie 1,5V LR03 (AAA)
Výbava	: puzdro; meracie káble; sonda na meranie teploty
Meranie hodnoty true RMS	: True RMS
Rozmery	: 194 x 72 x 35 mm
Max. priem. meraného vodiča	: 23 mm

Symbol Opis výrobku

AX-205T Číslicový kliešťový merač AC; Økáb:23mm; LCD (1999); True RMS

Ploché kliešťové merače 600 A AC



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- plochý tvar

Displej	: LCD 3,5-miestny (3999)
Økáb.	: 38 mm
Rozsah merania V DC	: 400m/4/40/400/600V
Rozsah merania V AC	: 400m/4/40/400/600V
Merací rozsah I AC	: 400/500A
Rozsah merania R	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania C	: 40n/400n/4μ/40μ/100μF
Rozsah merania f	: 4/40/400/4k/40k/400k/4M/10M
Tepl.	: -20...800°C
Test diódy	: 1mA, 1,5V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<50Ω
Napájanie	: batérie nie sú súčasťou balenia, 3 batérie 3V CR2032
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT II
Hmotnosť	: 150 g
Rozmery	: 190 x 55 x 24 mm
Strieda	: 0,1...99,9%
Výbava	: puzdro; meracie káble

Symbol	Opis výrobku
AX-353	Číslcový kliešťový merač AC; Økáb:38mm; I AC:400/500A;150g

Kliešťové merače prúdu do 1000 A AC a teploty



Vlastnosti:

- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslcový kliešťový merač AC
Displej	: LCD 3,5-miestny
Rozsah merania napätia DC	: 0,1m...200m/2/20/200/600V
Rozsah merania napätia AC	: 0,1m...200/600V
Rozsah merania prúdu AC	: 0,01...20/200/1000A
Rozsah merania odporu	: 0,1...200/20k/2MΩ
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<50Ω
Vzorkovanie	: 3x/s
Max. priemer meraného vodiča	: 54 mm
Šír. pásma pre meranie V AC	: 50Hz...500Hz
Tepl.	: 0...750°C
Rozmery	: 230 x 90 x 43 mm
Zdroj napájania	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť s batériou	: 320 g
Výbava	: mäkké puzdro; meracie káble; kvapková sonda typu K (0...200°C)

Symbol	Opis výrobku
AX-M266C	Číslcový kliešťový merač AC; Økáb:54mm; LCD 3,5-miestny

Kliešťový wattmeter do 1000A AC s True RMS



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- bezdotykový detektor napätia
- pamäť pre 99 meraní
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: kliešťový merač výkonu
Displej	: LCD 4-miestny, bargraf
V AC	: 0,1...100/400/750V

I AC	: 0,1...40/100/400/1000A
Rozsah merania f	: 50...200Hz
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s normou	: EN61010 300V CAT IV, EN61010 600V CAT III
Meranie hodnoty true RMS	: True RMS AC
Hmotnosť bez batérie	: 537 g
Økáb.	: 55 mm
Rozmery	: 295 x 100 x 46 mm
Ochrana	: pred preťažením
Rozhranie	: USB
Meranie jalového výkonu	: 0,6...750kVAR
Meranie zdanlivého výkonu	: 0,6...750kVA
Meranie činného výkonu	: 0,6...750kW
Meranie účinníka	: 0,3...1
Meranie uhla fáz. pos.	: 0...90°
Výbava	: kábel USB; meracie hroty; krokodilky 4 ks; softvér; puzdro; meracie káble

Symbol	Opis výrobku
AX-3550	Kliešťový merač výkonu; Økáb:55mm; LCD 4-miestny, bargraf; 0÷90°

Kliešťové merače 400 A AC/DC s meraním teploty



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia relatívneho merania REL
- funkcia nulovania zobrazovača pri meraní DCA
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- bezdotykový detektor napätia
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový kliešťový merač AC/DC
Displej	: LCD 3,75-miestny (3999), podsvietený
Max. priem. meraného vodiča	: 23 mm
V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Šír. pásma pre meranie V AC	: 50Hz...400Hz
I DC	: 0,01...40/400A
I AC	: 0,01...40/400A
Rozlíšenie merania prúdu	: 10 mA
Šír. pásma pre meranie I AC	: 50Hz...400Hz
Rozsah merania R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania C	: 0,1n...40n/400n/4μ/40μ/100μF
Tepl.	: -50...760°C
Jednotka merania	: °C, °F
Rozsah merania f	: 0,001...5/50/500/5k/50k/150kHz
Test diódy	: 0,3mA, 1,5V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<150Ω
Zdroj napájania	: batérie nie sú súčasťou balenia, 1 batéria 9V
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT III
Vzorkovanie	: 2x/s
Strieda	: 0,5...99%
Hmotnosť bez batérie	: 183 g
Rozmery	: 200 x 50 x 35 mm

Výbava: puzdro; meracie káble; kvapková sonda typu K.

Symbol Opis výrobku

AX-203 Číslicový kliešťový merač AC/DC; Økáb:23mm; Vzorkovanie:2x/s

Kliešťové merače 1000 A AC/DC s True RMS a meraním teploty



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia merania rozbehových prúdov
- zabudovaná baterka
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- bezdotykový detektor napätia
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslicový kliešťový merač AC/DC
Displej	: LCD (5999)
Rozsah merania V DC	: 200m/2/20/200/1000V
Rozsah merania V AC	: 200m/2/20/200/1000V
Rozsah merania I DC	: 40/400/1000A
Merací rozsah I AC	: 40/400/1000A
Meranie hodnoty true RMS	: True RMS
Rozsah merania R	: 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ
Rozsah merania C	: 10n/100n/1μ/10μ/100μ/1m/10mF
Tepl.	: -20...1000°C
Rozsah merania f	: 10...10MHz
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<30Ω
Rozmery	: 194 x 72 x 35 mm
Max. priem. meraného vodiča	: 23 mm
Výbava	: puzdro; meracie káble; sonda na meranie teploty
Zdroj napájania	: 3 batérie 1,5V LR03 (AAA)

Symbol Opis výrobku

AX-215TIC Číslicový kliešťový merač AC/DC; Økáb:23mm; LCD (5999)

Kliešťové meracie prístroje AC/DC do 1000A



Vlastnosti:

- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- funkcia automatického odpojenia napájania s možnosťou jej zablokovania

Typ meracieho prístroja	: číslicový kliešťový merač AC/DC
Displej	: LCD 3,75-miestny (4000)
Max. priem. meraného vodiča	: 38 mm
Rozsah merania V DC	: 400m/4/40/400/600V
Rozsah merania I DC	: 400/1000A
Rozsah merania V AC	: 400m/4/40/400/600V
Merací rozsah I AC	: 400/1000A

Rozsah merania R	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania f	: 10/100/1000/10k/100k/1MHz
Test diódy	: 1,5V
Napájanie	: batérie nie sú súčasťou balenia, 3 batérie 3V CR2032
Test prechodnosti obvodu	: akustická signalizácia
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT II
Rozmery	: 190 x 64 x 24 mm
Hmotnosť	: 150 g
Výbava	: puzdro; meracie káble

Symbol Opis výrobku

AX-354 Číslicový kliešťový merač AC/DC; Økáb:38mm; I DC:400/1000A

AC/DC clamp meters with temperature measurement



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- funkcia PEAK HOLD (zapamätanie impulzových signálov)
- funkcia nulovania zobrazovača pri meraní DCA
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: číslíkový kliešťový merač AC/DC
Displej	: LCD 3,75-miestny (4000), podsvietený
Bargraf	: 41 segm.
Vzorkovanie	: 2x/s
Max. priem. meraného vodiča	: 52 mm
Rozsah merania V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Rozsah merania V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Rozsah merania I DC	: 0,01...40/400/1000A
Merací rozsah I AC	: 0,01...40/400/1000A
Meranie hodnoty true RMS	: True RMS AC+DC
Rozsah merania R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania C	: 0,001n...4n/40n/400n/4μ/40μ/400μ/4m/40mF
Rozsah merania f	: 1...4kHz
Tepl.	: -20...760°C
Jednotka merania	: °C, °F
Test diódy	: 0,3mA, 3V
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<40Ω
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s normou	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Hmotnosť bez batérie	: 449 g
Ochrana	: pred preťažením
Rozmery	: 270 x 100 x 47 mm
Výbava	: puzdro; meracie káble; kvapková sonda typu K

Symbol	Opis výrobku
AX-351	Číslíkový kliešťový merač AC/DC; Økáb: 52mm; Bargraf: 41 segm.

Kliešťové merače AC/DC do 2000 A



AX-351

AX-380

Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov (AX-351)
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia relatívneho merania REL (AX-380)
- funkcia nulovania zobrazovača pri meraní DCA (AX-380)
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu (AX-351)
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Symbol	: AX-351
Typ meracieho prístroja	: číslíkový kliešťový merač AC
Displej	: LCD 3,5-miestny (3999)
Rozsah merania V DC	: 400m/4/40/400/1000V
Rozsah merania V AC	: 400m/4/40/400/1000V
Merací rozsah I AC	: 0,01...40/400/1000A
Rozsah merania R	: 400/4k/40k/400k/4M/10MΩ
Rozsah merania C	: 4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
Rozsah merania f	: 9,999/99,99/999,9/9,999k/99,99kHz
Test diódy	: 1,4V
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22
Hmotnosť	: 388 g
Rozmery	: 55 x 90 x 46 mm
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT III
Max. priem. meraného vodiča	: 47 mm
Test prechodnosti obvodu	: akustická signalizácia
Výbava	: puzdro; meracie káble
Symbol	: AX-380
Typ meracieho prístroja	: číslíkový kliešťový merač AC/DC
Displej	: LCD 3,5-miestny (3999)
Rozsah merania V DC	: 400m/4/40/400/1000V
Rozsah merania I DC	: 400/2000A
Rozsah merania V AC	: 400m/4/40/400/750V
Merací rozsah I AC	: 400/2000A
Rozsah merania R	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Rozsah merania C	: 40n/400n/4μ/40μ/100μF
Rozsah merania f	: 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/100kHz
Test diódy	: áno
Napájanie	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Pracovná teplota	: 0...40°C
Hmotnosť	: 565 g
Rozmery	: 275 x 96 x 50 mm
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT III
Max. priem. meraného vodiča	: 55 mm
Test prechodnosti obvodu	: akustická signalizácia
Výbava	: meracie káble

Merače izolačného odporu do 1000 V



Vlastnosti:

- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: merač izolačného odporu
Displej	: LCD (1999), podsvietený
Rozsah merania izolačného R	: 0,1M...20M/50M/100M/500M/1000M/2000MΩ
Meracie napätie	: 250V/500V/1000V
Rozsah merania napätia AC	: 750V
Verzia vidlice	: EU
Zdroj napájania	: 6 batérií 1,5V LR6 (AA), batérie nie sú súčasťou balenia, napájac 9VDC
Rozmery	: 175 x 110 x 70 mm
Hmotnosť	: 630 g
Výbava	: návod na obsluhu; popruh na rameno; meracie káble

Symbol	Opis výrobku
AX-T2200	Merač izolačného odporu; LCD (1999), podsvietený; V AC: 750V

Číslkové testery izolácie AxioMet 125/250/500/1000V



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- blokovanie meracieho napätia
- funkcia vynulovania zobrazovača
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: merač izolačného odporu
Displej	: LCD, bargraf, podsvietený
Rozsah merania V DC	: 1...1000V
Rozsah merania V AC	: 1...750V
Zhodné s	: EN61010 1000V CAT III
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<35Ω
Stupeň znečistenia	: 2
Rozsah merania R	: 0,01...40/400Ω
Rozsah merania izolačného R	: 0,125M...4M/40M/400M/4000MΩ
Meracie napätie	: 1000 VDC (rozsah 1 M...4000MΩ), 125 VDC (rozsah 0,125 M...4000MΩ), 250 VDC (rozsah 0,25 M...4000MΩ), 500 VDC (rozsah 0,5 M...4000MΩ)
Pracovná teplota	: 0...40°C
Vzorkovanie	: 2,5x/s
Tepl. skladovania	: -10...60°C
Ochrana	: proti prepätiu
Vonkajšie rozmery	: 200 x 92 x 50 mm
Zdroj napájania	: 6 batérií 1,5V LR6 (AA), batérie nie sú súčasťou balenia
Výbava	: dokumentácia; meracie káble; kufrik
Hmotnosť s batériou	: 700 g

Symbol	Opis výrobku
AX-T2400	Merač izolačného odporu; LCD, bargraf, podsvietený; V AC: 1÷750V

Multimetre so skúšačkou rezistencie izolácie do 1 kV



Vlastnosti:

- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- veľký výber skúšobných napätí
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- ochrana proti preťaženiu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: merač izolačného odporu
Displej	: LCD (5000), podsvietený
Rozsah merania V DC	: 0,1m...500mV/5/50/500/1000V
Rozsah merania prúdu DC	: 0,1μ...500μ/5000μ/50m/500mA
Rozsah merania V AC	: 0,1m...500mV/5/50/500/1000V
Šír. pásma pre meranie V AC	: 40Hz...400Hz
Rozsah merania prúdu AC	: 0,1μ...500μ/5000μ/50m/500mA
Meranie hodnoty true RMS	: True RMS AC+DC
Rozsah merania izolačného odporu	: 0,05M...0,1M/0,25M/0,5M/1M/10M/100M/2GΩ
Test. napätie	: 1000 VDC (rozsah 1 M...2GΩ); 100 VDC (rozsah 0,1 M...100MΩ); 250 VDC (rozsah 0,25 M...250MΩ); 500 VDC (rozsah 0,5 M...500MΩ); 50 VDC (rozsah 0,05M...50MΩ)
Stupeň znečistenia	: 2
Jednotka merania	: °C, °F
Rozsah merania teploty	: -40...537°C
Rozliš. merania tepl.	: 0,1°C
Rozsah merania odporu	: 0,1...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Rozsah merania kapacity	: 0,01n...50n/500n/5μ/50μ/500μ/1000μF
Rozsah merania kmitočtu	: 0,001...5/2MHz
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<25Ω
Test diódy	: 0,7mA, 2,5V
Zhodné s	: EN61010 1000V CAT III
Vonkajšie rozmery	: 200 x 100 x 40 mm
Zdroj napájania	: 6 batérií 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť s batériou	: 560 g
Výbava	: meracie hroty; krokodilky 2 ks; puzdro; sonda na meranie teploty

Symbol	Opis výrobku
AX-T1220	Merač izolačného odporu; LCD (5000), podsvietený; Rozliš: 0,1°C

Elektrické skúšačky AXIOMET



Vlastnosti:

- test nízkej impedancie
- testovanie prúdových chráničov RCD do 30 mA
- indikátor polarity

Typ skúšačky	: elektrická
--------------	--------------

Displej	: riadok diód ukazujúci prahovo 7 úrovní napätia
Meranie	: napätia AC, napätia DC
Trieda tesnosti	: IP64
Rozsah merania napätia DC	: 6/12/24/50/120/230/400V
Rozsah merania napätia AC	: 6/12/24/50/120/230/400V
Šír. pásma pre meranie V AC	: 0...60Hz
Vonkajšie rozmery	: 240 x 78 x 40 mm
Hmotnosť bez batérie	: 237 g

Symbol	Opis výrobku
AX-T901	Skúšačka: elektrická; V AC: 6/12/24/50/120/230/400V; IP64

Elektrické skúšačky AX-T902



Vlastnosti:

- zisťovanie úrovne napätia AC/DC a pri vybitých batériách
- test nízkej impedancie
- zabudovaná baterka
- indikátor polarity

Typ skúšačky	: elektrická
Displej	: riadok diód ukazujúci prahovo 7 úrovní napätia
Meranie	: napätia AC, napätia DC
Trieda tesnosti	: IP64
Rozsah merania napätia DC	: 12/24/36/50/120/230/400/690V
Rozsah merania napätia AC	: 12/24/36/50/120/230/400V
Šír. pásma pre meranie V AC	: 0...60Hz
Vonkajšie rozmery	: 240 x 78 x 40 mm
Hmotnosť bez batérie	: 237 g
Zdroj napájania	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Výbava	: meracie káble
Zhodné s	: EN61010 1000V CAT III
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<300kΩ
Čas odozvy	: <0,1 s

Symbol	Opis výrobku
AX-T902	Skúšačka:elektrická;V AC:12/24/36/50/120/230/400V;<0,1s;IP64

Elektrické skúšačky AX-T903



Vlastnosti:

- test nízkej impedancie
- zabudovaná baterka
- zobrazenie sledu fáz
- indikátor polarity
- bezbatériová detekcia napätia
- indikátor napätia AC/DC
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ skúšačky	: elektrická
Displej	: LCD 3,5-miestny (1999), bargraf, podsvietený
Meranie	: napätia AC, napätia DC
Trieda tesnosti	: IP64
Rozsah merania napätia DC	: 6/12/24/50/120/230/400/690V
Rozsah merania napätia AC	: 6/12/24/50/120/230/400/690V
Šír. pásma pre meranie V AC	: 0...60Hz
Vonkajšie rozmery	: 240 x 78 x 40 mm
Hmotnosť bez batérie	: 237 g
Zdroj napájania	: 2 batérie 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Výbava	: puzdro; meracie káble
Zhodné s	: EN61010 1000V CAT III
Test prechodnosti obvodu	: akustický signál pre R<300kΩ
Vzorkovanie	: 3x/s
Vstupný prúd	: <2,5 mA pri 690VDC, <3 mA pri 690VAC

Symbol	Opis výrobku
AX-T903	Skúšačka:elektrická;Vzorkovanie:3x/s;IP64

Miniatúrne teplomery



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazača)
- funkcia MIN/MAX
- meracia sonda zakončená hrotom, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: teplomer
Displej	: LCD
Jednotka merania	: °C, °F
Rozsah merania tepl.	: -50...150°C
Rozliš. merania tepl.	: 0,1°C
Dĺžka sondy	: 250 mm
Priemer sondy	: 4 mm
Zdroj napájania	: 1 batéria 1,5V LR44, batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť bez batérie	: 51 g
Výbava	: plastová násadka chrániaca meraciu sondu

Symbol	Opis výrobku
AX-9201	Teplomer;LCD;-50÷150°C;Presn:±1°C;Rozliš:0,1°C

AXIOMET 2 channel temperature meter



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazača)
- funkcia MIN/MAX/T1-T2

Typ meracieho prístroja	: teplomer
Displej	: LCD (1000)
Jednotka merania	: °C, °F
Rozsah merania teploty	: -200...1370°C
Rozlíšenie merania teploty	: 0,1°C
Zdroj napájania	: 4 batérie 1,5V LR03 (AAA)

Symbol	Opis výrobku
AX-TH102	Teplomer;LCD (1000);-200÷1370°C;Presn:±(1% + 1°C)

Merače teploty, vlhkosti a rosného bodu



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazača)
- funkcia MIN/MAX/PRIEM
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Displej	: LCD, podsvietený
Meranie	: rosného bodu, teploty, vlhkosti
Vonkajšie rozmery	: 121 x 60 x 30 mm
Zdroj napájania	: 3 batérie 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Výbava	: popruh na ruku; tuhé puzdro
Jednotka merania	: °C, °F
Typ meracieho prístroja	: teplomer s vlhkomerom
Rozsah merania teploty	: -10...50°C
Rozlíšenie merania teploty	: 0,1°C
Hmotnosť s batériou	: 180 g
Vzorkovanie	: 1x/s
Rozsah merania vlhkosti	: 0...100% RH
Rozlíšenie merania vlhkosti	: 0,1% RH

Symbol Opis výrobku

AX-5001 Teplomer s vlhkomerom; LCD, podsvietený; Vzorkovanie: 1x/s; 0,1°C

Teplomery so zabudovaným pyrometrom AXIOMET



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- bezdotykové alebo dotykové meranie teploty
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazača)
- funkcia MIN/MAX/PRIEM
- laserový zameriavač
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja : teplomer

Displej	: LCD 4-miestny, podsvietený
Jednotka merania	: °C, °F
Optic. rozlíšenie	: 2:1
Emisivita	: 0,95 (pevná)
Tepl. (IR)	: -50...300°C
Tepl. (sonda)	: -200...1300°C
Rozlíš.	: 0,1°C
Hmotnosť	: 180 g
Zdroj napájania	: 3 batérie 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Rozmery	: 121 x 60 x 30 mm
Výbava	: popruh na ruku; kvapková sonda typu K; tuhé puzdro

Symbol Opis výrobku

AX-5002 Teplomer; LCD 4-miestny, podsvietený; Tepl.(sonda): -200...1300°C

Dvojkanálový teplomer s rozsahom -200/+1300 °C



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- dvojkanálové meranie teploty
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazača)
- funkcia MIN/MAX
- možnosť zobrazenia 2 výsledkov početných meraní

- programovateľné prahy alarmov MIN/MAX
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja : teplomer

Displej	: LCD 4-miestny, podsvietený
Jednotka merania	: °C, °F
Výbava	: popruh na ruku; kvapková sonda typu K x2; tuhé puzdro
Tepl. (sonda)	: -200...1300°C
Rozlíš. merania tepl.	: 0,1°C
Vzorkovanie	: 1x/s
Tepl. (termočlánok K)	: -200...1300°C
Tepl. (termočlánok J)	: -200...1200°C
Dĺžka sondy	: 950 mm
Zdroj napájania	: 3 batérie 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť bez batérie	: 180 g
Rozmery	: 121 x 60 x 30 mm

Symbol Opis výrobku

AX-5003 Teplomer; LCD 4-miestny, podsvietený; Vzorkovanie: 1x/s

Termohygrometre Axiomet



Vlastnosti:

- 3 stupňový indikátor psychickej pohody (teplota/vlhkosť)
- súčasné meranie vlhkosti a teploty

Typ meracieho prístroja	: teplomer s vlhkomerom
Displej	: LCD
Rozsah merania tepl.	: -50...70°C
Rozliš. merania tepl.	: 0,1°C
Jednotka merania	: °C, °F
Rozsah merania vlhkosti	: 10...99% RH
Rozlíšenie merania vlhkosti	: 1% RH
Zdroj napájania	: 1 batéria 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Rozmery	: 105 x 105 x 15 mm
Hmotnosť	: 100 g

Symbol Opis výrobku

AX-TH05 Teplomer s vlhkomerom; LCD; -50÷70°C; Presn: ±1°C; 0,1°C; 10÷99%RH

Záznamník teploty a vlhkosti pre 32700 vzoriek



Vlastnosti:

- 2 diódy LED indikujúce stav zariadenia
- možnosť nastavenia dátumu a času
- programovateľné prahy alarmov MIN/MAX
- perióda vzorkovania: 2s, 5s, 10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h
- pamäť pre 16350 meraní
- indikátor zaplnenia pamäte
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ záznamníka	: teploty a vlhkosti
Displej	: LCD
Jednotka merania	: °C, °F
Rozsah merania tepl.	: -40...70°C
Rozliš. merania tepl.	: 0,1°C
Rozsah merania vlhkosti	: 0...100% RH
Rozliš. merania vlh.	: 0,1% RH
Rozhranie	: USB
Vývody	: USB B zásuvka
Vonkajšie rozmery	: 94 x 48 x 33 mm
Zdroj napájania	: batérie nie sú súčasťou balenia, 1 batéria 3,6V 1200mA 1/2AA
Hmotnosť s batériou	: 115 g
Výbava	: kábel USB; softvér; montážny držiak

Symbol Opis výrobku

AX-DT100 Záznamník; teploty a vlhkosti; LCD; -40÷70°C; 0÷100%RH

Merače teploty, vlhkosti a CO2



Vlastnosti:

- 3 stupňový indikátor psychickej pohody (teplota/vlhkosť)
- akustický a optický alarm
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- možnosť nastavenia dátumu a času
- držiak pre upevnenie na stenu alebo postavenie na stôl
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- releový výstup

Typ meracieho prístroja	: merač CO2, teploty a vlhkosti
Displej	: LCD, bargraf, podsvietený
Rozsah merania	: 300...3000ppm (CO2)
Rozsah merania izbovej teploty	: -20...50°C
Rozsah merania vlhkosti	: 0...100% RH
Jednotka merania	: °C, °F
Trieda tesnosti	: IP40
Verzia vidlice	: EU
Rozhranie	: USB
Rozmery	: 125 x 85 x 30 mm
Zdroj napájania	: 5VDC

Symbol Opis výrobku

AX-CO2-1 Merač CO2, teploty a vlhkosti; Rozsah: 300÷3000ppm (CO2); ±3%

Pyrometre Axiomet s nastaviteľnou emisivitou



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX/PRIEM
- laserový zameriavač
- nastaviteľná emisivita
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Zdroj napájania	: batérie nie sú súčasťou balenia, 1 batéria 9V
Displej	: LCD, podsvietený
Rozmery	: 97 x 43 x 160 mm
Hmotnosť	: 125 g
Jednotka merania	: °C, °F
Typ meracieho prístroja	: pyrometer
Optické rozlíšenie	: 12:1
Hodnota emisivity	: 0,1...1
Rozsah merania bezdotyk. meranej tepl.	: -20...550°C
Rozlíšenie (IR)	: 0,1 °C

Symbol Opis výrobku

AX-7510 Pyrometer; LCD, podsvietený; -20÷550°C; Optic. rozlíšenie: 12:1

Pyrometre s dotykovým meraním teploty



Vlastnosti:

- akustická signalizácia nastavených prahových hodnôt MIN/MAX
- automatické vypínanie
- bezdotykové alebo dotykové meranie teploty
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazača)
- funkcia MIN/MAX/PRIEM
- výpočet rozdielu teplôt
- laserový zameriavač
- pamäť pre 20 meraní
- nastaviteľná emisivita

Typ meracieho prístroja	: pyrometer
Displej	: LCD, podsvietený
Jednotka merania	: °C, °F
Optické rozlíšenie	: 13:1
Hodnota emisivity	: 0,1...1
Rozsah merania bezdotyk. meranej tepl.	: -32...480°C
Rozlíšenie (IR)	: 0,1 °C
Merací rozsah tepl. sondy	: -50...1370°C
Hmotnosť bez batérie	: 250 g
Rozmery	: 180 x 106 x 48 mm
Zdroj napájania	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia

Symbol	Opis výrobku
AX-7530	Pyrometer; LCD, podsvietený; -32...480°C; Optic. rozlíšenie: 13:1

Axiomet high resolution pyrometer



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazača)
- laserový zameriavač
- programovateľné prahy alarmov
- nastaviteľná emisivita
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérii
- funkcia MIN/MAX/DIF/AVG

Typ meracieho prístroja	: pyrometer
Displej	: LCD, podsvietený
Optické rozlíšenie	: 50:1
Hodnota emisivity	: 0,1...1
Rozsah merania bezdotyk. meranej tepl.	: -50...1150°C
Rozlíšenie (IR)	: 0,1 °C
Čas odozvy	: <0,25 s
Rozlíšenie emisivity	: 0,01
Zdroj napájania	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia

Symbol	Opis výrobku
AX-7540	Pyrometer; LCD, podsvietený; -50...1150°C; Optic. rozlíšenie: 50:1

Pyrometre s laserovým zameriavačom



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazača)
- funkcia MAX
- priebežné meranie (aretácia tlačidla spúšťajúceho meranie)
- laserový zameriavač
- nastaviteľná emisivita
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérii

Typ meracieho prístroja	: pyrometer
Displej	: LCD, podsvietený
Jednotka merania	: °C, °F
Rozlíšenie emisivity	: 0,01
Optické rozlíšenie	: 20:1
Hodnota emisivity	: 0,1...1
Rozsah merania bezdotyk. meranej tepl.	: -50...800°C
Rozlíšenie (IR)	: 0,1 °C
Výbava	: puzdro
Čas odozvy	: <0,15 s
Zdroj napájania	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Rozmery	: 146 x 104 x 43 mm

Symbol	Opis výrobku
AX-7531	Pyrometer; LCD, podsvietený; -50...800°C; Optic. rozlíšenie: 20:1

Pyrometer s funkciou merania vlhkosti a rosného bodu AX-7600



Vlastnosti:

- 3 úrovne nastavenia emisivity
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazača)
- laserový zameriavač
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérii
- farebná LED dióda signalizujúca možnosť vzniku plesní

Typ meracieho prístroja	: pyrometer
Optické rozlíšenie	: 12:1
Hodnota emisivity	: 0,75, 0,85, 0,96
Rozsah merania bezdotyk. meranej tepl.	: -50...350°C
Rozsah merania tepl.	: -10...40°C
Meranie vlhkosti vzduchu	: 10...90% RH
Zdroj napájania	: batérie nie sú súčasťou balenia, 1 batéria 9V
Rozmery	: 170 x 135 x 50 mm
Hmotnosť	: 168 g

Symbol	Opis výrobku
AX-7600	Pyrometer; -50...350°C; Optic. rozlíšenie: 12:1; e: 0,75, 0,85, 0,96

Luxmetre do 400 klx



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- automatické nulovanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazača)
- funkcia MIN/MAX/REL
- funkcia PEAK HOLD (zapamätanie impulzových signálov)
- korekcia kosínusu
- merací adaptér na káblu 1,5 m
- zosilnený kryt

Typ meracieho prístroja : luxmeter

Displej : LCD 3,75-miestny (3999), podsvietený

Rozsah merania : 40/400/4k/40k/400klx,
40/400/4k/40kFc

Presnosť merania : $\pm(5\% \text{ odpočtu} + 10 \text{ číslic})$

Rozmery : 203 x 75 x 50 mm

Zdroj napájania : 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia

Výbava : puzdro

Hmotnosť bez batérie : 280 g

Vzorkovanie : 1,5x/s

Bargraf : 41 segm.

Symbol Opis výrobku

AX-L230 Luxmeter; LCD 3,75-miestny (3999), podsvietený; Bargraf: 41 segm.

Termoanemometer AXIOMET



Vlastnosti:

- funkcia MIN/MAX

Typ meracieho prístroja : termoanemometer

Jednotka merania : ft/min, km/h, knots, m/s, mph, Beaufortove stupne

Rozsah merania rýchlosti : 0...30m/s

Vonkajšie rozmery : 105,3 x 57,8 x 19,9 mm

Rozsah merania teploty : -10...45°C

Zdroj napájania : 1 batéria 3V CR2032

Symbol Opis výrobku

AX-AN050 Termoanemometer; 0÷30m/s; -10÷45°C; Vlastnosti: funkcia MIN/MAX

Prístroj na meranie pH a teploty pôdy AX-PH02



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- 5-stupňový ukazovateľ vlhkosti pôdy
- 9-stupňový ukazovateľ intenzity slnečného svetla

Zdroj napájania : batérie nie sú súčasťou balenia, 1 batéria 9V

Displej : LCD, podsvietený

Rozmery : 122 x 63 x 36 mm

Hmotnosť : 73 g

Rozsah merania : 3,5...9,0pH

Presnosť merania : 0,5pH

Jednotka merania : °C, °F

Typ meracieho prístroja : merač pH

Merací rozsah tepl. sondy : -9...50°C

Presn. merania tepl. meranej pomocou sondy : 1°C

Symbol Opis výrobku

AX-PH02 Merač pH; LCD, podsvietený; 3,5÷9,0pH; Rozm: 122x63x36mm; 73g

Dialkometer Axiomet



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia lokalizácie merania teploty MAX/MIN
- funkcia trvalého merania
- funkcia nepriameho merania (Pytagorova veta)
- funkcia výpočtu objemu
- funkcia merania plošného obsahu
- pamäť pre 20 meraní
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- funkcia pripočítania / odpočítania výsledkov merania

Typ meracieho prístroja : laserový dialkometer

Displej : LCD

Rozsah merania : 100m

Hmotnosť : 126 g

Zdroj napájania : 2 batérie 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia

Vonkajšie rozmery : 120 x 50 x 29 mm

Symbol Opis výrobku

AX-DL100 Laserový dialkometer; LCD; 100m; Presn. mer: $\pm 2\text{mm}$; 120x50x29mm; 126g

Axiomet tachometer



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- funkcia pamäte MIN/MAX/LAST
- optické a mechanické meranie rýchlosti otáčania (AX-2236C)
- optické meranie rýchlosti otáčania (AX-2234C)
- súprava výmenných koncoviek pre rôzne aplikácie (AX-2236C)
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Výbava:

- puzdro
- reflexná páska s dĺžkou 600 mm
- súprava meracích adaptérov (AX-2236C)

Typ meracieho prístroja : otáčkomer

Displej : LCD 5-miestny
 Súvisiace články : AX-TACHO-TAPE
 Hmotnosť s batériou : 156 g
 Zdroj napájania : 4 batérie 1,5V LR03 (AAA)
 Vonkajšie rozmery : 150 x 65 x 31 mm

Symbol	AX-2234C	AX-2236C
Rozsah merania		
- 1,0...19999 rpm (mechanická metóda)		x
- 1,00...19999 m/min (mechanická metóda)		x
- 2,5...99999 rpm (optická metóda)	x	x
Rozlíšenie merania		
- 0,01m/min (< 100m/min);		x
- 0,1m/min (> 100m/min)		x
- 0,1rpm (0,5...999,99rpm)		x
- 0,1rpm (2,5...999,99rpm)	x	x
- 1rpm (> 1000rpm)	x	x

Opticko-mechanické tachometre



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- funkcia pamäte MIN/MAX/LAST
- optické a mechanické meranie rýchlosti otáčania
- súprava výmenných koncoviek pre rôzne aplikácie
- stanovenie vzdialenosti v optickom režime: 5 - 20cm
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja : otáčkomer

Displej : LCD 5-miestny (99999)
 Rozsah merania : 6...99999 rpm (optická metóda) 1...19999 rpm (mechanická metóda)
 0,1...1999,9 m/min. 0,3...6560 ft/min.
 Rozlíšenie merania : 0,01m/min (< 100m/min);
 0,1m/min (> 100m/min),
 0,1rpm (< 1000rpm)
 Vzorkovanie : 1x/s
 Zdroj napájania : 4 batérie 1,5V LR6 (AA), batérie nie sú súčasťou balenia
 Vonkajšie rozmery : 217 x 84 x 43 mm
 Hmotnosť s batériou : 265 g
 Výbava : reflexná páska s dĺžkou 200 mm;
 tuhé puzdro;
 súprava meracích adaptérov: kruhový Ø32 mm, kužeľový, lievikový

Symbol Opis výrobku

AX-2901 Otáčkomer;LCD 5-miestny (99999);1x/s;217x84x43mm;265g

Skúšačka hrúbky laku AXIOMET



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ skúšačky : tester hrúbky laku
 Zdroj napájania : 1 batéria 3V CR2032
 Rozsah merania : 0,1...1250µm
 Presnosť merania : ±2% ±0,02mm
 Vonkajšie rozmery : 80 x 42 x 24 mm

Symbol	Opis výrobku
AX-CTG10	Skúšačka;tester hrúbky laku;0,1÷1250um;Presn.mer:±2% ±0,02mm

Inšpekčné kamery (boroskopy) Axiomet s LCD displejom 4,3"



Vlastnosti:

- LED dióda umožňujúca osvetlenie poľa merania
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- možnosť pripojenia kariet: SD
- dĺžka teleskopického ramena: min. 1080 mm, max. 2850 mm
- záznam vo formáte AVI

Typ meracieho prístroja : inšpekčná kamera

Displej : LCD 4,3" (480x272)
 Priemer sondy : 23 mm
 Dĺžka kábla : 0,48 m
 Trieda tesnosti : IP68
 Rozlíšenie kamery : 720x480
 Verzia vidlice : EU
 Výbava : akumulátor;
 protisľnečný kryt;
 teleskopické rameno pre kameru;
 kufrík;
 nabíjačka/napájač

Symbol Opis výrobku

AX-B1136TC Inšpekčná kamera;Displej;LCD 4,3" (480x272);Rozl.kam:720x480

Boroskopy Axiomet



AX-B2120RD

Vlastnosti:

- LED dióda umožňujúca osvetlenie poľa merania
- TV-Out (NTSC) (**AX-B2120RD, AX-B2135CW**)
- možnosť pripojenia kariet: SD (**AX-B2120RD, AX-B2135CW**)
- metrové značky na video kábli
- záznam vo formáte AVI (**AX-B2120RD, AX-B2135CW**)

Typ meracieho prístroja : inšpekčná kamera

Displej : LCD 7"

Rozlíšenie kamery : 720x480

Trieda tesnosti : IP68

Verzia vidlice : EU

	AX-B2120RD	AX-B2120ST	AX-B2135CW	AX-B2120ST/17
Výbava				
- akumulátor	x	x	x	x
- protišľachový kryt	x	x	x	x
- statív			x	
- kufrík	x	x		x
- nabíjačka/napájač	x	x	x	x
Priemer sondy [mm]	23	23	23	17
Dĺžka kábla [m]	20	20	35	20

Boroskopy Axiomet série B100



Vlastnosti:

- elastický kábel
- LED dióda umožňujúca osvetlenie poľa merania
- na trvalo namontovaný vodič s kamerou

Typ meracieho prístroja : inšpekčná kamera

Priemer sondy : 12 mm

Dĺžka kábla : 1 m

Trieda tesnosti : IP67

Pracovná teplota : 0...45°C

Rozhranie : USB

Zdroj napájania : z portu USB

Rozmery : 266 x 73 x 80 mm

Hmotnosť : 362 g

Výbava : kábel USB;
koncovky pre upevnenie: zrkadlo, háčik, magnet;
video kábel

Symbol Opis výrobku

AX-B100 Inšpekčná kamera;Dl.káb:1m;Priem.sondy:12mm;IP67;0÷45°C;362g

Boroskopy Axiomet série B180



Vlastnosti:

- elastický kábel
- LED dióda umožňujúca osvetlenie poľa merania
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- 4x digitálny zoom
- otáčanie obrazu o 180°

Typ meracieho prístroja : inšpekčná kamera

Displej : LCD TFT 2,7" (320x240), farebný

Priemer sondy : 9 mm

Dĺžka sondy : 600 mm

Zorný uhol : 60°

Hmotnosť : 250 g

Rozmery : 150 x 73 x 38 mm

Zdroj napájania : 4 batérie 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia

Výbava : puzdro na opasok;
koncovky pre upevnenie: zrkadlo, háčik, magnet;
video kábel

Symbol Opis výrobku

AX-B180 Inšpekčná kamera;Displej:LCD TFT 2,7" (320x240),farebný;60°

Boroskopy Axiomet série B150



Vlastnosti:

- elastický kábel
- LED dióda umožňujúca osvetlenie poľa merania
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- TV-Out (NTSC)

Typ meracieho prístroja : inšpekčná kamera

Displej : LCD 2,4" (320x240)

Priemer sondy : 12 mm

Dĺžka kábla : 1 m

Rozlíšenie kamery : 640x480

Trieda tesnosti : IP67

Súvisiace články : AX-BCX2, AX-BCX3

Rozmery : 266 x 95 x 66 mm

Zdroj napájania : 4 batérie 1,5V LR6 (AA), batérie nie sú súčasťou balenia

Hmotnosť : 360 g

Výbava : koncovky pre upevnenie: zrkadlo, háčik, magnet;
video kábel

Symbol Opis výrobku

AX-B150 Inšpekčná kamera;Displej:LCD 2,4" (320x240);Rozl.kam:640x480

Boroskopy Axiomet série B350



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- možnosť nastavenia dátumu a času
- elastický kábel
- TV-Out (PAL/NTSC)
- záznam vo formáte JPEG, AVI
- LED dióda umožňujúca osvetlenie poľa merania
- 4x digitálny zoom

- možnosť pripojenia kariet: SD
- zabudovaná pamäť 64 MB

Typ meracieho prístroja : inšpekčná kamera

Displej : LCD 3,5" (320x240)

Trieda tesnosti : IP67

Rozhranie : USB

Priemer sondy : 12 mm

Dĺžka kábla : 1 m

Rozlíšenie kamery : 640x480

Pracovná teplota : 0...45°C

Súvisiace články : AX-BCX2, AX-BCX3

Hmotnosť : 405 g

Zdroj napájania : 4 batérie 1,5V LR6 (AA), batérie nie sú súčasťou balenia

Rozmery : 270 x 75 x 100 mm

Výbava : kábel USB;

koncovky pre upevnenie: zrkadlo, háčik, magnet;

softvér;

video kábel

Symbol Opis výrobku

AX-B350 Inšpekčná kamera;Displej:LCD 3,5" (320x240);Rozl.kam:640x480

Prenosné napájacie zdroje Axiomet



Vlastnosti:

- zapamätanie nastavenia
- 2 nabíjacie USB porty
- automatická detekcia nabíjania cez USB port
- možnosť kalibrácie pomocou softvéru
- prenosné prevedenie

Typ zdroja : laboratórny

Displej : LCD 4-miestny

Druh sieťového adaptéra : spínaný, jednonábový

Počet kanálov : 1

P_{max} : 50 W

U_{vyst} : 30 V DC

I_{vyst} : 3,75 A

U_{vyst2} : 5 V DC

I_{vyst2} : 2 A

U_{vyst3} : 5 V DC

I_{vyst3} : 2 A

Koef. stabilizácie napätia : $\leq 0,02\% + 3mV$

Zdroj napájania : 90...265V, 43...65Hz

Rozmery : 185 x 88 x 38 mm

Hmotnosť : 370 g

Ochrana : výstup s ochranou proti skratu

Symbol Opis výrobku

AX-3004H Zdroj:laboratórny;Kanály:1;Uvyst:30VDC;Uvyst2:5VDC;3,75A;2A

Jednonábové napájacie zdroje AXIOMET



Vlastnosti:

- prenosné prevedenie
- nabíjanie kyselinovo-olovených akumulátorov pre automobily
- nabíjanie mobilných zariadení prostredníctvom USB portu

Typ zdroja : laboratórny

Druh sieťového adaptéra : spínaný, jednonábový

Počet kanálov : 1

U_{vyst} : 1...30 V

I_{vyst} : 0...10 A

U_{vst} : 110...230 V

I_{vst} : 1,6 A

Stabilizácia napätia : $\leq 1\% + 3mV$

Stabilizácia prúdu : $\leq 1\% + 5mA$

Zvlnenie a šum pre U (reg.) : $\leq 100mVpp$

Hmotnosť : 1,1 kg

Rozm. (a x b x c) : 170 x 240 x 85 mm

Výbava:

— návod na obsluhu

— meracie káble

Symbol Opis výrobku

AX-3010H Zdroj:laboratórny;Kanály:1;Uvyst:1÷30V;Uvst:110÷230V;0÷10A

Nízkovýkonové laboratórne napájacie zdroje



Vlastnosti:

- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- ochrana pred pripojením napätia opačnej polarity k výstupu

Typ zdroja	: laboratórny
Druh sieťového adaptéra	: jedнокanálový, lineárny
Displej	: 2x LCD 3,5-miestny
Ochrana	: pred preťažením, protiskratové, pred opačnou polarizáciou
Stabilizácia napätia	: $\leq 0,01\% \pm 1\text{mV}$
Stabilizácia prúdu	: $\leq 0,2\% \pm 1\text{mA}$
Zvlnenie a šum pre U (reg.)	: $\leq 1\text{mVrms}$
Zdroj napájania	: 230VAC 50/60Hz
Verzia vidlice	: EU
Rozmery	: 206 x 153 x 110 mm

Symbol	Počet kanálov	Výstupný prúd [A]	Výstupné napätie [V DC]	Hmotnosť [kg]
AX-1803D	1	0...3	0...18	4

Jednokanálové lineárne napájacie zdroje Axiomet 0-5 A



Vlastnosti:

- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- hrubé a jemné nastavenie hodnôt napätia a prúdu

Typ zdroja	: laboratórny
Druh sieťového adaptéra	: jedнокanálový, lineárny
Displej	: 2x LCD 4-miestny
Počet kanálov	: 1
Ochrana	: pred preťažením
U _{vyst}	: 0...30 V DC
I _{vyst}	: 0...5 A
Stabilizácia napätia	: $\leq 0,01\% + 5\text{mV}$
Zvlnenie a šum pre U (reg.)	: $\leq 1\text{mVpp}$
Zdroj napájania	: 110/230V 50/60Hz
Verzia vidlice	: EU
Rozmery	: 85 x 160 x 260 mm

Symbol	Opis výrobku
AX-3005DL5	Zdroj:laboratórny;Kanály:1;0÷30VDC;0÷5A;Vidlica:EU

Laboratórne napájacie zdroje s jedným výstupom a zobrazovačom LCD



Vlastnosti:

- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- ochrana pred pripojením napätia opačnej polarity k výstupu
- hrubé a jemné nastavenie hodnôt napätia a prúdu

Typ zdroja	: laboratórny
Druh sieťového adaptéra	: jedнокanálový, lineárny
Displej	: 2x LCD 3,5-miestny
Ochrana	: pred preťažením, protiskratové, pred opačnou polarizáciou
Stabilizácia napätia	: $\leq 0,01\% \pm 1\text{mV}$
Stabilizácia prúdu	: $\leq 0,2\% \pm 1\text{mA}$
Zvlnenie a šum pre U (reg.)	: $\leq 1\text{mVrms}$
Verzia vidlice	: EU
Zdroj napájania	: 230VAC 50/60Hz

Symbol	Kanály	I _{vyst} [A]	U _{vyst} [V DC]	Hmotnosť [kg]	Rozm. [mm]
AX-3003D	1	0...3	0...30	5	291 x 158 x 136
AX-3005D	1	0...5	0...30	6	291 x 158 x 136

Laboratórne napájacie zdroje, 1-kanálové, AXIOMET



Vlastnosti:

- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- inteligentné riadenie chladenia

Typ zdroja	: laboratórny
Druh sieťového adaptéra	: jedнокanálový, lineárny
Displej	: 2x LCD 3,5-miestny
Počet kanálov	: 1
Zdroj napájania	: 230VAC 50/60Hz
Stabilizácia napätia	: $\leq 0,02\% + 2\text{mV}$
Stabilizácia prúdu	: $\leq 0,02\% + 2\text{mA}$
Zvlnenie a šum pre U (reg.)	: $\leq 0,5\text{mVrms}$
U _{vyst}	: 0...30 V DC
I _{vyst}	: 0...5 A
Napáťový výstup	: 5V DC/3A
Výbava	: meracie káble; napájací kábel
Hmotnosť	: 6 kg

Symbol	Opis výrobku
AX-3005DBL	Zdroj:laboratórny;Kanály:1;0÷30VDC;Výst.napätie:5V DC/3A

Laboratórne napájacie zdroje, jednonábové, impulzné



AX-3005DS

Vlastnosti:

- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- hrubé a jemné nastavenie hodnôt napätia a prúdu

Typ zdroja	: laboratórny
Druh sieťového adaptéra	: spínaný, jednonábový
Displej	: 2x LCD 3-miestny
Stabilizácia napätia	: $\leq 1\% + 10\text{mV}$
Stabilizácia prúdu	: $\leq 1\% + 5\text{mA}$
Zvlnenie a šum pre U (reg.)	: $\leq 200\text{mVpp}$
Kanály	: 1
Hmotnosť	: 1,5 kg
Verzia vidlice	: EU
Zdroj napájania	: 230VAC 50/60Hz
Ochrana	: pred preťažením

Symbol	Výstupný prúd [A]	Výstupné napätie [V DC]	Rozmery [mm]
AX-3005DS	0...5	0...30	85 x 160 x 205
AX-3010DS	0...10	0...30	80 x 160 x 205

Regulovaný vysokovýkonný napájací zdroj DC



Vlastnosti:

- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- pevná spoľahlivá konštrukcia

Typ zdroja	: laboratórny s vysokým výkonom
Druh sieťového adaptéra	: jednonábový, lineárny
Displej	: 2x LED 4-miestny
Počet kanálov	: 1
U _{vyst}	: 0...30 V DC
I _{vyst}	: 0...20 A
Zvlnenie a šum pre U (reg.)	: $\leq 1\text{mVrms}$
Ochrana	: pred preťažením
Verzia vidlice	: EU
Zdroj napájania	: 230VAC 50/60Hz
Hmotnosť	: 14 kg
Rozmery	: 265 x 140 x 360 mm

Symbol Opis výrobku

AX-3020L	Zdroj: laboratórny s vysokým výkonom; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷20A
----------	---

Axiomet power supplies with voltage up to 120V



Vlastnosti:

- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- inteligentné riadenie chladenia

Typ zdroja	: laboratórny
Druh sieťového adaptéra	: jednonábový
Počet kanálov	: 1
Výstupné napätie	: 0...120 V DC
Výstupný prúd	: 0...1 A
Stabilizácia napätia	: $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$
Stabilizácia prúdu	: $\leq 0,02\% + 6\text{mA}$
Zvlnenie a šum pre U (reg.)	: $\leq 0,5\text{mVrms}$
Zdroj napájania	: 230VAC $\pm 10\%$ 50/60Hz
Výbava	: meracie káble; napájací kábel
Verzia vidlice	: EU
Rozmery	: 270 x 190 x 130 mm

Symbol Opis výrobku

AX-12001DBL	Zdroj: laboratórny; Kanály: 1; 0÷120VDC; 0÷1A; Vidlica: EU
-------------	--

Trojkanábové laboratórne napájacie zdroje, lineárne



AX-3005L-3

Vlastnosti:

- 2 nastaviteľné sekcie pracujúce v režime prúdovej alebo napätvej stabilizácie a ako sériovo alebo paralelne zapojené alebo nezávislé
- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- programovateľný obmedzovač prúdu
- veľmi tichá činnosť ventilátora
- inteligentné riadenie chladenia

Typ zdroja	: laboratórny
Druh sieťového adaptéra	: lineárny, viackanábový
Počet kanálov	: 3
Displej	: 4x LED 3,5-miestny
Zvlnenie a šum pre U (reg.)	: $\leq 1\text{mVrms}$
Rozlíšenie napätia	: 0,1 V
Rozlíšenie prúdu	: 0,01 A
Ochrana	: pred preťažením, protiskratové
Zdroj napájania	: 220V 50Hz

Symbol	Hmotnosť [kg]	I _{vyst} [A]	U _{vyst} [V DC]	I _{vyst.2} [A]	U _{vyst.2} [V DC]	I _{vyst.3} [A]	U _{vyst.3} [V DC]	Rozmery [mm]
AX-3003L-3	10	0...3	0...30	0...3	0...30	3	5	260 x 160 x 310
AX-3005L-3	13	0...5	0...30	0...5	0...30	3	5	260 x 160 x 360

Trojité laboratórne napájacie zdroje so zobrazovačom LCD



AX-3003D-3

Vlastnosti:

- 2 nastaviteľné sekcie pracujúce v režime prúdovej alebo napätvej stabilizácie a ako sériovo alebo paralelne zapojené alebo nezávislé
- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- programovateľný obmedzovač prúdu
- napätový výstup 5 V DC
- chladenie radiátorom (AX-3005D-3)

Typ zdroja : laboratórny
 Druh sieťového adaptéra : lineárny, viackanálový
 Displej : 4x LCD 3,5-miestny
 Stabilizácia napätia : $\leq 0,01\% + 2\text{mV}$
 Stabilizácia prúdu : $\leq 0,2\% + 2\text{mA}$
 Zvlnenie a šum pre U (reg.) : $\leq 1\text{mVrms}$
 Zdroj napájania : 230VAC 50/60Hz
 Ochrana : protiskratové

Symbol	Kanály	Hmotnosť [kg]	$I_{\text{výst}}$ [A]	$U_{\text{výst}}$ [V DC]	Výst. napätie	Rozmery [mm]
AX-3003D-3	3	10	0...3	0...30	5V DC/3A	164 x 265 x 365
AX-3005D-3	3	13	0...5	0...30	5V DC/3A	164 x 265 x 365

Axiomet four-channel power supplies



Vlastnosti:

- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu

Typ zdroja : laboratórny
 Druh sieťového adaptéra : lineárny, viackanálový
 Počet kanálov : 4
 Displej : 4x LED 3-miestny
 Zvlnenie a šum pre U (reg.) : $\leq 2\text{mVrms}$
 Zdroj napájania : 110/220V, $\pm 10\%$, 50/60Hz
 Rozlíšenie napätia : 0,1 V
 Rozlíšenie prúdu : 0,01 A
 Koef. stabilizácie napätia : $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$
 Koef. stab. prúdu pri zmene zaťaženia : $\leq 0,2\% + 3\text{mA}$
 Zvlnenie a šum pre výst. nap. (nereg.) : $\leq 2\text{mV}$
 Hmotnosť : 10 kg
 Rozmery : 250 x 150 x 310 mm

Symbol	$U_{\text{výst}}$ [V DC]	$I_{\text{výst}}$ [A]	$U_{\text{výst}2}$ [V DC]	$I_{\text{výst}2}$ [A]	$U_{\text{výst}3}$ [V DC]	$I_{\text{výst}3}$ [A]	$U_{\text{výst}4}$ [V DC]	$I_{\text{výst}4}$ [A]
AX-3005N-4	0...30	0...5	0...30	0...5	2,2...15	1	2,2...15	1

Laboratórne napájacie zdroje, 3-kanálové, AXIOMET



AX-3005DBL-3

Vlastnosti:

- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu

Typ zdroja : laboratórny
 Druh sieťového adaptéra : lineárny, viackanálový
 Displej : 4x LCD 3,5-miestny
 Verzia vidlice : EU
 Stabilizácia napätia : $\leq 0,02\% + 2\text{mV}$
 Stabilizácia prúdu : $\leq 0,02\% + 2\text{mA}$
 Zvlnenie a šum pre U (reg.) : $\leq 0,5\text{mVrms}$
 Výbava : meracie káble;
 napájací kábel
 Napätový výstup : 5V DC/3A
 Zdroj napájania : 230VAC 50/60Hz
 Hmotnosť : 16 kg
 Vonkajšie rozmery (šír. x hĺb. x výš.) : 270 x 310 x 180 mm

Symbol	Počet kanálov	$U_{\text{výst}}$ [V DC]	$I_{\text{výst}}$ [A]	$U_{\text{výst}2}$ [V DC]	$I_{\text{výst}2}$ [A]
AX-3005DBL-3	3	0...30	0...5	0...30	0...5

Jednokanálové programovateľné napájacie zdroje



AX-3003P

Vlastnosti:

- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- ochrana pred pripojením napätia opačnej polarizácie k výstupu
- zapamätanie až 100 nastavení

Typ zdroja : laboratórny programovateľný
 Druh sieťového adaptéra : jednokanálový, lineárny
 Displej : LCD 5-miestny
 Stabilizácia napätia : $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$
 Stabilizácia prúdu : $\leq 0,2\% + 3\text{mA}$
 Zvlnenie a šum pre U (reg.) : $\leq 1\text{mVrms}$
 Rozlíšenie napätia : 1 mV
 Rozlíšenie prúdu : 0,1 mA
 Zdroj napájania : 110/220V, $\pm 10\%$, 50/60Hz

Ochrana: pred preťažením, proti prepätiu, pred opačnou polarizáciou, tepelná.

Symbol	$U_{\text{výst}}$ [V DC]	Počet kanálov	$I_{\text{výst}}$ [A]	Hmotnosť [kg]	Rozmery [mm]
AX-3003P	0...30	1	0...3	5,5	126 x 143 x 296
AX-6003P	0...60	1	0...3	5,9	126 x 143 x 296

Programovateľné napájacie zdroje AXIOMET



Vlastnosti:

- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- činnosť v režime stabilizácie prúdu alebo napätia

Typ zdroja	: laboratórny programovateľný
Druh sieťového adaptéra	: jednonakanový, lineárny
Počet kanálov	: 1
Displej	: 2x LED 4-miestny
Stabilizácia napätia	: $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$
Stabilizácia prúdu	: $\leq 0,1\% + 3\text{mA}$
Zvlnenie a šum pre U (reg.)	: $\leq 2\text{mVrms}$
Výstupné napätie	: 0...30 V DC
Výstupný prúd	: 0...5 A
Rozmery	: 115 x 190 x 240 mm
Zdroj napájania	: 220V 50Hz
Rozlíšenie napätia	: 10 mV
Rozlíšenie prúdu	: 1 mA
Ochrana	: pred preťažením
Rozhranie	: USB
Výbava	: návod na obsluhu; kábel USB; softvér; napájací kábel
Hmotnosť	: 5,3 kg

Symbol	Opis výrobku
AX-3005PQ	Zdroj: laboratórny programovateľný; Kanály: 1; 0÷30VDC; 10mV; 0÷5A

RLC mostíky AXIOMET



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- funkcia relatívneho merania REL
- sériové alebo paralelné meranie
- voľba sériového alebo paralelného náhradného zapojenia
- funkcia kalibrácie

Typ meracieho prístroja	: RLC mostík
Meracia frekvencia	: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
Displej	: dvojitý LCD displej (19,999/1999), bargraf, podsvietený
Rozsah merania indukčnosti	: 20m...20kH
Rozsah merania kapacity	: 200p...20mF
Rozsah merania odporu	: 20...200MΩ
Zdroj napájania	: 6 batérií 1,5V LR03 (AAA), sieťový napájač, batérie nie sú súčasťou balenia

Výbava	: štvoržilové Kelvinové kliešte; návod na obsluhu
--------	--

Symbol	Opis výrobku
AX-LCR42A	RLC mostík; 20÷200MΩ; Presn. merania R: $\pm 0,3\%$; 200p÷20mF; 20m÷20kH

Prenosné mostíky RLC



Vlastnosti:

- automatické prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- bzúčiak
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)
- sériové alebo paralelné meranie
- voľba sériového alebo paralelného náhradného zapojenia
- funkcia korekcie
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ meracieho prístroja	: RLC mostík
Displej	: LCD 5-miestny
Meracia frekvencia	: 100Hz, 120Hz, 1kHz
Rozsah merania indukčnosti	: 0,1μ...9999H
Rozsah merania kapacity	: 0,1p...9999μF
Rozsah merania odporu	: 0,0001...9,999MΩ
Meranie koeficientu akosti	: 0,0001...9999
Meranie stratového koeficientu	: 0,0001...9999
Rozmery	: 200 x 95 x 40 mm
Hmotnosť	: 400 g
Vzorkovanie	: 3x/s
Zdroj napájania	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Výbava	: batéria; štvoržilové Kelvinové kliešte; dokumentácia; napájací zdroj

Symbol	Opis výrobku
AX-LCR41A	RLC mostík; LCD 5-miestny; 3x/s; 0,0001÷9,999MΩ; 0,1p÷9999μF

Kalibrátory slučky Axiomet



AX-C605

AX-C705

Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača) (AX-C705)
- meranie, generovanie a simulácia prúdu mA (AX-C705)
- vykonávanie testov po krokoch 25% a 100% hodnoty signálu
- generovanie a simulácia výstupného signálu 0 - 20 mA alebo 4 - 20 mA (AX-C705)
- režim HART so slučkou a zabudovaným rezistorom 250Ω (AX-C705)
- napájanie slučky 24 V
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií (AX-C605)

Symbol	: AX-C605
Typ zariadenia	: kalibrátor
Druh kalibrátora	: kalibrátor prúdovej slučky
Displej	: LCD 4,5-miestny (19999)

Rozsah merania napätia DC	: 0...28V
Rozsah merania prúdu DC	: 0...22mA
Pom. rozd. prúdu	: 0,001 mA
Rozliš. merania nap.	: 1 mV DC
Prúdový zdroj	: 0...22mA
Pracovná teplota	: 0...50°C
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT IV
Zdroj napájania	: 2 batérie 1,5V LR6 (AA), batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť	: 550 g
Rozmery	: 180 x 90 x 47 mm
Symbol	: AX-C705
Typ zariadenia	: kalibrátor
Druh kalibrátora	: kalibrátor prúdovej slučky
Displej	: LCD (5000)
Rozsah merania napätia AC	: 0...500V
Rozsah merania napätia DC	: 0...50V
Rozsah merania prúdu DC	: 0...20mA
Rozsah merania odporu	: 5kΩ
Prúdový zdroj	: 0...20mA
Pracovná teplota	: 0...40°C
Vzorkovanie	: 2,5x/s
Test prechodnosti obvodu	: akustická signalizácia
Test diódy	: áno
Zhodné s normou	: EN61010 600V CAT IV
Zdroj napájania	: 2 batérie 1,5V LR6 (AA), batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť	: 500 g
Rozmery	: 180 x 90 x 47 mm

Kalibrátory napätia a prúdu



Vlastnosti:

- odpočet v mA a % rozsahu súčasne
- napájanie slučky 24 V
- meranie alebo nastavovanie napätia v mV a V
- meranie alebo nastavovanie prúdu v mA a A

Typ zariadenia	: kalibrátor
Druh kalibrátora	: kalibrátor napätia, kalibrátor prúdu
Displej	: LCD, podsvietený
Rozsah merania V DC	: 0...100 mV (rozlíšenie 0,01 mV), 0...10V (rozlíšenie 0,001V)
Rozsah merania I DC	: 0...24mA (rozlíšenie 0,001 mA)
Prúdový zdroj	: 0...24mA
Zdroj napätia	: 0...100mV (rozlíšenie 0,01mV), 0...10V (rozlíšenie 0,001V)
Odolnosť voči	: pádu z výšky 1m
Ochrana	: pred preťažením, proti prepätiu
Rozmery	: 204 x 99 x 46 mm
Zdroj napájania	: 6 batérií 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Hmotnosť	: 460 g
Výbava	: súprava meracích káblov s koncovkami; izolované krokosvorky; mäkké puzdro

Symbol	Opis výrobku
AX-C800	Kalibrátor napätia, kalibrátor prúdu; Prúdový zdroj: 0÷24mA

Kalibrátory termočlánkov



Vlastnosti:

- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- meranie a simulácia
- vysoká presnosť
- podporujú termočlánky typu: J, K, T, E, R, S, B, N
- zásuvka umožňujúca pripojenie zdroja

Typ zariadenia	: kalibrátor
Druh kalibrátora	: kalibrátor termočlánkov
Displej	: LCD 5-miestny, podsvietený
Rozsah merania V DC	: -10m...75mV
Výbava	: mäkké puzdro; konektor typu K
Tepl. (termočlánok T)	: -200...400°C
Tepl. (termočlánok S)	: -20...1750°C
Tepl. (termočlánok N)	: -250...1300°C
Tepl. (termočlánok R)	: -20...1750°C
Tepl. (termočlánok K)	: -200...1370°C
Tepl. (termočlánok J)	: -200...1200°C
Tepl. (termočlánok E)	: -200...950°C
Jednotka merania	: °C, °F
Zdroj napájania	: 6 batérií 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Rozmery	: 205 x 98 x 46 mm
Hmotnosť	: 472 g

Symbol	Opis výrobku
AX-C830	Kalibrátor termočlánkov; V DC: -10m÷75mV

Kalibrátory senzorov RTD



Vlastnosti:

- je určený pre 7 typov RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS)
- simulácia výstupného signálu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- meranie 2-, 3- alebo 4-vodičovou metódou

Typ zariadenia	: kalibrátor
Druh kalibrátora	: kalibrátor RTD
Displej	: LCD, podsvietený
Odolnosť voči	: pádu z výšky 1m
Rozsah merania odporu	: 0,01...400/1500/3200Ω
Jednotka merania	: °C, °F
Meranie a simulácia RTD	: rozlíšenie: 0,1 °C; maximálne napätie: 30 V, rozsah: -200...630 °C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, presnosť ±0,2 °C), rozsah: -200...800 °C (Pt10, Pt50, Pt100, presnosť ±0,33 °C)
Hmotnosť	: 472 g
Výbava	: izolované krokosvorky; mäkké puzdro; meracie káble
Rozmery	: 205 x 98 x 46 mm
Zdroj napájania	: 6 batérií 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia

Symbol Opis výrobku

AX-C850 Kalibrátor RTD; Rozsah merania R: 0,01 ÷ 400/1500/3200Ω

Elektronické záťaže Axiomet




AX-EL300W

Typ zariadenia	: elektronické záťaže
Displej	: LCD 4,3", podsvietený
Zdroj napájania	: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Pracovné režimy	: konštantný výkon, konštantný odpor, konštantné napätie, konštantný prúd
Ochrana	: nadprúdová, proti prepätíu, pred opačnou polarizáciou, proti prehriatiu
Rozhranie	: RS232
Pracovné napätie	: 0...150 V

Symbol	Maximálny výkon [W]	I _{prac.} [A]	Výbava	Hmotnosť [kg]	Rozmery [mm]
AX-EL300W	300	0,001...30	kábel RS232-USB; napájací kábel	6,7	215 x 89 x 412
AX-EL600W	600	0,001...60	napájací kábel	9	215 x 89 x 507

Číslicové osciloskopy DSO so zobrazovačom LCD 7"



AX-DS1052CFM



AX-DS1100CFM

Vlastnosti:

- funkcia digitálneho filtra
- funkcia Holdoff: 100ns...1,5s (**AX-DS1100CFM**)
- funkcia Pass/Fail
- funkcia priemerovania hodnôt s maximálne 256 priebehmi (**AX-DS1100CFM**)
- matematické funkcie sčítania, odčítania, násobenia, delenia a FFT
- meranie s použitím kurzorov (**AX-DS1100CFM**)
- činnosť v režime X-Y (**AX-DS1100CFM**)
- vstupný priebeh a FFT transformátora zobrazovaný na zeleno podfarbenej obrazovke
- zaznamenávanie priebehu (**AX-DS1100CFM**)
- zabudovaná rýchla Fourierova transformácia FFT s voľbou okienka: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
- zapamätanie až 20 nastavení
- pamäť pre 20 meraní (**AX-DS1100CFM**)
- automatické meranie viacerých parametrov

Typ osciloskopu	: číslicový
Počet kanálov	: 2
Väzba vstupu	: AC, DC, GND
Zdroje spúšťania	: CH1; CH2; externý signál; zdroj napájania
Režimy spúšťania	: automatické, normálne, jednorazové
Väzba spúšťania	: AC; DC; dolný priepust; horný priepust
Vertikálne rozlíšenie	: 8 bit
Max. vstupné napätie	: 400 V

Symbol	: AX-DS1052CFM
Displej	: LCD TFT 7" (800x480)
Vzorkovanie	: 500Msps (v reálnom čase)
Rozhranie	: LAN; USB
Pásmo	: ≤50MHz
Vstupná impedancia	: 1MΩ/18pF
Časová základňa	: 5n...50s/dielik
Čas nábehu	: 7ns
Dĺžka záznamu v pamäti	: 32kpts
Vstupná citlivosť	: 2mV/dielik...10V/dielik
Spúšťanie	: čas narastania, videesignálom, šírkou impulzu, vzostupná hrana, zostupná hrana
Zdroj napájania	: 100...240VAC, 50/60/400Hz
Vonkajšie rozmery (šír. x hĺb. x výš.)	: 323,1 x 135,6 x 157 mm
Hmotnosť	: 2,5 kg
Výbava	: napájací kábel; osciloskopická sonda (1 na kanál)

Symbol	: AX-DS1100CFM
Displej	: LCD 7" (480x234), farebný, regulácia kontrastu
Vzorkovanie	: 1Gsps (v reálnom čase), 50Gsps (v ekvivalentnom čase)
Rozhranie	: RS232; USB
Pásmo	: ≤100MHz
Vstupná impedancia	: 1MΩ/14pF
Časová základňa	: 2,5n...50s/dielik
Čas nábehu	: 3,5ns
Presnosť v horizontálnom smere	: ±0,01%
Dĺžka záznamu v pamäti	: 1Mpts/ch
Vstupná citlivosť	: 2mV/dielik...10V/dielik
Vývody	: USB A zásuvka
Spúšťanie	: videesignálom, šírkou impulzu, vzostupná hrana, zostupná hrana

Verzia vidlice	: EU
Zdroj napájania	: 100...240VAC, 45...440Hz
Vonkajšie rozmery (šír. x hĺb. x výš.)	: 399 x 110,5 x 148,5 mm
Hmotnosť	: 2,4 kg
Výbava	: 2 napäťové sondy s deličom 1:1/10:1; kábel USB; softvér

Generátory funkcií Axiomet



Vlastnosti:

- zabudovaný merač kmitočtu
- 32 vstavaných priebehov

Typ generator	: funkcií
Displej	: LCD
Počet kanálov	: 2
Vertikálne rozlíšenie	: 8 bit
Vzorkovanie	: 100Msps
Dĺžka záznamu v pamäti	: 1024pts
Modulácia	: ASK, FM, FSK, PSK
Rozkmitanie	: perióda: 100m...900s
Parametre výstupu	: impedancia: 50Ω
Verzia vidlice	: EU
Hmotnosť	: 3,5 kg
Rozmery	: 415 x 295 x 195 mm
Zdroj napájania	: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Výbava	: kábel BNC; merací vodič; napájací kábel
Voliteľné príslušenstvo	: softvér AX-DG100-SOF
Ochrana	: pred preťažením, proti prepätiu, protiskratové, pred opačnou polarizáciou

Rozsah kmitočtu priebehov:

- rozsah: 1 μHz...5 MHz (sinusový priebeh)
- rozsah: 1 μHz...5 MHz (obdĺžnikový priebeh)
- rozsah: 1 μHz...1 MHz (ostatné priebehy)

Symbol	Opis výrobku
AX-DG105	Oscilátor:funkcií;LCD;Kanály:2;1024pts;Vertik.rozliš:8bit

Funkčné generátory Axiomet



Vlastnosti:

- arbitrážny priebeh
- priebehy: sinusový, trojuholníkový, pilovitý, pulse, šum

Typ generator	: funkcií
Počet kanálov	: 2
Pásmo	: ≤10MHz
Vertikálne rozlíšenie	: 14 bit
Vzorkovanie	: 125Msps
Dĺžka záznamu v pamäti	: 16kpts/ch
Modulácia	: AM, ASK, FM, FSK, PM, PSK
Rozkmitanie	: perióda: 1m...500s
Parametre výstupu	: impedancia: 50Ω
Parametre obdĺžnikového priebehu	: trvanie nástupnej/zostupnej hrany: <12 ns
Výbava	: návod na obsluhu; kábel USB; softvér; napájací kábel
Rozhranie	: USB
Zdroj napájania	: 100...240VAC 50/60Hz
Verzia vidlice	: EU
Rozmery	: 105 x 281 x 229 mm
Hmotnosť	: 2,6 kg

Rozsah kmitočtu priebehov:

- rozsah: 1 μHz...10 MHz (sinusový priebeh)
- rozsah: 1 μHz...10 MHz (obdĺžnikový priebeh)
- rozsah: 1 μHz...300kHz (trojuholníkový priebeh)
- rozsah: 500μHz...5MHz (impulzný priebeh)
- rozsah: 1μHz...300kHz (pilovitý priebeh)

Symbol	Opis výrobku
AX-DG2010AF	Oscilátor:funkcií;Pásmo:≤10MHz;Kanály:2;16kpts/ch;Vidlica:EU

Funkčné generátory Axiomet série DG1000AF



Vlastnosti:

- arbitrážny priebeh
- zabudovaný merač kmitočtu
- 32 vstavaných priebehov

Typ generator	: funkcií
Displej	: LCD TFT 3,5"
Počet kanálov	: 2
Vertikálne rozlíšenie	: 8 bit
Výbava	: kábel BNC; kábel RS232; softvér; merací vodič; napájací kábel
Rozmery	: 415 x 295 x 195 mm
Vzorkovanie	: 100Msps

Ochrana	: pred preťažením, proti prepätiu, protiskratové, pred opačnou polarizáciou
---------	--

Dĺžka záznamu v pamäti : 1024pts

Modulácia	: ASK, FM, FSK, PSK
Rozkmitanie	: perióda: 100m...900s
Parametre výstupu	: impedancia: 50Ω
Zdroj napájania	: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Verzia vidlice	: EU
Hmotnosť	: 3,5 kg

Amplitúda : hodnota amplitúdy Vpp 0,2...2 V - skutočná hodnota presunutia je 10% nastavenej hodnoty,
hodnota amplitúdy Vpp <0,2 V - skutočná hodnota presunutia je 1% nastavenej hodnoty,
hodnota amplitúdy Vpp >2 V - skutočná hodnota presunutia je rovná nastavenej hodnote

Symbol	AX-DG1005AF	AX-DG1015AF
Rozsah kmitočtu priebehov		
- rozsah: 1 μHz...5 MHz (sinusový priebeh)	x	
- rozsah: 1 μHz...15 MHz (sinusový priebeh)		x
- rozsah: 1 μHz...5 MHz (obdĺžnikový priebeh)	x	x
- rozsah: 1 μHz...1 MHz (ostatné priebehy)	x	x
Rozhranie		
- RS232	x	x
Pásmo		
- ≤15MHz		x
- ≤5MHz	x	

Detektory napätia s baterkou



Vlastnosti:

- klipsňa
- baterka s bielou diódou LED
- lokalizácia prerušenia v káblach pod napätím
- optická (LED) a akustická signalizácia detegovaného napätia
- bezdotykový detektor napätia

Typ skúšačky	: bezdotykový detektor napätia
Rozsah detegovaného napätia	: 200...1000 V AC
Rozsah kmitočtu detegovaného napätia	: 50/60Hz
Zdroj napájania	: 2 batérie 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Zhodné s	: EN61010 1000V CAT III
Stupeň znečistenia	: 2
Pracovná teplota	: -10...50°C
Rozmery	: 176 x 26 mm
Hmotnosť	: 48 g

Symbol Opis výrobku

AX-T01 Bezdotykový detektor napätia;200÷1000VAC

Detektory magnetického poľa s baterkou



Vlastnosti:

- klipsňa
- baterka s bielou diódou LED
- optická (LED) signalizácia detegovaného magnetického poľa

Typ skúšačky	: bezdotykový detektor magnetického poľa
Rozsah detegovaného magnetického poľa	: 63/98/401/810
Zdroj napájania	: 2 batérie 1,5V LR03 (AAA), batérie nie sú súčasťou balenia
Stupeň znečistenia	: 2
Rozmery	: 160 x 20 mm
Hmotnosť	: 48 g

Symbol Opis výrobku

AX-T02 Skúšačka:bezdotykový detektor magnetického poľa

Detektory kovov a napätia s laserovou vodováhou



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- optická (LED) a akustická signalizácia detegovaného napätia
- zabudovaná klasická alebo laserová vodováha
- detegované kovy: armovacie železo, oceľ, drevené konštrukcie, káble pod napätím
- zosilnený kryt
- šesťmetrová čiara svetla lasera
- ergonomický kryt zaručujúci pohodlnú a precíznu prácu
- funkcia autokalibrácie pre režim detekcie kovu a dreva
- hlavička vodováhy otočná o 180° s laserovými ukazovadlami
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Detekcia:

- detekcia dreva, kovu a vodičov pod napätím do hĺbky 19 mm

Typ skúšačky	: bezdotykový detektor kovov a napätia
Zdroj napájania	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Displej	: LCD
Rozmery	: 180 x 67 x 38 mm
Hmotnosť	: 180 g

Symbol Opis výrobku

AX-903 Bezdotykový detektor kovov a napätia;LCD

Detektor kovov a káblov pod napätím s funkciou dialkomera AX-904 (5 v 1)



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- vstavaný dialkomer
- funkcia výpočtu objemu
- funkcia merania plošného obsahu
- laserový zameriavač
- spočítavanie meraných hodnôt
- detegované kovy: armovacie železo, oceľ, drevené konštrukcie, káble pod napätím
- detekcia vodičov pod napätím, kovov a dreva v betónových a sadrových stenách a stropoch
- detekcia vodičov pod napätím a kovov
- funkcia laserového značkovača
- vstavaná klasická vodováha

Typ skúšačky	: bezdotykový detektor kovov a napätia
Zdroj napájania	: batérie nie sú súčasťou balenia, 1 batéria 9V
Displej	: LCD, podsvietený
Rozmery	: 170 x 85 x 45 mm
Hmotnosť	: 230 g
Rozsah merania	: 0,6...16m
Pres. mer.	: 0,01m
Rozsah merania tepl.	: 0...40°C
Jednotka merania	: ft, m

Symbol Opis výrobku

AX-904 Bezdotykový detektor kovov a napätia;LCD,podsvietený;0÷40°C

Vyhľadávače káblov a rúrok



Vlastnosti:

- automatické vypínanie
- lokalizácia trás káblov v zemi
- lokalizácia trás kovového potrubia rozvodu vody a ústredného kúrenia
- lokalizácia ochrany v danom elektrickom okruhu
- súprava zložená z vysielača a prijímača
- detekcia prerušení a skratov v kábloch
- detekcia káblov v stenách

Detekcia:

- detekcia napätia do hĺbky 0,4 m
- detekcia káblov do hĺbky 0,5 m (2-pólové použitie)
- detekcia káblov do hĺbky 2 m (1-pólové použitie)

Typ skúšačky	: bezdotykový detektor napätia a vodičov
Displej	: LCD, bargraf
Detekčný rozsah nap.	: 12...400 V AC
Rozsah kmit. deteg. nap.	: 0...60Hz
Zdroj napájania	: 1 batéria 9V 6F22 (vysielač), 1 batéria 9V 6F22 (prijímač), batérie nie sú súčasťou balenia
Rozmery vysielača	: 130 x 69 x 32 mm
Rozmery prijímača	: 192 x 61 x 37 mm
Hmotnosť vysielača	: 130 g
Hmotnosť prijímača	: 180 g
Zhodné s	: EN61010 300V CAT III
Stupeň znečistenia	: 2
Pracovná teplota	: 0...40°C
Výstupný signál	: 125kHz
Výbava	: meracie hroty; krokodílky; meracie káble Heavy Duty; kufřík

Symbol	Opis výrobku
AX-T2090	Bezdotykový detektor napätia a vodičov;LCD,bargraf

Testery kabeláže LAN TESTER-MS6811



Vlastnosti:

- test mapy zapojenia: prerušenia, skraty, obrátené páry, prekrížené páry, roz párovanie
- testovanie priechodnosti a konfigurácia káblov
- testovanie káblov UTP, STP
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

Typ skúšačky	: kabeláže LAN
Zdroj napájania	: 1 batéria 6V 4LR44, batérie nie sú súčasťou balenia
Displej	: 10 LED
Detekcia	: tienených a netienených káblov
Dĺž. meraného kábla	: 0,4...200 m
Rozmery (SxGxV)	: 55 x 30 x 125 mm
Hmotnosť	: 125 g
Výbava	: mäkké puzdro

Symbol	Opis výrobku
TESTER-MS6811	Skúšačka:kabeláže LAN;Displej:10 LED;Výbava:mäkké puzdro

Identifikátor káblových párov TESTER-MS6812



Vlastnosti:

- identifikácia kábla vo zväzku vyslaním stáleho, jednorazového alebo modulovaného signálu
- identifikácia stavu aktívnej telefónnej linky
- nastavenie zosilnenia
- kontrola priechodnosti káblových párov a vodičov
- detekcia tónového signálu v kábloch alebo vodičoch (telefónne linky)

Typ skúšačky	: identifikátor káblových párov
Zdroj napájania	: 1 batéria 9V 6F22, batérie nie sú súčasťou balenia
Rozmery vysielača	: 145 x 35 x 25 mm
Rozmery prijímača	: 238 x 43 x 26 mm
Hmotnosť vysielača	: 114 g
Hmotnosť prijímača	: 106 g
Detekcia	: miesta poškodenia vodiča
Kmitočet signálu	: 1,5 kHz (vysielač) 100Hz...300 kHz (prijímač)

Symbol	Opis výrobku
TESTER-MS6812	Skúšačka:identifikátor káblových párov

Meracie koncovky 2 mm so zásuvkou 4 mm



Meracie príslušenstvo : merací hrot
 Materiál izolácie : polyamid
 I_{men} : 10 A
 Priemer hrotu : 2 mm
 Veľkosť zdievky : 4 mm
 Celková dĺžka : 103 mm
 Zhodné s : EN61010 1000V CAT II

Symbol	Farba
AX-CP-05-B	čierna
AX-CP-05-R	červený

Súprava izolovaných krokodílikov so zdievkou



Meracie príslušenstvo : krokosvorka
 Celková dĺžka : 55 mm
 Materiál izolácie : PVC
 Max. rozovretie čelustí : 8 mm

Symbol	I_{men} [A]	Farba	Vlastnosti	Veľkosť zdievky [mm]	Závit
AX-CR-02-SET	5	čierna a červená	-	4	-
AX-CR-01-SET	5	čierna a červená	so závitom	-	M4

Súprava meracích hrotov so zdievkou 4 mm



Meracie príslušenstvo : merací hrot
 I_{men} : 10 A
 Priemer hrotu : 2 mm
 Veľkosť zdievky : 4 mm
 Zhodné s : EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
 Celková dĺžka : 123 mm

Symbol	Farba
AX-CP-01-SET	čierna a červená

Pripichovacie meracie hroty AXIOMET



Meracie príslušenstvo : merací hrot s háčikom
 Sonda clip-on : prepichovací
 I_{men} : 10 A
 Materiál izolácie : polyamid
 Materiál kontaktu : mosadz/ocel
 Veľkosť zdievky : 4 mm
 Celková dĺžka : 136 mm
 Zhodné s : EN61010 1000V CAT III
 Priemer vodiča max. : 4 mm

Symbol	Farba
AX-CP-03-B	čierna
AX-CP-03-R	červený

Meracie kliešťové svorky so zdievkou 4 mm



Meracie príslušenstvo : merací hrot s háčikom
 Sonda clip-on : kliešťový
 I_{men} : 10 A
 Rozsah uchopenia : max. 4 mm
 Materiál izolácie : polyamid
 Materiál kontaktu : mosadz
 Veľkosť zdievky : 4 mm
 Celková dĺžka : 155 mm
 Zhodné s : EN61010 1000V CAT II

Symbol	Farba
AX-CP-07-B	čierna
AX-CP-07-R	červený

Meracie krokosvorky so zdievkou 4 mm



Meracie príslušenstvo : merací hrot s háčikom
 Sonda clip-on : krokodílikový
 I_{men} : 10 A
 Rozsah uchopenia : max. 13 mm
 Materiál izolácie : polyamid
 Materiál kontaktu : mosadz
 Veľkosť zdievky : 4 mm
 Celková dĺžka : 157,5 mm
 Zhodné s : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Farba
AX-CP-08-R	červený
AX-CP-08-B	čierna


Meracia sonda so sponou a 4 mm banánovou zásuvkou



Meracie príslušenstvo : merací hrot s háčikom
 Sonda clip-on : prepichovací
 I_{men} : 10 A
 Rozsah uchopenia : max. 6 mm
 Povrch kontaktu : poniklovaná
 Materiál izolácie : polyamid
 Materiál kontaktu : mosadz/ocel'
 Veľkosť zdierky : 4 mm
 Celková dĺžka : 159 mm
 Zhodné s : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Farba
AX-CP-04-B	čierna
AX-CP-04-R	červený


Silikónové meracie káble s uhlovými banánikmi



Meracie príslušenstvo : merací kábel
 Materiál izolácie vodiča : silikón
 Dĺžka kábla : 1 m
 I_{men} : 10 A
 Súprava obsahuje : 2x merací kábel
 Teleso : uhlový banánik 4 mm - merací hrot
 Prier. vod. : 0,75 mm²
 Zhodné s : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Farba
AX-TLS-001B	čierna a červená


Súprava meracích káblov s hrotmi 2 mm



Meracie príslušenstvo : merací kábel
 Materiál izolácie vodiča : PVC
 Dĺžka kábla : 1,2 m
 I_{men} : 10 A
 Súprava obsahuje : 2x merací kábel
 Teleso : uhlový banánik 4 mm - merací hrot 2 mm
 Zhodné s : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Farba
AX-TLP-001T	čierna a červená


Súprava meracích káblov s hrotmi 2 mm



Meracie príslušenstvo : merací kábel
 Materiál izolácie vodiča : silikón
 Dĺžka kábla : 1 m
 I_{men} : 10 A
 Zhodné s : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
 Teleso : uhlový banánik 4 mm - merací hrot 2 mm
 Súprava obsahuje : 2x kábel 1m banánik 4mm - merací hrot

Symbol	Farba
AX-TLS-007S	čierna a červená


Silikónové meracie káble s uhlovými banánikmi



Meracie príslušenstvo : merací kábel
 Materiál izolácie vodiča : silikón
 Dĺžka kábla : 1 m
 I_{men} : 10 A
 Súprava obsahuje : 2x kábel 1m banánik 4mm - merací hrot
 Teleso : uhlový banánik 4 mm - merací hrot 2 mm
 Zhodné s : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Symbol	Farba
AX-TLS-004A	čierna a červená


Silikónové meracie káble s uhlovými banánikmi



Meracie príslušenstvo : merací kábel
 Materiál izolácie vodiča : silikón
 Dĺžka kábla : 1 m
 I_{men} : 10 A
 Teleso : uhlový banánik 4 mm - merací hrot 4 mm
 Zhodné s : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
 Súprava obsahuje : 2x kábel 1m banánik 4mm - merací hrot

Symbol	Farba
AX-TLS-003A	čierna a červená

Súprava silikónových meracích káblov s priamymi banánikmi



Materiál izolácie vodiča : silikón

Meracie príslušenstvo : merací kábel

Dĺžka kábla : 1 m

I_{men} : 10 A

Súprava obsahuje : 2x merací kábel

Teleso : priamy banánik 4 mm - merací hrot

Prierez vodiča : 0,75 mm²

Zhodné s : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Farba
AX-TLS-002B	čierna a červená

Meracie vodiče s dvoma priamymi banánovými zástrčkami



Meracie príslušenstvo : merací kábel

Dĺžka kábla : 1 m

I_{men} : 19 A

Teleso : banánik 4 mm - banánik 4 mm


Zhodné s : EN61010 600V CAT II

Verzia : so zdierkou 4 mm v osi; s krytom

Prierez vodiča : 1 mm²

Symbol	Farba
AX-TL-4B1-B	čierna
AX-TL-4B1-R	červený
AX-TL-4B1-BL	modrý

Súpravy meracích káblov



Meracie príslušenstvo : merací kábel

Materiál izolácie vodiča : PVC

Dĺžka kábla : 1,2 m

I_{men} : 10 A

Súprava obsahuje : 2x merací kábel

Teleso : uhlový banánik 4 mm - merací hrot 4 mm

Zhodné s : EN61010 1000V CAT III

Vyhotovenie : s krytom zabraňujúcim skratom

Vlastnosti : špicatý hrot s možnosťou pripavenia do zdierky 4 mm

Symbol	Farba
AX-TLP-001	čierna a červená

Meracie káble s dvoma banánikmi



Meracie príslušenstvo : merací kábel

Materiál izolácie vodiča : PVC

Dĺžka kábla : 1,2 m

I_{men} : 10 A

Súprava obsahuje : 2x merací kábel

Teleso : banánik 4 mm - banánik 4 mm

Zhodné s : EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Symbol	Farba
AX-TLP-002	čierna a červená

Meracie káble Axiomet s vidlicami 4 mm



Meracie príslušenstvo : merací kábel

Materiál izolácie vodiča : silikón

Dĺžka kábla : 1 m

I_{men} : 10 A

Súprava obsahuje : 2x kábel 1m priamy banánik 4mm - uhlový banánik 4mm

Teleso : uhlový banánik 4 mm - priamy banánik 4 mm

Zhodné s : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Farba
AX-TLS-005A	čierna a červená

Súprava meracích káblov s priamymi zdierkami a banánikmi



Meracie príslušenstvo : merací kábel

Materiál izolácie vodiča : PVC

Dĺžka kábla : 1,2 m

I_{men} : 10 A

Súprava obsahuje : 2x merací kábel

Teleso : priamy banánik 4mm - priama zdierka 4mm

Zhodné s : EN61010 1000V CAT III

Vlastnosti : banániky s ochranou

Symbol	Farba
AX-TLP-003	čierna a červená

Meracie pinzety SMD s banánikmi



Meracie príslušenstvo : merací pinzeta
 Teleso : uhľový banánik 4mm - meracia pinzeta SMD
 Dĺžka kábla : 0,4 m
 Farba : čierna
 Verzia : s krytom

Symbol	Opis výrobku
AX-TLP-TW-01	Merací pinzeta;0,4m;čierna;Verzia:s krytom

Meracie vodiče s izolovaným konektorom BNC a dvoma úchopmi



Meracie príslušenstvo : merací kábel
 Dl. káb. : 1,2 m
 I_{men} : 3 A
 Teleso : 2x merací hrot s háčikom - vidlica BNC
 Zhodné s : EN61010 500V CAT I

Symbol	Farba
AX-TL-BNC-CH2	čierna a červená

Meracie vodiče s izolovanou zástrčkou BNC a dvoma zástrčkami 4 mm



Meracie príslušenstvo : merací kábel
 Dĺžka kábla : 1,2 m
 I_{men} : 3 A
 Teleso : 2x banánik 4 mm - vidlica BNC
 Zhodné s : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I
 Verzia : so zdierkou 4 mm v osi; s krytom

Symbol	Farba
AX-TL-BNC-4BP2	čierna a červená

Puzdrá pre multimetre Axiomet



AX-P1

AX-58P1

Meracie príslušenstvo : puzdro

Symbol	Použitie	Rozmery [mm]
AX-58P	AX-58X	210 x 120 x 45
AX-58P1	AX-58X	185 x 120 x 49
AX-P1	AX-18B, AX-19	230 x 130 x 49

Meracie vodiče zástrčka BNC - zástrčka BNC



Meracie príslušenstvo : merací kábel
 Dĺžka kábla : 1 m
 I_{men} : 3 A
 Farba : čierna
 Teleso : vidlica BNC - vidlica BNC
 Zhodné s : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I

Symbol	Opis výrobku
AX-TL-BNC-BNC	Merací kábel;1m;čierna;3A;Teleso:vidlica BNC-vidlica BNC

AXIO
IIIIIIII MET

AXIOMET.EU



AXIOMET.EU

DISTRIBÚTOR



Electronic Components

TME Slovakia, s.r.o.
Martina Rázusa 23A/8336
010 01 Žilina, Slovenská republika
+421 41 500 20 47
tme@tme.sk, tme.sk



NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

WWW.AXIOMET.EU