

AXIOMET

axiomet.eu



VER. 5

INSTRUMENTE CU SUFLET DIGITAL

Multimetre analogice și digitale AX-7030

Caracteristici:

- 8 funcții, 20 de intervale
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- funcție de tester de baterii
- carcasă antișoc

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: analogic și LCD 3,5 cifre (15 mm)
Tensiune continuă DC	: 0,2/2/20/200/600V $\pm 3\%$ / $\pm 0,5\%$ +2c
Tensiune alternativă AC	: 0,2/2/20/200/600V $\pm 4\%$ / $\pm 0,8\%$ +3c
Curent continuu DC	: 0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A
	: $\pm 3\%$ / $\pm 1\%$ +3c
Curent Alternativ AC	: 0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A
	: $\pm 4\%$ / $\pm 1,5\%$ +3c
Rezistență	: 200/2K/20K/200K/2M/20M Ω
	: $\pm 3\%$ / $\pm 0,8\%$ +3c
Testare baterii	: 1,5V (100 mA) / 9V (10 mA)
Testare diodă	: curentul de testare aprox. 1mA;
	tensiune de testare aprox 2,4V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 30 Ω
Dimensiuni	: 190 x 108 x 50 mm
Greutate	: 470 g (cu baterie)
Alimentare	: baterie 9V de tip 6F22
Siguranță	: EN61010, CAT II 600V

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare



Multimetre tip creion cu retroiluminare AX-201

Caracteristici:

- afișaj cu LCD 3,5 (1999), cu retroiluminare, înălțimea cifrelor 13 mm
- modificarea automată a intervalului
- indicator automat de polaritate
- indicator de depășire a intervalului de măsurare
- funcție HOLD (înghețarea rezultatelor de pe afișaj)
- funcție de iluminare a zonei de măsurare
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- ărilor logice ale sistemelor digitale (TTL)
- funcție de oprire automată
- indicator de stare pentru baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,5 cifre, înălțimea cifrelor 13 mm
Tensiune continuă DC	: 200 mV, 600V
Tensiune alternativă AC	: 2V, 600V
Rezistență	: 200 Ω , 20M Ω
Curent continuu DC	: 20mA, 200mA
Curent Alternativ AC	: 20mA, 200mA
Testarea diodelor	: curent de testare 0,5mA/tensiune de testare 1,5V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 50 Ω
Dimensiuni	: 230 x 57 x 30 mm
Greutate	: 182 g (cu baterie)
Alimentare	: baterie 9V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranță	: IEC-61010, CAT II 600V



Multimetre digitale de buzunar AX-100

Caracteristici:

- carcasă antișoc
- modificare manuală a intervalelor
- testare diodă și continuitate circuit cu avertizor
- afișaj LCD
- indicator consumare baterie

Caracteristici tehnice:

Tip afișaj utilizat	: LCD 3,5 cifre (1999)
Prelevare mostre	: 3x/s
Interval măsurare tens. AC	: 100m...200/600V
Interval măsurare tens. DC	: 100m...200m/2/20/200/600V
Interval măsur. curent DC	: 1 μ ...20u/200u/2m/20m/200m/10A
Interval măsurare rezistență	: 0,1 Ω ...200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /20M Ω
Testare diodă	: 1mA, 3V
Testare continuitate circuit	: semnal acustic pentru R < 70 Ω
Dimensiuni exterior are (la x ad x in)	: 85 x 30 x 145 mm
Greutate cu baterie	: 170 g
Sursă de alimentare	: 1 baterie 9V 6F22

Accesorii standard:

- cabluri de măsurare



Multimetre analogice de buzunar AX-7003

Caracteristici:

- 6 funcții, 14 intervale
- funcție de tester de baterii
- cabluri de măsurare ce nu pot fi demontate
- măsurare dB
- carcasă antișoc (toc)

Caracteristici tehnice:

Tensiune continuă DC/Acuratețe	: 10 / 50 / 250 / 500V $\pm 5\%$
Tensiune alternativă AC/Acuratețe	: 50 / 250 / 500V $\pm 5\%$
Curent continuu DC/Acuratețe	: 25 / 250 mA $\pm 5\%$
Rezistență / Acuratețe	: 10 k Ω / 1 M Ω $\pm 5\%$
Testarea bateriei	: 1,5V (125 mA) / 9V (25 mA)
Decibeli	: 4 - 56 (0 dB: 1 mW / 600 W)
Dimensiuni	: 120 x 90 x 30 mm
Greutate	: 160 g (cu baterie)
Alimentare	: 1 baterie 1,5V tip LR03
Siguranță	: IEC/EN 61010, CAT II 300V



AX-MS811 Multimetre digitale de buzunar 500V AC/DC

Caracteristici:

- afișaj LCD 3,75 cifre
- modificare automată a intervalelor de măsurare
- indicator automat de polaritate
- funcție de măsurare relativă REL
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- indicator de depășire a intervalului de măsurare
- indicator de stare pentru baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,75 cifre (4000)
Tensiune DC	: 0,1mV...400mV/4V/40V/400V/500V
Tensiunea AC	: 1mV...4V/40V/400V/500V
Rezistență	: 0,1 Ω ...400 Ω / 4k Ω /40k Ω /400k Ω / 4M Ω /40M Ω
Capacitate	: 0,001nF...4nF/40nF/400nF / 4 μ F/40 μ F/200 μ F
Frecvență	: 0,001Hz...5Hz/50Hz/500Hz / 5kHz/50kHz/500kHz
	: 10MHz
Coefficient de umplere	: 0,1...99%
Testarea diodelor	: curent de testare 1 mA
	tensiune de testare 1,5V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 30 Ω
Dimensiuni	: 108 x 56 x 11,5 mm
Alimentare	: baterie 3V tip CR2032 (nu este inclusă)
Siguranță	: EN61010 Cat. II 500V

Accesorii standard:

- husă moale cu bridă pentru curea



Multimetre digitale AX-MS8221A cu buzzer

Caracteristici:

- funcție HOLD (înghețarea rezultatelor de pe afișaj)
- indicator de stare pentru baterie
- soclu individual pentru testarea hFE a tranzistoarelor NPN și PNP
- măsurarea intensității curentului continuu și alternativ până la 10A
- testarea continuității circuitului, cu buzzer

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,5 cifre (1999) înălțimea cifrelor 15mm
Tensiune continuă	: 200mV/2V/20V/200/1000V
Tensiune alternativă	: 2V/20V/200V/750V(40Hz-1kHz)
Curent continuu	: 200 μ A/2mA/20m/200m/10A
Curent alternativ	: 2mA/20m/200m/10A(40Hz-1kHz)
Rezistență	: 200/2k/20k/200k/2M/20M Ω
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 50 Ω
Testarea diodelor	: curent de testare 1mA
	tensiune de testare 2,8V
Testarea hFE a tranzistoarelor	: 2,8V tensiune de testare
Siguranță	: IEC/EN61010-1 Cat. III II 1000V, Cat. III 600V:
Alimentare	: 3 baterii 1,5 V tip LR03
Dimensiuni	: 158x74x32 mm
Greutate	: 250 g (cu baterii)

Accesorii standard:

- cabluri de măsurare



Multimetre digitale AX-101B



Caracteristici:

- generator semnal dreptunghiular
- carcasă antișoc
- modificare manuală a intervalelor
- testare diodă și continuitate circuit cu avertizor
- indicator consumare baterie
- LCD display with backlight

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,5 cifre (1999)
Prelevare mostre	: 2-3x/s
Interval măsurare tens. AC	: 100m...200/500V
Acuratețe măs. tens. AC	: $\pm(1,2\% + 10 \text{ digiți})$
Interval măsurare tens. DC	: 100μ...200m/2/20/200/500V
Acuratețe măs. tens. DC	: $\pm(0,5\% + 2 \text{ cifre})$
Interval măs. curent DC	: 1μ...2m/20m/200m/10A
Acuratețe măs. curent DC	: $\pm(1\% + 2 \text{ cifre})$
Interval măsurare rezistență	: 0,1...200/2k/20k/200k/20M/200MΩ
Acuratețe măs. rezistență	: $\pm(0,8\% + 2 \text{ cifre})$
Testare continuitate circuit	: semnal acustic pentru R<70Ω
Temperatura de lucru	: 0...40°C
Greutate cu baterie	: 156 g
Dimensiuni exterioare (la x ad x în)	: 74 x 35 x 150 mm
Sursă de alimentare	: 1 baterie 9V 6F22
Dotări	: instrucțiuni de utilizare cabluri de măsurare

Multimetre digitale AX-582B, cu iluminare afișaj



Caracteristici:

- oprire automată
- afișaj LCD (28 mm) iluminat, mare
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- carcasă antișoc (holster)
- măsurare hFE tranzistori cu ajutorul adaptorului anexat
- modificare manuală a intervalelor
- testare diodă și continuitate circuit cu avertizor
- detectare cablu de fază (semnalizare acustică și optică)

Caracteristici tehnice:

Tip instrument de măsură	: multimetru digital
Tip afișaj utilizat	: LCD 3,5 cifre 28mm
Prelevare mostre	: 3x/s
Interval măsurare tens. DC	: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Interval măsurare tens. AC	: 1m...2/20/200/750V
Lățime bandă măsurare tensiune AC	: 40Hz...200Hz
Interval măs. curent DC	: 0,1μ...200μ/20μ/20m/200m/2/20A
Interval măs. curent AC	: 0,1m...200m/2/20A
Lățime bandă măsurare curent AC	: 40Hz...200Hz
Interval măsurare rezistență	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Interval măsurare capacitate	: 10p...20n/2μ/200μF
Testare diodă	: 1mA, 3V
Testare continuitate circuit	: semnal acustic pentru R<70Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x în)	: 97 x 35 x 189 mm
Greutate cu baterie	: 375 g
Sursă de alimentare	: 1 baterie 9V 6F22
Siguranță	: EN61010 600V CAT IV

Accesorii standard:

- adaptor pentru măsurarea capacității și hFE tranzistori
- cabluri de măsurare

Accesorii opționale:

- husă moale AX-58P

AX-105 Multimetre digitale automate, de buzunar



Caracteristici:

- afișaj LCD 3,75 (3999), înălțimea cifrelor 18,9 mm
- modificare manuală și automată a intervalelor de măsurare
- funcție de măsurare relativă REL
- funcție DATA HOLD (înghețarea rezultatelor de pe afișaj)
- măsurarea realizării procesului Duty Cycle
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- indicator de depășire a intervalului de măsurare
- funcție de oprire automată
- indicator de stare pentru baterie
- carcasă antișoc (toc)

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,75 (3999), înălțimea cifrelor 18,9 mm
Testare	: 3 x/s
Tensiune continuă DC	: 100μV...400mV/4V/40V/400V/600V
Tensiune alternativă AC	: 1mV...4V/40V/400V/600V
Curent continuu DC	: 0,1μA...400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
Curent Alternativ AC	: 0,1μA...400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
Rezistență	: 0,1Ω...400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitate	: 1pF...4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF
Frecvență	: 0,001Hz...1Hz/10Hz/100Hz : 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz
Temperatură	: -20°C - 1000°C
Testarea diodelor	: curent de testare 5 mA tensiune de testare 1,5 V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R<70 Ω
Dimensiuni	: 145 x 74 x 36 mm
Greutate	: 190 g (cu baterii)
Alimentare	: 2 baterii 1,5 V tip LR03 (nu sunt incluse)

Accesorii standard:

- cabluri de măsurare cu capete de măsurare
- sondă de temperatură de tip K având la un capăt terminație sferică și la celălalt, mufe tip banană, de 4mm

Multimetre digitale AX-588B cu măsurare inductanță



Caracteristici tehnice:

Tip instrument de măsură	: multimetru digital
Tip afișaj utilizat	: LCD 3,5 cifre 28mm
Interval măsurare tens. DC	: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Interval măsurare tens. AC	: 0,1m...200m/2/20/200/750V
Lățime bandă măsurare tensiune AC	: 40Hz...400Hz (până la 200V), : 40Hz...100Hz (până la 750V)
Interval măs. curent DC	: 1μ...2m/20m/200m/20A
Interval măs. curent AC	: 1μ...2m/20m/200m/20A
Lățime bandă măsurare curent AC	: 40Hz...200Hz
Interval măsurare rezistență	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Interval măsurare capacitate	: 10p...20n/200n/2μ/20μ/200μF
Interval măsurare frecvență	: 1Hz...2k/20k/200k/2M/10MHz
Interval măsurare temperatură	: -40...1000°C
Interval măsurare inductanță	: 1μ...2m/20m/200m/2H/20H
Testare diodă	: 1mA, 3V
Testare continuitate circuit	: semnal acustic pentru R<70Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x în)	: 97 x 35 x 189 mm
Greutate cu baterie	: 400 g
Sursă de alimentare	: 1 baterie 9V 6F22
Siguranță:	: EN61010 600V CAT IV

Accesorii standard:

- adaptor pentru măsurarea capacității și hFE tranzistori
- cabluri de măsurare
- sondă de tip picătură, K, cu capete tip banană 4mm TP-09

Accesorii opționale:

- husă moale AX-58P

Multimetre digitale AX-572 cu lumină de fundal pentru ecran



Caracteristici:

- LCD 3,5 digit (1999) 40mm high
- oprire automată
- carcasă antișoc (holster)
- măsurare hFE tranzistori cu ajutorul adaptorului anexat
- modificare manuală a intervalelor
- testare diodă și continuitate circuit cu avertizor
- universal
- indicator consumare baterie
- overrange indicator "1" or "-1"

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD (1999)
Prelevare mostre	: 3x/s
Interval măsurare tens. DC	: 100μ...200m/2/20/200/1000V
Acuratețe măs. tens. DC	: $\pm(0,5\% + 3 \text{ cifre})$
Interval măsurare tens. AC	: 1m...2/20/200/750V
Acuratețe măs. tens. AC	: $\pm(2\% + 5 \text{ cifre})$
Interval măs. curent DC	: 0,01μ...20μ/2m/200m/20A
Acuratețe măs. curent DC	: $\pm(0,8\% + 10 \text{ cifre})$
Interval măs. curent AC	: 1μ...2m/200m/20A
Acuratețe măs. curent AC	: $\pm(0,8\% + 5 \text{ cifre})$
Interval măsurare rezistență	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Acuratețe măs. rezistență	: $\pm(0,8\% + 3 \text{ cifre})$
Interval măsurare capacitate	: 10p...20n/2μ/200μF
Acuratețe măsurare capacitate	: $\pm(2,5\% + 20 \text{ cifre})$
Testare diodă	: 1mA, 3V
Testare continuitate circuit	: semnal acustic pentru R<70Ω
Test hFE tranzistori	: 3 V
Conform cu norma	: EN61010 600V CAT III
Dimensiuni exterioare (la x ad x în)	: 93 x 55 x 175 mm
Masă	: 400 g
Sursă de alimentare	: 1 baterie 9V 6F22

Caracteristici:

- oprire automată
- afișaj LCD (28 mm) iluminat, mare
- funcție PEAK HOLD (memorare impulsuri)
- carcasă antișoc (holster)
- măsurare frecvență, capacitate și temperatură
- măsurare hFE tranzistori cu ajutorul adaptorului anexat
- modificare manuală a intervalelor
- interval de măsurare a rezistenței mare 2000MΩ
- testare diodă și continuitate circuit cu avertizor

Multimetre digitale AX-MS8250 cu detector de tensiune încorporat

Caracteristici:

- afișaj LCD cu retroiluminare, cu înălțimea cifrelor 18 mm
- indicator de stare pentru baterie
- modificare manuală și automată a intervalelor de măsurare
- funcție HOLD (înghețarea rezultatelor de pe afișaj)
- funcție de măsurare relativă REL
- testarea diodelor și continuității circuitului
- măsurarea frecvenței, capacității și temperaturii
- oprire automată după 15 minute

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,75 cifre (3999), înălț. cifre 18 mm
Tensiune DC	: 0,1mV...400mV/4V/40V/400V/1000V
Tensiunea AC	: 1mV...4V/40V/400V/750V
Lățime de bandă	: 40 Hz - 400 Hz
Curent DC	: 1μA...4000μA/400mA/10A
Curent AC	: 1μA...4000μA/400mA/10A
Lățime de bandă	: 40 Hz - 400 Hz
Rezistență	: 0,1Ω...40MΩ
Capacitate	: 1pF...200μF
Frecvență	: 0,001Hz...9,999Hz/>200kHz
Temperatură	: -20°C - +1000°C
Detector de tensiune fără contact	: > 50V
- frecvență	: 50 Hz
- distanță	: < 150 mm
Tester de diode	: curent de 1 mA DC tensiune în direcție de baraj 1,5 V DC
Testarea continuității circuitului	: semnal acustic pentru R < 40Ω
Dimensiuni	: 156x82x29mm
Greutate	: 220 g (cu baterii)
Alimentare	: 3 baterii 1,5 V tip R03
Siguranță	: 600V:Cat.III și 1000V, Cat.II 600V

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare cu terminații de măsurare

Multimetre digitale multifuncționale AX-190A

Caracteristici tehnice:

Tip instrument de măsură:	: multimetru digital
Afișaj:	: LCD (4000)
Prelevare mostre:	: 3x/s
Interval măsurare tens. DC:	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Interval măsurare tens. AC:	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Interval măsur. curent DC:	: 0,1μ...400μ/4000μ/400m/10A
Interval măsur. curent AC:	: 0,1μ...400μ/4000μ/400m/10A
Interval măsurare rezistență:	: 0,1...400k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare capacități:	: 10p...50n/500n/5μ/50μ/100μF
Interval măsurare frecvență:	: 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Interval măsurare temperatură:	: -20...1300°C
Interval măsurare umiditate:	: 33...99% RH
Măsurare intensitate lumină:	: 0,001...40 klux
Interval măsurare intensitate acustică	: 35...100 dB
Coefficient umplere:	: 0,1...99,9%
Testare diodă:	: 1,4mA, 2,8V
Testare continuitate circuit:	: semnal acustic pentru R<50Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x in):	: 78 x 48 x 170 mm
Greutate cu baterie:	: 335 g
Sursă de alimentare:	: 1 baterie 9V 6F22
Siguranță	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Multimetre digitale AX-585B, 4,5 cifre cu iluminare afișaj

Caracteristici:

- oprire automată
- afișaj LCD (32 mm) cu iluminare, mare
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- carcasă antișoc (holster)
- măsurare frecvență, capacitate și temperatură
- modificare manuală a intervalelor
- test continuitate circuit (semnalizare acustică și optică)
- test diodă

Caracteristici tehnice:

Tip instrument de măsură	: multimetru digital
Tip afișaj utilizat	: LCD 4,5 cifre (19999) 32mm
Prelevare mostre	: 3x/s
Interval măsurare tens. DC	: 10μ...200m/2/20/200/1000V
Interval măsurare tens. AC	: 100μ...2/20/200/750V
Lățime bandă măsurare tensiune AC:	: 40Hz...400Hz
Interval măsur. curent DC	: 0,01μ...200μ/2m/20m/200m/20A
Interval măsur. curent AC	: 1μ...20m/200m/20A
Lățime bandă măsurare curent AC	: 40Hz...200Hz
Interval măsurare rezistență	: 0,01...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Interval măsurare capacități	: 1p...20n/2μ/200μF
Interval măsurare frecvență	: 1Hz...20k/200kHz
Interval măsurare temperatură	: -10...1000°C
Rezoluție măsurare temperatură	: 0,1°C
Testare diodă	: 1mA, 3V
Testare continuitate circuit	: semnal acustic pentru R<70Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x in)	: 97 x 35 x 189 mm
Greutate cu baterie	: 400 g
Sursă de alimentare	: 1 baterie 9V 6F22
Siguranță	: EN61010 600V CAT IV

Accesorii standard:

- cabluri de măsurare
- sondă de tip picătură, K, cu capete tip banană 4mm TP-09

Optional equipment:

- husă moale AX-58P

AX-594 Multimetre automate cu grafic și USB

Caracteristici:

- afișaj LCD 3,75 cifre cu o scară de 3999, cu grafic cu bare, înălț. cifre 33 mm
- modificarea automată a intervalelor
- interfață USB
- funcție HOLD (înghețarea rezultatelor de pe afișaj)
- funcție Min./Max.
- funcție de măsurare relativă REL
- indicator de depășire a intervalului de măsurare
- indicator de stare pentru baterie
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- carcasă antișoc (toc)
- funcție de oprire automată după 30 de minute

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,75 cifre cu o scară de 3999, înălț. cifre 33mm
Testare	: 3x/s
Tensiune continuă DC	: 0,1mV... 1000V
Tensiune alternativă AC	: 0,1mV... 750V
Curent continuu DC	: 1μA... 10A
Curent Alternativ AC	: 1μA... 10A
Rezistență	: 0,1Ω... 40MΩ
Capacitate	: 10pF... 200μF
Frecvență	: 0,01Hz... 30MHz
Temperatură	: -20°C - 1000°C
Testarea diodelor	: curent de testare 1mA / tensiune de testare 3,0V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 70 Ω
Dimensiuni	: 192 x 95 x 48 mm
Greutate	: 390 g (cu baterii)
Alimentare	: 2 baterii 1,5 V tip LR03
Siguranță	: 600V: Cat.IV și 1000V, Cat.III 600V

Accesorii standard:

- cabluri de măsurare
- sondă pentru măsurarea temperaturii
- cablu optic cu USB pentru conectarea la PC
- software

AX-150 Multimetre digital Axiomet True RMS 3,5 cifre

Caracteristici:

- LCD display 3 3/4 digits (3999)
- modificare automată și manuală a intervalelor
- oprire automată
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- funcție MIN/MAX/REL
- testare diodă și continuitate circuit cu avertizor
- indicator consumare baterie
- overrange indicator "OL"

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD (3999) 3 3/4 digits
Prelevare mostre	: 3x/s
Interval măsurare tens. AC	: 1m...4/40/400/750V
Interval măsurare tens. DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Interval măsur. curent AC	: 0,1μ...400μ/4000μ/40m/400m/10A
Interval măsur. curent DC	: 400μ/4000μ/40m/400m/10A
Interval măsurare rezistență	: 0,1...400k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare capacități	: 10p...10n/100n/1000n/10μ/100μ/1000μF
Interval măsurare temperatură	: -20...1000°C
Testare diodă	: 0,5mA, 1,5V
Testare continuitate circuit	: semnal acustic pentru R<40Ω
Conform cu norma	: EN61010 600V CAT IV
Masă	: 420 g
Dimensiuni	: 180 x 91 x 45 mm
Sursă de alimentare	: 2 baterii 1,5V LR6 (AA)

Accesorii standard:

- clipsuri crocodil (roșu, negru)
- cabluri de măsurare
- sondă de temperatură tip K

AX-155 Multimetru digital cu True RMS

Caracteristici:

- afișaj LCD cifre cu o scară de 3999, cu grafic cu bare, cu retroiluminare, înălț. cifre 21 mm
- modificare manuală și automată a intervalelor de măsurare
- funcție DATA HOLD
- funcție Min./Max. funcție PEAK HOLD
- indicator de depășire a intervalului de măsurare
- indicator de stare pentru baterie
- testarea diodelor și a continuității circuitului cu buzzer; funcție de oprire automată după 30 de minute
- carcasă antișoc (toc) cu husă

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,5 cifre, înălțimea cifrelor 21 mm
Testare	: 2x/s
Tensiune continuă DC	: 0,1mV...400mV/4V/40V/400V/1000V
Tensiune alternativă AC	: 0,1mV...400mV/4V/40V/400V/1000V
Curent continuu DC	: 0,1μA...400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
Curent Alternativ AC	: 0,1μA...400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
Rezistență	: 0,1Ω...400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitate	: 1pF...4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF
Frecvență	: 4mF/40mF
Temperatură	: 1Hz...4kHz/40kHz/400kHz/10MHz
Testarea diodelor	: -20°C - 760°C
	: curent de testare 1 mA
	: tensiune de testare 3 V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 70 Ω
Dimensiuni	: 182 x 82 x 55 mm
Greutate	: 375 g (cu baterie)
Alimentare	: baterie 9 V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranță	: 600V/Cat.IV și 1000V, Cat.III 600V

Accesorii standard:

- cabluri de măsurare cu capete de măsurare

Multimetru AX-18B cu interfață USB

Caracteristici:

- modificare manuală/automat a intervalului
- funcție DATA HOLD
- funcție de măsurare relativă
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- măsurarea realizării procesului Duty Cycle
- funcție de oprire automată după 30 de minute de neutilizare
- indicator de stare pentru baterie
- protecție electronică a multimetrului

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,5/6 înălțimea cifrelor 14mm
Tensiune continuă DC	: 0,1mV/1000V
Tensiune alternativă AC	: 0,1mV/700V(40Hz-500Hz)
Curent continuu DC	: 0,1μA...10A
Curent Alternativ AC	: 0,1μA...10A (40Hz/200Hz)
Rezistență	: 0,1Ω...60MΩ
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 50Ω
Testarea diodelor	: curent de măsurare 1mA
	: tensiune de testare: 1,5V DC
Capacitate	: 0,01nF/300f
Frecvență	: 0,01Hz/1MHz
Temperatură	: -55°C...1000°C
Duty Cycle (realizare proces)	: 0,1% + 99,9%
Dimensiuni	: 180 x 85 x 40 mm
Greutate	: aprox. 310 g (cu baterie)
Alimentare	: baterie 9V de tip 6F22
Siguranță	: 1000V Cat. II și 600V Cat. III

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare
- set de cabluri de măsurare pentru măsurarea capacității
- sondă de temperatură cu terminație sferică, terminată cu mufe tip banană de 4mm
- software PC-Link pe CD

Optional equipment:

- husă moale

Multimetru automate AX-174 True RMS cu funcție Auto-Scan

Caracteristici:

- afișaj LCD cu retroiluminare
- măsurarea valorii reale efective True RMS
- modificare manuală și automată a intervalelor de măsurare
- funcție de detectare a elementului testat – Auto-Scan
- detector de tensiune fără fir
- funcție HOLD
- funcție Min./Max.
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- funcție de oprire automată
- indicator de stare pentru baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3 5/6 cifre cu o scară de 6000
Testare	: 3x/sec
Tensiune continuă DC	: 100μV...600mV/6V/60V/600V/1000V
Tensiune alternativă AC	: 100μV...600mV/6V/60V/600V/1000V
Curent continuu DC	: 0,1mA...600mA / 6mA/60mA/600mA / 10A
Curent Alternativ AC	: 0,1mA...600mA / 6mA/60mA/600mA / 10A
Rezistență	: 0,1Ω...600Ω / 6kΩ/60kΩ/600kΩ / 6MΩ/60MΩ
Capacitate	: 1pF...6nF/60nF/600nF / 6mF/60mF/600mF
Frecvență	: 0,001Hz...6kHz/10kHz
Testarea diodelor	: curent de testare 1 mA / tensiune de testare 2,8 V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 30Ω
Dimensiuni	: 190 x 90 x 40 mm
Greutate	: 500 g (cu baterie)
Alimentare	: baterie 9 V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranță	: EN61010:Cat.III 1000V, Cat.IV 600V

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare

Multimetru automate AX-176 True RMS cu interfață USB

Caracteristici:

- afișaj LCD cu retroiluminare
- măsurarea valorii reale efective True RMS
- modificare manuală și automată a intervalelor de măsurare
- funcție HOLD
- funcție Min./Max./Rel.
- funcție PEAK HOLD Min./Max.
- interfață USB
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- funcție de oprire automată
- indicator de stare pentru baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD cu scară de 6600
Testare	: 3x/sec
Tensiune continuă DC	: 100μV...660mV/6,6V/66V/660V/1000V
Tensiune alternativă AC	: 100μV...660mV/6,6V/66V/660V/1000V
Curent continuu DC	: 0,1mA...660mA/6600mA / 66mA/600mA/10A
Curent Alternativ AC	: 0,1mA...660mA/6600mA / 66mA/600mA/10A
Rezistență	: 0,1Ω...660Ω / 6,6kΩ/66kΩ/660kΩ
Capacitate	: 6,6MΩ/66MΩ
Frecvență	: 1pF...6,6nF/66nF/660nF / 6,6mF/66mF
	: 0,01Hz...66Hz/660Hz
	: 6,6kHz/66kHz/660kHz / 6,6MHz/66MHz
	: -55...1000°C
Temperatură	: 1...99%
Coefficient de umplere	: curent de testare 1 mA
Testarea diodelor	: tensiune de testare 2,8 V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 30Ω
Dimensiuni	: 190 x 90 x 40 mm
Greutate	: 500 g (cu baterie)
Alimentare	: baterie 9 V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranță	: EN61010:Cat.III 1000V, Cat.IV 600V

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare
- software
- cablu USB
- sondă de temperatură de tip K cu terminație sferică
- adaptor pentru mufă tip banană dublă, soclu tip K

Multimetru digitale AX-178 profesionale cu true RMS și interfață IrDa

Caracteristici:

- afișaj LCD cu scară de 50 000
- indicator de stare pentru baterie
- modificare automată a intervalelor
- funcție HOLD
- funcție Min./Max., măsurare relativă
- testarea diodelor și continuității circuitului
- rezoluția măsurării rezistenței 0,01 Ω
- rezoluția măsurării tensiunii 1 μV
- măsurarea tensiunii curentului continuu până la 1000V
- măsurarea valorii true RMS pentru AC/DC
- măsurarea frecvenței traseelor liniare și dreptunghiulare
- măsurarea capacității până la mF
- măsurarea amplificării (atenuării)
- măsurarea coeficientului de umplere
- semnalizare sonoră în cazul conectării incorecte a cablurilor
- oprire automată
- interfața IrDa

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD cu scară de 50 000, grafic cu 51 de segmente
Tensiune AC/DC + AC	: 0,001mV...1000V
Lățime de bandă	: 40 Hz - 20 kHz
Tensiune DC	: 0,001mV...1000V
Tensiune AC/DC + AC	: 0,01μA...10A
Lățime de bandă	: 40 Hz - 20 kHz
Curent DC	: 0,01μA...10A
Rezistență	: 0,01Ω...50MΩ
Capacitate	: 0,01nF...5000μF
Frecvență	: 5Hz - 200kHz traseu liniar
Sensibilitate	: 100 mV
Frecvență	: 5 Hz - 2 MHz traseu dreptunghiular
Sensibilitate	: Vp 2 - 5 V
Coefficient de umplere	: 0,01%...5% - 95%
Frecvență traseului	: 5 Hz - 500 kHz
Tester de diode	: 0,1 mV...2,5V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 50Ω
Dimensiuni	: 200 x 100 x 40 mm
Greutate	: 560 g (cu baterii)
Alimentare	: 6 baterii 1,5 V R03
Siguranță	: 1000V Cat. III

Accesorii standard:

- husă moale
- set de cabluri de măsurare cu terminații crocodil izolate
- set de cabluri de măsurare cu terminații de măsurare
- cablu optic cu USB, ce face posibilă conectarea multimetrului la un calculator PC
- software ce poate fi instalat pe un sistem de operare Windows 98/2000/NT/XP

AX-T520 Multimetru digital cu tester de rețea LAN

Caracteristici:

- afișaj LCD mare, cu retroiluminare
- funcție de testare a rețelei LAN (conector RJ45) și a liniilor telefonice (conector RJ11)
- modificare manuală a intervalelor
- funcție DATA HOLD (înghețarea rezultatelor de pe afișaj)
- testarea continuității circuitului, cu buzzer
- tester de baterii 1,5V, 6V, 9V
- indicator de stare pentru baterie



Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,5 cifre (3999)
	: înălțimea cifrelor 15mm
Tensiune continuă DC	: 200mV/2V/20V/200V/1000V
Tensiune alternativă AC	: 200mV/2V/20V/200V/750V
Curent continuu DC	: 0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A
Curent Alternativ AC	: 0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A
Rezistență	: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ
	: 2MΩ/20MΩ/200MΩ
Testarea continuității circuitului	: semnal acustic pentru R< 70Ω
Dimensiuni	: 185 x 85 x 44 mm
Greutate	: 360 g (cu baterie)
Alimentare	: baterie 9V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranță	: EN61010:Cat.II 600V, Cat.III 300V

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare
- clește pentru testarea rețelei LAN

Multimetru - pensete de măsurare SMD AX-503



Caracteristici:

- măsurarea rezistenței și capacității
- testarea diodelor
- funcție de măsurare relativă REL
- funcție de oprire automată
- indicator de stare pentru baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,75 cifre (6000)
Rezistență	: 0,1Ω...40MΩ
Capacitate	: 1pF...200MF
Dimensiuni	: 20 x 35 x 181 mm
Greutate	: 65 g (cu baterie)
Alimentare	: 2 baterii 1,5V tip LR44

AX-8450 Multimetru de masă, de precizie, 4,5 cifre True RMS

Caracteristici:

- modificarea automată a intervalelor
- acuratețe înaltă
- funcție DATA HOLD
- funcție Min./Max./Rel.
- măsurare dBm și dB
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- măsurare relativă
- declanșare manuală, automată sau externă
- interfață de comandă la distanță RS-232C
- interfață USB
- limbaj de programare SCPI

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD dublu 4,5 cifre
Testare	: 25x/sec.
Tensiune continuă DC	: 10μV...200mV/2V/20V/200V/1000V
Tensiune alternativă AC	: 10μV...200mV/2V/20V/200V/750V
Curent continuu DC	: 0,1mA...2mA/20mA/200mA/2A/20A
Curent Alternativ AC	: 0,1mA...2mA/20mA/200mA/2A/20A
Rezistență	: 0,01Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Frecvență	: 0,0001Hz...10Hz/100Hz/100kHz/1MHz



Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare
- cablu de alimentare

Testarea diodelor	: curent de testare 0,5 mA
	: tensiune de testare 2 V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R< 10Ω
Dimensiuni	: 225 x 100 x 355 mm
Greutate	: 2,2 kg
Alimentare	: 110/220V ±10%

Multimetru cu funcție de calibrator AX-C709

Caracteristici:

- afișaj LCD cu iluminare
- modificare automată și manuală
- oprire automată
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- testare diodă și continuitate circuit
- funcționează cu 8 tipuri de termocuplu
- posibilitate măsurare în grade Celsius
- ieșire undă dreptunghiulară
- indicator consumare baterie
- RTD and resistance simulation
- DC voltage output



Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD (3999)
Interval măsurare tens. AC	: 0,01m...400m/4/40/400V
Interval măsurare tens. DC	: 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Interval măsur. curent AC	: 0,01m...40m/400mA
Interval măsur. curent DC	: 0,01m...40m/400mA
Interval măsurare rezistență	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare frecvență	: 0,01...50/500/5k/50k/100kHz
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip E	: -200...500°C
Interval măsurare temperatură cu termocuplu de tip J	: -200...700°C
Interval măsurare temperatură termocuplu tip K	: -200...1370°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip N	: -200...1300°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip R	: -40...1760°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip T	: -200...400°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip S	: -20...1760°C
Dispozitiv presetare tensiune	: -0,5...5,5V
Dispozitiv presetare curent	: 4μ...20mA
Testare diodă	: 0,2mA, 1V
Testare continuitate circuit	: semnal acustic pentru R<50Ω
Conform cu norma	: EN61010 600V CAT II
Masă	: 500 g
Dimensiuni	: 205 x 95 x 42 mm
Sursă de alimentare	: 4 baterii 1,5V LR03 (AAA)

Multimetru cu funcție de calibrator AX-C708

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD (3999)
Interval măsurare tens. AC	: 0,01m...400m/4/40/400V
Interval măsurare tens. DC	: 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Interval măsur. curent AC	: 0,01m...40m/400mA
Interval măsur. curent DC	: 0,01m...40m/400mA
Interval măsurare rezistență	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare frecvență	: 50/500/5k/50k/100kHz
Testare diodă	: 0,2mA, 1V
Testare continuitate circuit	: semnal acustic pentru R<50Ω
Dispozitiv presetare tensiune	: -0,5...5,5V / -50m...550mV
Dispozitiv presetare curent	: -22m...22mA
Masă	: 500 g
Dimensiuni	: 205 x 95 x 42 mm
Sursă de alimentare	: 4 baterii 1,5V LR6 (AA)
Conform cu norma	: EN61010 600V CAT II

Caracteristici:

- afișaj LCD cu iluminare
- modificare automată și manuală a intervalelor
- oprire automată
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- testare diodă și continuitate circuit cu avertizor
- indicator consumare baterie
- alimentare buclă 5-28V



Pensete R/C pentru SMD cu funcție Auto-Scan AX-507B



Caracteristici:

- modificare manuală și automată a intervalelor de măsurare
- funcție de detectare a elementului testat – Auto-Scan
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- indicator de depășire a intervalului de măsurare
- funcție de oprire automată
- indicator de stare pentru baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,75 cifre (6000)
Testare	: înălțimea cifrelor 13mm
Rezistență	: 3 x/s : 0,1Ω...300Ω/600Ω : 3kΩ/6k/30kΩ/60kΩ/300kΩ/600kΩ : 3MΩ/6MΩ/30MΩ/60MΩ
Capacitate	: 1pF...3nF/6nF/30nF/60nF/300nF/600nF : 3MF/6MF/30MF/60MF/300MF/600MF : 3mF/6mF/30mF/60mF
Testarea diodelor	: curent de testare 1 mA : tensiune de testare 2 V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 30Ω
Dimensiuni	: 35 x 20 x 181 mm
Greutate	: 65 g (cu baterie)
Alimentare	: 2 baterii 1,5 V tip LR44 (nu sunt incluse)

Accesorii standard:

- husă moale cu bridă pentru curea

AX-200 Clești ampermetrici 200A AC



Caracteristici:

- modificare automată intervale
- oprire automată
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- test diodă
- indicator depășire interval
- protecție la supratensiuni
- test continuitate circuit
- indicator consumare baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD (1999) 3,5 digit
Interval măsur. curent AC	: 2/20/200A
Interval măsurare tens. AC	: 2/20/200/600V
Interval măsurare tens. DC	: 200m/2/20/200/600V
Interval măsurare rezistență	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Diametru max. ablu măsurat	: 21 mm
Conform cu norma	: EN61010 600V CAT III
Greutate cu baterie	: 135 g
Dimensiuni	: 130 x 52 x 24 mm
Sursă de alimentare	: 3 baterii 1,5V LR03 (AAA)

Accesorii standard:

- instrucțiuni de utilizare
- husă
- cabluri de măsurare

AX-LCR41A Punți de precizie RLC



Caracteristici:

- afișaj dublu LCD 5 cifre
- funcție RANGE care permite modificarea manuală a intervalelor
- modificarea automată a intervalelor, cu posibilitatea blocării acestora
- echivalent paralel și serial pentru circuit
- funcție HOLD
- corectare pe mai multe frecvențe a stării nominale și a stării de scurtcircuitare
- indicator de depășire a intervalului de măsurare
- buzzer
- indicator de stare pentru baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD dublu 5 cifre
Testare	: 3 x/s
Rezistență	: 0.0001Ω - 9.999MΩ
Impedanță	: 0.0001Ω - 9.999MΩ
Capacitate	: 0.1 pF - 9999mF
Inductanță	: 0.1 mH - 9999H
Măsurarea calității și a disipării	: 0.0001 - 9999
Frecvența de măsurare	: 100Hz, 120Hz, 1kHz
Dimensiuni	: 200 x 95 x 40 mm
Greutate	: 400 g
Alimentare	: baterie 1,5 V tip LR03 (nu este inclusă)

Accesorii standard:

- alimentator 12V DC
- clipsuri Kelvin cu 4 cabluri

Clești ampermetrici AX-202 400A AC cu măsurarea temperaturii



Caracteristici:

- diametrul maxim al cablului măsurat 30 mm
- rezoluție: 0.001A
- detector de tensiune fără contact
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- funcție DATA HOLD
- funcție MAX
- indicator de stare pentru baterie
- indicator de depășire a intervalului de măsurare
- funcție de oprire automată
- funcție de retroiluminare a afișajului
- măsurarea temperaturii (°C sau °F)

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD cu scară de 1999
Curent Alternativ AC	: 0,001A...400A
Tensiune AC/DC	: 0,1mV...600V
Rezistență	: 0,1Ω...20MΩ
Capacitate	: 0,01nF...100uF
Frecvență	: 10MHz
Temperatură	: -20°C...760°C
Testarea diodelor	: curent de testare 0,3 mA : tensiune de testare 1,5 V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 150 Ω
Dimensiuni	: 197 x 70 x 40 mm
Greutate	: 183 g (cu baterie)
Alimentare	: baterie 9V de tip 6F22
Siguranță	: EN-61010-1, CAT III 600V

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare
- husă moale
- sondă de temperatură de tip K

Clești ampermetrici AX-203 400A AC/DC cu măsurarea temperaturii



Caracteristici:

- diametrul maxim al cablului măsurat 30mm
- rezoluție 0,01A
- detector de tensiune fără contact
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- indicator de stare pentru baterie, indicator de depășire a intervalului de măsurare
- funcție DATA HOLD
- funcție de oprire automată
- funcție de retroiluminare a afișajului
- funcție de resetare a rezultatelor de pe afișaj, la măsurarea DC
- măsurarea temperaturii (°C sau °F)

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,75 cifre (3999)
Curent continuu DC	: 0,01A...400A
Curent Alternativ AC	: 0,01A...400A
Tensiunea AC/DC	: 0,1mV...600V
Rezistență	: 0,1Ω...40MΩ
Capacitate	: 0,01nF...100uF
Frecvență	: 10MHz
Temperatură	: -20°C...760 °C
Testarea diodelor	: curent de testare 3mA/tensiune de testare 1,5V
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 50 Ω
Dimensiuni	: 197 x 70 x 40 mm
Greutate	: 183 g
Alimentare	: 1 buc. baterii 9 V tip 6F22 (AAA)
Siguranță	: EN-61010-1, CAT III 600V

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare
- husă moale
- sondă de temperatură de tip K

AX-LCR42A Punți RLC



Caracteristici:

- afișaj LCD iluminat, cu 2 rânduri
- oprire automată
- grafic cu linii
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- măsurare paralelă sau serială
- selectare înlocuitor circuit serial sau paralel
- funcție de calibrare
- măsurare factor de calitate Q, factor de disipare D și unghi de fază θ
- funcție REL

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: double LCD (19,999/1999)
Frecvența de măsurare	: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
Interval măsurare rezistență	: 20...200MΩ
Interval măsurare capacitate	: 200p...20mF
Interval măsurare inductanță	: 20m...20kH
Sursă de alimentare	: 6 baterii 1,5V LR03 (AAA), : alimentator rețea

Accesorii standard:

- baterii
- clipsuri Kelvin cu 4 cabluri
- instrucțiuni de utilizare

AX-380 Clești ampermetrici AC/DC până la 2000A

Caracteristici:

- oprire automată
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- funcție resetare afișaj, măsurător DCA
- testare diodă și continuitate circuit cu avertizor
- indicator consumare baterie
- funcție REL

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,5 cifre (3999)
Diametru max. ablu măsurat	: 55 mm
Interval mäs. curent AC	: 400/2000A
Interval mäs. curent DC	: 400/2000A
Interval măsurare tens. AC	: 400m/4/40/400/750V
Interval măsurare tens. DC	: 400m/4/40/400/1000V
Interval măsurare rezistență	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare capacitate	: 40n/400n/4μ/40μ/100μF
Interval măsurare frecvență	: 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/100kHz
Temperatura de lucru	: 0...40°C
Conform cu norma	: EN61010 600V CAT III
Masă	: 565 g
Dimensiuni	: 275 x 96 x 50 mm
Sursă de alimentare	: 1 baterie 9V 6F22

Accesorii standard:

- cabluri de măsurare

Clești ampermetrici AX-355 1000A AC/DC cu true RMS și măsurarea temperaturii

Caracteristici:

- diametrul maxim al cablului măsurat: 30 mm
- testarea diodelor și a continuității circuitului, cu buzzer
- funcție DATA HOLD
- indicator de stare pentru baterie, indicator de depășire a intervalului de măsurare
- funcție de oprire automată
- funcție de retroiluminare a afișajului
- funcție de resetare a rezultatelor de pe afișaj, la măsurarea DC
- funcție Peak Hold
- măsurarea temperaturii (°C sau °F)
- selectarea automată sau manuală a intervalului
- protecție la suprasarcină

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,75 cifre (3999)
	: grafic cu 41 de segmente
Curent continuu DC	: 0,01A...40A/1000A
Curent Alternativ AC	: 0,01A...40A/1000A
Tensiune continuă DC	: 0,1mV...600V
Tensiune alternativă AC	: 0,1mV...600V
Rezistență	: 0,1Ω...40MΩ
Frecvență	: 0,001kHz...4kHz
Capacitate	: 0,001 nF...40mF
Temperatură	: -40°C...1000 °C
Dimensiuni	: 229 x 80 x 49 mm
Greutate	: 303g
Alimentare	: baterie 9V de tip 6F22
Siguranță	: EN-61010-1, CAT III 600V

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare
- husă moale
- sondă pentru măsurarea temperaturii

AX-353 Clești ampermetrici 600A AC

Caracteristici:

- modificare automată și manuală a intervalelor
- oprire automată
- testare continuitate circuit cu buzzer
- test diodă
- indicator depășire interval
- indicator consumare baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD (3999) 3 3/4 digits
Diametru max. ablu măsurat	: 38 mm
Interval mäs. curent AC	: 400/500A
Interval măsurare tens. AC	: 400m/4/40/400/600V
Interval măsurare tens. DC	: 400m/4/40/400/600V
Interval măsurare rezistență	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare temperatură	: -20...800°C
Interval măsurare capacitate	: 40n/400n/4μ/40μ/100μF
Interval măsurare frecvență	: 4/40/400/4k/40k/400k/4M/10M
Coefficient umplere	: 0,1...99,9%
Conform cu norma	: EN61010 600V CAT II
Masă	: 150 g
Dimensiuni	: 190 x 55 x 24 mm
Sursă de alimentare	: 3 baterii 3V CR2032

Accesorii standard:

- husă
- cabluri de măsurare

AX-354 Clești ampermetrici AC/DC până la 1000A

Caracteristici:

- testare diodă și continuitate circuit cu avertizor
- indicator consumare baterie
- oprire automată

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD (4000) 3 3/4 digits
Diametru max. ablu măsurat	: 38 mm
Interval mäs. curent DC	: 400/1000A
Interval mäs. curent AC	: 400/1000A
Interval măsurare tens. AC	: 400m/4/40/400/600V
Interval măsurare tens. DC	: 400m/4/40/400/600V
Interval măsurare rezistență	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare frecvență	: 10/100/1000/10k/100k/1MHz
Masă	: 150 g
Dimensiuni	: 190 x 64 x 24 mm
Sursă de alimentare	: 3 baterii 3V CR2032
Conform cu norma	: EN61010 600V CAT II

Accesorii standard:

- husă
- cabluri de măsurare

AX-356 Clești ampermetrici 1000A AC/DC cu True RMS și măsurare temperatură

Caracteristici:

- modificare automată și manuală a intervalelor
- oprire automată
- afișaj LCD mare, iluminat
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- funcție MIN/MAX
- funcție PEAK HOLD (memorare impulsuri)
- funcție de resetare a afișajului, la măsurătorile DC
- testare diodă și continuitate circuit cu avertizor
- indicator depășire interval măsurare
- protecție la supratensiuni
- interval măsurare curent AC/DC max. 1000A cu True RMS
- posibilitate măsurare în grade Celsius sau Fahrenheit
- indicator consumare baterie

Caracteristici tehnice:

Tip afișaj utilizat	: LCD 3,75 cifre (4000)
Diametru max. ablu măsurat	: 52 mm
Prelevare mostre	: 2x/s
Baragraf	: 41 segm.
Interval mäs. curent DC	: 0,01...40/400/1000A
Interval mäs. curent AC	: 0,01...40/400/1000A
Interval măsurare tens. DC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Interval măsurare tens. AC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Interval măsurare rezistență	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare capacitate	: 0,001n...4n/40n/400n/4μ/40μ/400μ/4m/40mF
Interval măsurare frecvență	: 1...4kHz
Interval măsurare temperatură	: -20...760°C
Testare diodă	: 0,3mA, 3V
Testare continuitate circuit	: semnal acustic pentru R<40Ω
Greutate fără baterie	: 449 g
Dimensiuni	: 270 x 100 x 47 mm
Sursă de alimentare	: 1 baterie 9V 6F22
Conform cu norma	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Accesorii standard:

- husă
- cabluri de măsurare
- sondă de tip picătură, K

Clește wattmetric max. 1000A AC cu True RMS AX-3550

Caracteristici:

- modificare automată intervale
- oprire automată
- afișaj LCD mare, cu iluminare, u baragraf
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- funcție MIN/MAX
- interfață USB
- măsurare putere activă, pasivă, aparentă, coeficient putere și defazaj
- măsurare valoarea reală efectivă True RMS AC
- protecție la supratensiuni
- detector de tensiune fără atingere
- memorează max. 99 de măsurători

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 4 cifre
Interval măsurare tens. AC	: 0,1...100/400/750V
Interval mäs. curent AC	: 0,1...40/100/400/1000A
Interval măsurare frecvență	: 50...200Hz
Măsurare putere activă	: 0,6...750kW
Măsurare putere pasivă	: 0,6...750kVAR
Măsurare putere aparentă	: 0,6...750kVA
Măsurare coeficient putere	: 0,3...1
Măsurare defazaj	: 0...90°
Diametru max. ablu măsurat	: 55 mm
Dimensiuni	: 295 x 100 x 46 mm
Greutate fără baterie	: 537 g
Sursă de alimentare	: 1 baterie 9V 6F22
Siguranță	: EN61010 300V CAT IV, EN61010 600V CAT III

Accesorii standard:

- cablu USB
- capete de măsură
- clipsuri crocodil 4 buc.
- software
- husă
- cabluri de măsurare

Clești ampermetrice 400 AC AX-2040

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD (4000)
Interval măsurare tens. DC	: 4...400V
Interval măsurare tens. AC	: 4...600V
Interval măsur. curent AC	: 40/400A
Interval măsurare rezistență	: 400/4M/40MΩ
Sursă de alimentare	: 2 baterii 1,5V LR06 (AA)
Siguranță	: EN61010 600V CAT III
Grad murdărire	: 2

Accesorii standard:

- husă
- cabluri de măsurare

Caracteristici:

- modificare automată intervale
- afișaj LCD mare, iluminat
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- indicator depășire interval măsurare
- detector de tensiune fără atingere
- selecție automată a mărimii măsurate
- memorie 10 măsurări



AX-T01 Detectoare de tensiune fără contact 200-1000 V AC

Caracteristici:

- detectarea fără contact a tensiunii 200-1000V AC
- diodă luminoasă LED și semnal sonor care indică prezența tensiunii
- localizarea întreruperilor în cablurile aflate sub tensiune
- lanternă cu întrerupător incorporată
- mâner pentru ținut: de exemplu în buzunar
- carcasă din două bucăți, rezistentă

Caracteristici tehnice:

Indicatori	: LbU și sonor
Interval de tensiune	: 200-1000VAC (50/60Hz)
Dimensiuni	: 176x26 mm
Greutate	: 48g
Alimentare	: 2 buc. baterii 1,5V tip LR03
Siguranță	: Cat. III 1000V



Clești ampermetrice AX-M266C pentru măsurarea curentului până la 1000 A AC și măsurarea temperaturii

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: 3,5 cifre LCD
Curent Alternativ AC	: 0,01...20/200/1000A
Tensiune continuă DC	: 0,1...200mV/20/200/1000V
Tensiune alternativă AC	: 0,1...200/600V(50Hz-500Hz)
Rezistență	: 0,1...200/20K/2MΩ
Temperatură	: 0°C ...750°C
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 50 Ω
Dimensiuni	: 230 x 90 x 43 mm
Greutate	: 320 g (cu baterie)
Alimentare	: baterie 9V de tip 6F22

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare
- husă moale
- sondă de temperatură de tip K cu terminație sferică

Caracteristici:

- deschiderea maximă a cleștilor 54mm
- rezoluție maximă pentru intervalul de curent alternativ de la 0,01A
- funcție DATA HOLD
- semnalizarea depășirii intervalului
- indicator de stare pentru baterie
- testarea continuității circuitului



AX-T02 Detectoare de câmp magnetic cu iluminare

Caracteristici:

- detectarea câmpului magnetic
- diodă LED luminoasă ce indică prezența unui câmp magnetic
- lanternă cu întrerupător incorporată
- mâner pentru ținut: de exemplu în buzunar
- carcasă din două bucăți, rezistentă

Caracteristici tehnice:

Indicatorul	: LED
Câmp magnetic	: 63,98,401,810
Curent maxim de funcționare	: 32mA
Dimensiuni	: 160x20 mm
Greutate	: 48g
Alimentare	: 2 buc. baterii 1,5V tip LR03



AX-T2090 Localizator de cabluri emițător / receptor

Caracteristici:

- afișaj mare, ușor de citit, cu retroiluminare pentru emițător, care indică nivelul semnalului, codul transmisiei și valoarea tensiunii existente
- afișaj cu retroiluminare pentru receptor, care indică nivelul semnalului, codul transmisiei, citind simultan și tensiunea de alimentare
- localizarea cablurilor în pereți, a întreruperilor și a scurtcircuitelor de pe cabluri
- monitorizarea cablurilor din pământ
- detectarea siguranțelor și stabilirea circuitului curent
- monitorizarea prizelor și a cutiilor acoperite accidental cu tencuială, în pereți
- localizarea întreruperilor și scurtcircuitelor din circuite
- urmărirea țevilor din metal, de apă și încălzire
- posibilitatea detectării cablurilor sub tensiune și a tensiunii aferente, fără necesitatea utilizării unor aparate suplimentare
- reglarea automată și manuală a sensibilității
- semnalizare acustică, cu posibilitatea dezactivării
- funcție de oprire automată
- funcție de iluminare a zonei de măsurare

Caracteristici tehnice:

Emițătorul	
Afișaj	: LCD
Măsurarea tensiunii	: 12-400V
Interval de frecvență:	: 0-60Hz
Semnal de ieșire:	: 125kHz
Dimensiuni	: 130x69x33 mm
Greutate	: 130g
Alimentare	: baterie 9V de tip 6F22

Accesorii standard:

- valiză rigidă pentru transportarea cablurilor de măsurare
- cabluri de măsurare

Receptorul

Afișaj	: LCD cu funcții și indicator de tip bară
Adâncimea de detectare	: În funcție de material și aplicație
Modul de detectare	: aprox. 0-2m (funcționare unipolară)
	: aprox. 0-0,5m (funcționare bipolară)
Detectarea tensiunii	: aprox. 0-0,4m
Dimensiuni	: 192x61 x37 mm
Greutate	: 180g
Alimentare	: baterie 9V de tip 6F22
Siguranță	: Cat.III 300V



AX-903 Detectoare de tensiune, metal și lemn

Caracteristici:

- detectarea lemnului, metalului și a cablurilor aflate sub tensiune, până la o adâncime de 19 mm
- semnalizare sonoră și vizuală pe afișajul LCD
- diodă LED pentru detectarea continuă a cablurilor aflate sub tensiune
- cap ce se poate roti la 180° cu indicatoare cu laser
- lumină laser pe o distanță de 6 m
- nivelă clasică incorporată
- carcasa ergonomică asigură o utilizare comodă și precisă
- funcție de autocalibrare pentru modul de detectare de metale și lemn
- funcție de oprire automată
- indicator de stare pentru baterie
- carcasă rezistentă, ranforsată

Caracteristici tehnice:

Indicatori	: LED și sonor
Acuratețea detectării	: 0,3 cm
Lemn	: 0,6 cm
Metal	: 1,27 cm
Lungimea dispozitivului de punctare cu laser	: până la 6 m
Acuratețea laserului	: 1,27 cm
Dimensiuni	: 180x76x38 mm
Greutate	: 180 g
Alimentare	: baterie 9V, tip 6F22



Pirometre AX-6520 cu dispozitiv de punctare cu laser și afișaj retroiluminat

Caracteristici:

- dispozitiv de punctare cu laser
- afișaj LCD dublu, cu retroiluminare
- interval de măsurare de până la 500°C
- rezoluție optică 08:01
- selectare °C sau °F
- funcție Min./Max./Med./Rel.
- semnalizare acustică a valorilor limită setate Max/Min
- funcție HOLD (înghețarea rezultatelor de pe afișaj)
- funcție TAMB (măsurarea temperaturii mediului)
- indicator de stare pentru baterie
- funcție de oprire automată

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD retroiluminat
Temperatură/Interval spectral	: -50°C...500°C/8-14 μm
Rezoluție	: 0,2°C
Recurență	: ± 1°C sau ±1% citire
Acuratețe	: ± 3,5°C sau ±2%
Distanța standard față de punctul de măsurare	: până la 1,5 m
Emisivitate	: continuă 0,95
Greutate:	: 196 g (cu baterie)
Dimensiuni:	: 179 x 162 x 47 mm
Alimentare:	: baterie 9V de tip 6F22

Accesorii standard:

- husă moale



Testere electrice AX-T901

Caracteristici:

- testare impedanță joasă
- testare întrerupătoare curent rezidual RCD, 30mA
- indicator polaritate

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: bandă cu diode ce indică 7 niveluri de tensiune
Interval măsurare tens. DC	: 6/12/24/50/120/230/400V
Interval măsurare tens. AC	: 6/12/24/50/120/230/400V
Lățime bandă măsurare tensiune AC	: 0...60Hz
Clasă etanșeitate	: IP64
Dimensiuni exterioare	: 240 x 78 x 40 mm
Greutate fără baterie	: 237 g



AX-7510 Pirometre Axiomet cu emisivitate reglabilă

Caracteristici:

- afișaj LCD cu iluminare
- oprire automată
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- funcție MIN/MAX/MED
- dispozitiv punctare laser
- emisivitate reglabilă
- posibilitate măsurare în grade Celsius sau Fahrenheit
- indicator consumare baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD
Rezoluție optică	: 12:1
Valoare emisivitate	: 0,1...1
Interval măsurare temperatură fără contact	: -20...550°C
Acuratețe măsurare temperatură	: ±2% sau ±2°C
Rezoluție măsurare temperatură fără contact	: 0,1°C
Masă	: 125 g
Dimensiuni	: 97 x 43 x 160 mm
Sursă de alimentare	: 1 baterie 9V



Pirometre AX-7520 cu emisivitate reglabilă

Caracteristici:

- dispozitiv de punctare cu laser
- rezoluție optică 12:01
- măsurarea temperaturii în °C și °F
- indicator de stare pentru baterie
- funcție HOLD
- funcție Min/Max/Med/Max-Min
- funcție de oprire automată după 10 sec
- soclu pentru fixarea pe un stativ

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD, retroiluminat albă 4 cifre
Temperatură	: de la -20°C la 537°C : de la -4°F la +999°F
Interval spectral	: 8-14 μm
Emisivitate	: de la 0,10 la 1,00/rezoluție 0,01
Dimensiuni	: 162 x 56 x 190 mm
Greutate	: 260 g (cu baterie)
Alimentare	: baterie 9V de tip 6F22

Accesorii standard:

- husă moale



Tester electrice AX-T902

Caracteristici:

- indicator de tensiune AC/DC
- indicator de polaritate
- tester pentru continuitatea circuitelor, tester pentru succesiunea fazelor
- funcție de tester pentru întrerupătoare diferențiale RCD până la 30 mA
- testarea impedanței joase
- detectarea tensiunii fără baterii
- autotest
- funcție de lanternă

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: bandă cu diode cu 8 praguri de tensiune
Interval de măsurare	: 12V/24V/36V/50V/120V : 230V/400V/690V AC/DC
Timp de răspuns	: 0,1 s
Testarea continuității	: R < 300 kΩ
Frecvență	: 50 Hz/60 Hz
Dimensiuni	: 240x78x40 mm
Greutate	: 237 g
Alimentare	: 2 buc. tester de baterii 1,5V, LR03, AAA1
Siguranță	: CAT, III, 1000V/CATIV600V
Clasa de etanșare	: IP64

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare
- husă portabilă



Testere electrice cu afișaj LCD AX-T903

Caracteristici:

- afișaj LCD cu retroiluminare și cu grafic
- indicator de tensiune AC/DC
- indicator de polaritate
- tester pentru continuitatea circuitelor
- tester pentru succesiunea fazelor
- testarea impedanței joase
- indicator de stare pentru baterie
- detectarea tensiunii fără baterii
- autotest
- funcție de lanternă

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,5 cifre (1999)
Testare	: 2 ~ 3 x / sec.
Intervale de măsurare (AC/DC)	: 1V...6V/12V/24V/50V : 120V/230V/400V/690V
Prag de oprire automată	: 4,5 V
Curent de intrare:	: <3mA la 690VAC : < 2,5 mA la 690 V DC
Testarea continuității circuitului	: R < 300 kΩ
Impedanță internă	: < 1 MΩ
Dimensiuni	: 240x78x40 mm
Greutate	: 237 g
Alimentare	: 2 buc. baterii 1,5 V tip LR03 (AAA)
Siguranță	: CAT III 1000V
Clasa de etanșare	: IP64

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare
- husă portabilă



AX-7530 Pirometre cu emisivitate reglabilă 13:01

Caracteristici:

- afișaj LCD dublu, cu retroiluminare, dispozitiv de punctare cu laser
- rezoluție optică 13:1
- rezoluție 0.1 °C (0.1°F)
- funcție de oprire automată a rezultatului pe afișaj
- selectare °C sau °F
- reglarea emisivității de la 0.1 la 1.0
- măsurarea temperaturii cu contact, cu ajutorul termocuplurilor de tip K
- memorie care permite memorarea a 20 de măsurători
- funcție de oprire automată
- funcția MAX, MIN, DIF, AVG record permite afișarea valorilor maxime, minime, medii și a diferenței între valoarea MAX și MIN
- funcție de alarmă de temperatură scăzută și ridicată
- blocare care asigură măsurarea continuă a temperaturii
- indicator de depășire a intervalului
- funcție de oprire a indicatorului cu laser
- indicator de stare pentru baterie



Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD retroiluminat
Interval de temperatură IR	: -32°C - 480°C (-25,6°F - 896°F)
Temperatură sondă de tip K	: -50°C - 1370°C (-58°F - 2498°F)
Rezoluția afișajului	: 0,1°C/0,1°F
Rezoluția optică	: 13:01
Interval spectral	: 8-14μm
Emisivitate	: de la 0,10 la 1,00/rezoluție 0,01
Dimensiuni	: 100x56x230mm
Greutate	: 290g
Alimentare	: baterie 9V de tip 6F22

Accesorii standard:

- sondă de măsurare de tip K

AX-T2400 Tester de izolații 125/250/500/1000V până la 4000Mohm

Caracteristici:

- afișaj LCD mare, dublu, cu retroiluminare, cu grafic
- funcție DATA HOLD (înghețarea rezultatelor de pe afișaj)
- funcție Min./Max.
- modificare automată a intervalelor de măsurare
- testarea continuității circuitului, cu buzzer
- blocarea tensiunii de măsurare
- protecție împotriva supratensiunilor
- funcția de resetare a datelor afișate
- funcție de oprire automată
- indicator de stare pentru baterie
- carcasă antișoc (toc)



Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD
Testare	: 2,5 x/s
Tensiunea de testare	: 1000V pentru intervalul 1MΩ...4000MΩ : 500V pentru intervalul 0,5MΩ...4000MΩ : 250V pentru intervalul 0,25MΩ...4000MΩ : 125V pentru intervalul 0,125MΩ...4000MΩ
Tensiune continuă DC	: 1V...1000V
Tensiune alternativă AC	: 1V...750V
Rezistență	: 0,01Ω...400Ω/400Ω
Rezistența izolației	: 0,125MΩ...4MΩ/40MΩ/400MΩ/4000MΩ
Testarea continuității	: semnal acustic pentru R < 35 Ω
Dimensiuni	: 200x92x50 mm
Greutate	: 700 g (cu baterii)
Alimentare	: 6 baterii 1,5V tip LR06 (AA)
Siguranță	: EN61010 CatIII 600V

Accesorii standard:

- set de cabluri de măsurare
- geantă de transport rigidă

Multimetre cu tester pentru rezistența izolațiilor AX-TI220, până la 1kV

Caracteristici:

- modificare automată și manuală a intervalelor
- oprire automată
- gamă largă de tensiuni de testare
- afișaj LCD mare, iluminat
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- funcție MIN/MAX
- protecție la suprasarcină
- măsurare frecvență, capacitate și temperatură
- măsurare valoarea reală efectivă True RMS AC/DC
- testare diodă și continuitate circuit cu avertizor



Caracteristici tehnice:

Tensiune test	: 50VDC (pt. intervalul 0,05MΩ...50MΩ) : 100VDC (pt. intervalul 0,1MΩ...100MΩ) : 250VDC (pentru intervalul 0,25MΩ...250MΩ) : 500VDC (pentru intervalul 0,5MΩ...500MΩ) : 1000VDC (pentru intervalul 1MΩ...2GΩ)
Interval măsurare rezistență izolație	: 0,05MΩ...0,1MΩ/0,25MΩ/0,5MΩ/1MΩ/10MΩ/100MΩ/2GΩ
Tip afișaj utilizat	: LCD (5000)
Interval măsurare tens. AC	: 0,1mV...500mV/5/50/500/1000V
Lățime bandă măsurare tensiune AC	: 40Hz...400Hz
Interval măsurare tens. DC	: 0,1mV...500mV/5/50/500/1000V
Interval măsur. curent AC	: 0,1μA...500μA/500μA/50mA/500mA
Interval măsurare rezistență	: 0,1μA...500μA/500μA/50mA/500mA
Interval măsurare capacități	: 0,01nF...50nF/500nF/5μF/50μF/500μF/1000μF
Interval măsurare frecvență	: 0,001...5/20MHz
Interval măsurare temperatură	: -40...537°C
Rezoluție măsurare temperatură	: 0,1°C
Testare diodă	: 0,7mA, 2,5V
Testare continuitate circuit	: semnal acustic pentru R<25Ω
Grad murdărire	: 2
Dimensiuni exterioare	: 200 x 100 x 40 mm
Greutate cu baterie	: 560 g
Sursă de alimentare	: 6 baterii 1,5V LR03 (AAA) : EN61010 CatIII 1000V CAT III

Accesorii standard:

- capete de măsură
- clipsuri crocodil 2 buc.
- husă
- sondă măsurare temperatură

Pirometre Video multifuncționale AX-7550, până la 1600°C

Caracteristici tehnice:

Tip afișaj utilizat	: LCD TFT 2,2" (320x240) color
Interval măsurare temperatură fără contact	: -50...1600°C
Rezoluție măsurare temperatură fără contact	: 0,1 (în intervalul -50...1000°C), : 1°C (în intervalul 1000...1600°C)
Valoare emisivitate	: 0,1...1
Rezoluție optică	: 50:1
Interval măsurare temperatură cu ajutorul sondei	: -50...1370°C
Măsurare umiditate aer	: 0...100% RH
Dimensiuni	: 125 x 58 x 205 mm
Greutate fără baterie	: 494 g
Sursă de alimentare	: acumulator integrat

Accesorii standard:

- cablu USB
- geantă portabilă
- sondă de tip picătură, K

Caracteristici:

- oprire automată
- măsurare temperatură fără cablu și cu ajutorul unei sonde de tip K
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- funcție MIN/MAX/MED
- funcție măsurare punct de rouă
- interfață USB
- posibilitate reglare dată și timp
- afișaj LCD cu iluminare
- măsurare continuă (blocarea butonului de declanșare măsurătoare)
- praguri de alarmă programabile MIN/MAX
- memorie incorporată
- măsurarea temperaturii mediului
- salvare în format JPEG, 3GP
- funcție de măsurare a diferenței de temperaturi
- funcție înregistrare date
- dispozitiv punctare laser
- emisivitate reglabilă
- posibilitate de conectare carduri: SD(8GB)



AX-7531 Pirometre cu emisivitate reglabilă 20:01

Caracteristici:

- afișaj LCD dublu, cu retroiluminare
- dispozitiv de punctare cu laser dublu
- rezoluție optică 20:01
- funcție de oprire automată a rezultatului pe afișaj
- selectare °C sau °F
- reglarea emisivității de la 0.1 la 1.0
- funcție Max afișarea valorii maxime
- funcție de alarmă de temperatură scăzută și ridicată
- blocare care asigură măsurarea continuă a temperaturii
- indicator de depășire a intervalului
- funcție de oprire a indicatorului cu laser
- funcție de oprire automată
- indicator de stare pentru baterie



Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD retroiluminat
Intervalul de temperatură	: -50°C - 800°C (-58°F - 1472°F)
Rezoluția afișajului	: 0,1°C/0,1°F
Interval spectral	: 8-14μm
Emisivitate	: de la 0,10 la 1,00/rezoluție 0,01
Dimensiuni	: 146x 104x43mm
Greutate	: 163g
Alimentare	: baterie 9V de tip 6F22

AX-B100 Boroscoape

Caracteristici:

- cameră de inspecție
- interfață USB
- diode LED încorporate ce fac posibilă iluminarea câmpului de măsurare

Caracteristici tehnice:

Diametru sondă	: 12 mm
Lungime cablu	: 1 m
Clasă etanșeitate	: IP67
Temperatura de lucru	: 0...45°C
Masă	: 362 g
Dimensiuni	: 266 x 73 x 80 mm
Sursă de alimentare	: de la portul USB



Accesorii standard:

- cablu USB
- terminații pentru prindere: oglindă, cârlig, magnet
- cablu video

AX-B150 Boroscoape

Caracteristici:

- cameră de inspecție
- interfață USB
- diode LED încorporate ce fac posibilă iluminarea câmpului de măsurare
- indicator consumare baterie
- TV-Out (NTSC)

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 2,4" (320x240)
Diametru sondă	: 12 mm
Lungime cablu	: 1 m
Clasă etanșeitate	: IP67
Masă	: 360 g
Dimensiuni	: 266 x 95 x 66 mm
Sursă de alimentare	: 4 baterii 1,5V LR6 (AA)



Accesorii standard:

- cablu USB
- terminații pentru prindere: oglindă, cârlig, magnet
- cablu video

AX-B350 Boroscoape

Caracteristici:

- cameră de inspecție
- oprire automată
- interfață USB
- posibilitate reglare dată și timp
- conductor elastic
- TV-Out (PAL/NTSC)
- înregistrare în format JPEG, AVI
- diode LED încorporate ce fac posibilă iluminarea câmpului de măsurare
- zoom digital x 4
- memorie integrată 64MB

Accesorii standard:

- cablu USB
- terminații pentru prindere: oglindă, cârlig, magnet
- software
- cablu video



Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,5" (320x240)
Diametru sondă	: 12 mm
Lungime cablu	: 1 m
Clasă etanșeitate	: IP67
Temperatura de lucru	: 0...45°C
Masă	: 405 g
Dimensiuni	: 270 x 75 x 100 mm
Sursă de alimentare	: 4 baterii 1,5V LR6 (AA)

AX-B250 Video alezscope, cu cameră 17mm LCD 3,2"

Caracteristici:

- afișaj LCD 3,2" TFT 320x240
- realizarea de fotografii și înregistrări video
- actualizarea imaginii la 30 fps
- 4 diode de retroiluminare încorporate, cu posibilitatea reglării luminozității
- salvarea de fotografii și înregistrări video
- funcție care permite rotirea imaginii
- ieșire video
- interfață USB 2.0
- indicator de dată și oră
- funcție de oprire automată



Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,2" TFT 320x240
Interval de claritate	: 5-15cm
Lungime cablu:	: 1m
Diametru cameră	: 17mm
Număr de culori	: 24
Format video	: MPEG4/3GP/AVI/ASF
Format foto	: JPEG, JPG
Format foto salvat	: JPG (640x480)
Memorie Flash încorporată	: 65M
Card SD	: MAX 32GB
Card Flash	: MAX 8GB
Ieșire TV:	: PAL/NTSC
Dimensiuni	: 240 x 100 x 160 mm
Greutate	: 65 g (cu baterie)
Alimentare	: acumulator cu litiu 3,7V, 2000mA/h

Accesorii standard:

- acumulator
- cablu USB
- încărcător
- cablu video

Accesorii opționale:

- AX-BC3 cablu de 3m pentru video alezoscop

Prelungitoare AX-BC3 pentru Video boroscoape AX-B250

Caracteristici tehnice:

- Tip accesorii de măsurare : prelungitor pentru video boroscop
- Diam. sondă : 17 mm
- Lung. cablu : 3 m
- Utilizare : AX-B250

Sonde AX-BC6MM-1 pentru video-boroscoape

Caracteristici tehnice:

- Accesorii de măsurare : sondă pentru boroscop cu cameră
- Utilizare : AX-B250
- Diametru sondă : 6 mm
- Lungime cablu : 1 m

Sonde AX-BC9MM-1 pentru video-boroscoape

Caracteristici tehnice:

- Accesorii de măsurare : sondă pentru boroscop cu cameră
- Utilizare : AX-B250
- Diametru sondă : 9 mm
- Lungime cablu : 1 m

TESTER-MS6811

Testere pentru cabluri de rețea



Caracteristici:

- indicator cu 10 diode
- testarea cablurilor UTP, STP
- testarea continuității și configurației cablurilor
- testarea conexiunilor: întreruperi, scurtcircuite, perechi inversate, perechi încrucișate, perechi divizate
- detectarea cablurilor ecranate și neecranate
- clește care permite realizarea testelor de către o singură persoană
- indicator de stare pentru baterie

Caracteristici tehnice:

Măsurarea cablurilor cu lungimi	: de la 0,4 m la 200 m
Dimensiuni	: 125x55 x 30 mm
Greutate	: 125 g
Alimentare	: baterie 6V de tip 4LR44

Accesorii standard:

- husă moale

Calibratoare bucle

seria AX-C605



Caracteristici:

- oprire automată
- efectuare teste în pași de 25% și 100% din valoarea semnalului
- alimentare buclă 24V
- indicator consumare baterie
- măsurare buclă curent 0-20mA

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 4,5 cifre (19999)
Interval măsurare tens. DC	: 0...28V
Rezoluție măsurare tensiune	: 1 mV DC
Interval măsur. curent DC	: 0...22mA
Rezoluție măsurare curent	: 0,001 mA
Dispozitiv presetare curent	: 0...24V
Dispozitiv presetare curent	: 0...22mA
Temperatura de lucru	: 0...50°C
Masă	: 550 g
Dimensiuni	: 180 x 90 x 47 mm
Sursă de alimentare	: 2 baterii 1,5V LR6 (AA)

AX-5001 Termohigrometre

cu măsurarea punctului de rouă



Caracteristici:

- afișaj LCD mare, cu retroiluminare
- funcție DATA HOLD (înghețarea rezultatelor de pe afișaj)
- funcție Min./Max./Med.
- posibilitatea măsurării în grade Celsius sau Fahrenheit
- măsurarea punctului de rouă
- funcție de oprire automată
- indicator de stare pentru baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 4 cifre cu retroiluminare
Testare	: 1x/sec.
Temperatură	: 0,1°C, -10...50°C
Umiditate	: 0,1%RH, 0...100
Dimensiuni	: 121 x 60x30 mm
Greutate	: 180 g
Alimentare	: 3 baterii 1,5V tip LR03 (nu sunt incluse)

Accesorii standard:

- curea pentru mână
- husă rigidă

TESTER-MS6812

Identificator de perechi de cabluri



Caracteristici:

- verificarea continuității firelor sau cablurilor
- detectarea locului în care un cablu este deteriorat
- detectarea semnalului de ton pe fire sau cabluri (linii telefonice)
- identificarea stării de funcționare a liniei telefonice (liberă, apel, ocupată)
- identificarea cablului într-un mănunchi de cabluri, prin transmiterea unui semnal unic, continuu sau modulat
- reglarea amplificării

Caracteristici tehnice:

Frecvența semnalului emițătorului	: 1,5 kHz
Frecvența semnalului receptorului	: 100...300 kHz
Alimentare	: baterie 9V tip 6F22 (livrată separat)

Accesorii standard:

- husă moale

AX-C800 Calibror de tensiune și curent



Caracteristici:

- măsurarea sau indicarea tensiunii în mV și V
- măsurarea sau indicarea curentului în mA și A
- citirea curentului în A sau % din interval
- alimentarea emițătoarelor în timpul testării cu ajutorul alimentării unei bucle 24V
- protecție la supratensiune
- protecție la suprasarcină

Caracteristici tehnice:

<u>Parametri mV DC</u>	
Măsurare/indicare	: 0 la 100 mV
Rezoluție	: 0,01 mV
<u>Parametri V DC</u>	
Măsurare/indicare	: 0 la 10V
Rezoluție	: 0,001 V
Alimentare buclă	: 24 V DC ±10%
<u>Parametri mA DC</u>	
Măsurare/indicare	: 0 la 24 mA
Rezoluție	: 0,001 mA
Alimentare	: 6 baterii R03
Dimensiuni	: 204 x 99 x 46 mm
Greutate	: 460g

Accesorii standard:

- husă moale
- set de cabluri de măsurare cu terminații de măsurare
- set de clipsuri crocodil izolate

Termometre miniaturale AX-9201



Caracteristici:

- oprire automată
- funcție HOLD
- funcție MIN/MAX
- sondă de măsurare cu capăt ascuțit, din oțel inoxidabil
- indicator consumare baterie

Caracteristici tehnice:

Interval măsurare temperatură	: -50...150°C
Rezoluție măsur. temp.	: 0,1°C
Lungime sondă	: 250 mm
Greutate fără baterie	: 51 g
Sursă de alimentare	: 1 baterie 1,5V LR44

AX-TH05 Termohigrometre



Caracteristici:

- indicator confort în 3 trepte (temperatură/umiditate)
- afișaj LCD (2 măsurări)
- posibilitate măsurare în grade Celsius sau Fahrenheit

Caracteristici tehnice:

Interval măsurare temperatură	: -50...70°C
Rezoluție măsurare temperatură	: 0,1°C
Interval măsurare umiditate	: 10...99% RH
Rezoluție măsurare umiditate	: 1% RH
Masă	: 100 g
Dimensiuni	: 105 x 105 x 15 mm
Sursă de alimentare	: 1 baterie 1,5V LR03 (AAA)

AX-5002 Piometre cu termometru încorporat

Caracteristici:

- afișaj LCD mare, cu retroiluminare
- măsurarea temperaturii cu sau fără contact
- indicator cu laser
- funcție DATA HOLD (înghețarea rezultatelor de pe afișaj)
- funcție Min./Max./Med.
- posibilitatea măsurării în grade Celsius sau Fahrenheit
- funcție de oprire automată
- indicator de stare pentru baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 4 cifre
Temperatură (sondă)	: 0,1°C -200...1300°C
Temperatură (fără contact)	: 0,1°C -50...300°C
Rezoluție optică	: 2:1
Emisivitate	: continuă 0,95
Dimensiuni	: 121 x 60x30 mm
Greutate	: 180 g
Alimentare	: 3 baterii 1,5 V tip LR03 (nu sunt incluse)

Accesorii standard:

- curea pentru mână
- husă rigidă
- sondă de temperatură de tip K cu terminație sferică



AX-5003 Termometre cu două canale, cu intervalul -200/+1300°C

Caracteristici:

- afișaj LCD mare, cu retroiluminare
- posibilitatea afișării a două rezultate de la măsurători
- măsurarea diferențelor de temperatură
- funcție DATA HOLD (înghețarea rezultatelor de pe afișaj)
- funcție Min./Max.
- limite de alarmă programabile Min./Max.
- posibilitatea măsurării în grade Celsius sau Fahrenheit
- funcție de oprire automată
- indicator de stare pentru baterie

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 4 cifre
Testare	: 1x/sec
Temp. (termocuplu tip K)	: 0,1°C, -200...1300°C
Temp. (termocuplu tip J)	: 0,1°C, -200...1200°C
Dimensiuni	: 121 x 60x30 mm
Greutate	: 180 g
Alimentare	: 3 baterii 1,5 V tip LR03 (nu sunt incluse)

Accesorii standard:

- curea pentru mână
- husă rigidă
- 2 sonde de temperatură de tip K cu terminație sferică



AX-C830 Calibroare de termocupluri de tip J,K,T,E,R,S,B,N

Caracteristici:

- afișaj LCD mare, cu retroiluminare
- acuratețe înaltă
- măsurare și simulare
- funcționează cu 8 tipuri de termocupluri J,K,T,E,R,S,B,N
- măsurare în grade Celsius sau Fahrenheit
- carcasă antișoc
- mufă ce face posibilă conectarea unui alimentator

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 5 cifre
Tensiune continuă DC	: -10mV...75mV
Interval de măsurare termocuplu de tip T	: -200...400°C
Interval de măsurare termocuplu de tip S	: -20...1750°C
Interval de măsurare termocuplu de tip N	: -250...1300°C
Interval de măsurare termocuplu de tip R	: -20...1750°C
Interval de măsurare termocuplu de tip K	: -200...1370°C
Interval de măsurare termocuplu de tip J	: -200...1200°C
Interval de măsurare termocuplu de tip E	: -200...950°C
Dimensiuni	: 205 x 98 x 46 mm
Greutate	: 472 g
Alimentare	: 6 baterii 1,5 V tip LR03 (nu sunt incluse)

Accesorii standard:

- husă moale
- 2x mufe termocuplu de tip K



AX-CO2-1 Aparat de măsurare a temperaturii, umidității și CO2



Caracteristici:

- ecran LCD iluminat cu bargraf
- indicator confort în 3 trepte (temperatură/umiditate)
- alarmă acustică și optică
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- funcție MIN/MAX
- interfață USB
- posibilitate reglare dată și timp
- mâner pt. fixare pe perete sau amplasare pe masă
- indicator depășire interval măsurare
- posibilitate măsurare în grade Celsius sau Fahrenheit
- ieșire pe releu

Caracteristici tehnice:

Interval măsurare temperatură interioară	: -20...50°C
Interval măsurare umiditate	: 0...100% RH
Domeniu de măsură	: 300...3000ppm (CO2)
Exactitate măsurătoare	: ±(50ppm+3%)
Clasă etanșeitate	: IP40
Dimensiuni	: 125 x 85 x 30 mm
Sursă de alimentare	: 5VDC

AX-PH01 Aparat de măsurare a pH-ului și temperaturi



Caracteristici:

- oprire automată
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- măsurare simultană pH și temperatură
- calibrare tampon pH în 3 puncte (4, 6,8, 9,1)

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD cu 2 rânduri
Domeniu de măsură	: 0...14pH
Rezoluție măsurare	: 0,01pH
Exactitate măsurătoare	: ±0,1pH
Interval măsurare temperatură	: 0...50°C
Acuratețe măsurare temperatură	: ±0,5°C
Rezoluție măsurare temperatură	: 0,1°C
Masă	: 100 g
Dimensiuni	: 188 x 38 mm
Sursă de alimentare	: 4 baterii 1,5V LR03 (AAA)

AX-DT100 Înregistratoare de temperatură și umiditate 32700 probe



Caracteristici:

- afișaj LCD cu indicator pentru dată și oră
- înregistrarea valorilor umidității și temperaturii reglarea timpului de testare de la 1s la 24 h
- funcție Min./Max.
- măsurare în grade Celsius și Fahrenheit
- indicator de umplere a memoriei
- funcție de alarmă cu posibilitatea setării nivelului acesteia
- interfață USB

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD
Măsurarea temperaturii	: 0,1°C...40°C do+70°C
Măsurarea umidității	: 0,1%...100%RH
Memorie	: 32700 de celule
Ciclu de măsurare	: 1s - 24h
Sistem de operare necesar	: 2000/XP/Vista
Dimensiuni	: 94x48x33 mm
Greutate	: 115 g
Alimentare	: 1 baterie 3,6V

AX-C850 Calibroare de senzori RTD

Tahometre opto-mecanice AX-2901

Caracteristici:

- afișaj LCD mare, ușor de citit
- calibrare senzori Pt10 (385), 50,100,200,500, 1000, Pt100 (JIS)
- selectare °C sau °F
- măsurare prin metodă cu 2, 3 sau 4 cabluri



Caracteristici tehnice:

Măsurare și Simulare Ω	
Interval	: 0 Ω - 3200 Ω
Rezoluție	: 0,01 Ω (măsurare)
	: 0,1 Ω (simulare)
Măsurare și Simulare RTD	
Interval	: de la -200°C la 800°C
Rezoluție	: 0,1°C/°F
Atenție	: Pt10 (385)
	: Pt50 (385)
	: Pt100 (385)
	: Pt100 (JIS)
Interval	: de la -200°C la 630°C
Rezoluție	: 0,1°C/°F
Atenție	: Pt200 (385)
	: Pt500 (385)
	: Pt1000 (385)
	: Pt100 (JIS)
Tensiune maximă	: 30V
Temp. de funcționare	: de la -10°C la 55°C
Alimentare	: 6 baterii 1,5V
Dimensiuni	: 205 x 98 x 46 mm
Greutate	: 472 g

Accesorii standard:

- husă moale
- 2 seturi de cabluri de măsurare
- 1 set de clipsuri crocodil, izolate

Caracteristici:

- măsurarea vitezei de rotație prin metoda optică, în rotații pe minut (RPM)
- determinarea distanței în modul optic 5 cm - 20 cm
- măsurarea vitezei de rotație sau liniare, prin metoda mecanică
- selectarea automată a intervalelor
- memorarea măsurătorilor: Max/Min/Ultima
- indicator de stare pentru baterie
- set de clești de măsurare intersanjabili, pentru diferite aplicații



Caracteristici tehnice:

Afișaj:	: LCD 5 cifre (99999 max)
Timp de testare	: 1x/s
Măsurarea vitezei de rotație prin metoda optică	
Interval	: 6 - 99999 rpm
Măsurarea vitezei de rotație, prin metoda mecanică (prin contact)	
Interval	: 1 - 19999 rpm
Măsurarea vitezei liniare, prin metoda mecanică	
Interval	: 0,1 - 1999,9 rpm
	: 0,3-6560 picioare/min.
Dimensiuni	: 217x84x43 mm
Greutate	: 265 g (cu baterii)
Alimentare	: 4 baterii 1,5 V tip LR6

Accesorii standard:

- husă rigidă
- bandă reflectorizantă 200 mm
- set de clești de măsurare (circular cu diametrul 32mm, conic, tubular)

AX-L230 Luxmetru max. 400k lux

Caracteristici:

- afișaj LCD mare 3 3/4 cifre cu grafic cu 41 de segmente
- măsurare în lux sau Fc
- funcție de măsurare a valorii de vârf Peak
- funcție HOLD (înghețarea rezultatelor de pe afișaj)
- măsurarea valorii Max/Min
- măsurare relativă (pentru înregistrarea modificărilor și intensității luminii)
- corecție cosinus și culoare cu răspuns spectral CIE
- clește de măsurare cu cablu de 1 m
- carcasă ranforsată



Caracteristici tehnice:

Afișaj	: LCD 3,75 cifre (3999)
	: grafic cu 41 de segmente
Intervale de măsurare	: 40lx/400lx/4klx/40klx/400klx
	: 40Fc/400Fc/4000Fc/40kFc
Rezoluție	: 0,01 lux/0,01Fc
Acuratețea spectrală	: CIE Vλ funcție f1' ≤ 6%
Răspuns cosinus:	: f2' < 2%
Dimensiuni	: 203x75x50 mm
Greutate	: 280 g
Alimentare	: baterie 9V de tip 6F22

Generatoare de funcții AX-DG2010AF

Caracteristici:

- traseu arbitrar
- forme semnal: sinusoidală, dreptunghiulară, dinți de ferăstrău, pulse, brum
- tip de modulație AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK
- interfață USB

Caracteristici tehnice:

Interval frecvență trasee:	
- interval:	1 μHz...10MHz (traseu dreptunghiular),
- interval:	1 μHz...10MHz (traseu sinusoidal),
- interval:	1 μHz...300kHz (semnal dinți de ferăstrău),
- interval:	1 μHz...300kHz (formă triunghiulară semnal),
- interval:	500μHz...5MHz (formă de undă tip impuls)
Rezoluție verticală	: 14 bit
Memory record length	: 16kpts/ch
Căutare perioadă	: 1m...500s



Parametri traseu dreptunghiular	
timp creștere/scădere	: <12 ns
Număr canale	: 2
Parametri ieșire impedanță	: 50Ω
Dimensiuni	: 105 x 281 x 229 mm
Masă	: 2,6 kg
Sursă de alimentare	: 100...240VAC 50/60Hz

Accesorii standard:

- cablu USB
- software
- cablu alimentare

Osciloscop digitale DSO cu ecran LCD 7" AX-DS1100CFM



Accesorii standard:

- 2 sonde tensiune cu divizor 1:1/10:1
- cablu USB
- software

Caracteristici:

- măsurare automată a mărimilor Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Vrms, Crms, ROVShoot, FOVShoot, RPRESshoot, Freq, Period, Rise time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF
- funcție filtru digital
- funcție Holdoff: 100ns...1,5s
- funcție Pass/Fail
- funcție mediere valori cu maxim 256 șiruri
- afișaj LCD color, cu reglare contrast
- funcții matematice de adunare, scădere, înmulțire, împărțire și FFT
- măsurare cu ajutorul cursorilor
- funcționare în modul X-Y
- traseu de intrare și transformată FFT afișată pe ecranul separat
- înregistrare traseu
- tipuri citire: cu pantă (creștere, scădere), lățime impuls, semnal video
- transformată Fourier rapidă încorporată, FFT, cu selectarea algoritmului: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
- memorare 20 de setări
- ecran color 7" LCD cu reglare contrast
- memorează până la 20 de măsurători
- Interfață RS232
- Interfață USB

Caracteristici tehnice:

Bandă	: ≤ 100MHz
Tip afișaj utilizat	: LCD 7" (480x234)
Prelevare mostre:	: 1Gsp/s (în timp real), 50Gsp/s (în timp echivalent)
Număr canale	: 2
Interfață	: RS232; USB
Impedanță intrare	: 1MΩ/14pF
Sensibilitate intrare	: 2mV/div...10V/div
Cuplare intrare	: AC, DC, GND
Sursă redare	: CH1, CH2, semnal exterior, sursă alimentare
Moduri redare	: automat, normal, individual
Cuplare redare	: AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus
Acuratețe orizontală	: ±0.01%
Timp de bază	: 2,5ns...50s/div
Tensiune max. intrare	: 400 V
Rezoluție verticală	: 8 bit
Lungime înregistrare memorie	: 1Mpts/ch
Timp acumulare	: 3,5ns
Masă	: 2.4 kg
Sursă de alimentare	: 100...240VAC, 45...440Hz
Dimensiuni exterioare (la x ad x în)	: 399 x 110.5 x 148.5 mm

Osciloscop digitale AX-DS1022C7

Caracteristici:

- măsurare automată 32 parametri
- funcție filtru digital
- funcție mediere valori cu maxim 256 șiruri
- afișaj LCD color, cu reglare contrast
- funcții matematice de adunare, scădere, înmulțire, împărțire și FFT
- măsurare cu ajutorul cursorilor
- funcționare în modul X-Y
- traseu de intrare și transformată FFT afișată pe ecranul separat
- înregistrare traseu
- tipuri citire: cu pantă (creștere, scădere), lățime impuls, semnal video
- transformată Fourier rapidă încorporată, FFT, cu selectarea algoritmului: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
- memorare 20 de setări
- interfață RS232
- interfață USB

Accesorii standard:

- 2 sonde tensiune cu divizor 1:1/10:1
- cablu USB
- software

Surse de alimentare de mică putere AX-1803D, pentru laborator



Caracteristici tehnice:

Afișaj	: 2x 3,5 cifre LCD
Tensiune de ieșire DC:	: 0-18 V
Curent de ieșire DC	: 0-3 A
Stabilizarea tensiunii	: <0,01% ±1 mV
Stabilizarea curentului	: <0,2% ±1 mA
Pulsaj și zgomote	: <1 mVrms
Alimentare	: 230 V AC ±10%
Dimensiuni	: 206 x 153 x 106 mm
Greutate	: aprox. 4 kg

Caracteristici:

- 2 afișaje LCD 2 x 3,5 cifre
- reglare continuă a tensiunii și curentului
- protecție la scurtcircuitare
- limitator de curent, protecție împotriva conectării la ieșirea alimentată cu tensiune având polaritate inversă
- citirea simultană a tensiunii și a curentului de ieșire
- un coeficient foarte bun de reglare a curentului și a tensiunii

Blocuri de alimentare pentru laborator cu 1 canal AX-3005D-1, cu afișaj LCD



Caracteristici:

- 2 afișaje LED
- răcire cu ventilator cu termoregulator
- citire simultană tensiune și curent
- reglare continuă tensiune și curent
- funcționare în mod de stabilizare curent sau tensiune
- protecție la supratensiuni
- siguranță scurtcircuitare
- protecție împotriva conectării la ieșirea aparatului de tensiune cu polaritate inversă
- selectare brută sau de precizie valori tensiune și curent
- memorarea a până la 4 setări

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: 2x LED 4 cifre
Număr canale	: 1
Tensiune ieșire	: 0...30 V DC
Rezoluție tensiune ieșire	: 10 mV
Curent ieșire	: 0...5 A
Rezoluție curent ieșire	: 1 mA
Stabilizare tensiune	: ≤ 0,01% + 2mV
Stabilizare curent	: ≤ 0,1% ± 10mA
Dimensiuni	: 110 x 156 x 260 mm
Masă	: 4,5 kg
Sursă de alimentare	: 100...240V 50/60Hz

Accesorii standard:

- cablu alimentare

Surse de alimentare pentru laborator cu 1 canal AX-3005DS



Caracteristici:

- citire simultană tensiune și curent
- reglare continuă tensiune și curent
- protecție la supratensiuni
- selectare brută sau de precizie valori tensiune și curent

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: 2x LCD 3 cifre
Număr canale	: 1
Tensiune ieșire	: 0...30 V DC
Curent ieșire	: 0...5 A
Stabilizare tensiune	: ≤ 1% + 10mV
Stabilizare curent	: ≤ 1% + 5mA
Vibrații și zgomote pentru tensiune (reglabil)	: ≤ 100mVp-p
Dimensiuni	: 80 x 160 x 205 mm
Masă	: 1,5 kg
Sursă de alimentare	: 230VAC 50/60Hz



Osciloscopie digitale DSO cu ecran LCD 7" AX-DS1062CFM

Accesorii standard:

- 2 sonde tensiune cu divizor 1:1/10:1
- cablu USB
- software

Caracteristici:

- măsurare automată a mărimilor Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Vrms, Crms, ROVShoot, FOVShoot, RPRESshoot, FPREShoot, Freq, Period, Rise time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF
- funcție filtru digital
- funcție Holdoff: 100ns...1,5s
- funcție Pass/Fail
- funcție mediere valori cu maxim 256 șiruri
- afișaj LCD color, cu reglare contrast
- funcții matematice de adunare, scădere, înmulțire, împărțire și FFT
- măsurare cu ajutorul cursorilor
- funcționare în modul X-Y
- traseu de intrare și transformată FFT afișată pe ecranul separată
- înregistrare traseu
- tipuri citire: cu pantă (creștere, scădere), lățime impuls, semnal video
- transformată Fourier rapidă încorporată, FFT, cu selectarea algoritmului: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
- memorare 20 de setări
- ecran color 7" LCD cu reglare contrast
- memorează până la 20 de măsurători
- interfață RS232
- interfață USB



Caracteristici tehnice:

Bandă	: < 70MHz
Tip afișaj utilizat	: LCD 7" (480x234)
Prelevare mostre:	: 1Gsp/s (în timp real), 50Gsp/s (în timp echivalent)
Număr canale	: 2
Interfață	: RS232; USB
Impedanță intrare	: 1MΩ/14pF
Sensibilitate intrare	: 2mV/div...5V/div
Cuplare intrare	: AC, DC, GND
Sursă redare	: CH1, CH2, semnal exterior, sursă alimentare
Moduri redare	: automat, normal, individual
Cuplare redare	: AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus
Acuratețe orizontală	: ±0.01%
Timp de bază	: 5ns...50s/div
Tensiune max. intrare	: 400V
Rezoluție verticală	: 8 bit
Lungime înregistrare memorie	: 1Mpts/ch
Timp acumulare	: 5,8ns
Masă	: 2,4 kg
Sursă de alimentare	: 100...240VAC, 45...440Hz
Dimensiuni exterioare (la x ad x în)	: 399 x 110,5 x 148,5 mm

Caracteristici tehnice:

Bandă	: < 25MHz
Afișaj	: LCD 7" (480x234)
Număr canale	: 2
Impedanță intrare	: 1MΩ/17pF
Cuplare intrare	: AC, DC, GND
Sursă redare	: CH1, CH2, semnal exterior, sursă alimentare
Moduri redare	: automat, normal, individual
Cuplare redare	: AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus
Sensibilitate intrare	: 2mV/div...5V/div
Timp de bază	: 25ns...50s/div
Tensiune max. intrare	: 400V
Rezoluție verticală	: 8 bit
Memory record length	: 32kpts
Timp acumulare	: 14ns
Prelevare mostre	: 500Mps (în timp real), 50Gsp/s (în timp echivalent)
Masă	: 2,5 kg
Sursă de alimentare	: 100...240VAC 50/60Hz
Dimensiuni exterioare (la x ad x în)	: 323 x 135 x 157 mm

Surse de alimentare programabile AX-6002P



Caracteristici:

- răcire cu ventilator cu termoregulator
- interfață RS232
- interfață USB
- citire simultană tensiune și curent
- reglare continuă tensiune și curent
- funcționare în mod de stabilizare curent sau tensiune
- protecție la supratensiuni
- siguranță scurtcircuitare
- protecție împotriva conectării la ieșirea aparatului de tensiune cu polaritate inversă
- afișaj LED, 2 rânduri
- memorarea a până la 4 setări

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: 2x LED 4 cifre
Număr canale	: 1
Tensiune ieșire	: 0...60V DC
Rezoluție tensiune ieșire	: 10 mV
Curent ieșire	: 0...2 A
Rezoluție curent ieșire	: 1 mA
Stabilizare tensiune	: ≤ 0,01% + 2mV
Stabilizare curent	: ≤ 0,1% + 5mA
Vibrații și zgomete pentru tensiune (reglabilă)	: ≤ 1mVrms
Dimensiuni	: 98 x 193 x 215 mm
Masă	: 3 kg
Sursă de alimentare	: 100...240V 50/60Hz
Grad murdărire	: 2

Accesorii standard:

- cablu USB
- software
- cablu alimentare

AX-3005DS, AX-3010DS Surse de alimentare de laborator cu 1 canal, în comutație



Caracteristici:

- citire simultană tensiune și curent;
- reglare continuă tensiune și curent;
- protecție la supratensiuni;
- selectare brută sau de precizie valori tensiune și curent

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: 2x LCD 3 cifre
Număr canale	: 1
Stabilizare curent	: ≤ 1% + 5mA
Stabilizare tensiune	: ≤ 1% + 10mV
Vibrații și zgomete pentru tensiune (reglabilă)	: ≤ 200mVp-p
Masă	: 1,5 kg
Sursă de alimentare	: 230VAC 50/60Hz

Symbol	Tensiune ieșire [V DC]	Curent ieșire [A]
AX-3005DS	0...30	0...5
AX-3010DS	0...30	0...10

AX-3005DLS Surse de alimentare liniare, cu un singur canal



Caracteristici:

- citire simultană tensiune și curent
- reglare continuă tensiune și curent
- protecție la supratensiuni
- selectare brută sau de precizie valori tensiune și curent

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: 2x LCD 4 cifre
Număr canale	: 1
Tensiune ieșire	: 0...30V DC
Curent ieșire	: 0...5 A
Stabilizare tensiune	: ≤ 0,01% + 5mV
Vibrații și zgomete pentru tensiune (reglabilă)	: ≤ 1mVp-p
Dimensiuni	: 85 x 160 x 260 mm
Sursă de alimentare	: 110/230V 50/60Hz

AX-3003L-3, AX-3005L-3 Surse de alimentare de laborator liniare, cu 3 canale



Caracteristici:

- 2 secțiuni reglabile, care funcționează în modul de stabilizare de curent sau tensiune și ca alimentator serial, paralel sau independent
- 4 afișaje LED
- răcire cu ventilator cu termoregulator
- citire simultană tensiune și curent
- reglare continuă tensiune și curent
- limitator de curent programabil
- protecție la supratensiuni
- siguranță scurtcircuitare

Caracteristici tehnice:

Număr canale	: 3
Afișaj	: 4x LED 3,5 cifre
Rezoluție tensiune ieșire	: 0,1 V
Rezoluție curent ieșire	: 0,01 A
Vibrații și zgomote pentru tensiune (reglabilă)	: < 1 mVrms

Symbol	AX-3003L-3	AX-3005L-3
Tensiune ieșire [V DC]	0...30	0...30
Curent ieșire [A]	0...3	0...5
Tensiune ieșire 2 [V DC]	0...30	0...30
Curent ieșire 2 [A]	0...3	0...5
Tensiune ieșire 3 [V DC]	5	5
Curent ieșire 3 [A]	3	3
Dimensiuni [mm]	260 x 160 x 310	260 x 160 x 360
Masă [kg]	10	13
Sursă de alimentare	220V 50 Hz	220V 50 Hz

Surse de alimentare cu un un singur canal, cu afișaj LCD AX-3003D și AX-3005D, pentru laborator

Caracteristici:

- 2 afișaje LCD 2 x 3,5 cifre
- reglare continuă a tensiunii și curentului
- protecția împotriva scurtcircuitării
- limitator de curent
- protecție împotriva conectării la ieșirea alimentată cu tensiune având polaritate inversă
- citirea simultană a tensiunii și a curentului de ieșire
- un coeficient foarte bun de reglare a curentului și a tensiunii

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: 2 x 3,5 cifre LCD
Tensiune de ieșire DC	: 0-30 V
Curent de ieșire DC AX-3003D	: 0-3 A
DC AX-3005D	: 0-5 A
Stabilizarea tensiunii	: < 0,01% ± 1 mV
Stabilizarea curentului	: < 0,2% ± 1 mA
Pulsații și zgomote	: < 1 mVrms
Alimentare	: 230 V AC ± 10%
Dimensiuni	: 291 x 158 x 136 mm
Greutate	: aprox 5 kg
	: aprox 6 kg



Surse de alimentare cu trei canale, cu afișaj LCD AX-3003D-3 și AX-3005D-3, pentru laborator

Caracteristici:

- afișaje LCD 4x 3,5 cifre, ușor de citit
- protecția împotriva scurtcircuitării
- limitator de curent programabil
- citirea simultană a tensiunii și a curentului de ieșire
- două secțiuni reglabile, care pot funcționa în modul de stabilizare de curent sau tensiune sau ca alimentare în serie, paralelă sau independentă - opțiunea „TRACKING MODE”
- ieșire unică cu tensiune continuă 5V/3A
- un coeficient foarte bun de reglare a curentului și a tensiunii



Caracteristici tehnice:

Afișaj	: 4x LCD 3,5 cifre
Tensiune de ieșire DC:	: 2 x 30 V
Curent de ieșire DC	: 2 x 3 A (AX-3003D-3) și 2 x 5 A (AX-3005D-3)
Ieșire continuă DC	: 5V/3A
Stabilizarea tensiunii	: < 0,01% ± 1 mV
Stabilizarea curentului	: < 0,2% ± 1 mA
Pulsații și zgomote	: < 1 mVrms
Alimentare	: 230 V AC ± 10%
Dimensiuni	: 365 x 265 x 164 mm
Greutate	: aprox. 10 kg (AX-3003D-3) și aprox. 13 kg (AX-3005D-3)

Surse de alimentare de laborator cu un canal AX-3005DBL



Caracteristici:

- citire simultană tensiune și curent
- reglare continuă tensiune și curent

Caracteristici tehnice:

Număr canale	: 1
Afișaj	: 2x LCD 3,5 cifre
Tensiune ieșire	: 0...30 V DC
Curent ieșire	: 0...5 A
Vibrații și zgomote pentru tensiune (reglabilă)	: < 0,5 mVrms
Ieșire tensiune	: 5V DC/3A
Stabilizare tensiune	: < 0,02% + 2mV
Stabilizare curent	: < 0,02% + 2mA
Masă	: 6 kg
Sursă de alimentare	: 230VAC 50/60Hz

Accesorii standard:

- cabluri de măsurare
- cablu alimentare

Sursă de alimentare reglabilă DC de mare putere AX-3020L



Caracteristici:

- citire simultană tensiune și curent
- reglare continuă tensiune și curent
- protecție la supratensiuni
- structură solidă, fiabilă
- afișaj LED, 2 rânduri

Caracteristici tehnice:

Afișaj	: 2x LED 4 cifre
Număr canale	: 1
Tensiune ieșire	: 0...30 V DC
Curent ieșire	: 0...20 A
Vibrații și zgomote pentru tensiune (reglabilă)	: < 1 mVrms
Dimensiuni	: 265 x 140 x 360 mm
Masă	: 14 kg
Sursă de alimentare	: 230VAC 50/60Hz

Surse de alimentare de laborator cu 3 canale AX-3005DBL-3



Caracteristici:

- citire simultană tensiune și curent
- reglare continuă tensiune și curent

Caracteristici tehnice:

Număr canale	: 3
Afișaj	: 4x LCD 3,5 cifre
Tensiune ieșire	: 0...30 V DC
Curent ieșire	: 0...5 A
Tensiune ieșire 2	: 0...30 V DC
Curent ieșire 2	: 0...5 A
Ieșire tensiune	: 5V DC/3A
Vibrații și zgomote pentru tensiune (reglabilă)	: < 0,5 mVrms
Stabilizare tensiune	: < 0,02% + 2mV
Stabilizare curent	: < 0,02% + 2mA
Masă	: 16 kg
Sursă de alimentare	: 230VAC 50/60Hz

Accesorii standard:

- cabluri de măsurare
- cablu alimentare

Clipsuri de măsură miniatură cu conector 0,6mm AX-CP-06



Caracteristici:

- Accesorii de măsurare : clips de măsurare
- Tip clips : cu pensetă
- Domeniu de prindere : max. 2 mm
- Conexiune : soclu cu bolt, 0,6 mm
- Tensiune nominală : 60 V DC
- Curent nominal : 2 A
- Material pin : alamă
- Placare contact : aurit
- Material izolan : poliamidă
- Culoare : neagră AX-CP-06-B
roșie AX-CP-06-R

Terminale de măsură 2mm cu soclu 4mm AX-CP-05



Caracteristici:

- Accesorii de măsurare : terminal de măsurare
- Lungime totală : 103 mm
- Diametru lamă : 2 mm
- Curent nominal : 10 A
- Conexiune : soclu 4 mm
- Material izolan : poliamidă
- Conform cu norma : IEC 1010 1000V Cat II
- Culoare : neagră AX-CP-05-B
roșie AX-CP-05-R

Conductori de măsurare cu două mufe banană drepte AX-TL-4B1



Caracteristici:

- Structură : mufă banană dreaptă 4 mm-mufă banană dreaptă 4 mm
- Versiune : cu soclu axial, 4 mm; cu manșon
- Conform cu norma : IEC 1010 600V Cat II
- Lungime cablu : 1 m

Symbol	Caracteristici	Secțiune cablu [mm ²]	Curent nominal [A]	Culoare
AX-TL-4B1-B	elastic	1	19	neagră
AX-TL-4B1-BL	elastic	1	19	albastră
AX-TL-4B1-R	elastic	1	19	roșie
AX-TL-4B51-B	siliconic	2,5	32	neagră
AX-TL-4B51-R	siliconic	2,5	32	roșie

Clips de măsurare cu soclu tip banană 4mm AX-CP-04



Caracteristici:

- Accesorii de măsurare : clips de măsurare
- Tip clips : cu lamă
- Conexiune : soclu 4 mm
- Material izolan : poliamidă
- Material pin : alamă/oțel
- Placare contact : nichelat
- Domeniu de prindere : max. 6 mm
- Curent nominal : 10 A
- Lungime totală : 159 mm
- Conform cu norma : IEC 1010 1000V Cat III
- Culoare : neagră AX-CP-04-B
roșie AX-CP-04-R

Terminații de măsurare cu soclu pentru siguranță AX-CP-02



Caracteristici:

- Accesorii de măsurare : terminal de măsurare
- Caracteristici : soclu pentru siguranță
- Curent nominal : 20 A
- Conexiune : soclu 4 mm
- Lungime totală : 132,5 mm
- Conform cu norma : IEC 1010 1000V Cat III
- Material izolan : poliamidă
- Material pin : alamă
- Culoare : neagră AX-CP-02-B
roșie AX-CP-02-R

AX-TLP-001 Set de cabluri de măsurare



Caracteristici:

- carcasă : mufă tip banană de 4 mm, în unghi -
- terminație de măsurare cu posibilitatea
- introducerii într-un soclu de 4mm
- curent nominal : 10A
- lungimea cablurilor : 1,2 m
- conforme cu standardul : IEC1010 Cat. III 1000V
- dimensiunea mufei : 0.4 mm
- culoare : gri-negru și gri-roșu
- izolația cablului : PVC
- conținutul setului : 2x cabluri de măsurare

Clipsuri de măsurare cu lamă AX-CP-03



Caracteristici:

- Accesorii de măsurare : clips de măsurare
- Tip clips : cu lamă
- Conexiune : soclu 4 mm
- Curent nominal : 10 A
- Material pin : alamă/oțel
- Material izolan : poliamidă
- Lungime totală : 136 mm
- Diametru max. cablu : 4 mm
- Conform cu norma : IEC 1010 1000V Cat III
- Culoare : neagră AX-CP-03-B
roșie AX-CP-03-R

AX-CP-01-SET Set de terminații de măsurare soclu 4mm 10A



Caracteristici:

- carcasa : soclu tip banană de 4mm
- terminație ascuțită
- curent nominal : 10A
- lungime totală : 123mm
- conforme cu standardul : IEC1010 Cat. III 1000V
- culoare : negru și roșu
- conținutul setului : 2x terminații de măsurare

AX-CR-02-SET Mufe tip crocodil cu soclu de 4mm



Caracteristici:

- carcasă : soclu tip banană cu filet de 4mm
- curent nominal : 5A
- culoare : negru și roșu
- izolația cablului : PVC
- conținutul setului : 2x terminații de măsurare de tip crocodil

AX-TLP-001T Set de cabluri de măsurare cu mufă tip banană/cu terminație de măsurare



Caracteristici:

- carcasă : mufă tip banană de 4 mm
- terminație de măsurare de 2 mm
- curent nominal : 10A
- lungimea cablurilor : 1,2 m
- conforme cu standardul : IEC1010 Cat. III 1000V
- culoare : negru și roșu
- izolația cablului : PVC
- conținutul setului : 2x cabluri de măsurare

AX-TLP-005 Set de cabluri de măsurare cu mufe tip banană/terminații de măsurare de rezervă

Caracteristici:

- carcasă: mufă tip banană de 4 mm, în unghi - terminație de măsurare intersanjabilă
- curent nominal: 10A
- lungimea cablurilor: 1,2 m
- conforme cu standardul IEC1010 Cat. III 1000V
- culoare: negru și roșu
- izolația cablului: PVC
- conținutul setului: 2x cabluri de măsurare

AX-TLP-002 Conductori de măsură cu două mufe banană

Caracteristici:

- carcasă : mufă tip banană simplă, de 4mm - mufă tip banană simplă
- curent nominal : 10A
- lungimea cablurilor : 1,2 m
- conforme cu : IEC1010 Cat. III 1000V, Cat. IV 600V
- dimensiunea mufei : 0,4 mm
- culoare : negru și roșu
- izolația cablului : PVC
- conținutul setului : 2x cabluri de măsurare

AX-TLP-003 Set de cabluri de măsurare 1,2 m banană simplă: mufă/soclu

Caracteristici:

- carcasă: mufă tip banană simplă, de 4mm - soclu tip banană simplă, de 4 mm
- curent nominal: 10A
- lungimea cablurilor: 1,2 m
- conforme cu standardul IEC1010 Cat. III 1000V
- culoare: negru și roșu
- izolația cablului: PVC
- conținutul setului: 2x cabluri de măsurare

AX-TLS-001 Cabluri de măsurare cu mufe în unghi

Caracteristici:

- carcasă : mufă tip banană de 4 mm, în unghi - terminație de măsurare : foarte ascuțită, cu filet
- curent nominal : 10A
- lungimea cablurilor : 1 m
- conforme cu standardul : IEC1010 Cat. III 1000V
- dimensiunea mufei : 0,4 mm
- culoare : negru și roșu
- conținutul setului : 2x cabluri de măsurare

Conductori AX-TL-BNC-BNC de măsurare mufă BNC - mufă BNC

Caracteristici tehnice:

- Structură : mufă BNC - mufă BNC
- Curent nominal : 3 A
- Lungime cablu : 1 m
- Culoare : neagră
- Siguranță : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I

Conductori de măsurare cu mufă BNC izolată și două mufe 4 mm AX-TL-BNC-4BP2

Caracteristici:

- Accesorii de măsurare : cablu de măsurare
- Structură : 2x mufă banană, 4 mm - mufă BNC
- Curent nominal : 3 A
- Lungime cablu : 1,2 m
- Culoare : negru și roșu
- Siguranță : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I

Conductoare AX-TL-BNC-CH2 de măsură cu mufă BNC izolată și două clipsuri

Caracteristici:

- Structură : 2x clips cu cârlig - mufă BNC, mamă
- Curent nominal : 3 A
- Lungime cablu : 1,2 m
- Conform cu norma : IEC 1010 500V Cat I
- Culoare : negru și roșu

Set conductori de măsură siliconici cu mufe drepte AX-TLS-002

Caracteristici:

- Conținut set : 2x cabluri de măsurare
- Structură : mufă banană dreaptă 4mm - sondă de măsură
- Curent nominal : 10 A
- Lungime cablu : 1 m
- Secțiune cablu : 0,75 mm²
- Materiale izolante pentru cabluri : silicon
- Conform cu norma : IEC 1010 1000V Cat III
- Dimensiune mufă : Ø4 mm
- Culoare : negru și roșu

AX-TLP-TW-01 Pensete de măsurare SMD cu mufe tip banană

Caracteristici:

- carcasă: mufe tip banană de 4 mm, în unghi - terminație de măsurare SMD
- lungime cablu: 0,4 m
- culoare: negru

AX-P1, AX-58P, AX-58P1 - huse moi pentru multimetre

- Pentru: AX-18B and AX-19
- Dimensiuni: 230 x 130 x 49 mm
- Material: țesătură




- Pentru: AX-582B, AX-585B, AX-588, AX-588B
- Dimensiuni: 210 x 120 x 45 mm
- Material: țesătură



- Pentru: AX-582B, AX-585B, AX-588, AX-588B
- Dimensiuni: 185 x 120 x 49 mm
- Material: țesătură

Distributor



Electronic Components

41 Ustronna Str., 93-350 Lodz, Poland
tel. +48 42 645 55 35, fax +48 42 645 54 96
axiomet@tme.eu www.tme.eu