

AXIOMET.EU

**AXIO
IIIIIIIMET**



PRZYZRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

- VER 06 -

MULTIMETRY ANALOGOWE

MULTIMETRY CYFROWE

MIERNIKI I PRZYSTAWKI CĘGOWE

**TESTERY I MIERNIKI INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH**

**MIERNIKI WARUNKÓW
ŚRODOWISKOWYCH**

**MIERNIKI DO WARSZTATÓW
SAMOCHODOWYCH**

KAMERY INSPEKCYJNE, BOROSKOPY

ZASILACZE LABORATORYJNE

PRZYZRZĄDY LABORATORYJNE

OSCYLOSKOPY

**TESTERY SIECI KOMPUTEROWYCH
I TELEFONICZNYCH**

MIERNIKI - AKCESORIA

PRZYZRZĄDY LABORATORYJNE - POZOSTAŁE



AXIOMET.EU

Kieszonkowe mierniki analogowe AX-7003



Właściwości:

- 6 funkcji, 14 zakresów
- obudowa antyudarowa (holster)
- przewody pomiarowe zainstalowane na stałe
- skala kodowana kolorami
- test baterii 1,5V oraz 9V
- uniwersalny

Typ miernika : multimetr analogowy

Zakres pomiaru napięcia DC : 10/50/250/500V

Zakres pomiaru napięcia AC : 50/250/500V

Zakres pomiaru prądu DC : 25m/250mA

Zakres pomiaru rezystancji : 10k/1MΩ

Pom. natęż. dźwięku : 4...56 dB

Źródło zasilania : 1 bateria 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii

Zgodność z : EN61010 300V CAT II

Wymiary (SxGxW) : 90 x 30 x 120 mm

Czas pracy baterii : ~ 160 h

Wypożenie : przewody pomiarowe

Symbol Opis artykułu

AX-7003 Multimetr analogowy;V DC:10/50/250/500V;V AC:50/250/500V

Multimetry analogowo-cyfrowe AX-7030



Właściwości:

- 8 funkcji, 20 zakresów
- obudowa antyudarowa (holster)
- skala analogowa, wyświetlacz cyfrowy
- test baterii

Wyświetlacz : LCD 3,5 cyfry 15mm, analogowy

Zakres pomiaru V DC : 0,2/2/20/200/600V

Zakres pomiaru V AC : 0,2/2/20/200/600V

Zakres pomiaru I DC : 0,2m/2m/20m/200m/10A

Zakres pomiaru I AC : 0,2m/2m/20m/200m/10A

Zakres pomiaru R : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ

Test diody : 1mA, 2,4V

Test ciągłości obwodu : sygnał akustyczny dla R<30Ω

Zgodność z : EN61010 600V CAT II

Zasilanie : 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii

Wymiary (SxGxW) : 108 x 50 x 190 mm

Masa z baterią : 470 g

Wypożenie : przewody pomiarowe

Symbol Opis artykułu

AX-7030 Multimetr analogowo-cyfrowy;LCD 3,5 cyfry 15mm,analogowy

Multimetry analogowe Axiomet



Właściwości : uniwersalny

Typ miernika : multimetr analogowy

Zakres pomiaru napięcia DC : 0,1/0,5/2,5/10/50/250/500V

Imp. wej. dla pomiaru V DC : 20 kΩ/V

Zakres pomiaru napięcia AC : 10/50/250/500V

Imp. wej. dla V AC : 9 kΩ/V

Zakres pomiaru prądu DC : 50μ/2,5m/25m/250m/10A

Zakres pomiaru rezystancji : 2k/20k/200k/2M/20MΩ

Zgodność z : EN61010 600V CAT III

Test ciągłości obwodu : sygnał akustyczny dla R<100Ω

Test diody : tak

Wymiary (SxGxW) : 95 x 46 x 168 mm

Masa : 320 g

Symbol Opis artykułu

AX-7020 Multimetr analogowy;Właściwości:uniwersalny;Test diody:tak

Multimetry paluszkowe AXIOMET



Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- paluszkowy
- sprawdzanie stanów logicznych układów cyfrowych TTL
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Zakres pomiaru V DC : 200m/2/20/200/600V

Zakres pomiaru V AC : 2/20/200/600V

Zakres pomiaru R : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ

Test diody : 1mA, 1,5V

Wymiary zewn. : 25 x 43 x 216 mm

Masa : 200 g

Wypożenie : przewód pomiarowy

Symbol Opis artykułu

AX-PDM01 Multimetr cyfrowy;V DC:200m/2/20/200/600V;V AC:2/20/200/600V

Kieszonkowe multimetry cyfrowe AX-MS811



Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- automatyczny wskaźnik polaryzacji
- funkcja pomiaru relatywnego REL
- uniwersalny
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wyświetlacz : LCD 3,75 cyfry (4000)
 Zakres pomiaru V DC : 0,1m...400m/4/40/400/500V
 Zakres pomiaru V AC : 1m...4/40/400/500V
 Zakres pomiaru R : 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
 Zakres pomiaru C : 0,001n...4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF
 Zakres pomiaru f : 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
 Wypełnienie : 0,1...99%
 Test diody : 1mA, 1,5V
 Test ciągłości obwodu : sygnał akustyczny dla R<60Ω
 Czas pracy baterii : ~ 50 h
 Zgodność z normą : EN1010: 500V CAT II
 Zasilanie : 1 bateria 3V CR2032, zestaw bez baterii
 Wymiary (SxGxW) : 56 x 11,5 x 108 mm

Wyposażenie: bateria; plastikowe etui; przewody pomiarowe stałe.

Symbol	Opis artykułu
AX-MS811	Multimetr cyfrowy; LCD 3,75 cyfry (4000); 0,1÷99%; 50h

Kieszonkowe multimetry cyfrowe do 600V AC/DC



Właściwości:

- obudowa antyudarowa
- ręczna zmiana zakresów
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika : multimetr cyfrowy
 Wyświetlacz : LCD 3,5 cyfry (1999)
 Próbkowanie : 3x/s
 Zakres pomiaru V DC : 100μ...200m/2/20/200/600V
 Zakres pomiaru V AC : 100m...200/600V
 Zakres pomiaru I DC : 1μ...20u/200u/2m/20m/200m/10A
 Zakres pomiaru R : 0,1Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ
 Test diody : 1mA, 3V
 Test ciągłości obwodu : sygnał akustyczny dla R<70Ω
 Wymiary (SxGxW) : 85 x 30 x 145 mm
 Temperatura pracy : 0...40°C
 Masa z baterią : 170 g
 Zasilanie : 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
 Wyposażenie : przewody pomiarowe

Symbol	Opis artykułu
AX-100	Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry (1999); 3x/s; 0÷40°C

Multimetry cyfrowe AX-101B



Właściwości:

- generator sygnału prostokątnego
- obudowa antyudarowa
- ręczna zmiana zakresów
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wyświetlacz : LCD 3,5 cyfry (1999), podświetlany
 Próbkowanie : 2-3x/s
 Zakres pomiaru V AC : 100m...200/500V
 Zakres pomiaru V DC : 100μ...200m/2/20/200/500V
 Zakres pomiaru I DC : 1μ...2m/20m/200m/10A
 Zakres pomiaru R : 0,1...200/2k/20k/200k/20M/200MΩ
 Test ciągłości obwodu : sygnał akustyczny dla R<70Ω
 Test diody : tak
 Masa z baterią : 156 g
 Wymiary (SxGxW) : 74 x 35 x 150 mm
 Zasilanie : 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
 Wyposażenie : instrukcja obsługi; przewody pomiarowe

Symbol	Opis artykułu
AX-101B	Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry (1999), podświetlany; 2-3x/s

Multimetry cyfrowe Axiomet z pomiarem temperatury



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- ochrona przeciwprzeciążeniowa
- bezdotykowy wykrywacz napięcia

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD (2000), podświetlany
Zakres pomiaru V DC	: 200m/2/20/200/500V
Zakres pomiaru V AC	: 2/20/200/500/600V
Zakres pomiaru I DC	: 200μ/2m/20m/200m/2/10A
Zakres pomiaru I AC	: 200μ/2m/20m/200m/2/10A
Zakres pomiaru R	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Temp.	: -20...750°C
Test diody	: tak
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<70Ω
Wymiary (SxGxW)	: 70 x 32 x 144 mm
Masa z baterią	: 200 g
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Wposażenie	: przewody pomiarowe; sonda kropelkowa typu K
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT III

Symbol Opis artykułu

AX-102 Multimetr cyfrowy; LCD (2000), podświetlany; -20÷750°C

Multimetry cyfrowe AX-MS8221A z buzerem



Właściwości:

- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- gniazdo do testowania hFE tranzystorów
- ręczna zmiana zakresów
- uniwersalny
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD 3,5 cyfry (1999) 15mm
Próbkowanie	: 2,5x/s
Zakres pomiaru V DC	: 200m/2/20/200/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 2/20/200/750V
Zakres pomiaru I DC	: 200μ/2m/20m/200m/10A
Zakres pomiaru I AC	: 2m/20m/200m/10A
Zakres pomiaru R	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Zgodność z normą	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Test diody	: 1mA, 2,8V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<50Ω
Test hFE tranz.	: 2,8 V
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Wymiary (SxGxW)	: 74 x 32 x 158 mm
Masa z baterią	: 250 g
Wposażenie	: przewody pomiarowe

Symbol Opis artykułu

AX-MS8221A Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry (1999) 15mm; 2,5x/s; 2,8V

Automatyczne multimetry cyfrowe kieszonkowe



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja pomiaru relatywnego REL
- obudowa antyudarowa (holster)

- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wyświetlacz	: LCD 3,75 cyfry (3999)
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru V DC	: 100μ...400m/4/40/400/600V
Zakres pomiaru V AC	: 1m...4/40/400/600V
Zakres pomiaru I DC	: 0,1μ...400μ/4000μ/40m/400m/10A
Zakres pomiaru I AC	: 0,1μ...400μ/4m/40m/400m/10A
Zakres pomiaru C	: 1p...4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
Zakres pomiaru f	: 0,001...1/10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Zakres pomiaru R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Test diody	: 0,5mA, 1,5V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<50Ω
Temp.	: -20...1000°C
Rozdz.	: 1°C
Wymiary (SxGxW)	: 74 x 36 x 145 mm
Zasilanie	: 2 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Masa z baterią	: 190 g

Symbol Opis artykułu

AX-105 Multimetr cyfrowy; LCD 3,75 cyfry (3999); 3x/s; Temp: -20÷1000°C

Multimetry cyfrowe z wbudowanym wykrywcem napięcia



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- ergonomiczna obudowa dopasowana do kształtu dłoni
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja pomiaru relatywnego REL
- sygnalizacja błędnego połączenia przewodów pomiarowych
- wbudowany wykrywacz napięcia zmiennego
- bezdotykowy wykrywacz napięcia
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wyświetlacz	: LCD 3,75 cyfry (3999) 18mm, podświetlany
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 1m...4/40/400/750V
Zakres pomiaru I DC	: 1μ...4000μ/400m/10A
Zakres pomiaru I AC	: 1μ...4000μ/400m/10A
Zakres pomiaru R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru C	: 1p...4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF
Zakres pomiaru f	: 0,001...10/100/1k/10k/100k/200kHz
Temp.	: -20...1000°C
Rozdz.	: 1°C
Test diody	: 1mA, 1,5V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<40Ω
Wymiary (SxGxW)	: 82 x 29 x 156 mm
Wypożyczenie	: przewody pomiarowe
Masa	: 220 g

Symbol Opis artykułu

AX-MS8250 Multimetr cyfrowy; LCD 3,75 cyfry (3999) 18mm, podświetlany

Multimetry cyfrowe AX-572 z podświetleniem wyświetlacza



Właściwości:

- automatyczne wyłączanie
- obudowa antyudarowa (holster)
- ręczna zmiana zakresów
- uniwersalny
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wyświetlacz	: LCD 3,5 cyfry (1999)
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru V DC	: 100μ...200m/2/20/200/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 1m...2/20/200/750V
Zakres pomiaru I DC	: 0,01μ...20μ/2m/200m/20A
Zakres pomiaru I AC	: 1μ...2m/200m/20A
Zakres pomiaru R	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Zakres pomiaru C	: 10mF
Test diody	: 1mA, 3V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<70Ω
Test hFE tranz.	: 3 V
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT III
Wymiary (SxGxW)	: 93 x 55 x 175 mm
Masa	: 400 g

Symbol Opis artykułu

AX-572 Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry (1999); 3x/s; 3V; 93x55x175mm

Multimetry cyfrowe AX-582B z podświetleniem wyświetlacza



Właściwości:

- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- obudowa antyudarowa (holster)
- ręczna zmiana zakresów
- uniwersalny
- wykrywanie przewodu fazowego (sygnalizacja akustyczna i optyczna)

- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD 3,5 cyfry 28mm
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 1m...2/20/200/750V
Szer. pasma dla pomiaru V AC	: 40Hz...200Hz
Zakres pomiaru I DC	: 0,1μ...200μ/20μ/200m/2/20A
Zakres pomiaru I AC	: 0,1m...200m/2/20A
Szer. pasma dla pomiaru I AC	: 40Hz...200Hz
Zakres pomiaru R	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Zakres pomiaru C	: 10p...20n/2μ/200μF
Test diody	: 1mA, 3V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<70Ω
Test hFE tranzystorów	: 3 V
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT IV
Wymiary (SxGxW)	: 97 x 35 x 189 mm
Masa z baterią	: 375 g
Wypożyczenie	: adapter do pomiaru pojemności i hFE tranzystorów; przewody pomiarowe

Symbol Opis artykułu

AX-582B Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry 28mm; 3x/s; Test diody: 1mA, 3V

Multimetry cyfrowe 4,5 cyfry z podświetleniem wyświetlacza



AX-585B

Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- obudowa antyudarowa (holster)
- ręczna zmiana zakresów
- uniwersalny
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD 4,5 cyfry (19999) 32mm
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru V DC	: 10μ...200m/2/20/200/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 100μ...2/20/200/750V
Szer. pasma dla pomiaru V AC	: 40Hz...400Hz
Zakres pomiaru I DC	: 0,01μ...200μ/2m/20m/200m/20A
Zakres pomiaru I AC	: 1μ...20m/200m/20A
Pomiar True RMS	: True RMS AC
Szer. pasma dla pomiaru I AC	: 40Hz...200Hz
Zakres pomiaru R	: 0,01...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Zakres pomiaru C	: 1p...20n/2μ/200μF
Zakres pomiaru f	: 1...20k/200kHz
Temp.	: -10...1000°C
Rozdz.	: 0,1°C
Test diody	: 1mA, 3V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<70Ω
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT IV
Wymiary (SxGxW)	: 97 x 35 x 189 mm
Wypożyczenie	: przewody pomiarowe; sonda kropelkowa typu K z końcówkami bananowymi 4mm TP-09
Masa z baterią	: 400 g
Wyp. opcjonalne	: miękki pokrowiec AX-58P

Symbol	Opis artykułu
AX-585B	Multimetr cyfrowy; LCD 4,5 cyfry (19999) 32mm; 3x/s

Multimetry cyfrowe AX-588B z pomiarem indukcyjności



AX-588B

Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- funkcja PEAK HOLD (zapamiętanie sygnałów impulsowych)
- obudowa antyudarowa (holster)
- ręczna zmiana zakresów
- rozszerzony zakres pomiaru rezystancji 2000MΩ
- uniwersalny
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wyświetlacz	: LCD 3,5 cyfry 28mm
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 0,1m...200m/2/20/200/750V
Zakres pomiaru I DC	: 1μ...2m/20m/200m/20A
Zakres pomiaru I AC	: 1μ...2m/20m/200m/20A
Szer. pasma dla pomiaru I AC	: 40Hz...200Hz
Zakres pomiaru R	: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/2000MΩ
Zakres pomiaru C	: 10p...20n/2000n/2μ/20μ/200μF
Zakres pomiaru ind.	: 1μ...2m/20m/200m/2H/20H
Temp.	: -40...1000°C
Zakres pomiaru f	: 1...2k/20k/200k/2M/10MHz
Test diody	: 1mA, 3V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<70Ω
Test hFE tranzystorów	: 3 V
Wymiary (SxGxW)	: 97 x 35 x 189 mm
Masa z baterią	: 400 g
Wypożyczenie	: adapter do pomiaru pojemności i hFE tranzystorów; przewody pomiarowe; sonda kropelkowa typu K z końcówkami bananowymi 4mm TP-09

Symbol	Opis artykułu
AX-588B	Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry 28mm; I DC: 1μ÷2m/20m/200m/20A

Multimetry cyfrowe z USB



Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- funkcja pomiaru relatywnego REL
- obudowa antyudarowa (holster)
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD 3,75 cyfry (3999)
Bargraf	: 41 segm. 30x/s
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/750V
Zakres pomiaru I DC	: 1μ...400μ/4m/40m/400m/4/10A
Zakres pomiaru I AC	: 1μ...400μ/4m/40m/400m/4/10A
Zakres pomiaru R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru C	: 10p...40n/400n/4μ/40μ/200μF
Temp.	: -20...1000°C
Zakres pomiaru f	: 0,01...10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Test diody	: 1mA
Test ciągłości obwodu	: sygnalizacja akustyczna
Wypelnienie	: 0,1...99,9%
Interfejs	: USB
Złącze wyjściowe	: USB A wtyk
Masa z baterią	: 350 g
Wymiary (SxGxW)	: 93 x 48 x 191 mm
Zasilanie	: 2 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii

Wypożyczenie: kabel USB; oprogramowanie: przewody pomiarowe; sonda temperaturowa typu K.

Symbol	Opis artykułu
AX-594	Multimetr cyfrowy; LCD 3,75 cyfry (3999); Bargraf: 41 segm. 30x/s

Multimetry cyfrowe True RMS 3,5 cyfry Axiomet



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX/REL
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD 3,5 cyfry (3999)
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 1m...4/40/400/750V
Zakres pomiaru I DC	: 400μ/4000μ/40m/400m/10A
Zakres pomiaru I AC	: 0,1μ...400μ/4000μ/40m/400m/10A
Pomiar True RMS	: True RMS AC
Zakres pomiaru R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru C	: 10p...10n/100n/1000n/10μ/100μ/1000μF
Temp.	: -20...1000°C
Test diody	: 0,5mA, 1,5V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<40Ω
Zasilanie	: 2 baterie 1,5V LR6 (AA), zestaw bez baterii
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT IV
Masa	: 420 g
Wposażenie	: przewody pomiarowe; sonda temperaturowa typu K
Wymiary	: 180 x 91 x 45 mm

Symbol	Opis artykułu
AX-150	Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry (3999); 3x/s; True RMS AC

Multimetry cyfrowe z TRMS AC



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- funkcja PEAK HOLD (zapamiętanie sygnałów impulsowych)
- obudowa antyudarowa (holster)
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD 3,75 cyfry (3999) 21mm, bargraf, podświetlany
Próbkowanie	: 2x/s
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Zakres pomiaru I DC	: 0,1μ...400μ/4m/40m/400m/10A
Zakres pomiaru I AC	: 0,1μ...400μ/4m/40m/400m/10A
Pomiar True RMS	: True RMS AC
Zakres pomiaru R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru C	: 1p...4n/40n/400n/4μ/40μ/400μ/4m/40mF
Zakres pomiaru f	: 1...4k/40k/400k/10MHz
Temp.	: -20...760°C
Rozdz.	: 1°C
Test diody	: 1mA, 3V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<35Ω
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Zgodność z normą	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Wymiary (SxGxW)	: 82 x 55 x 182 mm
Wposażenie	: przewody pomiarowe
Masa bez baterii	: 375 g

Symbol	Opis artykułu
AX-155	Multimetr cyfrowy; 2x/s; V DC: 0,1m+400m/4/40/400/1000V; 375g

Multimetry AX-18B z interfejsem USB



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączenie
- elektroniczne zabezpieczenie miernika
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja pomiaru relatywnego REL
- uniwersalny
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
--------------	---------------------

Wyświetlacz	: LCD (6000) 14mm, podświetlany
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 0,1μ...600m/6/60/600/1000V
Zakres pomiaru I DC	: 0,1μ...600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
Zakres pomiaru I AC	: 0,1μ...600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
Zakres pomiaru R	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Zakres pomiaru C	: 0,01n...60n/600n/6μ/60μ/300μF
Temp.	: -55...1000°C
Zakres pomiaru f	: 0,01...100/1k/10k/100k/1MHz
Test diody	: 1mA, 1,5V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<50Ω
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Zgodność z normą	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Próbkowanie	: 3x/s
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Wypelnienie	: 0,1...99,9%
Interfejs	: USB
Masa z baterią	: 310 g
Wymiary (SxGxW)	: 85 x 40 x 180 mm

Wposażenie opcjonalne: miękki pokrowiec AX-P1. Wposażenie: komplet przewodów do pomiaru pojemności; oprogramowanie PC-Link; optokabel z USB; przewody pomiarowe; sonda kropelkowa typu K z końcówkami bananowymi 4mm.

Symbol	Opis artykułu
AX-18B	Multimetr cyfrowy; LCD (6000) 14mm, podświetlany; 3x/s

Automatyczne multimetry TrueRMS z funkcją Auto-scan



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- funkcja wykrywania badanego elementu - AUTOSCAN
- bezprzewodowy wykrywacz napięcia
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD (6000), podświetlany
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Zakres pomiaru I DC	: 0,1μ...600μ/6m/60m/600m/10A
Zakres pomiaru I AC	: 0,1μ...600μ/6m/60m/600m/10A
Zakres pomiaru R	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Zakres pomiaru C	: 1p...6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
Zakres pomiaru f	: 0,001...6k/10kHz
Test diody	: 1mA, 2,8V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<30Ω
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Zgodność z normą	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Wymiary (SxGxW)	: 90 x 40 x 190 mm
Pomiar True RMS	: True RMS
Masa z baterią	: 500 g
Temperatura pracy	: 0...40°C
Wposażenie	: przewody pomiarowe

Symbol	Opis artykułu
AX-174	Multimetr cyfrowy;LCD (6000),podświetlany;3x/s;True RMS

Automatyczne multimetry TrueRMS z interfejsem USB



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX/REL
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD (6600), podświetlany
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...660m/6,6/66/660/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 0,1m...660m/6,6/66/660/1000V
Zakres pomiaru I DC	: 0,1μ...660μ/6600μ/66m/600m/10A
Zakres pomiaru I AC	: 0,1μ...660μ/6600μ/66m/600m/10A
Pomiar True RMS	: True RMS
Zakres pomiaru R	: 0,1...660/6,6k/66k/660k/6,6M/66MΩ
Zakres pomiaru C	: 1p...6,6n/66n/660n/6,6μ/66μ/660μ/6,6m/66mF
Zakres pomiaru f	: 0,01...66/660/6,6k/66k/660k/6,6M/66MHz
Temp.	: -55...1000°C
Test diody	: 1mA, 2,8V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<30Ω
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Zgodność z normą	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Temperatura pracy	: 0...40°C
Temp. przechowywania	: -10...60°C
Wypelnienie	: 1...99%
Interfejs	: USB
Złącze wyjściowe	: USB A wtyk
Masa z baterią	: 500 g
Wymiary (SxGxW)	: 90 x 40 x 190 mm
Wposażenie	: kabel USB; oprogramowanie; przewody pomiarowe; sonda kropelkowa typu K

Symbol	Opis artykułu
AX-176	Multimetr cyfrowy;LCD (6600),podświetlany;3x/s;True RMS

Multimetry cyfrowe Axiomet z interfejsem RS-232



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- funkcja pomiarów względnych
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika : multimetr cyfrowy

Wyświetlacz	: LCD (5999), bargraf
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 1m...6/60/600/750V
Zakres pomiaru I DC	: 10μA...60m/600m/6/10A
Zakres pomiaru I AC	: 10μ...60m/600m/6/10A
Zakres pomiaru R	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Zakres pomiaru C	: 10p...40n/400n/4μ/40μ/200μF
Temp.	: -20...1000°C
Test diody	: 1,0mA, 3,0V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<30Ω
Zasilanie	: 2 baterie 1,5V LR03 (AAA)
Wymiary (SxGxW)	: 91 x 49 x 185 mm
Masa z baterią	: 410 g
Zakres pomiaru f	: 0,001...10/100/1000/10k/100k/1M/20MHz
Interfejs	: USB
Zgodność z normą	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Wposażenie	: kabel USB; oprogramowanie; pokrowiec; przewody pomiarowe; sonda temperaturowa typu K

Symbol	Opis artykułu
AX-595	Multimetr cyfrowy;LCD (5999),bargraf;3x/s;-20÷1000°C

Multimetry cyfrowe, profesjonalne z TrueRMS i interfejsem IrDa



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- funkcja pomiaru relatywnego REL
- sygnalizacja błędnego połączenia przewodów pomiarowych
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD 5 cyfr
Próbkowanie	: 2,5x/s
Zakres pomiaru V DC	: 0,001m...50m/500m/5m/50/500/1000V
Zakres pomiaru I DC	: 0,01μ...500μ/5m/50m/500m/5/10A
Pomiar napięcia AC/DC + AC	: 0,001m...50m/500m/5V/50V/500V/1000V
Pomiar prądu AC/DC + AC	: 0,01μ...500μ/5m/50m/500m/5A/10A
Zakres pomiaru R	: 0,01...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Rozdzielczość	: 0,01Ω
Zakres pomiaru C	: 0,01n...50n/500n/5μ/50μ/500μ/5mF
Zakres pomiaru f	: 5...200kHz (przebieg liniowy)
Test diody	: 0,7mA, 2,5V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<50Ω
Zasilanie	: 6 baterii 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Zgodność z normą	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Pomiar True RMS	: True RMS
Wypełnienie	: 0,01...95%
Interfejs	: IrDA; USB
Złącze wyjściowe	: USB A wtyk
Bargraf	: 51 segm.
Zabezpieczenie	: przeciwprzeciężeniowe
Wymiary (SxGxW)	: 100 x 40 x 200 mm
Masa z baterią	: 560 g

Wyposażenie: komplet przewodów pomiarowych z końcówkami; komplet przewodów pomiarowych z krokodylkami izolowanymi; oprogramowanie (Windows 98, 2000, NT, XP, Vista); optokabel z USB.

Symbol	Opis artykułu
AX-178	Multimetr cyfrowy; LCD 5 cyfr; Bargraf: 51 segm.; 2,5x/s; True RMS

Multimetry cyfrowe AX-160IP z panelem dotykowym



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- funkcja pomiarów względnych
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- pamięć 10 pomiarów
- automatyczne podświetlenie ekranu
- sterowanie za pomocą panelu dotykowego

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD (6000), podwójny, podświetlany
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru V DC	: 0,01m...60m/600m/6/60/600/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 0,01m...60m/600m/6/60/600/1000V
Zakres pomiaru I DC	: 0,1μ...600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
Zakres pomiaru I AC	: 0,1μ...600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
Pomiar True RMS	: True RMS
Zakres pomiaru R	: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Zakres pomiaru C	: 1p...6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
Temp.	: -200...1000°C
Test diody	: tak
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<50Ω, sygnalizacja akustyczna i optyczna
Zgodność z normą	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Wymiary (SxGxW)	: 90 x 40 x 190 mm
Masa z baterią	: 500 g
Zasilanie	: 2 baterie 1,5V LR6 (AA)
Klasa szczelności	: IP65
Wyposażenie	: przewody pomiarowe; sonda kropelkowa typu K

Symbol	Opis artykułu
AX-160IP	Multimetr cyfrowy; LCD (6000), podwójny, podświetlany; 3x/s; IP65

Multimetry cyfrowe z testerem sieci LAN



Właściwości:

- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja testowania sieci LAN (złącza RJ45) i linii telefonicznych (złącza RJ11)
- ręczna zmiana zakresów
- test baterii 1,5V, 6V i 9V
- uniwersalny

- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Zakres pomiaru napięcia DC	: 200m/2/20/200/1000V
Zakres pomiaru napięcia AC	: 200m/2/20/200/700V
Zakres pomiaru prądu DC	: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Zakres pomiaru prądu AC	: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Zakres pomiaru rezystancji	: 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ
Wyświetlacz	: LCD 3,5 cyfry (3999) 15mm, podświetlany
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Zgodność z	: EN61010 300V CAT III, EN61010 600V CAT II
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<70Ω
Wymiary (SxGxW)	: 85 x 44 x 185 mm
Masa z baterią	: 360 g
Wyposażenie	: przewody pomiarowe; przystawka do testowania sieci LAN

Symbol	Opis artykułu
AX-T520	Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry (3999) 15mm, podświetlany

Wielofunkcyjne multimetry cyfrowe AXIOMET



Właściwości:

- automatyczna zmiana polaryzacji
- automatyczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja pomiaru relatywnego REL
- ochrona przeciwprzeciążeniowa
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- bezdotykowy wykrywacz napięcia
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD (4000)
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Zakres pomiaru V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Zakres pomiaru I DC	: 0,1μ...400μ/4000μ/400m/10A
Zakres pomiaru I AC	: 0,1μ...400μ/4000μ/400m/10A
Zakres pomiaru R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru C	: 10p...50n/500n/5μ/50μ/100μF
Temp.	: -20...1300°C
Pomiar natężenia ośw.	: 0,001...40 klux
Pom. natęż. dźwięku	: 35...100 dB
Zakres pomiaru wilg.	: 33...99% RH
Test diody	: 1,4mA, 2,8V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<50Ω
Zakres pomiaru f	: 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Wypełnienie	: 0,1...99,9%
Zgodność z normą	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Masa z baterią	: 335 g
Wymiary (SxGxW)	: 78 x 48 x 170 mm
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Wyposażenie	: przewody pomiarowe; sonda kropelkowa typu K

Symbol	Opis artykułu
AX-190A	Multimetr cyfrowy;LCD (4000);3x/s;-20÷1300°C;33÷99%RH

Multimetry z funkcją kalibratora AX-C708



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- zasilanie pętlą 5-28V

Typ miernika	: multimetr kalibrator
Wyświetlacz	: LCD (3999), podświetlany
Zakres pomiaru V DC	: 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Zakres pomiaru I DC	: 0,01m...40m/400mA
Zakres pomiaru V AC	: 0,01m...400m/4/40/400V
Zakres pomiaru I AC	: 0,01m...40m/400mA
Zakres pomiaru R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru f	: 50/500/5k/50k/100kHz
Test diody	: 0,2mA, 1V
Zasilanie	: 4 baterie 1,5V LR6 (AA), zestaw bez baterii
Masa	: 500 g
Wymiary	: 205 x 95 x 42 mm
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT II
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<50Ω
Zadajnik napięcia	: -0,5...5,5V, -50m...550mV
Zadajnik prądu	: -22m...22mA

Symbol	Opis artykułu
AX-C708	Multimetr kalibrator;V DC:0,01m÷40m/400m/4/40/400V

Multimetry z funkcją kalibratora AX-C709



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- współpraca z termoparami typu: J, K, T, E, R, S, B, N
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- wyjście fali prostokątnej
- RTD i symulacja rezystancji
- wyjście napięciowe DC

Typ miernika	: multimetr kalibrator
Wyświetlacz	: LCD (3999), podświetlany
V DC	: 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Zakres pomiaru I DC	: 0,01m...40m/400mA
Zakres pomiaru V AC	: 0,01m...400m/4/40/400V
Zakres pomiaru I AC	: 0,01m...40m/400mA
Zakres pomiaru R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru f	: 0,01...50/500/5k/50k/100kHz
Test diody	: 0,2mA, 1V
Zasilanie	: 4 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Masa	: 500 g
Wymiary	: 205 x 95 x 42 mm
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT II
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<50Ω
Zadajnik napięcia	: -0,5...5,5V
Zadajnik prądu	: 4μ...20mA
Jednostka pomiaru	: °C, °F

Temp. (termopara E): -200...500°C. Temp. (termopara J): -200...700°C. Temp. (termopara K): -200...1370°C. Temp. (termopara N): -200...1300°C. Temp. (termopara R): -40...1760°C. Temp. (termopara T): -200...400°C. Temp. (termopara S): -20...1760°C.

Symbol	Opis artykułu
AX-C709	Multimetr kalibrator;V DC:0,01m÷40m/400m/4/40/400V

Multimetry - pęsety pomiarowe SMD



AX-503

Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów (AX-507B)
- automatyczne wyłączenie
- funkcja pomiaru relatywnego REL (AX-503)
- funkcja wykrywania badanego elementu - AUTOSCAN (AX-507B)
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego (AX-507B)
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Symbol	: AX-503
Typ miernika	: multimetr cyfrowy

Wyświetlacz	: LCD 3,75 cyfry (6000)
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru C	: 1p...4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF
Test diody	: 1mA, 1,5V
Zasilanie	: 2 baterie 1,5V LR44, zestaw bez baterii
Masa z baterią	: 65 g
Wymiary (SxGxW)	: 35 x 20 x 181 mm
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Symbol	: AX-507B
Typ miernika	: multimetr cyfrowy
Wyświetlacz	: LCD 3,75 cyfry (6000)
Próbkowanie	: 3x/s
Zakres pomiaru R	: 0,1...300/600/3k/6k/30k/60k/300k/600k/3M/6M/30M/60MΩ
Zakres pomiaru C	: 1p...3n/6n/30n/60n/300n/600n/3μ/6μ/30μ/60μ/300μ/600μ/3m/6m/30m/60mF
Test diody	: 1mA, 2V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<30Ω
Zasilanie	: 2 baterie 1,5V LR44, zestaw bez baterii
Masa z baterią	: 65 g
Wymiary (SxGxW)	: 35 x 20 x 181 mm
Wyposażenie	: miękki pokrowiec z uchwytem do paska

Multimetry stołowe AXIOMET



Właściwości:

- funkcja PEAK HOLD (zapamiętanie sygnałów impulsowych)
- generator sygnału prostokątnego
- AUTO HOLD
- jednoczesne wyświetlanie 2 pomiarów

Typ miernika	: multimetr stołowy
Wyświetlacz	: LCD 5 cyfr (80000), bargraf
Próbkowanie	: 4x/s
Zakres pomiaru V DC	: 80m/0,8/8/80/800/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 80m/0,8/8/80/750V
Zakres pomiaru I DC	: 80m/800m/8/20A
Zakres pomiaru I AC	: 80m/800m/8/20A
Zakres pomiaru R	: 800/8k/80k/800k/8M/80MΩ
Zakres pomiaru C	: 1n/10n/100n/1μ/10μ/100μF
Zakres pomiaru f	: 99,999/999,99/9,999k/99,999k/999,99k/8,000MHz
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<60Ω
Zasilanie	: 110/230V 50/60Hz
Zgodność z normą	: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Pomiar True RMS	: True RMS
Temperatura pracy	: 0...50°C
Interfejs	: RS232
Masa	: 1,4 kg
Bargraf	: 23 segm, 40x/s
Zabezpieczenie	: przeciwprzeciążeniowe
Wymiary	: 225 x 100 x 368 mm
Temp. (sonda)	: -50...1372°C
Wilgotność otoczenia maks.	: 75%
Wyposażenie	: instrukcja obsługi; kabel RS232; oprogramowanie (Windows 9x, 2000, NT, XP, Win7, Win10); przewód pomiarowy; przewód zasilający; sonda kropelkowa typu K

Symbol	Opis artykułu
AX-8455	Multimetr stołowy; LCD 5 cyfr (80000), bargraf; 80m/800m/8/20A

Precyzyjne multimetry stołowe AXIOMET



Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX/REL
- wysoka dokładność podawana jako ±(odczyt% + zakres%)

Typ miernika	: multimetr stołowy
Wyświetlacz	: 2x LCD 4,5 cyfry
Próbkowanie	: 25x/s
Zakres pomiaru V DC	: 10μ...200m/2/20/200/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 10μ...200m/2/20/200/750V
Zakres pomiaru I DC	: 0,1μ...2m/20m/200m/2/20A
Zakres pomiaru I AC	: 0,1μ...2m/20m/200m/2/20A
Zakres pomiaru R	: 0,01...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Zakres pomiaru f	: 0,000...10/100/100k/1MHz
Test diody	: 0,5mA, 2V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<10Ω
Zasilanie	: 110/230V 50/60Hz
Wyposażenie	: kabel zasilający; przewody pomiarowe
Temperatura pracy	: 0...40°C
Interfejs	: USB
Złącze wyjściowe	: USB A gniazdo
Masa	: 2,2 kg
Wymiary	: 225 x 100 x 355 mm
Wersja wtyczki	: EU

Symbol	Opis artykułu
AX-8450A	Multimetr stołowy; 2x LCD 4,5 cyfry; Próbkowanie: 25x/s

Mierniki cęgowe 200A AC



Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: cyfrowy miernik cęgowy AC
Zakres pomiaru V AC	: 2/20/200/600V
Zakres pomiaru I AC	: 2/20/200A
Zakres pomiaru R	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test diody	: 1mA, 1,5V
Zasilanie	: 3 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Wyposażenie	: instrukcja obsługi; przewody pomiarowe
Wymiary	: 130 x 52 x 24 mm
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT III
Śr. mierzonego przewodu max:	21 mm
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<70Ω
Masa z baterią	: 135 g
Zabezpieczenie	: przeciwpieczągniowe
Wyświetlacz	: LCD 3,5 cyfry (1999)
Zakres pomiaru V DC	: 200m/2/20/200/600V

Symbol Opis artykułu

AX-200 Cyfrowy miernik cęgowy AC; Øprzew: 21mm; LCD 3,5 cyfry (1999)

Mierniki cęgowe do 400A AC



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MAX/REL
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- bezdotykowy wykrywacz napięcia
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: cyfrowy miernik cęgowy AC
Wyświetlacz	: LCD (2000), podświetlany
Śr. mierzonego przewodu max:	30 mm
Zakres pomiaru napięcia DC	: 0,1m...200m/2/20/200/600V
Zakres pomiaru napięcia AC	: 0,1m...200m/2/20/200/600V
Zakres pomiaru prądu AC	: 0,001...2/20/200/400A
Zakres pomiaru rezystancji	: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<150Ω
Test diody	: 0,3mA, 1,5V
Próbkowanie	: 2x/s
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Masa z baterią	: 183 g
Wymiary zewn.	: 197 x 70 x 40 mm
Wyposażenie	: miękki pokrowiec; przewody pomiarowe

Symbol Opis artykułu

AX-202 Cyfrowy miernik cęgowy AC; Øprzew: 30mm; Próbkowanie: 2x/s; 1mA

Mierniki cęgowe 400A AC



Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- bezdotykowy wykrywacz napięcia
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- automatyczny wybór wielkości mierzonej
- pamięć 10 pomiarów

Typ miernika	: cyfrowy miernik cęgowy AC
Wyświetlacz	: LCD (4000), podświetlany
Zakres pomiaru napięcia DC	: 4...400V
Zakres pomiaru napięcia AC	: 4...600V
Zakres pomiaru prądu AC	: 40/400A
Zakres pomiaru rezystancji	: 400/4M/40MΩ
Źródło zasilania	: 2 baterie 1,5V LR6 (AA), zestaw bez baterii
Zgodność z	: EN61010 600V CAT III
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Wyposażenie	: pokrowiec; przewody pomiarowe

Symbol Opis artykułu

AX-2040 Cyfrowy miernik cęgowy AC; LCD (4000); podświetlany

Mierniki cęgowe 600A AC



Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- wbudowana latarka
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- bezdotykowy wykrywacz napięcia
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wyświetlacz	: LCD (1999)
Zakres pomiaru V DC	: 200m/2/20/200/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 200m/2/20/200/1000V
Zakres pomiaru I AC	: 2/20/200/600A
Zakres pomiaru R	: 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ
Temp.	: -20...1000°C
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<30Ω
Zasilanie	: 3 baterie 1,5V LR03 (AAA)
Wyposażenie	: futerał; przewody pomiarowe; sonda do pomiaru temperatury
Pomiar True RMS	: True RMS
Wymiary	: 194 x 72 x 35 mm
Śr. mierzonego przewodu max:	23 mm

Symbol Opis artykułu

AX-205T Cyfrowy miernik cęgowy AC; Øprzew: 23mm; LCD (1999); True RMS

Plaskie mierniki cęgowe 600A AC



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączenie
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- płaski kształt

Wyświetlacz	: LCD 3,5 cyfry (3999)
Øprzew.	: 38 mm
Zakres pomiaru V DC	: 400m/4/40/400/600V
Zakres pomiaru V AC	: 400m/4/40/400/600V
Zakres pomiaru I AC	: 400/500A
Zakres pomiaru R	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru C	: 40n/400n/4μ/40μ/100μF
Zakres pomiaru f	: 4/40/400/4k/40k/400k/4M/10M
Temp.	: -20...800°C
Test diody	: 1mA, 1,5V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<50Ω
Zasilanie	: zestaw bez baterii, 3 baterie 3V CR2032
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT II
Masa	: 150 g
Wymiary	: 190 x 55 x 24 mm
Wypełnienie	: 0,1...99,9%
Wyposażenie	: pokrowiec; przewody pomiarowe

Symbol	Opis artykułu
AX-353	Cyfrowy miernik cęgowy AC; Øprzew: 38mm; LCD 3,5 cyfry (3999)

Mierniki cęgowe do pomiaru prądu do 1000 A AC i temperatury



Właściwości:

- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: cyfrowy miernik cęgowy AC
Wyświetlacz	: LCD 3,5 cyfry
Zakres pomiaru napięcia DC	: 0,1m...200m/2/20/200/600V
Zakres pomiaru napięcia AC	: 0,1m...200/600V
Zakres pomiaru prądu AC	: 0,01...20/200/1000A
Zakres pomiaru rezystancji	: 0,1...200/20k/2MΩ
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<50Ω
Próbkowanie	: 3x/s
Średnica mierzonego przewodu maks.	: 54 mm
Szer. pasma dla pomiaru V AC	: 50Hz...500Hz
Temp.	: 0...750°C
Wymiary	: 230 x 90 x 43 mm
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Masa z baterią	: 320 g
Wyposażenie	: miękki pokrowiec; przewody pomiarowe; sonda kropelkowa typu K (0...200°C)

Symbol	Opis artykułu
AX-M266C	Cyfrowy miernik cęgowy AC; Øprzew: 54mm; LCD 3,5 cyfry; 0÷750°C

Cęgowy watomierz do 1000A AC z True RMS



Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- bezdotkowy wykrywacz napięcia
- pamięć 99 pomiarów
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: cęgowy miernik mocy
Wyświetlacz	: LCD 4 cyfry, bargraf
V AC	: 0,1...100/400/750V

I AC	: 0,1...40/100/400/1000A
Zakres pomiaru f	: 50...200Hz
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Zgodność z normą	: EN61010 300V CAT IV, EN61010 600V CAT III
Pomiar True RMS	: True RMS AC
Masa bez baterii	: 537 g
Øprzew.	: 55 mm
Wymiary	: 295 x 100 x 46 mm
Zabezpieczenie	: przeciwprzeciążeniowe
Interfejs	: USB
Pomiar mocy biernej	: 0,6...750kVAR
Pomiar mocy pozornej	: 0,6...750kVA
Pomiar mocy czynnej	: 0,6...750kW
Pomiar współczynnika mocy	: 0,3...1
Pomiar kąta przes. faz.	: 0...90°
Wyposażenie	: kabel USB; końcówki pomiarowe; krokodylki 4 szt.; oprogramowanie; pokrowiec; przewody pomiarowe

Symbol	Opis artykułu
AX-3550	Cęgowy miernik mocy; Øprzew: 55mm; LCD 4 cyfry, bargraf; 0÷90°

Mierniki cęgowe 400A AC/DC z pomiarem temperatury



Właściwości:

- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja pomiaru relatywnego REL
- funkcja zerowania wyświetlacza w pomiarach DCA
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- bezdotkowy wykrywacz napięcia
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: cyfrowy miernik cęgowy AC/DC
Wyświetlacz	: LCD 3,75 cyfry (3999), podświetlany
Śr. mierzonego przewodu max	: 23 mm
V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Szer. pasma dla pomiaru V AC	: 50Hz...400Hz
I DC	: 0,01...40/400A
I AC	: 0,01...40/400A
Rozdzielczość pomiaru prądu	: 10 mA
Szer. pasma dla pomiaru I AC	: 50Hz...400Hz
Zakres pomiaru R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru C	: 0,1n...40n/400n/4μ/40μ/100μF
Temp.	: -50...760°C
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Zakres pomiaru f	: 0,001...5/50/500/5k/50k/150kHz
Test diody	: 0,3mA, 1,5V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<150Ω
Źródło zasilania	: zestaw bez baterii, 1 bateria 9V
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT III
Próbkowanie	: 2x/s
Wypełnienie	: 0,5...99%
Masa bez baterii	: 183 g
Wymiary	: 200 x 50 x 35 mm

Wypożyczenie: pokrowiec; przewody pomiarowe; sonda kropelkowa typu K.

Symbol Opis artykułu

AX-203 Cyfrowy miernik cęgowy AC/DC; Øprzew:23mm; Próbkowanie:2x/s

Mierniki cęgowe 1000A AC/DC z True RMS i pomiarem temperatury



Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja pomiaru prądów rozruchowych
- wbudowana latarka
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- bezdotkowy wykrywacz napięcia
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: cyfrowy miernik cęgowy AC/DC
Wyświetlacz	: LCD (5999)
Zakres pomiaru V DC	: 200m/2/20/200/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 200m/2/20/200/1000V
Zakres pomiaru I DC	: 40/400/1000A
Zakres pomiaru I AC	: 40/400/1000A
Pomiar True RMS	: True RMS
Zakres pomiaru R	: 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ
Zakres pomiaru C	: 10n/100n/1μ/10μ/100μ/1m/10mF
Temp.	: -20...1000°C
Zakres pomiaru f	: 10...10MHz
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<30Ω
Wymiary	: 194 x 72 x 35 mm
Śr. mierzonego przewodu max	: 23 mm
Wypożyczenie	: futerał; przewody pomiarowe; sonda do pomiaru temperatury
Źródło zasilania	: 3 baterie 1,5V LR03 (AAA)

Symbol Opis artykułu

AX-215TIC Cyfrowy miernik cęgowy AC/DC; Øprzew:23mm; LCD (5999); True RMS

Mierniki cęgowe AC/DC do 1000A



Właściwości:

- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- funkcja autowylączenia zasilania z możliwością jej zablokowania

Typ miernika	: cyfrowy miernik cęgowy AC/DC
Wyświetlacz	: LCD 3,75 cyfry (4000)
Śr. mierzonego przewodu max	: 38 mm
Zakres pomiaru V DC	: 400m/4/40/400/600V
Zakres pomiaru I DC	: 400/1000A
Zakres pomiaru V AC	: 400m/4/40/400/600V
Zakres pomiaru I AC	: 400/1000A

Zakres pomiaru R	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru f	: 10/100/1000/10k/100k/1MHz
Test diody	: 1,5V
Zasilanie	: zestaw bez baterii, 3 baterie 3V CR2032
Test ciągłości obwodu	: sygnalizacja akustyczna
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT II
Wymiary	: 190 x 64 x 24 mm
Masa	: 150 g
Wypożyczenie	: pokrowiec; przewody pomiarowe

Symbol Opis artykułu

AX-354 Cyfrowy miernik cęgowy AC/DC; Øprzew:38mm; I DC:400/1000A; 150g

Mierniki cęgowe AC/DC z pomiarem temperatury



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- funkcja PEAK HOLD (zapamiętanie sygnałów impulsowych)
- funkcja zerowania wyświetlacza w pomiarach DCA
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: cyfrowy miernik cęgowy AC/DC
Wyświetlacz	: LCD 3,75 cyfry (4000), podświetlany
Bargraf	: 41 segm.
Próbkowanie	: 2x/s
Śr. mierzonego przewodu max	: 52 mm
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Zakres pomiaru V AC	: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Zakres pomiaru I DC	: 0,01...40/400/1000A
Zakres pomiaru I AC	: 0,01...40/400/1000A
Pomiar True RMS	: True RMS AC+DC
Zakres pomiaru R	: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru C	: 0,001n...4n/40n/400n/4μ/40μ/400μ/4m/40mF
Zakres pomiaru f	: 1...4kHz
Temp.	: -20...760°C
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Test diody	: 0,3mA, 3V
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<40Ω
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Zgodność z normą	: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Masa bez baterii	: 449 g
Zabezpieczenie	: przeciwpiecznościowe
Wymiary	: 270 x 100 x 47 mm
Wyposażenie	: pokrowiec; przewody pomiarowe; sonda kropelkowa typu K

Symbol	Opis artykułu
AX-351	Cyfrowy miernik cęgowy AC/DC; Øprzew: 52mm; Bargraf: 41 segm.

Mierniki cęgowe AC/DC do 2000A



AX-351

AX-380

Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów (AX-351)
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja pomiaru relatywnego REL (AX-380)
- funkcja zerowania wyświetlacza w pomiarach DCA (AX-380)
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego (AX-351)
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Symbol	AX-351
Typ miernika	: cyfrowy miernik cęgowy AC
Wyświetlacz	: LCD 3,5 cyfry (3999)
Zakres pomiaru V DC	: 400m/4/40/400/1000V
Zakres pomiaru V AC	: 400m/4/40/400/1000V
Zakres pomiaru I AC	: 0,01...40/400/1000A
Zakres pomiaru R	: 400/4k/40k/400k/4M/10MΩ
Zakres pomiaru C	: 4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
Zakres pomiaru f	: 9,999/99,99/999,9/9,999k/99,99kHz
Test diody	: 1,4V
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22
Masa	: 388 g
Wymiary	: 55 x 90 x 46 mm
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT III
Śr. mierzonego przewodu max	: 47 mm
Test ciągłości obwodu	: sygnalizacja akustyczna
Wyposażenie	: pokrowiec; przewody pomiarowe

Symbol	AX-380
Typ miernika	: cyfrowy miernik cęgowy AC/DC
Wyświetlacz	: LCD 3,5 cyfry (3999)
Zakres pomiaru V DC	: 400m/4/40/400/1000V
Zakres pomiaru I DC	: 400/2000A
Zakres pomiaru V AC	: 400m/4/40/400/750V
Zakres pomiaru I AC	: 400/2000A
Zakres pomiaru R	: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Zakres pomiaru C	: 40n/400n/4μ/40μ/100μF
Zakres pomiaru f	: 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/100kHz
Test diody	: tak
Zasilanie	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Temperatura pracy	: 0...40°C
Masa	: 565 g
Wymiary	: 275 x 96 x 50 mm
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT III
Śr. mierzonego przewodu max	: 55 mm
Test ciągłości obwodu	: sygnalizacja akustyczna
Wyposażenie	: przewody pomiarowe

Mierniki rezystancji izolacji do 1000V



Właściwości:

- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: miernik rezystancji izolacji
Wyświetlacz	: LCD (1999), podświetlany
Zakres pomiar R izolacji	: 0,1M...20M/50M/100M/500M/1000M/2000MΩ
Napięcie pomiarowe	: 250V/500V/1000V
Zakres pomiaru napięcia AC	: 750V
Wersja wtyczki	: EU
Źródło zasilania	: 6 baterii 1,5V LR6 (AA), zestaw bez baterii, zasilacz 9VDC
Wymiary	: 175 x 110 x 70 mm
Masa	: 630 g
Wyposażenie	: instrukcja obsługi; pasek na ramię; przewody pomiarowe

Symbol	Opis artykułu
AX-T2200	Miernik rezystancji izolacji; LCD (1999); podświetlany

Cyfrowe testery izolacji 125/250/500/1000V



Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- obudowa antyudarowa (holster)
- blokada napięcia pomiarowego
- funkcja zerowania wyświetlacza
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: miernik rezystancji izolacji
Wyświetlacz	: LCD, bargraf, podświetlany
Zakres pomiaru V DC	: 1...1000V
Zakres pomiaru V AC	: 1...750V
Zgodność z	: EN61010 1000V CAT III
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<35Ω
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Zakres pomiaru R	: 0,01...40/400Ω
Zakres pomiar R izolacji	: 0,125M...4M/40M/400M/4000MΩ
Napięcie pomiarowe	: 1000VDC (zakres 1M...4000MΩ), 125VDC (zakres 0,125M...4000MΩ), 250VDC (zakres 0,25M...4000MΩ), 500VDC (zakres 0,5M...4000MΩ)
Temperatura pracy	: 0...40°C
Próbkowanie	: 2,5x/s
Temp. przechowywania	: -10...60°C
Zabezpieczenie	: przeciwprzepięciowe
Wymiary zewnętrzne	: 200 x 92 x 50 mm
Źródło zasilania	: 6 baterii 1,5V LR6 (AA), zestaw bez baterii
Wyposażenie	: dokumentacja; przewody pomiarowe; walizka
Masa z baterią	: 700 g

Symbol	Opis artykułu
AX-T2400	Miernik rezystancji izolacji; LCD, bargraf, podświetlany

Multimetry z testerem rezystancji izolacji do 1kV



Właściwości:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- duży wybór napięć testowych
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- ochrona przeciwprzepięciowa
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: miernik rezystancji izolacji
Wyświetlacz	: LCD (5000), podświetlany
Zakres pomiaru V DC	: 0,1m...500m/5/50/500/1000V
Zakres pomiaru prądu DC	: 0,1μ...500μ/5000μ/50m/500mA
Zakres pomiaru V AC	: 0,1m...500m/5/50/500/1000V
Szer. pasma dla pomiaru V AC	: 40Hz...400Hz
Zakres pomiaru prądu AC	: 0,1μ...500μ/5000μ/50m/500mA
Pomiar True RMS	: True RMS AC+DC
Zakres pomiaru rezystancji izolacji	: 0,05M...0,1M/0,25M/0,5M/1M/10M/100M/2GΩ
Nap. testowe	: 1000VDC (zakres 1M...2GΩ); 100VDC (zakres 0,1M...100MΩ); 250VDC (zakres 0,25M...250MΩ); 500VDC (zakres 0,5M...500MΩ); 50VDC (zakres 0,05M...50MΩ)
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Zakres pomiaru temperatury	: -40...537°C
Rozdz. pomiaru temp.	: 0,1°C
Zakres pomiaru rezystancji	: 0,1...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Zakres pomiaru pojemności	: 0,01n...50n/500n/5μ/50μ/500μ/1000μF
Zakres pomiaru częstotliwości	: 0,001...5/2MHz
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<25Ω
Test diody	: 0,7mA, 2,5V
Zgodność z	: EN61010 1000V CAT III
Wymiary zewnętrzne	: 200 x 100 x 40 mm
Źródło zasilania	: 6 baterii 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Masa z baterią	: 560 g
Wyposażenie	: końcówki pomiarowe; krokodylki 2 szt; pokrowiec; sonda do pomiaru temperatury

Symbol	Opis artykułu
AX-T1220	Miernik rezystancji izolacji; LCD (5000), podświetlany

Testery elektryczne AXIOMET



Właściwości:

- test niskiej impedancji
- testowanie wyłączników różnicowoprądowych RCD do 30mA
- wskaźnik polaryzacji

Typ testera	: elektryczny
-------------	---------------

Wyświetlacz	: linijka diodowa wskazująca progowo 7 poziomów napięć
Pomiar	: napięcia AC, napięcia DC
Klasa szczelności	: IP64
Zakres pomiaru napięcia DC	: 6/12/24/50/120/230/400V
Zakres pomiaru napięcia AC	: 6/12/24/50/120/230/400V
Szer. pasma dla pomiaru V AC	: 0...60Hz
Wymiary zewnętrzne	: 240 x 78 x 40 mm
Masa bez baterii	: 237 g

Symbol	Opis artykułu
AX-T901	Tester elektryczny; V AC: 6/12/24/50/120/230/400V; IP64

Testery elektryczne AX-T902



Właściwości:

- sprawdzanie poziomu napięcia AC/DC nawet przy rozładowanych bateriach
- test niskiej impedancji
- wbudowana latarka
- wskaźnik polaryzacji

Typ testera	: elektryczny
Wyświetlacz	: linijka diodowa wskazująca progowo 7 poziomów napięć
Pomiar	: napięcia AC, napięcia DC
Klasa szczelności	: IP64
Zakres pomiaru napięcia DC	: 12/24/36/50/120/230/400/690V
Zakres pomiaru napięcia AC	: 12/24/36/50/120/230/400V
Szer. pasma dla pomiaru V AC	: 0...60Hz
Wymiary zewnętrzne	: 240 x 78 x 40 mm
Masa bez baterii	: 237 g
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Wyposażenie	: przewody pomiarowe
Zgodność z	: EN61010 1000V CAT III
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<300kΩ
Czas reakcji	: <0,1 s

Symbol	Opis artykułu
AX-T902	Tester:elektryczny;V AC:12/24/36/50/120/230/400V;<0,1s;IP64

Testery elektryczne AX-T903



Właściwości:

- test niskiej impedancji
- wbudowana latarka
- wskazanie kierunku wirowania faz
- wskaźnik polaryzacji
- bezbaterijne wykrywanie napięcia
- wskaźnik napięcia AC/DC
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ testera	: elektryczny
Wyświetlacz	: LCD 3,5 cyfry (1999), bargraf, podświetlany
Pomiar	: napięcia AC, napięcia DC
Klasa szczelności	: IP64
Zakres pomiaru napięcia DC	: 6/12/24/50/120/230/400/690V
Zakres pomiaru napięcia AC	: 6/12/24/50/120/230/400/690V
Szer. pasma dla pomiaru V AC	: 0...60Hz
Wymiary zewnętrzne	: 240 x 78 x 40 mm
Masa bez baterii	: 237 g
Źródło zasilania	: 2 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Wyposażenie	: pokrowiec; przewody pomiarowe
Zgodność z	: EN61010 1000V CAT III
Test ciągłości obwodu	: sygnał akustyczny dla R<300kΩ
Próbkowanie	: 3x/s
Prąd wejściowy	: <2,5mA przy 690VDC, <3mA przy 690VAC

Symbol	Opis artykułu
AX-T903	Tester:elektryczny;LCD 3,5 cyfry (1999),bargraf,podświetlany

Miniaturowe mierniki temperatury



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- sonda pomiarowa ostro zakończona, wykonana ze stali nierdzewnej
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: miernik temperatury
Wyświetlacz	: LCD
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Zakres pomiaru temp.	: -50...150°C
Rozdz. pomiaru temp.	: 0,1°C
Długość sondy	: 250 mm
Średnica sondy	: 4 mm
Źródło zasilania	: 1 bateria 1,5V LR44, zestaw bez baterii
Masa bez baterii	: 51 g
Wyposażenie	: plastikowa nasadka zabezpieczająca na sondę pomiarową

Symbol	Opis artykułu
AX-9201	Miernik temperatury;LCD;-50÷150°C;Dokł:±1°C;Rozdz:0,1°C

2 kanałowy miernik temperatury AXIOMET



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX/T1-T2

Typ miernika	: miernik temperatury
Wyświetlacz	: LCD (1000)
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Zakres pomiaru temperatury	: -200...1370°C
Rozdzielczość pomiaru temperatury	: 0,1°C
Źródło zasilania	: 4 baterie 1,5V LR03 (AAA)

Symbol	Opis artykułu
AX-TH102	Miernik temperatury;LCD (1000);-200÷1370°C;Dokł:±(1% + 1°C)

Mierniki temperatury, wilgotności i punktu rosy



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX/ŚRED
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wyświetlacz	: LCD, podświetlany
Pomiar	: punktu rosy, temperatury, wilgotności
Wymiary zewnętrzne	: 121 x 60 x 30 mm
Źródło zasilania	: 3 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Wyposażenie	: pasek na rękę; twardy pokrowiec
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Typ miernika	: termohigrometr
Zakres pomiaru temperatury	: -10...50°C
Rozdzielczość pomiaru temperatury	: 0,1°C
Masa z baterią	: 180 g
Próbkowanie	: 1x/s
Zakres pomiaru wilgotności	: 0...100% RH
Rozdzielczość pomiaru wilgotności	: 0,1% RH

Symbol	Opis artykułu
AX-5001	Termohigrometr; LCD, podświetlany; Próbkowanie: 1x/s; -10÷50°C

Mierniki temperatury z wbudowanym pirometrem AXIOMET



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- bezdotkowy lub dotykowy pomiar temperatury
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX/ŚRED
- celownik laserowy
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: miernik temperatury
Wyświetlacz	: LCD 4 cyfry, podświetlany
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Rozdz. optyczna	: 2:1
Emisyjność	: 0,95 (stała)
Temp. (IR)	: -50...300°C
Temp. (sonda)	: -200...1300°C
Rozdz.	: 0,1°C
Masa	: 180 g
Źródło zasilania	: 3 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Wymiary	: 121 x 60 x 30 mm
Wyposażenie	: pasek na rękę; sonda kropelkowa typu K; twardy pokrowiec

Symbol	Opis artykułu
AX-5002	Miernik temperatury; LCD 4 cyfry, podświetlany; Rozdz: 0,1°C

Miernik temperatury 2 kanałowy zakres -200/+1300°C



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- dwukanałowy pomiar temperatury
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- możliwość wyświetlania 2 wyników pomiarów liczbowych

- programowalne progi alarmowe MIN/MAX
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: miernik temperatury
Wyświetlacz	: LCD 4 cyfry, podświetlany
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Wyposażenie	: pasek na rękę; sonda kropelkowa typu K x2; twardy pokrowiec
Temp. (sonda)	: -200...1300°C
Rozdz. pomiaru temp.	: 0,1°C
Próbkowanie	: 1x/s
Temp. (termopara K)	: -200...1300°C
Temp. (termopara J)	: -200...1200°C
Długość sondy	: 950 mm
Źródło zasilania	: 3 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Masa bez baterii	: 180 g
Wymiary	: 121 x 60 x 30 mm

Symbol	Opis artykułu
AX-5003	Miernik temperatury; LCD 4 cyfry, podświetlany; -200÷1300°C

Termohigrometry Axiomet



Właściwości:

- 3 stopniowy wskaźnik komfortu psychicznego (temperatura/wilgotność)
- jednoczesny pomiar wilgotności i temperatury

Typ miernika	: termohigrometr
Wyświetlacz	: LCD
Zakres pomiaru temp.	: -50...70°C
Rozdz. pomiaru temp.	: 0,1°C
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Zakres pomiaru wilgotności	: 10...99% RH
Rozdzielczość pomiaru wilgotności	: 1% RH
Źródło zasilania	: 1 bateria 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Wymiary	: 105 x 105 x 15 mm
Masa	: 100 g

Symbol Opis artykułu

AX-TH05 Termohigrometr; LCD; -50÷70°C; Dokł.±1°C; 0,1°C; 10÷99%RH; 1%RH

Rejestratory temperatury i wilgotności 32700 próbek



Właściwości:

- 2 diody LED określające status urządzenia
- możliwość nastawy daty i czasu
- programowalne progi alarmowe MIN/MAX
- częstotliwość próbkowania co: 2s, 5s, 10s, 30s, 1min., 5min., 10min., 30min., 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h
- pamięć 16350 pomiarów
- wskaźnik przepełnienia pamięci
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ rejestratora	: temperatury i wilgotności
Wyświetlacz	: LCD
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Zakres pomiaru temp.	: -40...70°C
Rozdz. pomiaru temp.	: 0,1°C
Zakres pomiaru wilgotności	: 0...100% RH
Rozdz. pomiaru wilg.	: 0,1% RH
Interfejs	: USB
Złącze wyjściowe	: USB B gniazdo
Wymiary zewnętrzne	: 94 x 48 x 33 mm
Źródło zasilania	: zestaw bez baterii, 1 bateria 3,6V 1200mA 1/2AA
Masa z baterią	: 115 g
Wypożyczenie	: kabel USB; oprogramowanie; uchwyt montażowy

Symbol Opis artykułu

AX-DT100 Rejestrator: temperatury i wilgotności; LCD; -40÷70°C; 0÷100%RH

Mierniki temperatury, wilgotności i CO2



Właściwości:

- 3 stopniowy wskaźnik komfortu psychicznego (temperatura/wilgotność)
- alarm akustyczny i optyczny
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX
- możliwość nastawy daty i czasu
- uchwyt do mocowania na ścianie lub postawienia na stole
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- wyjście przekątnikowe

Typ miernika	: miernik CO2, temperatury i wilgotności
Wyświetlacz	: LCD, bargraf, podświetlany
Zakres pomiarowy	: 300...3000ppm (CO2)
Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej	: -20...50°C
Zakres pomiaru wilgotności	: 0...100% RH
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Klasa szczelności	: IP40
Wersja wtyczki	: EU
Interfejs	: USB
Wymiary	: 125 x 85 x 30 mm
Źródło zasilania	: 5VDC

Symbol Opis artykułu

AX-CO2-1 Miernik CO2, temperatury i wilgotności; Dokł.pom:±(50ppm+3%)

Pirometry Axiomet z regulowaną emisyjnością



Właściwości:

- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX/ŚRED
- celownik laserowy
- regulowana emisyjność
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Źródło zasilania	: zestaw bez baterii, 1 bateria 9V
Wyświetlacz	: LCD, podświetlany
Wymiary	: 97 x 43 x 160 mm
Masa	: 125 g
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Typ miernika	: pirometr
Rozdzielczość optyczna	: 12:1
Wartość emisyjności	: 0,1...1
Zakres pomiaru temp. mierzonej bezdotyk.	: -20...550°C
Rozdzielczość (IR)	: 0,1°C

Symbol Opis artykułu

AX-7510 Pirometr; LCD, podświetlany; -20÷550°C; Rozdz. optyczna: 12:1

Pirometry z dotykowym pomiarem temperatury



Właściwości:

- akustyczna sygnalizacja ustawionych wartości progowych MIN/MAX
- automatyczne wyłączenie
- bezdotkowy lub dotykowy pomiar temperatury
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX/ŚRED
- obliczanie różnicy temperatur
- celownik laserowy
- pamięć 20 pomiarów
- regulowana emisyjność

Typ miernika	: pirometr
Wyświetlacz	: LCD, podświetlany
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Rozdzielczość optyczna	: 13:1
Wartość emisyjności	: 0,1...1
Zakres pomiaru temp. mierzonej bezdotyk.	: -32...480°C
Rozdzielczość (IR)	: 0,1°C
Zakr. pomiaru temp. mierz. sondą	: -50...1370°C
Masa bez baterii	: 250 g
Wymiary	: 180 x 106 x 48 mm
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii

Symbol	Opis artykułu
AX-7530	Pirometr; LCD, podświetlany; -32÷480°C; Rozdz. optyczna: 13:1

Piromet Axiomet o wysokiej rozdzielczości



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- celownik laserowy
- programowalne progi alarmowe
- regulowana emisyjność
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- funkcja MIN/MAX/DIF/AVG

Typ miernika	: pirometr
Wyświetlacz	: LCD, podświetlany
Rozdzielczość optyczna	: 50:1
Wartość emisyjności	: 0,1...1
Zakres pomiaru temp. mierzonej bezdotyk.	: -50...1150°C
Rozdzielczość (IR)	: 0,1°C
Czas reakcji	: <0,25 s
Rozdzielczość emisyjności	: 0,01
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii

Symbol	Opis artykułu
AX-7540	Pirometr; LCD, podświetlany; -50÷1150°C; Rozdz. optyczna: 50:1

Pirometry z celownikiem laserowym



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MAX
- pomiar ciągły (blokada przycisku wywołującego pomiar)
- celownik laserowy
- regulowana emisyjność
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: pirometr
Wyświetlacz	: LCD, podświetlany
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Rozdzielczość emisyjności	: 0,01
Rozdzielczość optyczna	: 20:1
Wartość emisyjności	: 0,1...1
Zakres pomiaru temp. mierzonej bezdotyk.	: -50...800°C
Rozdzielczość (IR)	: 0,1°C
Wypożyczenie	: pokrowiec
Czas reakcji	: <0,1 s
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Wymiary	: 146 x 104 x 43 mm

Symbol	Opis artykułu
AX-7531	Pirometr; LCD, podświetlany; -50÷800°C; Rozdz. optyczna: 20:1

Pirometr z pomiarem wilgotności i punktem rosy AX-7600



Właściwości:

- 3 poziomy regulacji emisyjności
- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- celownik laserowy
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- kolorowa dioda LED sygnalizująca możliwość wystąpienia pleśni

Typ miernika	: pirometr
Rozdzielczość optyczna	: 12:1
Wartość emisyjności	: 0,75, 0,85, 0,96
Zakres pomiaru temp. mierzonej bezdotyk.	: -50...350°C
Zakres pomiaru temp.	: -10...40°C
Pomiar wilgotności powietrza	: 10...90% RH
Źródło zasilania	: zestaw bez baterii, 1 bateria 9V
Wymiary	: 170 x 135 x 50 mm
Masa	: 168 g

Symbol	Opis artykułu
AX-7600	Pirometr; -50÷350°C; Rozdz. optyczna: 12:1; ε: 0,75, 0,85, 0,96

Luksomierze do 400klx



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- automatyczne zerowanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX/REL
- funkcja PEAK HOLD (zapamiętanie sygnałów impulsowych)
- korekcja cosinusa
- przystawka pomiarowa na 1,5m przewodzie
- wzmocniona obudowa

Typ miernika	: luksomierz
Wyświetlacz	: LCD 3,75 cyfry (3999), podświetlany
Zakres pomiarowy	: 40/400/4k/40k/400klx, 40/400/4k/40kFc
Dokładność pomiaru	: $\pm(5\% \text{ odczytu} + 10 \text{ cyfr})$
Wymiary	: 203 x 75 x 50 mm
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Wposażenie	: pokrowiec
Masa bez baterii	: 280 g
Próbkowanie	: 1,5x/s
Bargraf	: 41 segm.

Symbol	Opis artykułu
AX-L230	Luksomierz; LCD 3,75 cyfry (3999), podświetlany; 1,5x/s; 280g

Termoanemometr AXIOMET



Właściwości:

- funkcja MIN/MAX

Typ miernika	: termoanemometr
Jednostka pomiaru	: ft/min, km/h, knots, m/s, mph, stopnie Beauforta
Zakres pomiaru prędkości	: 0...30m/s
Wymiary zewnętrzne	: 105,3 x 57,8 x 19,9 mm
Zakres pomiaru temperatury	: -10...45°C
Źródło zasilania	: 1 bateria 3V CR2032

Symbol	Opis artykułu
AX-AN050	Termoanemometr; 0÷30m/s; -10÷45°C; Właściwości: funkcja MIN/MAX

Miernik pH i temperatury gleby AX-PH02



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- 5 stopniowy wskaźnik wilgotności gleby
- 9 stopniowy wskaźnik nasłonecznienia

Źródło zasilania	: zestaw bez baterii, 1 bateria 9V
Wyświetlacz	: LCD, podświetlany
Wymiary	: 122 x 63 x 36 mm
Masa	: 73 g
Zakres pomiarowy	: 3,5...9,0pH
Dokładność pomiaru	: 0,5pH
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Typ miernika	: miernik pH
Zakr. pomiaru temp. mierz. sondą	: -9...50°C
Dokł. pomiaru temp. mierzonej za pomocą sondy	: 1°C

Symbol	Opis artykułu
AX-PH02	Miernik pH; LCD; podświetlany; 3,5÷9,0pH; Wym: 122x63x36mm; 73g

Dalmierz Axiomet



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- funkcja lokalizowania pomiaru temperatury MAX/MIN
- funkcja pomiaru ciągłego
- funkcja pomiaru pośredniego (tw. Pitagorasa)
- funkcja obliczania objętości
- funkcja pomiaru pola powierzchni
- pamięć 20 pomiarów
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- funkcja dodawania i odejmowania wyników pomiarów

Typ miernika	: dalmierz laserowy
Wyświetlacz	: LCD
Zakres pomiarowy	: 100m
Masa	: 126 g
Źródło zasilania	: 2 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Wymiary zewnętrzne	: 120 x 50 x 29 mm

Symbol	Opis artykułu
AX-DL100	Dalmierz laserowy; LCD; 100m; Dokł.pom: ±2mm; 120x50x29mm; 126g

Tachometry Axiomet



AX-2236

AX-2234

Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- funkcja pamięci MIN/MAX/LAST
- optyczny i mechaniczny pomiar prędkości obrotowej (AX-2236C)
- optyczny pomiar prędkości obrotowej (AX-2234C)
- zestaw wymiennych końcówek do różnych aplikacji (AX-2236C)
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wposażenie:

- pokrowiec
- taśma refleksyjna o długości 600mm
- zestaw przystawek pomiarowych (AX-2236C)

Typ miernika : tachometr
Wyświetlacz : LCD 5 cyfr
Artykuły współpracujące : AX-TACHO-TAPE
Masa z baterią : 156 g
Źródło zasilania : 4 baterie 1,5V LR03 (AAA)
Wymiary zewnętrzne : 150 x 65 x 31 mm

Symbol	AX-2234C	AX-2236C
Zakres pomiarowy		
- 1,0...19999 rpm (metoda mechaniczna)		x
- 1,00...19999 m/min. (metoda mechaniczna)		x
- 2,5...99999 rpm (metoda optyczna)	x	x
Rozdzielczość pomiaru		
- 0,01m/min (< 100m/min);		x
- 0,1m/min (> 100m/min)		x
- 0,1rpm (0,5...999,99rpm)		x
- 0,1rpm (2,5...999,99rpm)	x	x
- 1rpm (> 1000rpm)	x	x

Tachometry optyczno-mechaniczne



Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- funkcja pamięci MIN/MAX/LAST
- optyczny i mechaniczny pomiar prędkości obrotowej
- zestaw wymiennych końcówek do różnych aplikacji
- określanie odległości w trybie optycznym: 5 - 20cm
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika : tachometr
Wyświetlacz : LCD 5 cyfr (99999)
Zakres pomiarowy : 6...99999 rpm (metoda optyczna) 1...19999 rpm (metoda mechaniczna)
0,1...1999,9 m/min 0,3...6560 ft/min

Rozdzielczość pomiaru : 0,01m/min (< 100m/min);
0,1m/min (> 100m/min),
0,1rpm (< 1000rpm)

Próbkowanie : 1x/s
Źródło zasilania : 4 baterie 1,5V LR6 (AA), zestaw bez baterii
Wymiary zewnętrzne : 217 x 84 x 43 mm
Masa z baterią : 265 g
Wposażenie : taśma refleksyjna o długości 200mm;
twardy pokrowiec;
zestaw przystawek pomiarowych: kołowa Ø32mm, stożkowa, lejkowa

Symbol	Opis artykułu
AX-2901	Tachometr; LCD 5 cyfr (99999); 1x/s; 217x84x43mm; 265g

Tester grubości lakieru AXIOMET



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ testera : tester grubości lakieru
Źródło zasilania : 1 bateria 3V CR2032
Zakres pomiarowy : 0,1...1250µm
Dokładność pomiaru : ±2% ±0,02mm
Wymiary zewnętrzne : 80 x 42 x 24 mm

Symbol	Opis artykułu
AX-CTG10	Tester: tester grubości lakieru; 0,1÷1250µm; 80x42x24mm

Kamery inspekcyjne (boroskopy) Axiomet z wyświetlaczem LCD 4,3"



Właściwości:

- dioda LED umożliwiająca oświetlenie pola pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- możliwość podłączenia karty SD
- długość teleskopowego ramienia: min. 1080mm, max. 2850mm
- zapis w formacie AVI

Typ miernika : kamera inspekcyjna
Wyświetlacz : LCD 4,3" (480x272)
Średnica sondy : 23 mm
Długość przewodu : 0,48 m
Klasa szczelności : IP68
Rozdzielczość kamery : 720x480
Wersja wtyczki : EU
Wposażenie : akumulator;
osłona przeciwsłoneczna;
teleskopowe ramie do kamery;
walizka;
ładowarka/zasilacz

Symbol	Opis artykułu
AX-B1136TC	Kamera inspekcyjna; Wyświetlacz: LCD 4,3" (480x272); IP68

Boroskopy Axiomet



AX-B2120RD

Właściwości:

- dioda LED umożliwiająca oświetlenie pola pomiarowego
- TV-Out (NTSC) (**AX-B2120RD, AX-B2135CW**)
- możliwość podłączenia karty SD (**AX-B2120RD, AX-B2135CW**)
- metrowe znaczniki na przewodzie wideo
- zapis w formacie AVI (**AX-B2120RD, AX-B2135CW**)

Typ miernika : kamera inspekcyjna
Wyświetlacz : LCD 7"
Rozdzielczość kamery : 720x480
Klasa szczelności : IP68
Wtyczka : EU

	AX-B2120RD	AX-B2120ST	AX-B2135CW	AX-B2120ST/17
Wyposażenie				
- akumulator	x	x	x	x
- osłona przeciwsłoneczna	x	x	x	x
- statyw			x	
- walizka	x	x		x
- ładowarka/zasilacz	x	x	x	x
Średnica sondy [mm]	23	23	23	17
Długość przewodu [m]	20	20	35	20

Boroskopy Axiomet serii B180



Właściwości:

- przewód elastyczny
- dioda LED umożliwiająca oświetlenie pola pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- zoom cyfrowy x 4
- obracanie obrazu o 180°

Typ miernika : kamera inspekcyjna
Wyświetlacz : LCD TFT 2,7" (320x240), kolorowy
Średnica sondy : 9 mm
Długość sondy : 600 mm
Kąt widzenia : 60°
Masa : 250 g
Wymiary : 150 x 73 x 38 mm
Źródło zasilania : 4 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Wyposażenie : etui na pasek;
końcówki do mocowania: lusterko, haczyk, magnes;
przewód video

Symbol	Opis artykułu
AX-B180	Kamera inspekcyjna; 60°; Śr. sondy: 9mm; Dł. sondy: 600mm; 250g

Boroskopy Axiomet serii B100



Właściwości:

- przewód elastyczny
- dioda LED umożliwiająca oświetlenie pola pomiarowego
- przewód z kamerą montowany na stałe

Typ miernika : kamera inspekcyjna
Średnica sondy : 12 mm
Długość przewodu : 1 m
Klasa szczelności : IP67
Temperatura pracy : 0...45°C
Interfejs : USB
Źródło zasilania : z portu USB
Wymiary : 266 x 73 x 80 mm
Masa : 362 g
Wyposażenie : kabel USB;
końcówki do mocowania: lusterko, haczyk, magnes;
przewód video

Symbol	Opis artykułu
AX-B100	Kamera inspekcyjna; Dł.przew:1m; Śr.sondy:12mm; IP67; 0÷45°C

Boroskopy Axiomet serii B150



Właściwości:

- przewód elastyczny
- dioda LED umożliwiająca oświetlenie pola pomiarowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- TV-Out (NTSC)

Typ miernika : kamera inspekcyjna
Wyświetlacz : LCD 2,4" (320x240)
Średnica sondy : 12 mm
Długość przewodu : 1 m
Rozdzielczość kamery : 640x480
Klasa szczelności : IP67
Artykuły współpracujące : AX-BCX2, AX-BCX3
Wymiary : 266 x 95 x 66 mm
Źródło zasilania : 4 baterie 1,5V LR6 (AA), zestaw bez baterii
Masa : 360 g
Wyposażenie : końcówki do mocowania: lusterko, haczyk, magnes;
przewód video

Symbol	Opis artykułu
AX-B150	Kamera inspekcyjna; Wyświetlacz: LCD 2,4" (320x240); IP67; 360g

Boroskopy Axiomet serii B350



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- możliwość nastawy daty i czasu
- przewód elastyczny
- TV-Out (PAL/NTSC)
- zapis w formacie JPEG, AVI
- dioda LED umożliwia oświetlenie pola pomiarowego
- zoom cyfrowy x 4

- możliwość podłączenia karty SD
- wbudowana pamięć 64Mb

Typ miernika	: kamera inspekcyjna
Wyświetlacz	: LCD 3,5" (320x240)
Klasa szczelności	: IP67
Interfejs	: USB
Średnica sondy	: 12 mm
Długość przewodu	: 1 m
Rozdzielczość kamery	: 640x480
Temperatura pracy	: 0...45°C
Artykuły współpracujące	: AX-BCX2, AX-BCX3
Masa	: 405 g
Źródło zasilania	: 4 baterie 1,5V LR6 (AA), zestaw bez baterii
Wymiary	: 270 x 75 x 100 mm
Wyposażenie	: kabel USB; końcówki do mocowania: lusterko, haczyk, magnes; oprogramowanie; przewód video

Symbol Opis artykułu

AX-B350 Kamera inspekcyjna;Wyświetlacz:LCD 3,5" (320x240);IP67;405g

Przenośne zasilacze Axiomet



Właściwości:

- zapamiętanie ustawień
- 2 porty do ładowania USB
- automatyczne wykrywanie ładowania przez port USB
- możliwość kalibracji poprzez oprogramowanie
- przenośna budowa

Typ zasilacza	: laboratoryjny
Wyświetlacz	: LCD 4 cyfry
Rodzaj zasilacza	: impulsowy, jednokanałowy
Liczba kanałów	: 1
P_{max}	: 50 W
U_{wyj}	: 30 V DC
I_{wyj}	: 3,75 A
U_{wyj2}	: 5 V DC
I_{wyj2}	: 2 A
U_{wyj3}	: 5 V DC
I_{wyj3}	: 2 A
Wsp. stabilizacji napięcia	: $\leq 0,02\% + 3mV$
Źródło zasilania	: 90...265V, 43...65Hz
Wymiary	: 185 x 88 x 38 mm
Masa	: 370 g
Zabezpieczenie	: przeciwzwarciowe wyjścia

Symbol Opis artykułu

AX-3004H Zasilacz:laboratoryjny;Kanały:1;Uwyj:30VDC;Uwyj2:5VDC;3,75A

Zasilacze jednokanałowe AXIOMET



Właściwości:

- przenośna budowa
- ładowanie samochodowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych
- ładowanie urządzeń przenośnych za pomocą portu USB

Typ zasilacza	: laboratoryjny
Rodzaj zasilacza	: impulsowy, jednokanałowy
Liczba kanałów	: 1
U_{wyj}	: 1...30 V
I_{wyj}	: 0...10 A
U_{wej}	: 110...230 V
I_{wej}	: 1,6 A
Stabilizacja napięcia	: $\leq 1\% + 3mV$
Stabilizacja prądu	: $\leq 1\% + 5mA$
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 100mVpp$
Masa	: 1,1 kg
Wym. (a x b x c)	: 170 x 240 x 85 mm

- Wyposażenie:
- instrukcja obsługi
 - przewody pomiarowe

Symbol Opis artykułu

AX-3010H Zasilacz:laboratoryjny;Kanały:1;Uwyj:1÷30V;Uwej:110÷230V

Zasilacze laboratoryjne małej mocy



Właściwości:

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu
- zabezpieczenie przed przyłączeniem do wyjścia zasilacza napięcia o przeciwnej polaryzacji

Typ zasilacza	: laboratoryjny
Rodzaj zasilacza	: jednocanalowy, liniowy
Wyświetlacz	: 2x LCD 3,5 cyfry
Zabezpieczenie	: przeciwprzeciążeniowe, przeciwzwarceniowe, przed odwrótną polaryzacją
Stabilizacja napięcia	: $\leq 0,01\% \pm 1\text{mV}$
Stabilizacja prądu	: $\leq 0,2\% \pm 1\text{mA}$
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 1\text{mVrms}$
Źródło zasilania	: 230VAC 50/60Hz
Wersja wtyczki	: EU
Wymiary	: 206 x 153 x 110 mm

Symbol	Liczba kanałów	Prąd wyjściowy [A]	Napięcie wyjściowe [V DC]	Masa [kg]
AX-1803D	1	0...3	0...18	4

Zasilacze jednocanalowe liniowe Axiomet 0-5 A



Właściwości:

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu
- zgrubny i precyzyjny wybór wartości napięcia i prądu

Typ zasilacza	: laboratoryjny
Rodzaj zasilacza	: jednocanalowy, liniowy
Wyświetlacz	: 2x LCD 4 cyfry
Liczba kanałów	: 1
Zabezpieczenie	: przeciwprzeciążeniowe
U _{wyj}	: 0...30 V DC
I _{wyj}	: 0...5 A
Stabilizacja napięcia	: $\leq 0,01\% + 5\text{mV}$
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 1\text{mVpp}$
Źródło zasilania	: 110/230V 50/60Hz
Wersja wtyczki	: EU
Wymiary	: 85 x 160 x 260 mm

Symbol	Opis artykułu
AX-3005DL5	Zasilacz:laboratoryjny;Kanały:1;0÷30VDC;0÷5A;Wtyczka:EU

Jednocanalowe zasilacze laboratoryjne z wyświetlaczem LCD



Właściwości:

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu
- zabezpieczenie przed przyłączeniem do wyjścia zasilacza napięcia o przeciwnej polaryzacji
- zgrubny i precyzyjny wybór wartości napięcia i prądu

Typ zasilacza	: laboratoryjny
Rodzaj zasilacza	: jednocanalowy, liniowy
Wyświetlacz	: 2x LCD 3,5 cyfry
Zabezpieczenie	: przeciwprzeciążeniowe, przeciwzwarceniowe, przed odwrótną polaryzacją
Stabilizacja napięcia	: $\leq 0,01\% \pm 1\text{mV}$
Stabilizacja prądu	: $\leq 0,2\% \pm 1\text{mA}$
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 1\text{mVrms}$
Wersja wtyczki	: EU
Źródło zasilania	: 230VAC 50/60Hz

Symbol	Kanały	I _{wyj} [A]	U _{wyj} [V DC]	Masa [kg]	Wym. [mm]
AX-3003D	1	0...3	0...30	5	291 x 158 x 136
AX-3005D	1	0...5	0...30	6	291 x 158 x 136

Zasilacze laboratoryjne jednocanalowe AXIOMET



Właściwości:

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu
- inteligentne sterowanie chłodzeniem

Typ zasilacza	: laboratoryjny
Rodzaj zasilacza	: jednocanalowy, liniowy
Wyświetlacz	: 2x LCD 3,5 cyfry
Liczba kanałów	: 1
Źródło zasilania	: 230VAC 50/60Hz
Stabilizacja napięcia	: $\leq 0,02\% + 2\text{mV}$
Stabilizacja prądu	: $\leq 0,02\% + 2\text{mA}$
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 0,5\text{mVrms}$
U _{wyj}	: 0...30 V DC
I _{wyj}	: 0...5 A
Wyjście napięciowe	: 5V DC/3A
Wyposażenie	: przewody pomiarowe; przewód zasilający
Masa	: 6 kg

Symbol	Opis artykułu
AX-3005DBL	Zasilacz:laboratoryjny;Kanały:1;0÷30VDC;0÷5A;Wtyczka:EU

Zasilacze laboratoryjne 1 kanałowe impulsowe



AX-3005DS

Właściwości:

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu
- zgrubny i precyzyjny wybór wartości napięcia i prądu

Typ zasilacza	: laboratoryjny
Rodzaj zasilacza	: impulsowy, jednokanałowy
Wyświetlacz	: 2x LCD 3 cyfry
Stabilizacja napięcia	: $\leq 1\% + 10\text{mV}$
Stabilizacja prądu	: $\leq 1\% + 5\text{mA}$
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 200\text{mVpp}$
Kanały	: 1
Masa	: 1,5 kg
Wersja wtyczki	: EU
Źródło zasilania	: 230VAC 50/60Hz
Zabezpieczenie	: przeciwprzeciążeniowe

Symbol	Prąd wyjściowy [A]	Napięcie wyjściowe [V DC]	Wymiary [mm]
AX-3005DS	0...5	0...30	85 x 160 x 205
AX-3010DS	0...10	0...30	80 x 160 x 205

Regulowany zasilacz DC dużej mocy



Właściwości:

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu
- solidna, niezawodna konstrukcja

Typ zasilacza	: laboratoryjny dużej mocy
Rodzaj zasilacza	: jednokanałowy, liniowy
Wyświetlacz	: 2x LED 4 cyfry
Liczba kanałów	: 1
U _{wyj}	: 0...30 V DC
I _{wyj}	: 0...20 A
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 1\text{mVrms}$
Zabezpieczenie	: przeciwprzeciążeniowe
Wersja wtyczki	: EU
Źródło zasilania	: 230VAC 50/60Hz
Masa	: 14 kg
Wymiary	: 265 x 140 x 360 mm

Symbol	Opis artykułu
AX-3020L	Zasilacz laboratoryjny dużej mocy; Kanały: 1; 0÷30VDC; 0÷20A

Zasilacze laboratoryjne Axiomet o napięciu do 120V



Właściwości:

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu
- inteligentne sterowanie chłodzeniem

Typ zasilacza	: laboratoryjny
Rodzaj zasilacza	: jednokanałowy
Liczba kanałów	: 1
Napięcie wyjściowe	: 0...120 V DC
Prąd wyjściowy	: 0...1 A
Stabilizacja napięcia	: $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$
Stabilizacja prądu	: $\leq 0,02\% + 6\text{mA}$
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 0,5\text{mVrms}$
Źródło zasilania	: 230VAC $\pm 10\%$ 50/60Hz
Wposażenie	: przewody pomiarowe; przewód zasilający
Wersja wtyczki	: EU
Wymiary	: 270 x 190 x 130 mm

Symbol	Opis artykułu
AX-12001DBL	Zasilacz laboratoryjny; Kanały: 1; 0÷120VDC; 0÷1A; Wtyczka: EU

Zasilacze laboratoryjne 3-kanałowe liniowe



AX-3005L-3

Właściwości:

- 2 regulowane sekcje pracujące w trybie stabilizacji prądowej lub napięciowej oraz jako zasilacze szeregowo, równoległe lub niezależne
- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu
- programowalny ogranicznik prądowy
- bardzo cicha praca wentylatora
- inteligentne sterowanie chłodzeniem

Typ zasilacza	: laboratoryjny
Rodzaj zasilacza	: liniowy, wielokanałowy
Liczba kanałów	: 3
Wyświetlacz	: 4x LED 3,5 cyfry
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 1\text{mVrms}$
Rozdzielczość napięciowa	: 0,1 V
Rozdzielczość prądowa	: 0,01 A
Zabezpieczenie	: przeciwprzeciążeniowe, przeciwzwarceniowe
Źródło zasilania	: 220V 50Hz

Symbol	Masa [kg]	I _{wyj1} [A]	U _{wyj1} [V DC]	I _{wyj2} [A]	U _{wyj2} [V DC]	I _{wyj3} [A]	U _{wyj3} [V DC]	Wymiary [mm]
AX-3003L-3	10	0...3	0...30	0...3	0...30	3	5	260 x 160 x 310
AX-3005L-3	13	0...5	0...30	0...5	0...30	3	5	260 x 160 x 360

Potrójne zasilacze laboratoryjne z wyświetlaczem LCD



AX-3003D-3

Właściwości:

- 2 regulowane sekcje pracujące w trybie stabilizacji prądowej lub napięciowej oraz jako zasilacze szeregowo, równoległe lub niezależne
- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu
- programowalny ogranicznik prądowy
- wyjście napięciowe 5 VDC
- chłodzenie radiatorem (AX-3005D-3)

Typ zasilacza	: laboratoryjny
Rodzaj zasilacza	: liniowy, wielokanałowy
Wyświetlacz	: 4x LCD 3,5 cyfry
Stabilizacja napięcia	: $\leq 0,01\% + 2\text{mV}$
Stabilizacja prądu	: $\leq 0,2\% + 2\text{mA}$
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 1\text{mVrms}$
Źródło zasilania	: 230VAC 50/60Hz
Zabezpieczenie	: przeciwzwarcowe

Symbol	Kanały	Masa [kg]	I _{wyj} [A]	U _{wyj} [V DC]	Wyj. napięciowe	Wymiary [mm]
AX-3003D-3	3	10	0...3	0...30	5V DC/3A	164 x 265 x 365
AX-3005D-3	3	13	0...5	0...30	5V DC/3A	164 x 265 x 365

Czterokanałowe zasilacze laboratoryjne Axiomet



Właściwości:

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu

Typ zasilacza	: laboratoryjny
Rodzaj zasilacza	: liniowy, wielokanałowy
Liczba kanałów	: 4
Wyświetlacz	: 4x LED 3 cyfry
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 2\text{mVrms}$
Źródło zasilania	: 110/220V, $\pm 10\%$, 50/60Hz
Rozdzielczość napięciowa	: 0,1 V
Rozdzielczość prądowa	: 0,01 A
Wsp. stabilizacji napięcia	: $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$
Wsp. stab. prądu przy zmianie obciążenia	: $\leq 0,2\% + 3\text{mA}$
Tętnienia i szumy dla wyjść nap. (niereg.)	: $\leq 2\text{mV}$
Masa	: 10 kg
Wymiary	: 250 x 150 x 310 mm

Symbol	U _{wyj} [V DC]	I _{wyj} [A]	U _{wyj2} [V DC]	I _{wyj2} [A]	U _{wyj3} [V DC]	I _{wyj3} [A]	U _{wyj4} [V DC]	I _{wyj4} [A]
AX-3005N-4	0...30	0...5	0...30	0...5	2,2...15	1	2,2...15	1

Zasilacze laboratoryjne 3 kanałowe AXIOMET



AX-3005DBL-3

Właściwości:

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu

Typ zasilacza	: laboratoryjny
Rodzaj zasilacza	: liniowy, wielokanałowy
Wyświetlacz	: 4x LCD 3,5 cyfry
Wersja wtyczki	: EU
Stabilizacja napięcia	: $\leq 0,02\% + 2\text{mV}$
Stabilizacja prądu	: $\leq 0,02\% + 2\text{mA}$
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 0,5\text{mVrms}$
Wposażenie	: przewody pomiarowe; przewód zasilający
Wyjście napięciowe	: 5V DC/3A
Źródło zasilania	: 230VAC 50/60Hz
Masa	: 16 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	: 270 x 310 x 180 mm

Symbol	Liczba kanałów	U _{wyj} [V DC]	I _{wyj} [A]	U _{wyj2} [V DC]	I _{wyj2} [A]
AX-3005DBL-3	3	0...30	0...5	0...30	0...5

Zasilacze programowalne, jednokanałowe



AX-3003P

Właściwości:

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu
- zabezpieczenie przed przyłączeniem do wyjścia zasilacza napięcia o przeciwnej polaryzacji
- zapamiętanie do 100 ustawień

Typ zasilacza	: laboratoryjny programowalny
Rodzaj zasilacza	: jednokanałowy, liniowy
Wyświetlacz	: LCD 5 cyfr
Stabilizacja napięcia	: $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$
Stabilizacja prądu	: $\leq 0,2\% + 3\text{mA}$
Tętnienia i szumy dla U (reg)	: $\leq 1\text{mVrms}$
Rozdzielczość napięciowa	: 1 mV
Rozdzielczość prądowa	: 0,1 mA
Źródło zasilania	: 110/220V, $\pm 10\%$, 50/60Hz

Zabezpieczenie: przeciwpzepięciowe, przeciwpzepięciowe, przed odwrotną polaryzacją, termiczne.

Symbol	U _{wyj} [V DC]	Liczba kanałów	I _{wyj} [A]	Masa [kg]	Wymiary [mm]
AX-3003P	0...30	1	0...3	5,5	126 x 143 x 296
AX-6003P	0...60	1	0...3	5,9	126 x 143 x 296

Zasilacze programowalne AXIOMET



Właściwości:

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu
- praca w trybie stabilizacji prądu lub napięcia

Typ zasilacza	: laboratoryjny programowalny
Rodzaj zasilacza	: jednokanałowy, liniowy
Liczba kanałów	: 1
Wyświetlacz	: 2x LED 4 cyfry
Stabilizacja napięcia	: $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$
Stabilizacja prądu	: $\leq 0,1\% + 3\text{mA}$
Tętnienia i szумы dla U (reg)	: $\leq 2\text{mVrms}$
Napięcie wyjściowe	: 0...30 V DC
Prąd wyjściowy	: 0...5 A
Wymiary	: 115 x 190 x 240 mm
Źródło zasilania	: 220V 50Hz
Rozdzielczość napięciowa	: 10 mV
Rozdzielczość prądowa	: 1 mA
Zabezpieczenie	: przeciwprzeciążeniowe
Interfejs	: USB
Wposażenie	: instrukcja obsługi; kabel USB; oprogramowanie; przewód zasilający
Masa	: 5,3 kg

Symbol	Opis artykułu
AX-3005PQ	Zasilacz:laboratoryjny programowalny;Kanały:1;0÷30VDC;10mV

Mostki RLC AXIOMET



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja pomiaru relatywnego REL
- pomiar równoległy lub szeregowy
- wybór zastępczego układu szeregowego lub równoległego
- funkcja kalibracji

Typ miernika	: mostek RLC
Częstotliwość pomiarowa	: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
Wyświetlacz	: LCD podwójny (19,999/1999), bargraf, podświetlany
Zakres pomiaru indukcyjności	: 20m...20kH
Zakres pomiaru pojemności	: 200p...20mF
Zakres pomiaru rezystancji	: 20...200MΩ
Źródło zasilania	: 6 baterii 1,5V LR03 (AAA), zasilacz sieciowy, zestaw bez baterii

Wposażenie	: czteroprzewodowe klipsy Kelvina; instrukcja obsługi
------------	--

Symbol	Opis artykułu
AX-LCR42A	Mostek RLC;LCD podwójny (19,999/1999),bargraf,podświetlany

Przenośne mostki RLC



Właściwości:

- automatyczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączenie
- buzzer
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- pomiar równoległy lub szeregowy
- wybór zastępczego układu szeregowego lub równoległego
- funkcja korekcji
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ miernika	: mostek RLC
Wyświetlacz	: LCD 5 cyfr
Częstotliwość pomiarowa	: 100Hz, 120Hz, 1kHz
Zakres pomiaru indukcyjności	: 0,1μ...9999H
Zakres pomiaru pojemności	: 0,1p...9999μF
Zakres pomiaru rezystancji	: 0,0001...9,999MΩ
Pomiar współczynnika dobroci	: 0,0001...9999
Pomiar współczynnika rozproszenia	: 0,0001...9999
Wymiary	: 200 x 95 x 40 mm
Masa	: 400 g
Próbkowanie	: 3x/s
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Wposażenie	: bateria; czteroprzewodowe klipsy Kelvina; dokumentacja; zasilacz

Symbol	Opis artykułu
AX-LCR41A	Mostek RLC;LCD 5 cyfr;3x/s;0,0001÷9,999MΩ;0,1p÷9999μF;400g

Kalibratory pętli Axiomet



AX-C605

AX-C705

Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza) (AX-C705)
- pomiar, zadawanie i symulacja prądu mA (AX-C705)
- wykonywanie testów w krokach co 25% i 100% wartości sygnału
- zadawanie i symulacja sygnału wyjściowego 0-20mA lub 4-20mA (AX-C705)
- zakres HART z pętlą i wbudowanym rezystorem 250Ω (AX-C705)
- zasilanie pętli 24V
- wskaźnik niskiego poziomu baterii (AX-C605)

Symbol	: AX-C605
Typ urządzenia	: kalibrator
Rodzaj kalibratora	: kalibrator pętli
Wyświetlacz	: LCD 4,5 cyfry (19999)

Zakres pomiaru napięcia DC	: 0...28V
Zakres pomiaru prądu DC	: 0...22mA
Rodz. pom. prądu	: 0,001 mA
Rodz. pomiaru nap.	: 1 mV DC
Zadajnik prądu	: 0...22mA
Temperatura pracy	: 0...50°C
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT IV
Źródło zasilania	: 2 baterie 1,5V LR6 (AA), zestaw bez baterii
Masa	: 550 g
Wymiary	: 180 x 90 x 47 mm
Symbol	: AX-C705
Typ urządzenia	: kalibrator
Rodzaj kalibratora	: kalibrator pętli
Wyświetlacz	: LCD (5000)
Zakres pomiaru napięcia AC	: 0...500V
Zakres pomiaru napięcia DC	: 0...50V
Zakres pomiaru prądu DC	: 0...20mA
Zakres pomiaru rezystancji	: 5kΩ
Zadajnik prądu	: 0...20mA
Temperatura pracy	: 0...40°C
Próbkowanie	: 2,5x/s
Test ciągłości obwodu	: sygnalizacja akustyczna
Test diody	: tak
Zgodność z normą	: EN61010 600V CAT IV
Źródło zasilania	: 2 baterie 1,5V LR6 (AA), zestaw bez baterii
Masa	: 500 g
Wymiary	: 180 x 90 x 47 mm

Kalibratory napięcia i prądu



Właściwości:

- jednoczesny odczyt w mA i % zakresu
- zasilanie pętli 24V
- pomiar lub zadawanie napięcia w mV i V
- pomiar lub zadawanie prądu w mA i A

Typ urządzenia	: kalibrator
Rodzaj kalibratora	: kalibrator napięcia, kalibrator prądu
Wyświetlacz	: LCD, podświetlany
Zakres pomiaru V DC	: 0...100mV (rozdzielczość 0,01mV), 0...10V (rozdzielczość 0,001V)
Zakres pomiaru I DC	: 0...24mA (rozdzielczość 0,001mA)
Zadajnik prądu	: 0...24mA
Zadajnik napięcia	: 0...100mV (rozdzielczość 0,01mV), 0...10V (rozdzielczość 0,001V)
Odporność na	: upadek z wysokości 1m
Zabezpieczenie	: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe
Wymiary	: 204 x 99 x 46 mm
Źródło zasilania	: 6 baterii 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Masa	: 460 g
Wposażenie	: komplet przewodów pomiarowych z końcówkami; krokodylki izolowane; miękki pokrowiec

Symbol	Opis artykułu
AX-C800	Kalibrator napięcia, kalibrator prądu; Zadajnik prądu: 0÷24mA

Kalibratory termopar



Właściwości:

- obudowa antyudarowa (holster)
- pomiar i symulacja
- wysoka dokładność
- współpraca z termoparami typu: J, K, T, E, R, S, B, N
- gniazdo umożliwiające podłączenie zasilacza

Typ urządzenia	: kalibrator
Rodzaj kalibratora	: kalibrator termopar
Wyświetlacz	: LCD 5 cyfr, podświetlany
Zakres pomiaru V DC	: -10m...75mV
Wposażenie	: miękki pokrowiec; złącze typu K
Temp. (termopara T)	: -200...400°C
Temp. (termopara S)	: -20...1750°C
Temp. (termopara N)	: -250...1300°C
Temp. (termopara R)	: -20...1750°C
Temp. (termopara K)	: -200...1370°C
Temp. (termopara J)	: -200...1200°C
Temp. (termopara E)	: -200...950°C
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Źródło zasilania	: 6 baterii 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Wymiary	: 205 x 98 x 46 mm
Masa	: 472 g

Symbol	Opis artykułu
AX-C830	Kalibrator termopar; V DC: -10m÷75mV; Jednostka pomiaru: °C, °F

Kalibratory czujników RTD



Właściwości:

- działa z 7 typami RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS)
- symulacja sygnału wyjściowego
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- pomiar metodą 2-, 3- lub 4- przewodową

Typ urządzenia	: kalibrator
Rodzaj kalibratora	: kalibrator RTD
Wyświetlacz	: LCD, podświetlany
Odporność na	: upadek z wysokości 1m
Zakres pomiaru rezystancji	: 0,01...400/1500/3200Ω
Jednostka pomiaru	: °C, °F
Pomiar i symulacja RTD	: rozdzielczość: 0,1°C; maksymalne napięcie: 30V, zakres: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, dokładność ±0,2°C), zakres: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, dokładność ±0,33°C)
Masa	: 472 g
Wypożyczenie	: krokodylki izolowane; miękki pokrowiec; przewody pomiarowe
Wymiary	: 205 x 98 x 46 mm
Źródło zasilania	: 6 baterii 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii

Symbol	Opis artykułu
AX-C850	Kalibrator RTD; Zakres pomiaru R: 0,01÷400/1500/3200Ω

Obciążenia elektroniczne Axiomet




AX-EL300W

Typ urządzenia	: obciążenie elektroniczne
Wyświetlacz	: LCD 4,3", podświetlany
Źródło zasilania	: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Tryby pracy	: stała moc, stała rezystancja, stałe napięcie, stały prąd
Zabezpieczenie	: nadprądowe, przeciwprzepięciowe, przed odwrotną polaryzacją, przegrzanie
Interfejs	: RS232
Napięcie pracy	: 0...150 V

Symbol	Moc maksymalna [W]	I _{pracy} [A]	Wypożyczenie	Masa [kg]	Wymiary [mm]
AX-EL300W	300	0,001...30	kabel RS232-USB; przewód zasilający	6,7	215 x 89 x 412
AX-EL600W	600	0,001...60	przewód zasilający	9	215 x 89 x 507

Cyfrowe oscyloskopy DSO z wyświetlaczem LCD 7"



AX-DS1052CFM



AX-DS1100CFM

Właściwości:

- funkcja filtru cyfrowego
- funkcja Holdoff: 100ns...1,5s (**AX-DS1100CFM**)
- funkcja Pass/Fail
- funkcja uśredniania wartości z maksymalnie 256 przebiegami (**AX-DS1100CFM**)
- matematyczne funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i FFT
- pomiar przy użyciu kursorów (**AX-DS1100CFM**)
- praca w trybie X-Y (**AX-DS1100CFM**)
- przebieg wejściowy i transformata FFT wyświetlana na podzielonym ekranie
- rejestrowanie przebiegu (**AX-DS1100CFM**)
- wbudowana szybka transformata Fouriera FFT z wyborem algorytmu: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
- zapamiętanie do 20 ustawień
- pamięć 20 pomiarów (**AX-DS1100CFM**)
- automatyczny pomiar wielu parametrów

Typ oscyloskopu	: cyfrowy
Liczba kanałów	: 2
Sprzężenie wejścia	: AC, DC, GND
Źródła wyzwalania	: CH1; CH2; sygnał zewnętrzny; źródło zasilania
Tryby wyzwalania	: automatyczny, normalny, pojedynczy
Sprzężenie wyzwalania	: AC; DC; dolnoprzepustowe; górnoprzepustowe
Rozdzielczość pionowa	: 8 bit
Napięcie wejściowe maks.	: 400 V

Symbol	: AX-DS1052CFM
Wyświetlacz	: LCD TFT 7" (800x480)
Próbkowanie	: 500Mps (w czasie rzeczywistym)
Interfejs	: LAN; USB
Pasmo	: ≤50MHz
Impedancja wejściowa	: 1MΩ/18pF
Podstawa czasu	: 5n...50s/dz
Czas narastania	: 7ns
Długość rekordu pamięci	: 32kpts
Czułość wejściowa	: 2mV/dz...10V/dz
Wyzwalanie	: czas narastania, sygnał video, szerokość impulsu, zbocze narastające, zbocze opadające
Źródło zasilania	: 100...240VAC, 50/60/400Hz
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	: 323,1 x 135,6 x 157 mm
Masa	: 2,5 kg
Wypożyczenie	: przewód zasilający; sonda oscyloskopowa (1 na kanał)

Symbol	: AX-DS1100CFM
Wyświetlacz	: LCD 7" (480x234), kolorowy, regulacja kontrastu
Próbkowanie	: 1Gsps (w czasie rzeczywistym), 50Gsps (w czasie ekwiwalentnym)
Interfejs	: RS232; USB
Pasmo	: ≤100MHz
Impedancja wejściowa	: 1MΩ/14pF
Podstawa czasu	: 2,5n...50s/dz
Czas narastania	: 3,5ns
Dokładność pozioma	: ±0,01%
Długość rekordu pamięci	: 1Mpts/ch
Czułość wejściowa	: 2mV/dz...10V/dz
Złącze wyjściowe	: USB A gniazdo
Wyzwalanie	: sygnał video, szerokość impulsu, zbocze narastające, zbocze opadające
Wersja wtyczki	: EU
Źródło zasilania	: 100...240VAC, 45...440Hz
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	: 399 x 110,5 x 148,5 mm
Masa	: 2,4 kg
Wypożyczenie	: 2 sondy napięciowe z dzielnikiem 1:10/10:1; kabel USB; oprogramowanie

Generatory funkcyjne Axiomet



Właściwości:

- wbudowany miernik częstotliwości
- 32 wbudowane przebiegi

Typ generatora	: funkcyjny
Wyświetlacz	: LCD
Liczba kanałów	: 2
Rozdzielczość pionowa	: 8 bit
Próbkowanie	: 100Msps
Długość rekordu pamięci	: 1024pts
Modulacja	: ASK, FM, FSK, PSK
Przemiatanie	: okres: 100m...900s
Parametry wyjścia	: impedancja: 50Ω
Wersja wtyczki	: EU
Masa	: 3,5 kg
Wymiary	: 415 x 295 x 195 mm
Źródło zasilania	: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Wypożyczenie	: kabel BNC; przewód pomiarowy; przewód zasilający
Wypożyczenie opcjonalne	: oprogramowanie AX-DG100-SOF
Zabezpieczenie	: przeciwprzepięciowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przed odwrotną polaryzacją

Zakres częstotliwości przebiegów:

- zakres: 1μHz...5MHz (przebieg sinus)
- zakres: 1μHz...5MHz (przebieg prostokątny)
- zakres: 1μHz...1MHz (pozostałe przebiegi)

Symbol	Opis artykułu
AX-DG105	Generator:funkcyjny;LCD;Kanały:2;1024pts;Rozdz.pionowa:8bit

Generatory arbitralne Axiomet



Właściwości:

- przebieg arbitralny
- przebiegi: sinus, prostokątny, piłokształtny, pulse, szum

Typ generatora	: funkcyjny
Liczba kanałów	: 2
Pasmo	: ≤10MHz
Rozdzielczość pionowa	: 14 bit
Próbkowanie	: 125Msps
Długość rekordu pamięci	: 16kpts/ch
Modulacja	: AM, ASK, FM, FSK, PM, PSK
Przemiatanie	: okres: 1m...500s
Parametry wyjścia	: impedancja: 50Ω
Parametry przebiegu prostokątnego	: czas narastania/opadania: <12ns
Wypożyczenie	: instrukcja obsługi; kabel USB; oprogramowanie; przewód zasilający
Interfejs	: USB
Źródło zasilania	: 100...240VAC 50/60Hz
Wersja wtyczki	: EU
Wymiary	: 105 x 281 x 229 mm
Masa	: 2,6 kg

Zakres częstotliwości przebiegów:

- zakres: 1μHz...10MHz (przebieg sinus)
- zakres: 1μHz...10MHz (przebieg prostokątny)
- zakres: 1μHz...300kHz (przebieg trójkątny)
- zakres: 500μHz...5MHz (przebieg impulsowy)
- zakres: 1μHz...300kHz (przebieg piłokształtny)

Symbol	Opis artykułu
AX-DG2010AF	Generator:funkcyjny;Pasmo:≤10MHz;Kanały:2;16kpts/ch

Generatory arbitralne Axiomet serii DG1000AF



Właściwości:

- przebieg arbitralny
- wbudowany miernik częstotliwości
- 32 wbudowane przebiegi

Typ generatora	: funkcyjny
Wyświetlacz	: LCD TFT 3,5"
Liczba kanałów	: 2
Rozdzielczość pionowa	: 8 bit
Wypożyczenie	: kabel BNC; kabel RS232; oprogramowanie; przewód pomiarowy; przewód zasilający
Wymiary	: 415 x 295 x 195 mm
Próbkowanie	: 100Msps

Zabezpieczenie	: przeciwprzepięciowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przed odwrotną polaryzacją
----------------	---

Długość rekordu pamięci	: 1024pts
Modulacja	: ASK, FM, FSK, PSK
Przemiatanie	: okres: 100m...900s
Parametry wyjścia	: impedancja: 50Ω
Źródło zasilania	: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Wersja wtyczki	: EU
Masa	: 3,5 kg

Amplituda : wartość amplitudy Vpp 0,2...2V - rzeczywista wartość offsetu wynosi 10% wartości zadanej, wartość amplitudy Vpp <0,2V - rzeczywista wartość offsetu wynosi 1% wartości zadanej, wartość amplitudy Vpp >2V - rzeczywista wartość offsetu jest wartościąadaną

Symbol	AX-DG1005AF	AX-DG1015AF
Zakres częstotliwości przebiegów		
- zakres: 1μHz...5MHz (przebieg sinus)	x	
- zakres: 1μHz...15MHz (przebieg sinus)		x
- zakres: 1μHz...5MHz (przebieg prostokątny)	x	x
- zakres: 1μHz...1MHz (pozostałe przebiegi)	x	x
Interfejs		
- RS232	x	x
Pasmo		
- ≤15MHz		x
- ≤5MHz	x	

Wykrywacze napięcia z latarką



Właściwości:

- klips
- latarka z białą diodą LED
- lokalizacja przerwy w przewodach pod napięciem
- optyczna (LED) i akustyczna sygnalizacja wykrytego napięcia
- bezdotykowy wykrywacz napięcia

Typ testera	: bezdotykowy wykrywacz napięcia
Zakres wykrywanego napięcia	: 200...1000 V AC
Zakres częstotliwości wykrywanego napięcia	: 50/60Hz
Źródło zasilania	: 2 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Zgodność z	: EN61010 1000V CAT III
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Temperatura pracy	: -10...50°C
Wymiary	: 176 x 26 mm
Masa	: 48 g

Symbol Opis artykułu

AX-T01 Bezdotykowy wykrywacz napięcia;200÷1000VAC

Wykrywacze pola magnetycznego z latarką



Właściwości:

- klips
- latarka z białą diodą LED
- optyczna (LED) sygnalizacja wykrytego pola magnetycznego

Typ testera	: bezdotykowy wykrywacz pola magnetycznego
Zakres wykrywanego pola magnetycznego	: 63/98/401/810
Źródło zasilania	: 2 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Wymiary	: 160 x 20 mm
Masa	: 48 g

Symbol Opis artykułu

AX-T02 Tester:bezdotykowy wykrywacz pola magnetycznego

Wykrywacze metali i napięcia z poziomnicą laserową



Właściwości:

- automatyczne wyłączanie
- optyczna (LED) i akustyczna sygnalizacja wykrytego napięcia
- wbudowana poziomica klasyczna oraz laserowa
- wykrywane materiały: żelazo zbrojeniowe, stal, konstrukcje drewniane, przewody pod napięciem
- wzmocniona obudowa
- 6-metrowa linia światła laserowego
- ergonomiczna budowa zapewniająca wygodną i precyzyjną pracę
- funkcja autokalibracji dla trybu wykrywania metalu i drewna
- obracana o 180° głowica poziomicy z wskaźnikami laserowymi
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wykrywanie:

- wykrywanie drewna, metalu oraz przewodów pod napięciem do głębokości 19mm

Typ testera	: bezdotykowy wykrywacz metali i napięcia
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Wyświetlacz	: LCD
Wymiary	: 180 x 67 x 38 mm
Masa	: 180 g

Symbol Opis artykułu

AX-903 Bezdotykowy wykrywacz metali i napięcia;LCD

Wykrywacz metali, przewodów pod napięciem z funkcją dalmierza AX-904 (5 w 1)



Właściwości:

- automatyczne wyłączanie
- wbudowany dalmierz
- funkcja obliczania objętości
- funkcja pomiaru pola powierzchni
- celownik laserowy
- dodawanie wartości mierzonych
- wykrywane materiały: żelazo zbrojeniowe, stal, konstrukcje drewniane, przewody pod napięciem
- wykrywanie przewodów pod napięciem, metali i drewna w betonowych i gipsowych ścianach i sufitych
- wykrywanie przewodów pod napięciem i metali
- funkcja znacznika laserowego
- wbudowana klasyczna poziomica

Typ testera	: bezdotykowy wykrywacz metali i napięcia
Źródło zasilania	: zestaw bez baterii, 1 bateria 9V
Wyświetlacz	: LCD, podświetlany
Wymiary	: 170 x 85 x 45 mm
Masa	: 230 g
Zakres pomiarowy	: 0,6...16m
Dokł. pom.	: 0,01m
Zakres pomiaru temp.	: 0...40°C
Jednostka pomiaru	: ft, m

Symbol Opis artykułu

AX-904 Bezdotykowy wykrywacz metali i napięcia;LCD,podświetlany

Lokalizatory kabli i rur



Właściwości:

- automatyczne wyłączenie
- lokalizowanie tras kabli w gruncie
- lokalizowanie tras metalowych rur instalacji wodnych i centralnego ogrzewania
- lokalizowanie właściwego zabezpieczenia odpowiedniego obwodu elektrycznego
- zestaw złożony z nadajnika i odbiornika
- wykrywanie przerw i zwarc w przewodach
- wykrywanie przewodów w ścianach

Wykrywanie:

- wykrywanie napięcia do głębokości 0,4 m
- wykrywanie przewodów do głębokości 0,5 m (zastosowanie 2-biegunowe)
- wykrywanie przewodów do głębokości 2 m (zastosowanie 1-biegunowe)

Typ testera	: bezdotykowy wykrywacz napięcia i przewodów
Wyświetlacz	: LCD, bargraf
Zakr. wykryw. nap.	: 12...400 V AC
Zakres częst. wykryw. napięcia	: 0...60Hz
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22 (nadajnik), 1 bateria 9V 6F22 (odbiornik), zestaw bez baterii
Wymiary nadajnika	: 130 x 69 x 32 mm
Wymiary odbiornika	: 192 x 61 x 37 mm
Masa nadajnika	: 130 g
Masa odbiornika	: 180 g
Zgodność z	: EN61010 300V CAT III
Stopień zanieczyszczenia	: 2
Temperatura pracy	: 0...40°C
Sygnał wyjściowy	: 125kHz
Wyposażenie	: końcówki pomiarowe; krokodylki; przewody pomiarowe Heavy Duty; walizka

Symbol	Opis artykułu
AX-T2090	Bezdotykowy wykrywacz napięcia i przewodów; LCD, bargraf

Testery okablowania LAN TESTER-MS6811



Właściwości:

- test mapy połączeń: przerwa, zwarcie, pary odwrócone, pary skrzyżowane, pary rozdzielone
- testowanie ciągłości i konfiguracji przewodów
- testowanie kabli UTP, STP
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Typ testera	: okablowania LAN
Źródło zasilania	: 1 bateria 6V 4LR44, zestaw bez baterii
Wyświetlacz	: 10 LED
Wykrywanie	: przewodów ekranowanych i nieekranowanych
Dł. mierzonego przewodu	: 0,4...200 m
Wymiary (SxGxW)	: 55 x 30 x 125 mm
Masa	: 125 g
Wyposażenie	: miękki pokrowiec

Symbol	Opis artykułu
TESTER-MS6811	Tester: okablowania LAN; Wyświetlacz: 10 LED

Identyfikatory par kabli TESTER-MS6812



Właściwości:

- identyfikacja przewodu w wiązce przez wysłanie sygnału ciągłego, pojedynczego lub zmodulowanego
- identyfikacja stanu pracującej linii telefonicznej
- regulacja wzmocnienia
- sprawdzanie ciągłości par kabli i przewodów
- wykrywanie tonowego sygnału na kablach lub przewodach (linie telefoniczne)

Typ testera	: identyfikator par kabli
Źródło zasilania	: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
Wymiary nadajnika	: 145 x 35 x 25 mm
Wymiary odbiornika	: 238 x 43 x 26 mm
Masa nadajnika	: 114 g
Masa odbiornika	: 106 g
Wykrywanie	: miejsca uszkodzenia przewodu
Częstotliwość sygnału	: 1,5kHz (nadajnik) 100Hz...300kHz (odbiornik)

Symbol	Opis artykułu
TESTER-MS6812	Tester: identyfikator par kabli

Końcówki pomiarowe 2mm z gniazdem 4mm



Akcesoria pomiarowe : końcówka pomiarowa
 Materiał izolacji : poliamid
 I_{znam} : 10 A
 Średnica końcówki : 2 mm
 Rozmiar gniazda : 4 mm
 Długość całkowita : 103 mm
 Zgodność z : EN61010 1000V CAT II

Symbol	Kolor
AX-CP-05-B	czarny
AX-CP-05-R	czerwony

Zestaw końcówek pomiarowych z gniazdem 4mm



Akcesoria pomiarowe : końcówka pomiarowa
 I_{znam} : 10 A
 Średnica końcówki : 2 mm
 Rozmiar gniazda : 4 mm
 Zgodność z : EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
 Długość całkowita : 123 mm

Symbol	Kolor
AX-CP-01-SET	czarny i czerwony

Zestaw krokodylków izolowane z gniazdem



Akcesoria pomiarowe : zacisk krokodylkowy
 Długość całkowita : 55 mm
 Materiał izolacji : PVC
 Rozwarcie szczęk maks. : 8 mm

Symbol	I_{znam} [A]	Kolor	Właściwości	Rozmiar gniazda [mm]	Gwint
AX-CR-02-SET	5	czarny i czerwony	-	4	-
AX-CR-01-SET	5	czarny i czerwony	gwintowana	-	M4

Chwytki pomiarowe ostrzowe AXIOMET



Akcesoria pomiarowe : chwytak pomiarowy
 Chwytak : ostrzowy
 I_{znam} : 10 A
 Materiał izolacji : poliamid
 Materiał styku : mosiądz/stal
 Rozmiar gniazda : 4 mm
 Długość całkowita : 136 mm
 Zgodność z : EN61010 1000V CAT III
 Średnica przewodu maks. : 4 mm

Symbol	Kolor
AX-CP-03-B	czarny
AX-CP-03-R	czerwony

Chwytki pomiarowe cęgowe z gniazdem 4mm



Akcesoria pomiarowe : chwytak pomiarowy
 Chwytak : cęgowy
 I_{znam} : 10 A
 Zakres chwytania : max. 4 mm
 Materiał izolacji : poliamid
 Materiał styku : mosiądz
 Rozmiar gniazda : 4 mm
 Długość całkowita : 155 mm
 Zgodność z : EN61010 1000V CAT II

Symbol	Kolor
AX-CP-07-B	czarny
AX-CP-07-R	czerwony

Chwytki pomiarowe krokodylkowe z gniazdem 4mm



Akcesoria pomiarowe : chwytak pomiarowy
 Chwytak : krokodylkowy
 I_{znam} : 10 A
 Zakres chwytania : max. 13 mm
 Materiał izolacji : poliamid
 Materiał styku : mosiądz
 Rozmiar gniazda : 4 mm
 Długość całkowita : 157,5 mm
 Zgodność z : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Kolor
AX-CP-08-R	czerwony
AX-CP-08-B	czarny

Chwytyki pomiarowe z gniazdem bananowym 4mm



Akcesoria pomiarowe : chwytak pomiarowy

Chwytak : ostrzowy

I_{znam} : 10 A

Zakres chwytania : max. 6 mm

Pokrycie styku : niklowany

Materiał izolacji : poliamid

Materiał styku : mosiądz/stal


Rozmiar gniazda : 4 mm

Długość całkowita : 159 mm

Zgodność z : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Kolor
AX-CP-04-B	czarny
AX-CP-04-R	czerwony

Przewody pomiarowe silikonowe z wtykami kątowymi



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy

Materiał izolacji przewodu : silikon

Długość przewodu : 1 m

I_{znam} : 10 A

Zawartość zestawu : 2x przewód pomiarowy


Budowa : wtyk bananowy kątowy 4mm - końcówka pomiarowa

Przekr. przew. : 0,75 mm²

Zgodność z : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Kolor
AX-TLS-001B	czarny i czerwony

Zestaw przewodów pomiarowych z końcówkami 2mm



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy

Materiał izolacji przewodu : PVC

Długość przewodu : 1,2 m

I_{znam} : 10 A


Zawartość zestawu : 2x przewód pomiarowy

Budowa : wtyk bananowy kątowy 4mm - końcówka pomiarowa 2mm

Zgodność z : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Kolor
AX-TLP-001T	czarny i czerwony

Zestaw przewodów pomiarowych z końcówkami 2mm



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy

Materiał izolacji przewodu : silikon

Długość przewodu : 1 m

I_{znam} : 10 A


Zgodność z : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Budowa : wtyk bananowy kątowy 4mm - końcówka pomiarowa 2mm

Zawartość zestawu : 2x przewód 1m wtyk bananowy 4mm - końcówka pomiarowa

Symbol	Kolor
AX-TLS-007S	czarny i czerwony

Przewody pomiarowe silikonowe z wtykami kątowymi



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy

Materiał izolacji przewodu : silikon

Długość przewodu : 1 m

I_{znam} : 10 A


Zawartość zestawu : 2x przewód 1m wtyk bananowy 4mm - końcówka pomiarowa

Budowa : wtyk bananowy kątowy 4mm - końcówka pomiarowa 2mm

Zgodność z : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Symbol	Kolor
AX-TLS-004A	czarny i czerwony

Przewody pomiarowe silikonowe z wtykami kątowymi



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy

Materiał izolacji przewodu : silikon

Długość przewodu : 1 m

I_{znam} : 10 A


Budowa : wtyk bananowy kątowy 4mm - końcówka pomiarowa 4mm

Zgodność z : EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Zawartość zestawu : 2x przewód 1m wtyk bananowy 4mm - końcówka pomiarowa

Symbol	Kolor
AX-TLS-003A	czarny i czerwony

Zestaw przewodów pomiarowych silikonowych z wtykami prostymi



Materiał izolacji przewodu : silikon

Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy

Długość przewodu : 1 m

I_{znam} : 10 A

Zawartość zestawu : 2x przewód pomiarowy


Budowa : wtyk bananowy prosty 4mm - końcówka pomiarowa

Przekrój przewodu : 0,75 mm²

Zgodność z : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Kolor
AX-TLS-002B	czarny i czerwony

Przewody pomiarowe z dwoma wtykami bananowymi prostymi



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy

Długość przewodu : 1 m

I_{znam} : 19 A

Budowa : wtyk bananowy 4mm - wtyk bananowy 4mm


Zgodność z : EN61010 600V CAT II

Wersja : z gniazdem osiowym 4 mm; z osłoną

Przekrój przewodu : 1 mm²

Symbol	Kolor
AX-TL-4B1-B	czarny
AX-TL-4B1-R	czerwony
AX-TL-4B1-BL	niebieski

Zestawy przewodów pomiarowych



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy

Materiał izolacji przewodu : PVC

Długość przewodu : 1,2 m

I_{znam} : 10 A

Zawartość zestawu : 2x przewód pomiarowy

Budowa : wtyk bananowy kątowy 4mm - końcówka pomiarowa 4mm

Zgodność z : EN61010 1000V CAT III

Wersja : z nasadką zapobiegającą zwarciom

Właściwości : końcówka ostro zakończona z możliwością wetknięcia do gniazda 4mm

Symbol	Kolor
AX-TLP-001	czarny i czerwony

Przewody pomiarowe z dwoma wtykami bananowymi



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy

Materiał izolacji przewodu : PVC

Długość przewodu : 1,2 m

I_{znam} : 10 A


Zawartość zestawu : 2x przewód pomiarowy

Budowa : wtyk bananowy 4mm - wtyk bananowy 4mm

Zgodność z : EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Symbol	Kolor
AX-TLP-002	czarny i czerwony

Przewody pomiarowe Axiomet z wtykami 4 mm



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy

Materiał izolacji przewodu : silikon

Długość przewodu : 1 m

I_{znam} : 10 A

Zawartość zestawu : 2x przewód 1m wtyk bananowy prosty 4mm - wtyk bananowy kątowy 4mm

Budowa : wtyk bananowy 4mm kątowny - wtyk bananowy 4mm prosty

Zgodność z : EN61010 1000V CAT III

Symbol	Kolor
AX-TLS-005A	czarny i czerwony

Zestaw przewodów pomiarowych z gniazdami i wtykami prostymi



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy

Materiał izolacji przewodu : PVC

Długość przewodu : 1,2 m

I_{znam} : 10 A

Zawartość zestawu : 2x przewód pomiarowy

Budowa : wtyk bananowy prosty 4mm - gniazdo bananowe proste 4mm

Zgodność z : EN61010 1000V CAT III

Właściwości : wtyki bananowe z osłonką

Symbol	Kolor
AX-TLP-003	czarny i czerwony

Pęsety pomiarowe SMD z wtykami bananowymi kątowymi



Akcesoria pomiarowe : pęseta pomiarowa
 Budowa : wtyk bananowy kątowny 4mm - pęseta pomiarowa SMD
 Długość przewodu : 0,4 m
 Kolor : czarny
 Wersja : z osłoną

Symbol	Opis artykułu
AX-TLP-TW-01	Pęseta pomiarowa;0,4m;czarny;Wersja:z osłoną

Przewody pomiarowe z wtykiem BNC izolowanym i dwoma chwytakami



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy
 Dł. przew. : 1,2 m
 I_{znam} : 3 A
 Budowa : 2x chwytak haczykowy - wtyk BNC męski
 Zgodność z : EN61010 500V CAT I

Symbol	Kolor
AX-TL-BNC-CH2	czarny i czerwony

Przewody pomiarowe z wtykiem BNC izolowanym i dwoma wtykami 4 mm



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy
 Długość przewodu : 1,2 m
 I_{znam} : 3 A
 Budowa : 2x wtyk bananowy 4mm - wtyk BNC
 Zgodność z : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I
 Wersja : z gniazdem osiowym 4 mm; z osłoną

Symbol	Kolor
AX-TL-BNC-4BP2	czarny i czerwony

Pokrowce do multimetrów Axiomet



Akcesoria pomiarowe : pokrowiec

Symbol	Zastosowanie	Wymiary [mm]
AX-58P	AX-58X	210 x 120 x 45
AX-58P1	AX-58X	185 x 120 x 49
AX-P1	AX-18B, AX-19	230 x 130 x 49

Przewody pomiarowe wtyk BNC - wtyk BNC



Akcesoria pomiarowe : przewód pomiarowy
 Długość przewodu : 1 m
 I_{znam} : 3 A
 Kolor : czarny
 Budowa : wtyk BNC - wtyk BNC
 Zgodność z : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I

Symbol	Opis artykułu
AX-TL-BNC-BNC	Przewód pomiarowy;1m;czarny;3A;Budowa:wtyk BNC-wtyk BNC

AXIO
IIIIIIII MET

AXIOMET.EU



AXIOMET.EU

DYSTRYBUTOR



PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

WWW.AXIOMET.EU